

SIMATIC IPC677D (型番 : 6AV7260-****-****)		型番										
		6AV7260-	画面	CPU	ストレージ	メインメモリ	拡張	-	追加HW	OS	SW	電源
画面	15" Touch (1280 x 800) 正面USB		0									
	19" Touch (1366 x 768) 正面USB		1									
	22" Touch (1920 x 1080) 正面USB		2									
	15" Multitouch (1366 x 768)		3									
	19" Multitouch (1366 x 768)		4									
	22" Multitouch (1920 x 1080)		5									
CPU	Celeron G1820TE, (2C/2T, 2.2GHz, 2MB Cache)			A								
	Celeron G1820TE, (2C/2T, 2.2GHz, 2MB Cache) + PROFIBUS/MPI (CP5622対応)			B								
	Celeron G1820TE, (2C/2T, 2.2GHz, 2MB Cache) + PROFINET (IRT, 3x ポート, CP1616対応)			C								
	Core i3 4330TE, (2C/4T, 2.4GHz, 4MB Cache)			D								
	Core i3 4330TE, (2C/4T, 2.4GHz, 4MB Cache) + PROFIBUS/MPI (CP5622対応)			E								
	Core i3 4330TE, (2C/4T, 2.4GHz, 4MB Cache) + PROFINET (IRT, 3x ポート, CP1616対応)			F								
	Xeon E3-1268Lv3, (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB Cache)			G								
	Xeon E3-1268Lv3, (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB Cache) + PROFIBUS/MPI (CP5622対応)			H								
	Xeon E3-1268Lv3, (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB Cache) + PROFINET (IRT, 3x ポート, CP1616対応)			J								
ストレージ	HDD SATA 500GB			A								
	HDD SATA 500GB + DVD+/-RW			B								
	HDD SATA 1TB			D								
	HDD SATA 1TB + DVD+/-RW			E								
	RAID1 HDD SATA (2.5") 320GB x 2			G								
	RAID1 HDD SATA (2.5") 320GB x 2 + DVD+/-RW			H								
	RAID1 SSD 240 GB x 2 リムーバブルフレーム			J								
	RAID1 HDD SATA (2.5") 320GB x 2 リムーバブルフレーム			K								
	RAID1 HDD SATA (2.5") 320GB x 2 リムーバブルフレーム + SSD 240GB			L								
	SSD 240GB			M								
	SSD 240GB + HDD SATA 320GB (2.5")			N								
	SSD 240GB + HDD SATA 320GB (2.5") + DVD+/-RW			P								
SSD 240GB + DVD+/-RW			S									
メインメモリ	2GB DDR3 1600 DIMM				1							
	4GB DDR3 1600 DIMM				2							
	8GB DDR3 1600 DIMM				3							
	16GB DDR3 1600 DIMM				4							
	8GB DDR3 1600 DIMM, ECC				5							
	16GB DDR3 1600 DIMM, ECC				6							
拡張	PCI : 2スロット						0					
	PCI : 1スロット、PCIe(x16) : 1スロット						1					
	PCIe(x4) : 1スロット、PCIe(x16) : 1スロット						2					
追加HW	増設なし							0				
	USB 2ポート追加 (拡張スロットを1スロット使用)							1				
	COM 1ポート、LPTポート追加 (拡張スロットを1スロット使用)							2				
	USB 2ポート追加 + COM 1ポート、LPTポート追加 (拡張スロットを2スロット使用)							3				
OS	Windows 7 Ultimate 32bit SP1, MUI									A		
	Windows 7 Ultimate 64bit SP1, MUI									B		
	Windows 10 Enterprise LTSB 2015 64bit, MUI									C		
	Windows Embedded Standard 7 P 32bit, MUI (SSD 240GBの場合のみ)									D		
	Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64bit, MUI for Celeron and i3									E		
	Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64bit, MUI for Xeon									F		
なし										X		
SW	なし*										X	
	TPMモジュール (ロシアにて使用不可)										Y	
電源	AC110/230V (NAMUR), EURケーブル											0
	AC110/230V (NAMUR), UKケーブル											1
	AC110/230V (NAMUR), Switzerlandケーブル											2
	AC110/230V (NAMUR), USケーブル											3
	AC110/230V (NAMUR), ITAケーブル											4
	AC110/230V (NAMUR), Chinaケーブル											5
	DC24V											6
	ケーブルなし											8

*DiagMonitor, Image&Partition Creatorバンドル可能

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル (一部日本語版あり) を登録不要・無料でダウンロードいただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad