

Descripción Técnica de los Premios:

- SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU compacta DC/DC/DC, 2 puertos PROFINET E/S INTEGRADAS: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS-422/485; 6 DO 24 V DC; 0,5A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20 mA alimentación: DC 20,4-28,8V DC, memoria de programas/datos 150 KB

Link : <https://support.industry.siemens.com/cs/pd/42800?pdtd=td&dl=es&lc=es-MX>

- SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 7", 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto

Link: <https://support.industry.siemens.com/cs/pd/302298?pdtd=td&dl=es&lc=es-MX>

- SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 24 Mbytes

Link: <https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1042964?pdtd=td&dl=es&lc=es-MX>

- SIMATIC STEP 7 Basic V16; Floating License; software de ingeniería en el TIA Portal; SW y documentación en DVD; clave de licencia en memoria USB; clase A; en 6 idiomas: de,en,fr,es,it,zh; ejecutable con Windows 7 (64 bits), Windows 10 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016/2019 (64); para configuración de SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels
***** Contenido: juego (4 DVD + 1 USB)

Link: <https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1412369?pdtd=td&dl=es&lc=es-MX>