



Siemens Electrical Products, Residencial, Sistema de medición, Base de medición combinada, Acometida aérea, Standard o Normativa UL-Mx, Voltaje de operación: 220/240V AC, Mordazas para medidor: 4 mordazas, Rango de amperaje: 125A máximo, Sistema eléctrico: 2 fases, Numero de circuitos: 2, Tamaño de interruptor: 1", Entrada de cable: OH, Conexión de cable máximo: 2/0 AWG, Barra de neutro: 4 terminales 2/0 max.

Tipo de entrada de cable	OH
Método de fijación	Sobreponer
Número de aperturas para interruptor	2
Electricidad	
Amperaje máximo	125 A
Tensión de alimentación, frecuencia valor asignado	50/60 Hz
Módulo	
Nombre de la marca del producto	Siemens S.A. de C.V.
Diseño mecánico	
design of the terminal strip	Tin-plated aluminum extrusions 6061-T6
Aprobación general de productos	
Certificación de producto	UL-MX 515
Pintura	
Pintura electrostática	
Última modificación	20/07/2023 

