

Zubehör Kommunikation

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

Glas-LWL-Duplex-Außenkabel

2 Break-Out Einzelelemente
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm
 Halogenfrei und flammwidrig
 Nichtmetallischer Nagetierschutz
 Außenmaße D = 9,2 mm, SW
 Innenmaße D = 2,5 mm, orange
 für Innen- und Außenverlegung
 (Meterware L46900-G2-J1,
 AT-VHBH 2G 62.5/125 3.2B200/0.9 F500)

Stecker

ohne
 Einseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert
 Beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert
 Beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert
 Eine Seite mit FSMA-Stecker,
 andere Seite mit ST-Stecker vorkonfektioniert

100-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 100 m +
 Länge 200 m +
 Länge 300 m +
 Länge 400 m +
 Länge 500 m +
 Länge 600 m +
 Länge 700 m +
 Länge 800 m +
 Länge 900 m +

10-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 10 m +
 Länge 20 m +
 Länge 30 m +
 Länge 40 m +
 Länge 50 m +
 Länge 60 m +
 Länge 70 m +
 Länge 80 m +
 Länge 90 m +

1000-Meter-Längen

Länge 0 m
 Länge 1000 m
 Länge 2000 m

6XV8100-0BD□¹¹1□^{13 14}□¹⁶A□

0
1
2
4
5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9¹⁾

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

0
1
2

Längenselektion:

bis 490 m ist die Stufung 10 m
 ab 500 m ist die Stufung 50 m
 Zwischenlängen auf Anfrage
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

Zubehör Kommunikation

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

Glas-LWL-Duplex-Innenkabel

2 Break-Out Einzelelemente
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm
 Halogenfrei und flammwidrig
 Außenmaße D = 3,9 x 6,8 mm, orange
 Innenmaße D = 2,8 mm rot und grün
 für Innenverlegung
 (Meterware L46910-M2-H52,
 I-VHH 2 x 1G 62.5/125 3.2B200/0.9 F500)

Stecker
 ohne
 Einseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert
 Beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert
 Beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert
 Eine Seite mit FSMA-Stecker,
 andere Seite mit ST-Stecker konfektioniert

6XV8100-0BE□□□□0

11 12 13 14 15 16

0 1
 1 1
 2 1
 4 1
 5 1

100-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 100 m +
 Länge 200 m +
 Länge 300 m +
 Länge 400 m +
 Länge 500 m +
 Länge 600 m +
 Länge 700 m +
 Länge 800 m +
 Länge 900 m +

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9 ¹⁾

10-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 10 m +
 Länge 20 m +
 Länge 30 m +
 Länge 40 m +
 Länge 50 m +
 Länge 60 m +
 Länge 70 m +
 Länge 80 m +
 Länge 90 m +

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 J
 K

1-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 1 m +
 Länge 2 m +
 Länge 3 m +
 Länge 4 m +
 Länge 5 m +
 Länge 6 m +
 Länge 7 m +
 Länge 8 m +
 Länge 9 m +

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 J
 K

Längenselektion:

bis 49 m ist die Stufung 1 m
 ab 50 m ist die Stufung 10 m
 Zwischenlängen auf Anfrage
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

Glas-LWL-Duplex-Außenkabel für MTRJ-Stecker

2 Break-Out Einzelelemente
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm
 Halogenfrei und flammwidrig
 Nichtmetallischer Nagetierschutz
 Außenmaße D = 8,3 mm, sw
 Innenmaße D = 1,8 mm, orange
 für Innen- und Außenverlegung
 (Meterware L46900-M2-K1,
 AT-VHBH 2G62.5/125)

Stecker

1. Seite mit MTRJ-,
 2. Seite mit ST-Stecker, konfektioniert
 Beidseitig mit MTRJ-Stecker vorkonfektioniert

100-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 100 m +
 Länge 200 m +
 Länge 300 m +
 Länge 400 m +
 Länge 500 m +
 Länge 600 m +
 Länge 700 m +
 Länge 800 m +
 Länge 900 m +

10-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 10 m +
 Länge 20 m +
 Länge 30 m +
 Länge 40 m +
 Länge 50 m +
 Länge 60 m +
 Länge 70 m +
 Länge 80 m +
 Länge 90 m +

1000-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 1000 m +
 Länge 2000 m +

6XV8100-0BF□¹¹1□^{13 14}□¹⁶A□

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9¹⁾

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

0

1

2

Längenselektion:

bis 490 m ist die Stufung 10 m
 ab 500 m ist die Stufung 50 m
 Zwischenlängen auf Anfrage
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

Glas-LWL-Duplex-Innenkabel für MTRJ-Stecker

2 Break-Out Einzelelemente
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm
 Halogenfrei und flammwidrig
 Außenmaße D = 2,8 x 4,5 mm, orange
 Innenmaße D = 1,7 mm, orange,
 ziffernbedruckt
 für Innenverlegung
 (Meterware L46910-M2-H55,
 I-VHH 2 x 1G62.5/125

Stecker

1. Seite mit MTRJ-,
 2. Seite mit ST-Stecker, konfektioniert
 Beidseitig mit MTRJ-Stecker vorkonfektioniert

6XV8100-0BG1-□□□0

11 13 14 15

↑ ↑ ↑ ↑

2

3

100-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 100 m +
 Länge 200 m +
 Länge 300 m +
 Länge 400 m +
 Länge 500 m +
 Länge 600 m +
 Länge 700 m +
 Länge 800 m +
 Länge 900 m +

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9¹⁾

10-Meter-Längen

Länge 0 m +
 Länge 10 m +
 Länge 20 m +
 Länge 30 m +
 Länge 40 m +
 Länge 50 m +
 Länge 60 m +
 Länge 70 m +
 Länge 80 m +
 Länge 90 m +

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 J
 K

1-Meter-Längen

Länge 0 m
 Länge 1 m
 Länge 2 m
 Länge 3 m
 Länge 4 m
 Länge 5 m
 Länge 6 m
 Länge 7 m
 Länge 8 m
 Länge 9 m

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 J
 K

Längenselektion:

bis 49 m ist die Stufung 1 m
 ab 50 m ist die Stufung 10 m
 Zwischenlängen auf Anfrage
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.