

SIEMENS



Profitez-en dès maintenant! La nouvelle console de programmation SIMATIC MD-57A

Avec votre ordinateur portable robuste et performant, vous êtes parfaitement équipé pour vos interventions mobiles: Prêt à l'emploi grâce à un logiciel d'ingénierie préinstallé. Les chocs, les vibrations et les perturbations électromagnétiques n'affectent pas votre travail. Communication avec les machines et les installations via PROFIBUS, PROFINET et des connexions série. Les cartes mémoire SIMATIC sont reprogrammées directement dans l'appareil.



Promotion est valable jusqu'au 31 mars 2025
et ne s'applique qu'à la Suisse.

Profitez-en dès maintenant!

Plus d'informations
sur la console de
programmation
SIMATIC IPC MD-57A



SIMATIC IPC MD-57A (Field PG)

15,6" Display, Full HD (1920 x 1080), 1x HDMI
2x USB-C Gen 4, 4x USB-A Gen 3.2, 2x RJ45 1GbE, DP/MPI, RS-232
Fingerprint Sensor, WiFi 6E & Bluetooth V5.3, Flex-Modul, IPC Slider
Intel® Core™ i7-12800HE processeur (20 Threads, 24MB Cache, jusqu'à 4,60 GHz)
Intel® Iris® Xe Graphics
32 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM
1 TB M.2 SSD
Câble d'alimentation avec fiche secteur : Suisse, Clavier : QWERTZ
Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit
Sac-à-dos

Nombre max. 10

Variante	No. de produit	Description d'article	Prix en EUR	Nombre
Trial	6ES7730-1AB13-0AA0	Trial: STEP 7 Prof. Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv. (V19 & Distr. Safety 5.4 SP5)	6722 3699	<input type="text"/>
TIA-Portal	6ES7730-1AB13-0AB0	STEP 7 & WinCC & Safety dans le TIA Portal: STEP 7 Prof. V19, WinCC Adv. V19, Safety Adv. V19	8513 4679	<input type="text"/>
Combo	6ES7730-1AB13-0AC0	STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Prof. Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv. Combo (V19 & distrib. V5.4 SP5)	9521 5239	<input type="text"/>
Ultimate	IPC MD-57A Swiss Edition*	STEP 7 & WinCC & Safety dans le TIA Portal: STEP 7 Prof. V19, WinCC Adv. V19, Safety Adv. V19 – TIA Portal Cloud, certificat de 365 jours pour 1 utilisateur (téléchargement) – SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Subscription Service, Certificat flottant de 365 jours pour 1 utilisateur (téléchargement) – SIMIT Simulation Platform V11.2 Software Engineering S licence, Licence flottante de 365 jours pour 1 utilisateur (téléchargement + dongle) – SINAMICS DriveSim Basic pour 1 utilisateur (téléchargement) * Cet appareil est équipé d'une mémoire DDR5 SDRAM SO-DIMM 64 Go.	16875 6849	<input type="text"/>
Avec l'option « Extended Exchange », la couverture des frais de réparation du SIMATIC IPC MD-57A sera prolongée de 12 mois supplémentaires après l'expiration de la période de garantie de 24 mois. (1 pièce par appareil)			255 155	<input type="text"/>

Société

Interlocuteur

E-mail

Tél.

N° de commande (si disponible)

Remarques

Cette promotion est exclusivement valable en Suisse jusqu'au 31 mars 2025 et est uniquement octroyée via ce formulaire de demande PDF. Dès que nous aurons reçu votre demande (cliquez pour cela sur le bouton «**Envoyer la demande**»), nous vous ferons parvenir une offre écrite.

Attention: le PDF doit être rempli dans **PDF Editor** pour que la demande puisse être envoyée.

Conditions générales de vente de Siemens Suisse SA sur: [siemens.com/ch/fr/entreprise/agb](https://www.siemens.com/ch/fr/entreprise/agb)

Envoyer la
demande!

Siemens Suisse SA
Digital Industries
Freilagerstrasse 40
8047 Zurich
Suisse
Tél. +41 848 822 844
industry.ch@siemens.com