



TEL (915) 590-8500
FAX (915) 590-8510

3.75"

SIEMENS

Enclosed Switch/ Interrupteur blindé
General Duty/ Usage général

Catalog Number/ Numéro de Catalogue Enclosure/ Coffret
LNFC222R TYPE 3R

Amperes/ Ampères 60	Horsepower Rating/ Puissance nominale	
	Volts-PH	Std. Max.
	240 AC-1Ø	3 10

Wire Connector Information/ Serre fils: Line & Load Terminals/ Bornes ligne/ charge:
Use/ Utiliser conducteur: 14-3 Cu/Al 60°/75° C WIRE

WIRE SIZE / Cal Conducteur	14-10 AWG	8 AWG	6-3 AWG
NOMINAL TORQUE / Couple Nominal:	20 LB-IN/PO.IN	25 LB-IN/PO.IN	35 LB-IN/PO.IN

Fuse & Short Circuit Information/ Fusibles et courts-circuits:
This switch is suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10,000 amperes, rms symmetrical, 240 Volts maximum, when protected by fuses or circuit breakers rated 60 Amps maximum./ Convient aux circuits pouvant accepter au plus 10000 ampères eff, symétriques sous 240 volts maximum lorsqu'il est protégé par des fusibles ou des disjoncteurs d'une capacité nominale de 60 ampères au maximum.

Accessories & Replacement Parts/ Accessoires et pièces de rechange:
Equipment Ground Bar Kit/ Trousse de collecteur de terre d' equipment:

USE/ Utiliser Fil GSGK60 Cu/Al 60°/75° C
WIRE SIZE/ CAL CONDUCTEUR: 14-10 AWG 8 AWG 6 AWG
NOMINAL TORQUE/ COUPLE NOMINAL: 35 LB-IN/PO.IN 40 LB-IN/PO.IN 45 LB-IN/PO.IN

Bottom Cable Entry & Exit ONLY / Entrée et sortie par le dessous SEULEMENT

LINE/ Ligne LINE/ Ligne
LOAD/ Charge LOAD/ Charge

TRIM TO 3/4"
Couper à 3/4"

WIRE CONNECTIONS
Connexion Des Fils

⚠ DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE. WILL CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY.
Turn off power ahead of switch before doing work inside. Close cover before turning power on.

TENSIONS DANGEREUSES POUVANT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES TRÈS GRAVES.
Couper l'alimentation en aval avant de travailler sur l'interrupteur. Refermer le couvercle avant de rétablir le courant.

This device has been inspected and tested/
Ce dispositif a été inspecté et testé.

Inspection Record No./
N° d'enregistrement d'inspection:

Pc. No. 410385B02

Siemens Industry, Inc.
Norcross, Ga 30092 U.S.A.
Assembled in Mexico/
Assemblé au Mexique Ⓔ

6.00"

.125" RCR

COMPANY NAME	MATERIAL	SIZE	JOB WILL NOT BE PRINTED UNLESS APPROVED BY CUSTOMER.		PART NO. 410385B02
Siemens Industry/MTR	Semi Gloss Paper	WIDTH	<input type="checkbox"/> OK TO PRINT AS IS <input type="checkbox"/> MAKE CORRECTIONS, RESUBMIT CORRECTED PROOF	<input type="checkbox"/> OK TO PRINT WITH CORRECTIONS AS MARKED	A7B91501320619
	INK COLORS	3.75"			
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LABELTECH, INC. IT'S USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK REQUESTED FROM LABELTECH, INC. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LABELTECH, INC. PRODUCTION DEPARTMENT.	BLACK	LENGTH			Interior Label
		6.00"	AUTHORIZED BY	DATE	REVISION LEVEL H
		.125"	DATE		
					06/28/12