3KA71 e 3KL71 sezionatori con bobina di apertura

Dati di scelta e ordinazione

Gli interruttori della serie SENTRON 3KA71 e SENTRON 3KL71 possono essere forniti, nelle esecuzioni a 3 e 4 poli, completi di comando di apertura a distanza tramite bobina a lancio di corrente.

La stessa serie permette la manovra manuale locale tramite comando diretto e blocco porta.

Interruttori di manovra-sezionatori 3KA71 completi di bobina di apertura

	I_{th} A	Nr. di ordinazione Esecuzione 3 poli	Nr. di ordinazione Esecuzione 3 poli + N
Gr. 4	630	**3KA7141-3AE0.**	**3KA7141-4AE0.**
Gr. 5	800	**3KA7151-3AE0.**	**3KA7151-4AE0.**
	1000	**3KA7152-3AE0.**	**3KA7152-4AE0.**
	1250	**3KA7153-3AE0.**	**3KA7153-4AE0.**
	1600	**3KA7154-3AE0.**	**3KA7154-4AE0.**
	2000	**3KA7155-3AE0.**	**3KA7155-4AE0.**
	U_n bobina		
	24 V DC	**0**	**0**
	48 V DC	**1**	**1**
	110 V DC	**2**	**2**
	110 V AC	**3**	**3**
	220 V AC	**4**	**4**

Sezionatori con fusibili 3KL71 completi di bobina di apertura



	I_{th} A	Nr. di ordinazione Esecuzione 3 poli	Nr. di ordinazione Esecuzione 3 poli + N
Gr. 4	315 (NH2)	**3KL7141-3AE0.**	**3KL7141-4AE0.**
	400 (NH2)	**3KL7142-3AE0.**	**3KL7142-4AE0.**
Gr. 5	630 (NH3)	**3KL7151-3AE0.**	**3KL7151-4AE0.**
	800 (NH3)	**3KL7152-3AE0.**	**3KL7152-4AE0.**
	U_n bobina		
	24 V DC	**0**	**0**
	48 V DC	**1**	**1**
	110 V DC	**2**	**2**
	110 V AC	**3**	**3**
	220 V AC	**4**	**4**

Accessori e ricambi per 3KA71 e 3KL71 con bobina di apertura

	Nr. di ordinazione
Comando blocco porta 150 mm	**3KX7112-5EA00**
Comando diretto 150 mm	**3KX7115-5EA00**
Prolunga albero di comando 400 mm	**3KX7116-5AD00**

Nota: Sezionatori forniti senza maniglia per comando manuale; prevedere comando bloccoporta o comando diretto (vedere pagg. "Accessori e ricambi" delle serie 3KA71 e 3KL71).

Consultare i dati tecnici dei sezionatori SENTRON 3KA71 e SENTRON 3KL71 corrispondenti .

Dimensioni di ingombro

Disegni quotati

Interruttori di manovra-sezionatori 3KA71 con bobina di apertura

3KA714
630 A







Foratura portella

P		C	H
min.	max.		
236,5	536,5	236,5	P-C

C = costante

3KA715
da 800 A fino a 1250 A







Foratura portella

P		C	H
min.	max.		
259	559	259	P-C

C = costante

Disegni quotati

Interruttori di manovra-sezionatori 3KA71 con bobina di apertura

3KA715
da 1600 A fino a 2000 A







Foratura portella

P		C	H
min.	max.		
298	598	298	P-C

C = costante

Schema morsettiera bobina di apertura



Dimensioni di ingombro

Disegni quotati

Interruttori-sezionatori con fusibili 3KL71 con bobina di apertura

3KL714
da 315 A fino a 400 A







Foratura portella

P		C	H
min.	max.		
256,5	556,5	256,5	P-C

C = costante

3KL715
da 630 A fino a 800 A







Foratura portella

P		C	H
min.	max.		
276	576	276	P-C

C = costante

Schema morsettiera bobina di apertura



Direzione commerciale

- Siemens S.p.A.
  Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
  20126 Milano - Casella Postale 17154
  Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

- **Macro Area Lombardia**
  Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona - Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio - Biella - Como - Milano - Novara - Pavia - Varese - Verbania - Vercelli
  Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
  20126 Milano - Casella Postale 17154
  Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
  Fax 02-2436.3416

- **Macro Area Nord Ovest**
  Regioni: Liguria, Piemonte (escluso Biella, Novara, Verbania, Vercelli), Sardegna, Valle D'Aosta

  Genova
  Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
  Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

  Torino
  Via del Drosso, 49 - Cap 10135
  Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

- **Macro Area Nord Est**
  Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto + Mantova

  Padova
  Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
  Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

- **Macro Area Centro Nord**
  Regioni: Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Toscana + Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino

  Bologna
  Via Trattati Comunitari Europei, 9
  40127 Bologna (BO)
  Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

  Firenze
  Via Don Lorenzo Perosi, 4
  50018 Scandicci (FI)
  Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

- **Macro Area Centro Sud**
  Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

  Roma
  Via Laurentina, 455 - Cap 00142
  Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

  Bari
  Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
  Tel.080-5387.410 - Fax 080-5387.404

  Napoli
  Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
  Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

  Siracusa
  V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
  Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Energy Management Division
Low Voltage & Products
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano

Con riserva di modifiche
N. di ordinazione XXXX XXXX XXXXX
Customer Support
Hot line, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000
Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.

www.siemens.it/LV