

La tablette industrielle nouvelle génération.

Demandez une offre au format PDF et profitez de notre promotion!



## SIMATIC IPC MD-34A

**Demandez une offre et profitez de notre promotion!**

Le SIMATIC IPC MD-34A dispose d'un processeur de type Intel® Core™ i5 ainsi que de toutes les interfaces et modules complémentaires nécessaires aux entreprises des secteurs de la fabrication, du service extérieur, du transport et de la logistique, du commerce de détail et de l'hôtellerie, des services publics ainsi qu'aux organisations au service de la sécurité publique.

## Commande avec 50% de rabais



**SIMATIC IPC MD-34A**  
**10" Multitouch, Intel Core i5**  
**Windows 10 IoT 2021 LTSC**  
**Wifi 6, Bluetooth v5.3**

Le câble d'alimentation n'est pas compris dans la livraison. À commander séparément selon la norme du pays respectif à la page 2.

[Plus d'informations](#)

Nombre max. 10

Tablette industrielle	N° de commande	Désignation	Nombre
	6AV7880-4AA01-0AA1	Entry version, 1280*800, 350 nits, 256GB SSD, 8GB RAM	<input type="text"/>
	6AV7880-4BA01-0AA1	Entry Plus version, 1280*800, 350 nits, 256GB SSD, 8GB RAM, Barcode Reader, 4G/LTE	<input type="text"/>
	6AV7880-4CB01-1AA1	High End version, 1920*1200, 800 nits, 512GB SSD, 32GB RAM, Barcode Reader, HF RFID 4G/LTE, GPS	<input type="text"/>
	6AV7880-4DB01-1AA1	Automation version, 1280*800, 350 nits, 256GB SSD, 16GB RAM, HF RFID	<input type="text"/>
	6AV7880-4EB01-1AA1	Outdoor, 1920*1900, 800 nits, 512GB SSD, 16GB RAM, 4G/LTE, GPS	<input type="text"/>

Accessoires	N° de commande	Désignation	Nombre
	6AV7676-1AC00-0AA0 plus 6ES7798-0GA05-OXA0	<b>Station d'accueil, table</b> Simplifie l'aménagement de votre bureau et augmente la productivité de la commande à distance 1*LAN 10/100 Mbit/s, 4*USB 2.0, 1*RS-232, 1*VGA, 19V DC-in Le câble d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.	<input type="text"/>
	6AV7676-1AC10-0AA0	<b>Station d'accueil, véhicule</b> Appui aux utilisateurs de véhicule grâce à une construction antivol dotée d'un berceau verrouillable. 1*LAN 10/100 Mbit/s, 4*USB 2.0, 1*RS-232, 1*VGA, 9-36V DC-in	<input type="text"/>
	6AV7676-3AC00-0AA0	<b>Chargeur de batterie double logement</b> Unité à double station d'accueil pour une recharge plus efficace. Le câble d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.	<input type="text"/>
	6AV7676-3AC10-0AA0	<b>Batterie de rechange</b> , batterie lithium-ion environ 3500 mAh (6 mois de garantie)	<input type="text"/>
	6AV7676-4AC00-0AA0	<b>Bandoulière</b> La bandoulière réglable s'adapte au corps de l'utilisateur pour garantir son confort.	<input type="text"/>
	6AV7676-4AC10-0AA0	<b>Dragonne</b> Permet à l'utilisateur de maintenir la tablette pour travailler en mode multitâche.	<input type="text"/>

Câble d'alimentation	N° de commande	Désignation	Nombre
	6ES7900-5CA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3m pour la <b>Suisse</b>	
	6ES7900-5AA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour <b>DE/FR/SP/NE/BE/SW/AU/FL</b>	
	6ES7900-5BA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour <b>UK</b>	
	6ES7900-5DA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour les <b>États-Unis</b>	
	6ES7900-5EA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour <b>IT</b>	
	6ES7900-5FA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour <b>CN</b>	
	6ES7900-5GA00-0XA0	Câble d'alimentation de 3 m pour <b>IN</b>	

Société \_\_\_\_\_ Interlocuteur \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_

Remarques \_\_\_\_\_

**50% de rabais pour une quantité de commande maximale de 10 tablettes industrielles et accessoires SIMATIC IPC MD.** Cette promotion est valable jusqu'au 30 septembre 2024 et est uniquement octroyée via ce formulaire de demande PDF. Dès que nous aurons reçu votre demande (cliquez pour cela sur le bouton «**Envoyer la demande**»), nous vous ferons parvenir une offre écrite.

**Attention:** le PDF doit être rempli dans **PDF Editor** pour que la demande puisse être envoyée.

**Envoyer la demande**

### SIMATIC IPC MD-34A – la tablette industrielle de nouvelle génération:

- puissance de calcul élevée pour les applications d'IA et de visualisation
- Écran interactif 10,1 pouces pour une meilleure visualisation
- La connectivité Wi-Fi 6 et la compatibilité Bluetooth v5.3 permettent aux appareils d'envoyer et de recevoir des données sans interruption
- Design durable et solide avec protection IP65 et conforme à la norme MIL-STD-810H, pour un fonctionnement irréprochable, même dans des conditions extrêmes
- Autonomie de 6 heures et faible poids de 1,1 kg pour une plus grande mobilité
- Valeur ajoutée grâce au module complémentaire, au lecteur RFID et code-barres, suivi fluide du flux d'informations
- Mode multitâches possible

### Domaine d'application:

- **Service**  
Numérisation des interventions de service, accès à distance aux installations
- **Mesure et contrôle**  
Simulation mécatronique, contrôle du véhicule
- **Production**  
Postes de montage mobiles, gestion de la qualité, vidéos utilitaires – en vue d'une «usine sans papier»
- **Conduite et supervision**  
Nouveaux concepts, p. ex. «Conduite et supervision en mode nomade», qui remplacent plusieurs IHM stationnaires moins fréquemment utilisées
- **Agriculture et sylviculture**  
Accès aux données de terrain en temps réel et soutien efficace à la gestion des cultures, des bosquets et des forêts
- **Et d'autres secteurs avec des installations fixes**  
Un appareil sans fil permet à l'opérateur d'accéder à plusieurs coffrets de commande et d'utiliser les commandes en parallèle. Cela permet de réduire le nombre d'actifs nécessaires.

**Plus d'informations sur le SIMATIC IPC MD-34A**

**Siemens Suisse SA**  
Digital Industries  
Freilagerstrasse 40  
8047 Zurich  
Suisse  
Tél. +41 848 822 844  
industry.ch@siemens.com

Conditions générales de vente de Siemens Suisse SA sur: [siemens.com/ch/fr/entreprise/agb](https://www.siemens.com/ch/fr/entreprise/agb)