



SIMATIC IPC

Industrial Personal Computer
産業用パソコン

高い信頼性、豊富なラインナップにより、様々な要求に対応します。

グローバルサポート

シーメンスの産業用パソコンは世界200ヶ国以上で調達することや、サポートを受けることが可能です。

各種国際規格対応

UL、CE、KC等、多くの国際規格に対応しています。産業用パソコン単体での輸出入などスムーズに行えます。

※弊社産業用パソコンは制御機器として扱われるため、中国強制認証(CCC)の対象外となります。

長期安定供給・保守

最長で10年の保守対応を行います。また、製品のライフサイクルが明確であり、各シリーズ毎に新世代機がリリースされても、デザインは変更されません。



IPC2x7
コンパクト

IPC4x7
小型かつ高性能



IPC6x7
高度なパフォーマンス

IPC8x7
優れた拡張性



IPC5x7
最高のパフォーマンス

IPC3x7
短納期

Rack	Box	Panel	
IPC227E	IPC277E	IPC427E	IPC477E
IPC647D	IPC627D	IPC677D	IPC827D
IPC547G	IPC347E	IPC327E	IPC377E
			販売期間:5-6年 +5年の修理と スペアパーツ サービス
			販売期間:2-3年 +3年の修理と スペアパーツ サービス

一覧表

	Box PC	Rack PC	Panel PC
外観			
製品名	227E,327E,427E,627D,827D	347E,547G,647D,847D	277E,377E,477E,677D
標準価格	140,000円～	153,000円～	220,000円～
CPU	Celeron N2807/ N2930/ N3160/ G1820TE/ G3902E, Core i3-4330TE/ 6102E, Core i5-6442EQ, Xeon E3-1268Lv3/ 1505L	Pentium Dual Core G3420 / G4400, Core i3-4330TE Core i5-4570S / 4570TE/ 6500, Core i7-6700, Xeon E3-1268Lv3 / E3-1275 v3	Celeron N2807/ N2930/ N3160/ G1820TE/ G3902E, Core i3-4330TE/ 6102E, Core i5-6442EQ, Xeon E3-1268Lv3/ 1505L
メモリー	2GB – 16GB (ECC対応可)	2GB – 64GB (ECC対応可)	2GB – 16GB (ECC対応可)
ドライブ	HDD 320GB – 1TB, SSD 128GB – 480GB, CFast 2 – 30GB	HDD 500GB – 2TB, SSD 240GB	HDD 320GB – 1TB, SSD 128GB – 480GB, CFast 2 – 30GB
RAID	RAID1	RAID1 / 5	RAID1
OS	WES7 32/64bit, WES7 E 32/64bit, WES7 P 32/64bit, Windows 7 Ultimate SP1 32/64bit, Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015/2016	Windows 7 Ultimate 32/64bit, Windows Server 2008 R2 64bit, Windows Server 2012 64bit, Windows Server 2016 64bit, Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015/2016	WES7 32/64bit, WES7 E 32/64bit, WES7 P 32/64bit, Windows7 Ultimate 32/64bit, Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015/2016
USB	4 – 6 ポート (USB2.0 / 3.0)	6 – 10 ポート(USB2.0 / 3.0)	3 – 6 ポート (USB2.0 / 3.0)
Ethernet	2 – 3 ポート	2 ポート	2 – 3 ポート
COM	1 – 2 ポート	1 – 2 ポート	1 ポート
拡張	PCI 1 – 3 スロット PCIe 1 – 2 スロット 最大5 スロット(IPC827D)	PCI 3 – 7 スロット PCIe 4 – 8 スロット 最大計11 スロット	PCI 1 – 2 スロット PCIe 1 – 2 スロット 最大計2 スロット
電源	AC / DC 24 V	AC / AC二重化電源 UPS内蔵可	AC / DC 24 V
パネル	–	–	7インチ～24インチ マルチタッチ対応可

シーメンス産業用パソコンについては、産業用パソコン・ホームページ(<http://www.siemens.com/jp/ipc>)を御覧ください。

製品情報、保守サービス・海外コンタクト先についてご確認いただけます。

※Windows OSは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

シーメンス株式会社
デジタルファクトリー/プロセス&ドライブ 事業本部

本社

〒141-8641

名古屋営業所

〒450-0002

大阪営業所

〒532-0004

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

名古屋市中区丸の内3-17-13 いちご丸の内ビル11F

大阪市淀川区西宮原1-4-13 FGEX 新大阪ビル2F

SIMATIC IPC WEBにて詳細をご確認いただけます。

シーメンス 産業用パソコン

検索

TEL: 03-3493-7311

TEL: 052-265-5394

TEL: 06-6151-9057