






Näytteenottojärjestelmän virtalähde

- EN54-4 hyväksytty
- Saatavana kolmena mallina 1.5A, 2.0A ja 5.0A
- Lämpötilakompensoitu latausvirta
- Sisäinen LED-indikointi kaikissa malleissa
- Ulkoinen indikointi 2.0A ja 5.0A malleissa

Tekniset tiedot

			
	VPS-215	VPS-220	VPS-250
Syöttöjännite	230/110 VAC valittavissa	230/110 VAC valittavissa	230/110 VAC
Ulostuloteho	18–29 VDC 1,5A	18–29 VDC 2A @ 25 °C	18–29 VDC 5A
Kuormitettavuus	18–29 VDC 500mA jatkuva 1,5A hetkellinen	18–29 VDC 500mA jatkuva 1,9A hetkellinen	18–29 VDC 1,2A jatkuva 5,0A hetkellinen
Mitat	225 x 285 x 115,2mm (K x L x S)	225 x 350 x 105,2mm (K x L x S)	351 x 451 x 185mm (K x L x S)
Suojausluokka	IP 30	IP 30	IP 30
Paino (ilman akkuja)	2,95 kg	3,6 kg	7 kg
Paino (Max akuilla)	8,25 kg	14,2 kg	34,86 kg
Kosteus	10... 95 % suht.	10... 95 % suht.	10... 95 % suht.
Akkuvaihtoehdot	2 x 12V, 7Ah	2 x 12V, 7Ah 2 x 12V, 12Ah 4 x 12V, 7Ah	2 x 12V, 24Ah 2 x 12V, 38Ah
Merkkivalot	OK – vihreä LED Vika – keltainen LED Ainoastaan sisäinen	OK – vihreä LED Vika – keltainen LED Sisäinen ja ulkoinen	OK – vihreä LED Vika – keltainen LED Sisäinen ja ulkoinen
Vikarele 2A 30VDC	1	1	1
Kaapelisi säämennot	4 x 25mm	5 x 25mm	7 x 20mm
Väri	Harmaa – Ral 9018	Harmaa – Ral 9018	Harmaa – Ral 7035

Tilauksetiedot

Osanumero	Nimitys
VPS-215	Virtalähde 1.5A
VPS-220	Virtalähde 2.0A
VPS-250	Virtalähde 5.0A