

CPU タイプ		CPU 1511T -1 PN	CPU 1511TF -1 PN	CPU 1515T -2 PN	CPU 1515TF -2 PN	CPU 1517T -3 PN/DP	CPU 1517TF -3 PN/DP
注文番号		6ES7511-1TK01-0AB0	6ES7511-1UK01-0AB0	6ES7515-2TM01-0AB0	6ES7515-2UM01-0AB0	6ES7517-3TP00-0AB0	6ES7517-3UP00-0AB0
処理時間	ビット演算	60 ns		30 ns		2 ns	
	ワード演算	72 ns		36 ns		3 ns	
	浮動小数点演算	384 ns		192 ns		12 ns	
ワークメモリ	プログラム	225 KB		750 KB		3 MB	
	データ	1 MB		3 MB		8 MB	
ロードメモリ(最大)		SIMATIC メモリカード		32 GB			
通信インターフェース	PROFINET IO	1 (2 ポート IRT)		1 (2 ポート IRT) 1 (1 ポート RT)		1 (2 ポート IRT) 1 (1 ポート RT)	
	PROFIBUS DP	—		—		1 ポート	
制御軸数(目安)	標準	5		7		70	
	最大	10		30		128	
電子カム数 (最大)		20		60		128	
対応ドライブ	PROFIdrive	SINAMICS G / S / V90 PN					
	アナログ信号	全ての SINAMICS ドライブ					
	パルス信号	SINAMICS V60 / V90					
PROFIsafe		— ○		— ○		— ○	
外形寸法 W x H x D [mm]		35 x 147 x 129		70 x 147 x 129		175 x 147 x 129	
標準価格		\149,000	\186,000	\416,000	\474,000	オープン価格	オープン価格
ソフトウェア 注文番号	SIMATIC STEP 7 Professional V14	6ES7822-1AA04-0YA5					
	STEP 7 Safety Advanced V14	—	6ES7833-1FA14-0YA5	—	6ES7833-1FA14-0YA5	—	6ES7833-1FA14-0YA5
	V-Assistant	無償 (https://support.industry.siemens.com/cs/jp/en/view/109738387 からダウンロード可)					

備考：上記の標準価格には消費税は含まれておりません。（2017年11月現在）