

Document # DFPD-P-2019007-00

Division シーメンス株式会社
 Department デジタルファクトリー事業本部
 ファクトリーオートメーション事業部

Date 2019年3月14日

SIMATIC Field PG M6 のリリースおよび SIMATIC Field PG M5 の販売終了のお知らせ

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は弊社製品をご愛用頂きありがたく厚くお礼申し上げます。このたび、プログラミングデバイスの SIMATIC Field PG M6 をリリースしましたのでご案内致します。これに伴い、SIMATIC Field PG M5 は販売終了とさせていただきます。今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 新機種 SIMATIC Field PG M6 注文開始日 : 2019年 1月 29日
2. 旧機種 SIMATIC Field PG M5 販売終了 : 2019年 3月 14日
3. 対象品:

対象	製品名	対象型式
新機種	SIMATIC Field PG M6	6ES7718-...
旧機種	SIMATIC Field PG M5	6ES7717-...

※新機種の Field PG M6 は 4月上旬以降、順次出荷の予定

4. 新機種 Field PG M6 の機能


機能	M6 Comfort	M6 Advanced
ソフトウェア		
OS	Windows 10 Enterprise 64-Bit *Windows 7 はサポートしていません。	
プリインストールソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> • STEP 7 Professional V15.1 (TIA Portal) • STEP 7 Professional 2017 SR1 • WinCC Advanced V15.1 (TIA Portal) • WinCC flexible Advanced 2008 SP8 • Safety Advanced V15.1 (TIA Portal) • Distributed Safety 5.4 SP5 • S7-PLCSIM V15.1 	

機能	M6 Comfort	M6 Advanced
ハードウェア		
プロセッサ	Intel® Core™ i5-8400H (第 8 世代, 4 cores, 8 threads), 8 MB Cache, up to 4.2 GHz with turbo boost technology	Intel® Core™ i7-8850H 第 8 世代, 6 cores, 12 threads), 9 MB Cache, up to 4.3 GHz with turbo boost technology
メモリ	8 / 16 / 32 GB DDR4-SDRAM, 2666 MHz	
SSD	250 GB, 500 GB, 2 TB (SATA 6 GB/s)	
グラフィック	Intel® UHD Graphics 630, 4K Support (4096 x 2304 Pixel @ 60Hz)	
ディスプレイ	15.6" wide screen, 300 cd	
解像度	Full-HD (1920 x 1080 Pixel)	
光学ドライブ	Dual layer multi standard DVD – RW	
LED ステータス	8 LEDs that can be read with the display cover opened or closed	
インターフェース	2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET, 1 x Industrial WLAN (IEEE Standard 802.11 ac 2.7 GB/s), 1x Bluetooth 5.0, 1 x MPI/PROFIBUS, 2 x USB 3.0 Type A (1 x 1.5 A charging feature while power off), 2 x USB 3.1 Gen2 Type A / Type C, 1 x COM 1, 1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card, 1 x Smart card slot (ID card), 1 x Universal audio jack (in/out), 1 x Card-Reader (SD, SDHC UHS-II, MMC), 1 x DP Display Port (for external monitors or projectors, max. 4096 x 2304 Pixel), 1 x DVI-I (for external monitors or projectors)	

5. 型番選定方法

■ Industry Mall

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Product/?mlfb=6ES7718-.....-0...>

→  Configure

■ TIA セレクションツール (電気品選定ツール)

<http://www.siemens.com/tst>

※4/1 以降対応予定

6. 参考情報(英語):

<https://support.industry.siemens.com/cs/jp/ja/view/109765289/en>

SIMATIC Field PG M6 Comfort

<https://support.industry.siemens.com/cs/jp/ja/pv/6ES7718-0....-0.../pi?dl=ja>

SIMATIC Field PG M6 Advanced

<https://support.industry.siemens.com/cs/jp/ja/pv/6ES7718-1....-0.../pi?dl=ja>

以上