

SIEMENS



Jetzt profitieren! Das neue Programmiergerät SIMATIC IPC MD-57A

Mit Ihrem robusten Hochleistungs-Notebook sind Sie bestens für den mobilen Einsatz gerüstet: Sofort einsatzbereit dank vorinstallierter Engineering-Software. Stöße, Vibrationen und elektromagnetische Störungen beeinträchtigen Ihre Arbeit nicht. Kommunikation mit Maschinen und Anlagen über PROFIBUS, PROFINET und serielle Verbindungen. SIMATIC Speicherkarten werden direkt im Gerät umprogrammiert.



Aktion gültig bis 31. Dezember 2024

Jetzt profitieren!

Mehr Informationen
zum Programmiergerät
SIMATIC IPC MD-57A



SIMATIC IPC MD-57A (Field PG)

15,6" Display, Full HD (1920 x 1080), 1x HDMI
2x USB-C Gen 4, 4x USB-A Gen 3.2, 2x RJ45 1GbE, DP/MPI
Fingerprint Sensor, WiFi 6E & Bluetooth V5.3, Flex-Modul, IPC Slider
Intel® Core™ i7-12800HE Prozessor (20 Threads, 24MB Cache, bis zu 4,60 GHz)
Intel® Iris® Xe Graphics
32 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM
1 TB M.2 SSD
Netzleitung mit Netzstecker: Schweiz, Tastatur: QWERTZ
Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit
Rucksack

Anzahl max. 10

Varianten	Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Euro	Anzahl
Trial	6ES7730-1AB13-0AA0	Trial: STEP 7 Prof. Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv. (V19 & Distr. Safety 5.4 SP5)	6722 3699	<input type="text"/>
TIA-Portal	6ES7730-1AB13-0AB0	STEP 7 & WinCC & Safety im TIA Portal: STEP 7 Prof. V19, WinCC Adv. V19, Safety Adv. V19	8513 4679	<input type="text"/>
Combo	6ES7730-1AB13-0AC0	STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Prof. Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv. Combo (V19 & distrib. V5.4 SP5)	9521 5239	<input type="text"/>
Ultimate	IPC MD-57A Swiss Edition*	STEP 7 & WinCC & Safety im TIA Portal: STEP 7 Prof. V19, WinCC Adv. V19, Safety Adv. V19 – TIA Portal Cloud, 365-Tage Zertifikat für 1 User (Download) – SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Subscription Service, 365-Tage Floating Lizenz für 1 User (Download) – SIMIT Simulation Platform V11.2 Software Engineering S Lizenz, 365-Tage Floating Lizenz für 1 User (Download + Dongle) – SINAMICS DriveSim Basic für 1 User (Download) * Dieses Gerät ist mit 64GB DDR5 SDRAM SO-DIMM ausgestattet.	16875 6849	<input type="text"/>
Mit der « Extended Exchange » Option, werden Reparaturkosten des SIMATIC IPC MD-57A nach Ablauf der 24-monatigen Gewährleistungsfrist um weitere 12 Monate verlängert. (1 Stück pro Gerät)			255 155	<input type="text"/>

Firma Kontaktperson

E-Mail Tel.

Ihre Bestellnummer (wenn verfügbar)

Bemerkungen

Diese Aktion ist gültig bis zum 31. Dezember 2024 und wird ausschliesslich über dieses PDF-Formular gewährt. Sobald wir Ihre Bestellung erhalten haben (dazu auf den «**Bestellen!**»-Button klicken), erhalten Sie von uns eine schriftliche Auftragsbestätigung.

Achtung: Das PDF muss im **PDF Editor** ausgefüllt werden, damit es versendet werden kann.

AGB der Siemens Schweiz AG unter: [siemens.ch/agb](https://www.siemens.ch/agb)

Bestellen!



Siemens Schweiz AG
Digital Industries
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
Tel. +41 848 822 844
industry.ch@siemens.com