

SIEMENS*Ingenuity for life*

AC-Ableiter für Bahnanwendungen

Technische Daten

Maximalwerte		3EB4	3EB5		
Maximale Netzspannung	kV	25	25		
Maximale Bemessungsspannung	kV	42	45		
Maximale Dauerspannung	kV	34	36		
Ableiterklasse	Nennableitstoßstrom	Thermisches Nenn-Energieaufnahmevermögen	Ladungsableitvermögen		
	kA	kJ / kV _r	C		
SL	10	5,0	1,2	X	
SM	10	7,0	2,0	X	X
SH	20	10	2,8	X	X
SH	20	14	3,6		X
Maximale Fahrgeschwindigkeit	km/h	420	200		
Maximaler Nenn-Kurzschlussstrom	kA	50	65		
Hochstoßstrom	kA	100	100		