



SINAMICS V90 szervohajtás hazai raktárról

Magyarországi raktárkészlet

A SINAMICS V90 szervo hajtásrendszer magyarországi nagykereskedői raktárról elérhető, a legkeresettebb típusokhoz akár aznap hozzájuthat. A SINAMICS V90 szervo vezérlő a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral költséghatékony, robusztus szervo hajtásrendszert alkot, mellyel egyszerűen és gyorsan oldhatók meg a dinamikus és precíz mozgató feladatok. A készülékek egy- és háromfázisú betáplálású kivitelben lefedik a 0,05-7,0 kW teljesítménytartományt és a PROFINET / PTI / USS vagy Modbus RTU kommunikációs interfészeknek köszönhetően könnyen beágyazhatók a vezérlőrendszerbe.

A raktárról elérhető típusok 1AC230V kivitelben, Profinet kommunikációval, inkrementális jeladóval és reteshornyos tengelyvéggel rendelkeznek.

Tekintse meg a pontos típusokat a következő oldalon!

Kapcsolat: hajtas.hu@siemens.com



Motorok	
SIMOTICS S-1FL6 motor Pn=0.2 kW; Nn=3000 rpm Mn=0.64 Nm, fék nélkül	1FL6032-2AF21-1AA1
SIMOTICS S-1FL6 motor Pn=0.2 kW; Nn=3000 rpm Mn=0.64 Nm, fékes	1FL6032-2AF21-1AB1
SIMOTICS S-1FL6 motor Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm Mn=1.27 Nm, fék nélkül	1FL6034-2AF21-1AA1
SIMOTICS S-1FL6 motor Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm Mn=1.27 Nm, fékes	1FL6034-2AF21-1AB1
Vezérlők	
SINAMICS V90 vezérlő Pn=0.2 kW; PROFINET	6SL3210-5FB10-2UF2
SINAMICS V90 vezérlő Pn=0.4 kW; PROFINET	6SL3210-5FB10-4UF1
Kábelek	
Motor kábel 5m	6FX3002-5CK01-1AF0
Jeladó kábel 5m	6FX3002-2CT20-1AF0
Fék kábel 5m (csak fékes motorokhoz)	6FX3002-5BK02-1AF0
Motor kábel 10m	6FX3002-5CK01-1BA0
Jeladó kábel 10m	6FX3002-2CT20-1BA0
Fék kábel 10m (csak fékes motorokhoz)	6FX3002-5BK02-1BA0
I/O kifejtő kábel 1m	6SL3260-4MA00-1VB0