

**Fernbedienung SIPROTEC 3 und 4 Geräte mit 19,2 kBaud über KE 64k/M zu KE 28,8 Modem und Mini-Sternkoppler oder RS485-Bus mit DIGSI 4.40**

Privates oder öffentliches Fernsprechnetz

Büromodem LOGES 64k/M 7XV5810-2AA00

Standard Modemkabel  
19,2kB/8N1

Ab DIGSI 4.4

Fernbedienung mit Bürorechner

Anlagenmodem LOGEM LGH28.8D 7XV5810-5AA00 mit Weitbereichsnetzteil 7XV5810-0BA00 und Umsetzer 7XV5101-0B

19,2kB/8N1

Anlagenmodem alternativ

Modem-Kabel 7XV5810-0AA10 oder DIGSI-Kabel 7XV5100-4

Ab DIGSI 4.4  
Notebook oder PC

RS232-LWL 7XV5101-0A 7XV5101-8x

Alle LWL-Kabel 6XV8100 (850nm)

Netz. 7XV 5810  
Mini-Sternkoppler 7XV5450  
weiteres V3/4 Schutzgeräte, Sternkoppler od. Umsetzer

RS485-LWL Umsetzer 7XV5651

weiteres V3/4 Schutzgerät, Sternkoppler od. Umsetzer

RS485-LWL Umsetzer 7XV5650

RS485-Bus 7XV5103

**Zentrale Bedienung mit DIGSI 4.4x**

SIPROTEC 3 oder 4 Geräte mit LWL-Schnittstelle 19,2kB/8N1

Max. 31 SIPROTEC 3 oder 4 Geräte mit RS485-Schnittstelle 19,2kB/8N1

1 SIPROTEC 3 Gerät mit LWL-Schnittstelle 19,2kB/8N1