

SIEMENS*Ingenuity for life***70%** de descuento en productos específicos de Automatización**Lista de Precios**

BS	Categoría	Material description	Material	B Un	Total stock	Precio Imall	% Descuento	Precio Unitario Promoción
1	PROFIBUS PA SplitConnect terminador (Ex) para cerrar segmentos PROFIBUS PA, uso posible en zonas Ex 1 embalaje = 5 unidades	6GK1905-0AD00	100016245	PAC	2	1.365.400	70%	409.620
2	SIMATIC S7, TS Adapter II para	6ES7972-0CB35-0XA0	100019920	PC	1	4.950.800	70%	1.485.240
3	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Actualización, Floating License para 1 usuario E-SW, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 5 idiomas(de,en,fr,es,it) a partir de STEP 7 V5.4 SP4 o SP5, o bien STEP 7 V5.5 con o sin SP1, WinXP Prof, Win7 Prof./Ultimate, HW de referencia: PG/PC	6ES7841-0CC05-0YE5	100020001	PC	5	969.200	70%	290.760
4	Industrial Ethernet TP Cord	6XV1870-3QE50	100025891	PC	10	105.000	70%	31.500
5	procesador de comunicaciones CP 1242-7 para conectar SIMATIC S7-1200 a red GSM/GPRS observar las certificaciones por países	6GK7242-7KX30-0XE0	100177697	PC	5	3.090.750	70%	927.225
6	Conector frontal para SIMATIC S7-300 40 polos (6ES7921-3AH20-0AA0) con 40 conductores independientes de 0,5 mm2, Conductores independientes H05V-K, versión tipo pinza UE = 1 unidad L = 5,0 m	6ES7922-3BF00-0AGO	100189214	PC	1	509.100	70%	152.730
7	Módulo de conexión frontal con conexión IDC de 4x16 pol. para 32 módulos E/S digitales de la serie S7-1500 Alimentación de potencial mediante borne de inserción directa	6ES7921-5AH20-0AA0	100281732	PC	6	209.100	60%	83.640
8	SIMATIC DP, módulo de bus para ET 200M para alojar un módulo de perifería de 80 mm de ancho para función desenchufar y enchufar	6ES7195-7HC00-0XA0	100017295	PC	1	399.700	70%	119.910
9	módulo electrónico para ET 200S, 8 DO High Feature DC 24V/0,5A, 15 mm de ancho, Diagnóstico de cortocircuito, LED SF 1 unidad por unidad de embalaje	6ES7132-4BF00-0AB0	100151553	PC	2	276.100	70%	82.830
10	SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada analógica, AI 4XI 2/4 hilos estándar, adecuado para tipo de BU A0, A1, código de color CCO3, diagnóstico de módulo, 16 bits, +/-0,3 %	6ES7134-6GD00-0BA1	100231580	PC	23	864.400	70%	259.320

BS	Categoría	Material description	Material	B Un	Total stock	Precio Imall	% Descuento	Precio Unitario Promoción
11	SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada analógica, AI 4XU/I 2 hilos estándar, adecuado para tipo de BU A0, A1, código de color CC03, diagnóstico de módulo, 16 bits, +/-0,3 %	6ES7134-6HD00-0BA1	100231581	PC	21	864.400	70%	259.320
12	SIMATIC ET 200SP, Módulo de interfaz PROFINET IM 155-6PN estándar, máx. 32 módulos de periferia, incl. módulo de servidor	6ES7155-6AU00-0BN0	100256493	PC	1	1.220.300	70%	366.090
13	SIMATIC S7-300, módulo de salidas digitales SM 322, aislado galvánicamente, 8 SD, DC 24V, 2A, 1x 20 polos	6ES7322-1BF01-0AA0	100017317	PC	4	1.084.200	70%	325.260
14	SIMATIC S7-300, módulo de salidas digitales SM 322, aislado galvánicamente, 8 DO, (relé), 1x 20 polos, DC 24V, 2 A o 230 V AC, 2A	6ES7322-1HF01-0AA0	100017337	PC	3	937.200	70%	281.160
15	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacta DC/DC/DC, 2 puertos PROFINET, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20 mA DC, alimentación: DC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 100 KB	6ES7215-1AG31-0XB0	100223991	PC	1	7.051.600	70%	2.115.480
16	SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU compacta DC/DC/DC, 2 puertos PROFINET E/S INTEGRADAS: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS-422/485; 6 DO 24 V DC; 0,5A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20 mA alimentación: DC 20,4-28,8V DC, memoria de programas/datos 150 KB	6ES7217-1AG40-0XB0	100286439	PC	2	4.034.300	70%	1.210.290
17	SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 8 x 230 V AC/5 A ST; relé; 8 canales en grupos de 1; 5 A por grupo; diagnóstico; valor sustitutivo: el conector frontal (bornes de tornillo o inserción rápida) debe pedirse por separado	6ES7522-5HF00-0AB0	100254568	PC	1	1.682.000	70%	504.600
18	SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas AI 8 x U/I HS, resolución de 16 bits, precisión 0,3% 8 canales en grupos de 8, tensión en modo común 10 V; diagnóstico; alarmas de proceso 8 canales en 0,0625 ms Oversampling incl. elemento de alimentación, abrazadera de pantalla y clip de pantalla: el conector frontal (bornes de tornillo o inserción rápida) debe pedirse por separado	6ES7531-7NF10-0AB0	100254570	PC	7	3.608.000	70%	1.082.400
19	SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales, DQ 32 x 24 V DC/0,5 A BA, 32 canales en grupos de 8, 4 A por grupo incl. conector frontal de inserción rápida	6ES7522-1BL10-0AA0	100321590	PC	2	1.738.800	70%	521.640
20	SIMATIC S7-1500, fuente de alimentación del sistema PS 60W 120/AC 230V/DC, alimenta el bus de fondo de S7-1500 con tensión de servicio	6ES7507-ORA00-0AB0	100254609	PC	6	2.635.000	70%	790.500

Notas:

- Promoción sujeta a verificación del stock de equipos al momento de la compra.
- En el momento de la compra, por favor incluir el mensaje: "Según oferta - Consolidado_Material_Promoción_FA_02"
- La presente oferta suma para el volumen pero no es válida para bonificación.

Para mayor información contacté a: andres.sandoval@siemens.com