

SIEMENS

Ingenuity for life



SIMATIC IPC547G

Industrial Rack PC 産業用ラックパソコン

最新技術を採用した産業用パソコン

SIMATIC Rack PC547Gは、19インチ2Uラック型筐体にIntel Xeon E3-1275 v5 (4Core/ 8 Thread, 3.6(4.0)GHz)プロセッサを搭載可能で、データロギング、プラント監視、画像処理等、様々な用途にご使用いただくことができます。

特にプラント監視においては、DCS(SIMATIC PCS7)システムのサーバー及びクライアント端末として、グローバルでご使用いただいております。

RAID1/RAID5や二重化電源により、より安定性に優れたシステムを構築していただけます。

- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC対応
- 各種規格対応(UL, KC, CEなど)
- Xeon E3-1275 v5プロセッサ対応
- グラフィックカード搭載可
- 二重化電源対応可
- RAID1/RAID5



マルチモニター 拡張性



容易な メンテナンス



高性能 最新型CPU



データ冗長化 RAID構成



reddot award 2016
winner industrial design



省スペースモデル[mm] 435 x 177 x 356 (W x H x D)

標準モデル[mm] 435 x 177 x 446 (W x H x D)

SIMATIC IPC 547G (型番 6AG4 104-4****-****)		型番								
		6AG4 104-4	CPU	ストレージ	メモリ	ハウジング	拡張	OS	追加選択	電源
CPU	Pentium G4400, 2C/2T, 3.3GHz, Chipset H110, 1x DVI-D, 1x DisplayPort V1.2, 2x USB3.0, 4x USB2.0		A							
	Core i5-6500, 4C/4T, 3.2(3.6)GHz, Chipset H110, 1x DVI-D, 1x DisplayPort V1.2, 2x USB3.0, 4x USB2.0		C							
	Core i7-6700, 4C/8T, 3.4(4.0)GHz, Chipset H110, 1x DVI-D, 1x DisplayPort V1.2, 2x USB3.0, 4x USB2.0		D							
	Pentium G4400, 2C/2T, 3.3GHz, Chipset C236, 1x DVI-D, 2x DisplayPort V1.2, 4x USB3.0, 4x USB2.0, 1x USB2.0 (内部), 1x COM1, RAID内蔵		E							
	Core i5-6500, 4C/4T, 3.2(3.6)GHz, Chipset C236, 1x DVI-D, 2x DisplayPort V1.2, 4x USB3.0, 4x USB2.0, 1x USB2.0 (内部), 1x COM1, RAID内蔵, iAMT		G							
	Core i7-6700, 4C/8T, 3.4(4.0)GHz, Chipset C236, 1x DVI-D, 2x DisplayPort V1.2, 4x USB3.0, 4x USB2.0, 1x USB2.0 (内部), 1x COM1, RAID内蔵, iAMT		H							
	Xeon E3-1275 v5, 4C/8T, 3.6(4.0) GHz, Chipset C236, 1x DVI-D, 2x DisplayPort V1.2, 4x USB3.0, 4x USB2.0, 1x USB2.0 (内部), 1x COM1, RAID内蔵, iAMT		J							
ストレージ	1TB HDD		A							
	2x 1TB HDD		B							
	240GB SSD		C							
	480GB SSD		D							
	2x 480GB SSD		E							
	RAID1 1TB (2x 1TB HDD)		F							
	RAID1 1TB (2x 1TB HDD [Enterprise])		G							
	1TB HDD リムーバブル		H							
	2x 1TB HDD リムーバブル		J							
	480GB SSD リムーバブル		K							
	2x 480GB SSD リムーバブル		L							
	RAID1 480GB (2x 480GB SSD) リムーバブル、ホットスワップ		M							
	RAID1 1TB (2x 1TB HDD) リムーバブル、ホットスワップ		N							
	RAID1 1TB (2x 1TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ		P							
	RAID1 2TB (2x 2TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ		Q							
	RAID1 2TB (2x 2TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ + 2TB HDD [Enterprise] リムーバブル、ホットスワップ		R							
	RAID1 2TB (2x 2TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ + 480GB SSD (for OS) リムーバブル		S							
RAID5 4TB (3x 2TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ		T								
RAID5 4TB (3x 2TB HDD [Enterprise]) リムーバブル、ホットスワップ + 2TB HDD [Enterprise] リムーバブル、ホットスワップ		U								
メモリ	4GB DDR4 SDRAM, シングルチャンネル			0						
	8GB DDR4 SDRAM, デュアルチャンネル			1						
	16GB DDR4 SDRAM, デュアルチャンネル			2						
	32GB DDR4 SDRAM, デュアルチャンネル			3						
	64GB DDR4 SDRAM, デュアルチャンネル			4						
ハウジング・電源・ODD	[省スペースモデル]ハウジング塗装無, 100/240V AC, 100/240V AC				0					
	100/240V AC, DVD±RWスリムドライブ				1					
	2x 100/240V AC 二重化電源				2					
	2x 100/240V AC 二重化電源, DVD±RWスリムドライブ				3					
	筐体保護塗装有, 100/240V AC				4					
	筐体保護塗装有, 100/240V AC, DVD±RWスリムドライブ				5					
	筐体保護塗装有, 2x 100/240V AC 二重化電源				6					
	筐体保護塗装有, 2x 100/240V AC 二重化電源, DVD±RWスリムドライブ				7					
オンボードグラフィック				8						
拡張HW	オンボードグラフィック, DP to VGA変換ケーブル					0				
	PCIe (x16) グラフィックカード (Dual Head : 2x VGA or 2x DVI-D)					1				
	COM2 + LPT, オンボードグラフィック					2				
	COM2 + LPT, オンボードグラフィック, DP to VGA変換ケーブル					3				
	COM2 + LPT, PCIe16 グラフィックカード (Dual Head : 2x VGA or 2x DVI-D)					4				
OS	Windows 7 Ultimate 64bit SP1, MUI SP1							B		
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, MUI 64bit, Pentium, Core i5対応							D		
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, MUI 64bit Core i7, Xeon対応							E		
	Windows Server 2008 R2 Standard 64bit SP1 (5クライアント) MUI SP1							F		
	Windows Server 2012 R2 Standard 64bit (5クライアント) MUI							G		
	Windows Server 2016 Standard 64bit (5クライアント) MUI							H		
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC MUI 64bit Pentium, Core i5対応							J		
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC MUI 64bit Core i7, Xeon対応							K		
Windows Server 2019 Standard 64bit (5クライアント) MUI							L			
OSなし								X		
SW	追加ソフトウェア無し								X	
	追加ソフトウェア無し/TPM (中国・ロシアでは使用不可)								Y	
電源	電源ケーブル無し								0	
	Europeケーブル								1	
	USAケーブル								2	
	Chinaケーブル								3	

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル (一部日本語版あり) を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad