





Imagen de Referencia



Pos.	Descripción
1	Conmutador sin carga
2	Indicador de Nivel Tipo Visor
3	Pasatapa Tipo Pozo AT
4	Pasatapa de BT
5	Válvula de Presión sin Contactos
6	Válvula de Recirculación
7	Portafusible y Fusible Bay-o-net
8	Fusible Limitador de Corriente
9	Pasatapa Tipo Inserto AT
10	Seccionador de dos posiciones
11	Gabinete de AT/BT Nema 3R
12	Tapón de Llenado
13	Barraje de Aterrizamiento

**Características Técnicas Estándar**

Diseño, Fabricación y Pérdidas..... Norma NTC 3997 / NTC 819  
 Límites de calentamiento de Aceite/Devanado..... 60 / 65°C  
 Regulación de tensión AT (sin carga)..... +1/-3 x 2,5%  
 Nivel de aislamiento (BIL) AT / BT..... 95 / 30 kV  
 Grupo de Conexión..... Dyn5  
 Frecuencia..... 60 Hz  
 Clase de aislamiento..... A  
 Eficiencia según NTC 819 Quinta Revisión Columna D

**Características Constructivas**

Coordinación Protecciones según..... IEEE 37.48.1  
 Tapa..... Atornillada  
 Sistema de preservación de Aceite.... Tanque sellado  
 Tipo de Refrigeración..... ONAN  
 Tipo de Aceite..... Mineral \_ Libre de PCB's  
 Pintura..... Electroestática, Color gris claro  
 Tipo Base..... Chasis para anclaje

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	A	B	C	CONECTOR BT	VOLUMEN ACEITE	PESO TOTAL
	kVA	AT / BT (Vacío)	mm				l	kg
PTF_SDT_1275D	30	13200 V / 214-123,6 V	1223	1040	1237	Ojo	240	627
PTF_SDT_1262D	45		1223	1040	1237	Ojo	234	660
PTF_SDT_1278D	75		1223	1046	1237	Mixto	249	719
PTF_SDT_1244D	112.5		1228	1159	1237	Pala 4 Huecos	266	802
PTF_SDT_1249D	150		1248	1246	1237	Pala 4 Huecos	277	864
PTF_SDT_1277D	30	13200 V / 226-130,5 V	1223	1040	1237	Ojo	240	623
PTF_SDT_1241D	45		1223	1040	1237	Ojo	234	653
PTF_SDT_1243D	75		1223	1046	1237	Pala 4 Huecos	247	711
PTF_SDT_1246D	112.5		1228	1159	1237	Pala 4 Huecos	265	806
PTF_SDT_1248D	150		1248	1239	1237	Pala 4 Huecos	273	859
PTF_SDT_1276D	30	11400 V / 214-123,6 V	1223	1040	1237	Ojo	241	627
PTF_SDT_1274D	45		1223	1040	1237	Ojo	235	661
PTF_SDT_1242D	75		1223	1046	1237	Pala 4 Huecos	251	712
PTF_SDT_1245D	112.5		1228	1159	1237	Pala 4 Huecos	263	812
PTF_SDT_1247D	150		1248	1242	1237	Pala 4 Huecos	272	876

**Siemens cerca de Usted. Oficinas:**

Bogotá .....Tel. (1) 294 2568  
 Cali .....Tel. (2) 4253000  
 Ext.2837

Medellín .....Tel. (4) 325 3066  
 Barranquilla .....Tel. (5) 358 9777

Energía en Línea 01 8000 510 783  
 57 321 3976238

Correo : ventas.transformadores.col@siemens.com

**¡Síguenos en las redes sociales!**



/SiemensColombia



twitter.com/SiemensColombia



edin.com/company/Siemens



Acceda al sitio web



Acceda desde su Android



Acceda desde su iPhone

Información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso por implementación de nuevas tecnologías en procesos de cálculo y fabricación. Siemens S.A. no asume responsabilidades por su uso inadecuado.