







## Flashni Yhdistelmähälytin

Flashni on paloilmoitinkeskuksen hälytinlinjaan tarkoitettu visuaalinen – akustinen yhdistelmähälytin. Ääni ja sen voimakkuus ovat helposti säädettävissä dippikytkimien ja potentiometrin avulla.



- **Automaattinen äänen synkronointi**
- **Äänenvoimakkuus 101 dB(A) saakka**
- **LED-vilkku, matala virrankulutus**
- **Parikaapeli-asennus ruuviliittimin**
- **Ei vaadi erillistä virransyöttöä**



## Tekniset tiedot

Käyttöjännitealue	18–28 VDC
Normaali käyttöjännite	24 VDC
Virrankulutus	36 mA @ 24 VDC
Äänen voimakkuus, maks.	101 dBA
Vilkku	> 0,5 cd
Mitat Ø x k	93 mm x 79 mm (S); 93 mm x 107 mm (D)
Paino	300 g
Kotelointiluokka	IP54 (S); IP65 (D)
Lämpötila-alue	- 10 °C...+ 55 °C
Väri	Punainen / valkoinen (ei varastotuote)
Linssin väri	Punainen, (kellertävä, läpinäkyvä, vihreä, sininen, ei varastotuote)
Materiaali, - runko	ABS
- linssi	Polykarbonaatti

## Tilaustiedot

Osanumero	Nimitys
FI2:640001	Flashni punainen, vilkku punainen, matala kanta
FI2:640003	Flashni punainen, vilkku punainen, syvä kanta

Siemens Osakeyhtiö  
 Building Technologies  
 PL 60 (Majurinkatu 6)  
 02601 Espoo  
 Puh. 010 511 5151  
 Fax 010 511 6446  
<http://www.siemens.fi/talotekniikka>

© 2013 Copyright  
 Siemens Osakeyhtiö

Oikeudet muutoksiin ja saatavuuteen pidätetään