

SIEMENS*Ingenuity for life*

Leitungsableiter ohne Funkenstrecke

Technische Daten

Maximalwerte			3EL5	3EL1	3EL2	3EL3
Maximale Systemspannung (kV)			145	362	550	800
Maximale Bemessungsspannung (kV)			144	288	468	588
Maximaler Nenn-Ableitstrom (kA)	Thermische Nenn-Energieaufnahme-fähigkeit Wth (kJ) / (kV) _r	Leitungsableitvermögen, Qrs (C)				
10	4,5	1,0	X			
10	5,0	1,2		X		
10	6,0	1,6		X		
10	7,0	2,0			X	
20	9,0	2,4			X	
20	10,0	2,8				X
20	14,0	3,6				X
Maximaler Kurzschlussstrom (kA)			20	65	65	65
Hochstoßstrom (kA)			100	100	100	100
Spezifische Kurzzeitlast SSL (kNm)			0,5	1,2	4,0	10,0