

SIEMENS

Ingenuity for life



PC SIMATIC Basic pour l'industrie

Sur mesure pour votre utilisation

siemens.ch/ipc

Promotion valable jusqu'au 30.09.2020 (uniquement en Suisse)

Nous élargissons notre gamme de PC industriels – à un prix imbattable!


Les SIMATIC IPC Basic constituent la plateforme idéale pour l'exécution des tâches dans un environnement industriel et, avec leur robustesse et leur disponibilité élevées, se démarquent positivement des PC de bureau par leur longévité. Les différents formats – Box PC, Panel-PC et Flat Panel – sont disponibles du stock pour une mise en service rapide.

Nouveau	SIMATIC Box IPC127E	SIMATIC IFP Basic
		
Mise à jour	SIMATIC Box IPC327E	SIMATIC Panel IPC377E
		

SIMATIC Box IPC127E

Avec son boîtier fermé ultra-compact de 0,3 litre seulement, l'IPC127E s'intègre très facilement et avec un encombrement minimal – même ultérieurement – dans l'armoire de commande ou directement dans la machine. Son boîtier entièrement métallique fermé permet une utilisation flexible et sans maintenance du nouveau PC industriel, même dans des conditions difficiles. Grâce aux variantes préconfigurées, les utilisateurs pourront disposer très rapidement du produit adapté.

- Passerelle IoT pour la saisie / la collecte / le traitement / le transfert de données
- Intégration de machines dans des solutions cloud / Edge
- Interconnexion / ajout a posteriori de tâches de numérisation dans des installations existantes
- Tâches de visualisation simples, possibilité de commande avec un pack HMI
- Disponibilité longue durée: jusqu'à onze ans de service et d'assistance

SIMATIC IPC127E	
	Atom E3930 (2C/2T), 2 Go RAM, Version de base, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, sans système d'exploitation, SSD 32 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">384.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1001</p>
	Atom E3930 (2C/2T), 2 Go RAM, Version étendue, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, sans système d'exploitation, SSD 64 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">491.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1002</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version de base, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, sans système d'exploitation, SSD 64 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">557.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1003</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version étendue, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, sans système d'exploitation, SSD 128 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">663.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1004</p>
 <p style="text-align: center;">© Windows 10</p>	Atom E3930 (2C/2T), 2 Go RAM, Version de base, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 64 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">530.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1005</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version de base, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 64 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">650.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1006</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version de base, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 128 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">703.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1007</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version étendue, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 64 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">703.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1008</p>
	Atom E3940 (4C/4T), 4 Go RAM, Version étendue, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 128 Go, sans accessoires de montage <p style="text-align: right;">756.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1009</p>

Tous les prix sont exprimés en euros/pce, 35 % de rabais inclus, hors TVA.

SIMATIC IFP Basic – économique et simple!

La série de produits SIMATIC IFP Basic complète l'offre de moniteurs tactiles industriels de la famille de produits SIMATIC IFP par des variantes économiques. Les appareils SIMATIC IFP Basic à commande tactile sont proposés dans les 4 formats d'écran 12", 15", 19" et 22".

- Moniteurs tactiles industriels à prix attractif
- Écrans larges durables avec une diagonale de 12", 15", 19" et 22"
- Connexion simple aux systèmes PC grâce à l'interface DisplayPort et au connecteur VGA
- VESA ou montage encastré
- Cadre et boîtier métalliques robustes
- 2x USB pour connecter la souris, le clavier ou une clé USB
- Adapté à un fonctionnement ininterrompu dans un environnement industriel jusqu'à 40/45 °C

SIMATIC IFP Basic		
	12" Touch (1280 x 800) Découpe d'encastrement: 302 x 208 mm	 375.00 Euros/pce Référence produit: CH:PANEL1101
	15" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 388 x 240 mm	 450.00 Euros/pce Référence produit: CH:PANEL1102
	19" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 455 x 279 mm	 525.00 Euros/pce Référence produit: CH:PANEL1103
	22" Touch (1920 x 1080) Découpe d'encastrement: 521 x 316 mm	 638.00 Euros/pce Référence produit: CH:PANEL1104


(Les accessoires tels que les câbles DP et USB ne sont pas compris dans l'offre)

Tous les prix sont exprimés en euros/pce, 25 % de rabais inclus, hors TVA.

SIMATIC Box IPC327E

Le SIMATIC IPC327E/IPC377E se distingue notamment par ses nombreuses interfaces pour une intégration aisée dans les installations existantes ou nouvelles, sa disponibilité rapide au départ du dépôt et son design industriel sans ventilateur.


- Box-PC compact et Panel-PC avec de nombreuses interfaces
- Panel-PC au format 12", 15" et 19", au choix
- Possibilités de modules supplémentaires sur emplacement mSATA ou mPCIe demi-taille
- Optionnel: mémoire de travail 8 Go (délai de livraison: dès 15 jours ouvrables)

SIMATIC IPC327E 	Celeron N3160 (4C/4T) Montage sur rail DIN symétrique, mural, sur table ou VESA, 4 Go RAM sans système d'exploitation SSD 256 Go 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, entrée/sortie audio 1 x mPCIe demi-taille, 1 x mSATA pleine taille	 518.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1201
	Celeron N3160 (4C/4T) Montage sur rail DIN symétrique, mural, sur table ou VESA, 4 Go RAM Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), SSD 256 Go 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, entrée/sortie audio 1 x mPCIe demi-taille, 1 x mSATA pleine taille	 602.00 Euros/pce Référence produit: CH:BOXPC1202

Tous les prix sont exprimés en euros/pce, 40 % de rabais inclus, hors TVA.

SIMATIC Panel PC 377E

- Choisissez votre dimension: 12", 15" et 19" avec de nombreuses interfaces
- Profitez de notre prix préférentiel sur les packs PC + logiciels HMI
- Possibilités de modules supplémentaires sur emplacement mSATA ou mPCIe demi-taille
- Optionnel: mémoire de travail 8 Go (délai de livraison: dès 15 jours ouvrables)

SIMATIC IPC377E		
 <p>Encastrement ou montage VESA Celeron N3160 (4C/4T), 4 Go RAM, sans système d'exploitation, SSD 256 Go 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 4 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Entrée/sortie audio, 1 x mPCIe demi-taille, 1 x mSATA pleine taille</p>	12" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 300 x 206 mm	 806.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1302
	15" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 386.4 x 238.5 mm	 926.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1304
	19" Touch (1280 x 800) Découpe d'encastrement: 453 x 472.6 mm	 1046.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1306
 <p>© Windows 10</p>	12" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 300 x 206 mm	 890.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1301
	15" Touch (1366 x 768) Découpe d'encastrement: 386.4 x 238.5 mm	 1010.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1303
	19" Touch (1280 x 800) Découpe d'encastrement: 453 x 472.6 mm	 1130.00 Euros/pce Référence produit: CHPANELPC1305

Tous les prix sont exprimés en euros/pce, 40 % de rabais inclus, hors TVA.

Vous êtes à la recherche de solutions monoposte ou client SCADA?

Profitez de nos offres packs (logiciels et matériel)

Exemple		Vos avantages à prix exceptionnel
WinCC RT Advanced V15 2048 Power Tags = Prix catalogue Euro 2206.00	SIMATIC IPC127E – Atom 4C/4T, 4 Go RAM, 64GB SSD, Win 10 = Prix catalogue Euro 980.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matériel et logiciel parfaitement coordonnés ▪ Testé dans des configurations système ▪ Longue disponibilité des produits et pièces de rechange ▪ Qualité optimale de tous les composants employés ▪ Matériel «Made in Germany» ▪ Diagnostic complet du système et du matériel ▪ Grand nombre d'autorisations et de certificats disponibles <p>Jusqu'à 30 % de réduction avec le package WinCC/IPC (par rapport au prix catalogue normal de WINCC RT)</p>
		
6AV2104-0FA05-0AA0	6AG4021-0AB11-1BA0	
		
		
Au lieu de Euro 3266.00 prix package de Euro 2745.00		

Tous les prix sont exprimés en euros/pce, hors TVA.

Windows IoT Enterprise – système éprouvé

Mettez à profit les avantages de Windows 10 IoT Enterprise LTSC (Long Term Servicing Channel) 2019 préinstallé et déjà soumis à des tests système:

- Contrôle sur les mises à jour, donc pas de problèmes de compatibilité suite à des adaptations du système d'exploitation
- Système extrêmement stable, l'espace de stockage requis est prévisible
- Activez la fonctionnalité «Unified Write Filter» (UWF) pour une protection supplémentaire contre la manipulation de données système sur un disque SSD
- Standard éprouvé et disponible en tant que pack avec WinCC Runtime



© Windows 10

SIMATIC Industrial OS – ouvert à tout – Linux

En tant que système d'exploitation basé sur LINUX, SIMATIC Industrial OS constitue non seulement une alternative aux systèmes d'exploitation Microsoft Windows éprouvés, également disponibles pour les SIMATIC IPC, mais marque également des points grâce à la compatibilité des pilotes du matériel, à la performance temps réel, à la définition d'une configuration minimale, au concept de test, à une mise en route rapide, à l'assistance en cas de problèmes techniques, etc.

L'accent est mis sur un gabarit réduit, sans charges inutiles, mais avec tous les composants nécessaires à une mise en service rapide et un développement ultérieur simple. Le système d'exploitation a été composé et testé sur les SIMATIC IPC et peut être utilisé à la fois dans un environnement industriel et d'autres domaines.

Principales caractéristiques:

- Basé sur Debian 9 (Long Term Support Kernel)
- Compatible temps réel grâce au «patch PREEMPT-RT»
- Composé et testé pour et sur SIMATIC IPC
- Gabarit réduit
- Installation rapide et facile grâce au service stick et à la configuration initiale
- Installation de composants supplémentaires (tels que l'environnement de bureau GNOME) déjà préparée
- Intégration simple de produits / fonctionnalités SIMATIC (selon disponibilité)
- Service Stick également utilisable pour l'enregistrement local de données et d'archives
- Concept de sauvegarde et restauration simple via le service stick
- Évolutivité et réemployabilité optimales, grâce à l'image identique pour tous les SIMATIC IPC
- Utilisation sans restriction des avantages existants (packs gratuits, concept de mise à jour simple, etc.)
- Assistance produit identique à celle des autres produits SIMATIC (conformément aux conditions générales)



© Linux

SIMATIC Industrial OS

Fonctionne sur les IPC suivants:

- IPC127E
- IPC227E/277E
- IPC327E/347E/377E
- IPC427E/477E
- IPC527G/547G



Prix catalogue 79.00 Euro, TVA en sus
Référence produit: 6ES7648-6LA81-0YA8

Systemes de montage SIMATIC Box IPC127E

Veillez selectionner l'un des systemes vendus separement pour le montage de l'IPC127E.

Rail DIN symétrique	 10.00 Euros/pce Référence produit: 6AG4021-0AA20-0AA1
Montage mural	 10.00 Euros/pce Référence produit: 6AG4021-0AA20-0AA2
Montage sur chant, variante de base	 10.00 Euros/pce Référence produit: 6AG4021-0AA20-0AA3
Montage sur chant, variante étendue	 10.00 Euros/pce Référence produit: 6AG4021-0AA20-0AA4
Montage sur chant sur rail DIN symétrique	 10.00 Euros/pce Référence produit: 6AG4021-0AA20-0AA5



Tous les prix sont exprimés en euros/pce, hors TVA.

Cachet de l'entreprise

Adresse de livraison

Société _____

Nom _____

Rue _____

NPA / Localité _____

Tél. _____

E-mail _____

Date / signature _____

Commande

Inscrivez simplement le nombre d'unités souhaité et renvoyez ce prospectus par e-mail à votre distributeur ou directement à l'adresse assistance-industry.ch@siemens.com.

Durée et conditions de la promotion

Cette promotion est valable jusqu'au 31 décembre 2019, uniquement en Suisse. Les conditions générales de livraison de Siemens Suisse SA s'appliquent.

Siemens Suisse SA
Digital Industries
Freilagerstrasse 40
8047 Zurich
Suisse
Tél. +41 848 822 844
industry.ch@siemens.com
siemens.ch/industry/fr

© Siemens 2020
Sous réserve de modifications