

SIEMENS

Ingenuity for life



EasyShunt

Beställningsguide

EasyShunt – en helt ny serie standardiserade shuntar

Siemens nya shuntgrupper EasyShunt innehåller tryckoberoende styrventiler med inställbart maxflöde.

Det ger:

- lägre totalt tryckfall
- mindre cirkulationspumpar
- färre varianter
- större flexibilitet vid eventuella förändringar
- optimal drift i alla lägen
- mindre energianvändning

EasyShunt finns i totalt tio utföranden:

- fem storlekar för värme med värmeisolering
- fem storlekar för kyla med kylisolering

Tillval

- Anpassade ventilpaket med avstängningsventiler respektive injusteringsventil för sekundärsidan.
- Cirkulationspumpspaket med anpassade kopplingar för ett enkelt montage.

Enkel att dimensionera

- Variabelt primärt flöde, inställbart maxflöde
- Få varianter att välja mellan, fem storlekar, värme eller kyla
- Alltid 100 % ventilauktoriteten, tryckoberoende ventiler

Enkel att beställa

- Få varianter, lätt att välja
- Finns på lager, kort leveranstid
- Shuntar med RSK-nummer
- Tillbehörspaket med beställningsnummer
- För val av pump, kontakta din lokala säljkontakt

Enkel att montera

- Vändbar, rörinkoppling behöver inte växlas
- Ovankopplad, passar de flesta applikationer
- Cirkulationspumpen monteras utanför gruppen, enkel att anpassa

Enkel att äga

- Tryckoberoende ventiler, energibesparing på upp till 20 %
- Cirkulationspump monterad utanför shuntgruppen, lätt att byta
- Flexibla ventiler, lätt att ändra maxflöde vid ombyggnation



EasyShunt urvalsguide

Δp [kPa]	Anslutning	Flöde									
10/36...600	DN50		EASY50x12								
18/28...600	DN32		EASY32x4								
15/39...600	DN25		EASY26x1.8								
19...600	DN15/25		EASY25x0.6								
16...600	DN15/25		EASY25x0.2								
Primärflöde l/h		30	100	200	280	550	575	1400	1800	4000	11500
Primärflöde l/s		0	0,02	0,05	0,07	0,15	0,16	0,39	0,50	1,11	3,21

Värmegrupper	RSK-nummer	Kylgrupper	RSK-nummer
SE2:EASY25V0.2	549 27 31	SE2:EASY25K0.2	549 27 28
SE2:EASY25V0.6	549 27 32	SE2:EASY25K0.6	549 27 29
SE2:EASY25V1.8	549 27 33	SE2:EASY25K1.8	549 27 30
SE2:EASY32V4	549 27 35	SE2:EASY32K4	549 27 34
SE2:EASY50V12	549 27 37	SE2:EASY50K12	549 27 36

Avstängningsventiler	Storlek	Siemens beställningsnummer	Beskrivning
AVST25	DN25	SE2:AVST25	Tre avstängningsventiler
AVST32	DN32	SE2:AVST32	Tre avstängningsventiler
AVST50	DN50	SE2:AVST50	Tre avstängningsventiler
Injusteringspaket	Storlek	Siemens beställningsnummer	Beskrivning
STV10	DN10 med kopplingar	SE2:STV10	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV15	DN15 med kopplingar	SE2:STV15	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV20	DN20 med kopplingar	SE2:STV20	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV25	DN25 med kopplingar	SE2:STV25	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV32	DN32 med kopplingar	SE2:STV32	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV40	DN40 med kopplingar	SE2:STV40	Injusteringsventil i lågblyutförande
STV50	DN50 med kopplingar	SE2:STV50	Injusteringsventil i lågblyutförande

Kontakta oss

Telefon: 0771 10 15 15

e-post: cps.support.se@siemens.com

Vid beställning, glöm inte att skicka med godsmärkning, kundnummer och leveransadress.

Du kan även välja att göra din beställning via vår webbutik.

www.siemens.se/industrymall

Välkomna!

Siemens AB

Building Technologies Division

Control Products & Systems

Elektronvägen 4

141 87 Huddinge

Rätt till ändringar förbehålles.

Beställningsnummer 2017IC-001A.

Produktion: Xerox Mediacenter. April 2017.

© Siemens AB.