

**SIEMENS***Ingenuity for life*

# Motorantrieb 3DV8 für Trenn- und Erdungsschalter

## Technische Daten

	3DV8				
Bemessungs-Motorspannung	[V] DC	60	110 / 125	220 / 230	250
	[V] AC (50 / 60 Hz)	AC 127 / 230		3AC 127 / 220 / 230 / 380 / 415	
Bemessungs-Steuerspannung	[V] DC	60	110 / 125	220 / 230	250
	[V] AC (50 / 60 Hz)	AC 127 / 230			
Bemessungs-Verbraucherspannung	[V] DC		110 / 125	220 / 230	250
	[V] AC (50 / 60 Hz)	AC 127 / 230			
Bemessungsmoment	[Nm]	600		800	
Anlaufmoment	[Nm]	870...2200			
Laufzeit	[s]	<15			
Temperaturbereich	[°C]	-55...+55			
Hilfskontakte	-	bis zu 47			
Hilfsschalter-Schaltvermögen	-	Klasse 2 gemäß IEC 62271-102			
Schutzklasse	-	IP55			
Wartungsintervalle	-	wartungsfrei			