

SIEMENS

SIRIUS ACT

## SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Genel Bilgiler



Sirius Act grubu ürünleri, pano kapağına monte edilmek için tasarlanmış olan butonlar ve sinyal lambalarından oluşan modüler ürünlerdir. Komple üniteler, birçok uygulama örneğinde anahtarlama veya sinyal ünitelerinden, yardımcı kontak elemanından ve/veya led modülünden oluşmaktadır. Komple ürünlerde buton ve sinyal ünitesi, kafası, gövde ve yardımcı kontak bloğu hazır monte edilmiş haldedir.

### Standartlar

- IEC 60947-1, EN 60947-1
- IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
- IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5 acil stop ürünleri için

### Versiyonlar

Sirius Act ürün grubu içinde 4 farklı versiyon bulunmaktadır,

- Plastik, 22 mm
- Metal (parlak), 22 mm
- Mat metal, 22 mm
- Mat metal, yassı tip, 30 mm

Bir anahtarlama elemanı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır;

- Pano kapağı önündeki bir anahtarlama veya sinyal ünitesinden
- Pano kapağı arkasında bir tutucu
- 6 adede kadar yardımcı kontak bloğu ve/veya 1 led modülü (tutucuya takılmış şekilde)
- Markalama ve etiketleme için geniş aksesuar çeşitliliği; akustik göstergeler, operatif mekanizmalı potansiyometreler, sensör anahtarları, genişletilmiş hareketli butonlar ve basit sinyal lambaları, kompakt üniteler olarak mevcuttur. Komple ürünler hazır halde olup sadece kablolama gerektirmektedir.

## Genel Görünüm

### Komple Üniteler



Komple ünite dizaynı

### Kompakt Üniteler



Kompakt ünite dizaynı

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Avantajlar

### Kolay montaj;

- Kendi kendine kolayca pano kapağına oturan buton ve sinyal lambası kafası
- Dönmeyi engelleyici patentli tutucu dizaynı
- Üst üste takılabilir yardımcı kontak blokları

### Çevresel etkenlere karşı dayanıklı;

- IP69K koruma (yüksek toz ve basınçlı suya karşı dayanıklı)
- Patlamaya karşı korumalı ATEX sertifikalı modüller
- LED kullanımı sayesinde 100.000 saat çalışma ömrü
- 10.000.000 mekanik çalışma ömrü
- Güvenilir, tek bir vida ile pano kapağına sabitleme imkanı



### Yüksek seviyede iletişim(Opsiyonel);

- AS-Interface ve IO-Link ile direk bağlantı
- Panoda PROFINET, IO-Link veya AS-Interface ile direk bağlantı

### Kontakt modülleri ve LED modülleri

Sirius Act serisi ürünlerde sadece LED modülleri kullanılmaktadır. Ayrıca farklı seçeneklerde NO ve NC tip yardımcı kontak blokları isteğe göre seçilebilir.

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları

				
Çeşitler	3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Çap	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Versiyon	Plastik	Mat Metal	Metal, Parlak	Mat Metal, Yassı
<b>Anahtarlama Elemanları</b>				
Buton	✓	✓	✓	✓
Işıklılandırılabilir buton	✓	✓	✓	✓
Mantar buton	✓	✓	✓	✓
Acil durdurma mantar buton	✓	✓	✓	✓
Mandal buton	✓	✓	✓	✓
Anahtarlı mandal buton	✓	✓	✓	✓
<b>Özel Butonlar</b>				
İkiz butonlar	✓	✓	✓	✓
Joystick buton	✓	✓	✓	✓
Elektronik mod seçim anahtarı	✓	✓	✓	✓
Daha geniş derinlikli butonlar	✓	✓	✓	✓
Potansiyometre	✓	✓	✓	✓
<b>Sinyal Lambaları</b>				
Sinyal lambaları	✓	✓	✓	✓
Akustik sinyal cihazları	✓	✓	✓	✓
<b>Kontakt Blokları</b>				
1 kutuplu	✓	✓	✓	✓
2 kutuplu	✓	✓	✓	✓
<b>LED Modüller</b>				
Entegre LED'li	✓	✓	✓	✓
<b>Bağlantılar</b>				
Vida bağlantılı	✓	✓	✓	✓
Yay bağlantılı	✓	✓	✓	✓
AS-Interface	✓	✓	✓	✓
IO-Link	✓	✓	✓	✓

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları

		
Çeşitler	3SU18	3SU18
	Etanj Kutuları	Çift El Buton Konsolları
Plastik	✓	✓
Metal	✓	✓
<b>Anahtarlama Elemanları</b>		
Buton	✓	*
Işıklandırılabilir buton	✓	*
Mantar buton	✓	✓
Acil durdurma mantar buton	✓	✓
Mandal buton	✓	*
Anahtarlı mandal buton	✓	*
<b>Sinyal Lambaları</b>		
Sinyal lambaları	✓	*
Akustik sinyal cihazları	✓	*
<b>Kontakt Blokları</b>		
1 kutuplu	✓	✓
2 kutuplu	✓	✓
<b>LED Modüller</b>		
Entegre LED'li	✓	✓
<b>Bağlantılar</b>		
Vida bağlantılı	✓	✓
Yay bağlantılı	✓	*
AS-Interface	✓	*

\* Opsiyonel



# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları


## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Plastik

### Seçme ve Sipariş Numaraları


Komple Start-Stop Butonları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	-	-	Siyah	1	0	3SU1100-0AB10-1BA0
	-	-	Siyah	0	1	3SU1100-0AB10-1CA0
	-	-	Kırmızı	0	1	3SU1100-0AB20-1CA0
	-	-	Sarı	1	0	3SU1100-0AB30-1BA0
	-	-	Yeşil	1	0	3SU1100-0AB40-1BA0
	-	-	Mavi	1	0	3SU1100-0AB50-1BA0
	-	-	Beyaz	1	0	3SU1100-0AB60-1BA0
	-	-	Renksiz	1	0	3SU1100-0AB70-1BA0

Komple Işıklı Butonlar	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No	
	AC	DC					
	24	24	Kırmızı	0	1	3SU1102-0AB20-1CA0	
	24	24	Sarı	1	0	3SU1102-0AB30-1BA0	
	24	24	Yeşil	1	0	3SU1102-0AB40-1BA0	
	24	24	Mavi	1	0	3SU1102-0AB50-1BA0	
	24	24	Beyaz	1	0	3SU1102-0AB60-1BA0	
	24	24	Renksiz	1	0	3SU1102-0AB70-1BA0	
		230	-	Kırmızı	0	1	3SU1106-0AB20-1CA0
		230	-	Sarı	1	0	3SU1106-0AB30-1BA0
230		-	Yeşil	1	0	3SU1106-0AB40-1BA0	
230		-	Mavi	1	0	3SU1106-0AB50-1BA0	
230		-	Beyaz	1	0	3SU1106-0AB60-1BA0	
230		-	Renksiz	1	0	3SU1106-0AB70-1BA0	

Komple Sinyal Lambaları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No	
	AC	DC					
	24	24	Kırmızı	-	-	3SU1102-6AA20-1AA0	
	24	24	Sarı	-	-	3SU1102-6AA30-1AA0	
	24	24	Yeşil	-	-	3SU1102-6AA40-1AA0	
	24	24	Mavi	-	-	3SU1102-6AA50-1AA0	
	24	24	Beyaz	-	-	3SU1102-6AA60-1AA0	
	24	24	Renksiz	-	-	3SU1102-6AA70-1AA0	
		230	-	Kehribar	-	-	3SU1106-6AA00-1AA0
		230	-	Kırmızı	-	-	3SU1106-6AA20-1AA0
230		-	Sarı	-	-	3SU1106-6AA30-1AA0	
230		-	Yeşil	-	-	3SU1106-6AA40-1AA0	
230		-	Mavi	-	-	3SU1106-6AA50-1AA0	
230		-	Beyaz	-	-	3SU1106-6AA60-1AA0	
230		-	Renksiz	-	-	3SU1106-6AA70-1AA0	

Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(1)</sup>	0	1	3SU1100-1BA20-1CA0

<sup>(1)</sup> Basarak kilit çözme

Acil Stop Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(2)</sup>	0	1	3SU1100-1HA20-1CHO
	-	-	Kırmızı <sup>(3)</sup>	0	1	3SU1100-1HB20-1CFO
	-	-	Kırmızı <sup>(4)</sup>	0	1	3SU1100-1HB20-1CGO

<sup>(2)</sup> Basarak kilit çözme

<sup>(3)</sup> Çevirerek kilit çözme





<sup>(4)</sup> Çevirerek kilit çözme (Emergency Stop yazılı)

3SU1100-1HA20-1CHO




# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Plastik


### Seçme ve Sipariş Numaraları

Komple Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu	Yaylı 90° 	Beyaz	1	0	3SU1100-2BF60-1BA0
			Beyaz	1	1	3SU1100-2BF60-1MA0
	1-0-2 pozisyonlu	Kalıcı 2x45° 	Beyaz	2	0	3SU1100-2BM60-1NA0
		Yaylı 2x45° 	Beyaz	2	0	3SU1100-2BL60-1NA0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

Komple Kilitli Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu	Yaylı 90° 	-	1	0	3SU1100-4BF11-1BA0
	1-0-2 pozisyonlu	Yaylı 2x45° 	-	2	0	3SU1100-4BL11-1NA0


NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

İkiz Butonlar		Yazısız	Yeşil-Kırmızı	-	-	Sipariş No
	1-0 numaralandırılmış	Yeşil-Kırmızı	-	-	-	3SU1000-3BB42-0AA0
		Yeşil-Kırmızı	-	-	-	3SU1000-3BB42-0AK0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

Acil Stop Mantar Butonları		Çevirecek kilit çözme	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	3SU1000-1JB20-0AA0	Çevirecek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1000-1HB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1000-1JB20-0AA0
	3SU1001-1HB20-0AA0	Çevirecek kilit çözme Ø33,4 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1GB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1HB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1JB20-0AA0
		Kilitli mantar buton Ø 40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1000-1HF20-0AA0


	3SU1000-1JB20-0AA0
	3SU1001-1HB20-0AA0
	3SU1000-1HF20-0AA0



Elektronik Mod Seçim Anahtarı		Plastik 4 pozisyonlu elektronik mod seçim anahtarı	Siyah	-	-	Sipariş No
	3SU1000-4WS10-0AA0					

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Metal (Parlak)

### Seçme ve Sipariş Numaraları

Komple Start-Stop Butonları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	-	-	Siyah	1	0	3SU1150-0AB10-1BA0
	-	-	Siyah	0	1	3SU1150-0AB10-1CA0
	-	-	Kırmızı	0	1	3SU1150-0AB20-1CA0
	-	-	Sarı	1	0	3SU1150-0AB30-1BA0
	-	-	Yeşil	1	0	3SU1150-0AB40-1BA0
	-	-	Mavi	1	0	3SU1150-0AB50-1BA0
	-	-	Beyaz	1	0	3SU1150-0AB60-1BA0
	-	-	Renksiz	1	0	3SU1150-0AB70-1BA0

Komple Işıklı Butonlar	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	24	24	Kehribar	1	0	3SU1152-0AB00-1BA0
	24	24	Kırmızı	0	1	3SU1152-0AB20-1CA0
	24	24	Sarı	1	0	3SU1152-0AB30-1BA0
	24	24	Yeşil	1	0	3SU1152-0AB40-1BA0
	24	24	Mavi	1	0	3SU1152-0AB50-1BA0
	24	24	Beyaz	1	0	3SU1152-0AB60-1BA0
	24	24	Renksiz	1	0	3SU1152-0AB70-1BA0
		230	-	Kehribar	1	0
230		-	Kırmızı	0	1	3SU1156-0AB20-1CA0
230		-	Sarı	1	0	3SU1156-0AB30-1BA0
230		-	Yeşil	1	0	3SU1156-0AB40-1BA0
230		-	Mavi	1	0	3SU1156-0AB50-1BA0
230		-	Beyaz	1	0	3SU1156-0AB60-1BA0
230		-	Renksiz	1	0	3SU1156-0AB70-1BA0

Komple Sinyal Lambaları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	24	24	Kehribar	-	-	3SU1152-6AA00-1AA0
	24	24	Kırmızı	-	-	3SU1152-6AA20-1AA0
	24	24	Sarı	-	-	3SU1152-6AA30-1AA0
	24	24	Yeşil	-	-	3SU1152-6AA40-1AA0
	24	24	Mavi	-	-	3SU1152-6AA50-1AA0
	24	24	Beyaz	-	-	3SU1152-6AA60-1AA0
	24	24	Renksiz	-	-	3SU1152-6AA70-1AA0
		230	-	Kırmızı	-	-
230		-	Sarı	-	-	3SU1156-6AA30-1AA0
230		-	Yeşil	-	-	3SU1156-6AA40-1AA0
230		-	Mavi	-	-	3SU1156-6AA50-1AA0
230		-	Beyaz	-	-	3SU1156-6AA60-1AA0
230		-	Renksiz	-	-	3SU1156-6AA70-1AA0

Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(1)</sup>	0	1	3SU1150-1BA20-1CA0



3SU1150-1BA20-1CA0

<sup>(1)</sup> Basarak kilit çözme

Acil Stop Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(2)</sup>	0	1	3SU1150-1HA20-1CHO
	-	-	Kırmızı <sup>(3)</sup>	0	1	3SU1150-1HB20-1CHO
	-	-	Kırmızı <sup>(4)</sup>	0	1	3SU1150-1HB20-1CGO



3SU1150-1HA20-1CHO

<sup>(2)</sup> Basarak kilit çözme

<sup>(3)</sup> Çevirerek kilit çözme





<sup>(4)</sup> Çevirerek kilit çözme (Emergency Stop yazılı)





# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları


## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Parlak Metal

### Seçme ve Sipariş Numaraları






Komple Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu	Yaylı 90° 	Beyaz	1	0	3SU1150-2BF60-1BA0
			Beyaz	1	1	3SU1150-2BF60-1MA0
	1-0-2 pozisyonlu	Kalıcı 2x45° 	Beyaz	2	0	3SU1150-2BM60-1NA0
		Yaylı 2x45° 	Beyaz	2	0	3SU1150-2BL60-1NA0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

Komple Kilitli Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu	Yaylı 90° 	-	1	0	3SU1150-4BF11-1BA0

İkiz Butonlar		Yazısız	Yeşil-Kırmızı	-	-	3SU1050-3BB42-0AA0
		1-0 numaralandırılmış	Yeşil-Kırmızı	-	-	3SU1050-3BB42-1AK0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

Acil Stop Mantar Butonları		Çevirek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1050-1HB20-0AA0
		Çevirek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1050-1JB20-0AA0
		Çevirek kilit çözme Ø33,4 mm	Kırmızı	-	-	3SU1051-1GB20-0AA0
		Çevirek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1051-1HB20-0AA0
		Çevirek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1051-1JB20-0AA0
		Kilitli mantar buton Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1050-1HF20-0AA0

3SU1050-1JB20-0AA0 3SU1050-1HB20-0AA0

3SU1051-1HB20-0AA0 3SU1050-1HF20-0AA0

Elektronik Mod Seçim Anahtarı		Metal-plastik 4 kademeli elektronik mod seçim anahtarı	Siyah	-	-	3SU1030-4WS10-0AA0
-------------------------------	--	--	-------	---	---	--------------------




3SU1030-4WS10-0AA0

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Mat Metal

### Seçme ve Sipariş Numaraları

Komple Start-Stop Butonları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	-	-	Siyah	1	0	3SU1130-0AB10-1BA0
	-	-	Siyah	0	1	3SU1130-0AB10-1CA0
	-	-	Kırmızı	0	1	3SU1130-0AB20-1CA0
	-	-	Sarı	1	0	3SU1130-0AB30-1BA0
	-	-	Yeşil	1	0	3SU1130-0AB40-1BA0
	-	-	Mavi	1	0	3SU1130-0AB50-1BA0
	-	-	Beyaz	1	0	3SU1130-0AB60-1BA0
	-	-	Renksiz	1	0	3SU1130-0AB70-1BA0

Komple Işıklı Butonlar	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No	
	AC	DC					
	24	24	Kırmızı	0	1	3SU1132-0AB20-1CA0	
	24	24	Sarı	1	0	3SU1132-0AB30-1BA0	
	24	24	Yeşil	1	0	3SU1132-0AB40-1BA0	
	24	24	Mavi	1	0	3SU1132-0AB50-1BA0	
	24	24	Beyaz	1	0	3SU1132-0AB60-1BA0	
	24	24	Renksiz	1	0	3SU1132-0AB70-1BA0	
		230	-	Kırmızı	0	1	3SU1136-0AB20-1CA0
		230	-	Sarı	1	0	3SU1136-0AB30-1BA0
230		-	Yeşil	1	0	3SU1136-0AB40-1BA0	
230		-	Mavi	1	0	3SU1136-0AB50-1BA0	
230		-	Beyaz	1	0	3SU1136-0AB60-1BA0	
230		-	Renksiz	1	0	3SU1136-0AB70-1BA0	

Komple Sinyal Lambaları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
	24	24	Kırmızı	-	-	3SU1102-6AA20-1AA0
	24	24	Sarı	-	-	3SU1102-6AA30-1AA0
	24	24	Yeşil	-	-	3SU1102-6AA40-1AA0
	24	24	Mavi	-	-	3SU1102-6AA50-1AA0
	24	24	Beyaz	-	-	3SU1102-6AA60-1AA0
	24	24	Renksiz	-	-	3SU1102-6AA70-1AA0
	230	-	Kehribar	-	-	3SU1106-6AA00-1AA0
	230	-	Kırmızı	-	-	3SU1106-6AA20-1AA0
	230	-	Sarı	-	-	3SU1106-6AA30-1AA0
	230	-	Yeşil	-	-	3SU1106-6AA40-1AA0
	230	-	Mavi	-	-	3SU1106-6AA50-1AA0
	230	-	Beyaz	-	-	3SU1106-6AA60-1AA0
230	-	Renksiz	-	-	3SU1106-6AA70-1AA0	

Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(1)</sup>	0	1	3SU1130-1BA20-1CA0



3SU1130-1BA20-1CA0

<sup>(1)</sup> Basarak kilit çözme

Acil Stop Mantar Butonlar Ø 40mm	AC	DC	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	-	-	Kırmızı <sup>(2)</sup>	0	1	3SU1100-1HA20-1CH0
	-	-	Kırmızı <sup>(3)</sup>	0	1	3SU1100-1HB20-1CF0
	-	-	Kırmızı <sup>(4)</sup>	0	1	3SU1100-1HB20-1CG0



3SU1100-1HA20-1CH0

<sup>(2)</sup> Basarak kilit çözme





<sup>(3)</sup> Çevirerek kilit çözme

<sup>(4)</sup> Çevirerek kilit çözme (Emergency Stop yazılı)




# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 22 mm, Mat Metal

### Seçme ve Sipariş Numaraları

Komple Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu		Beyaz	1	0	3SU1130-2BF60-1BA0
			Beyaz	1	1	3SU1130-2BF60-1MA0
3SU1130-2BF60-1BA0	1-0-2 pozisyonlu		Beyaz	2	0	3SU1130-2BM60-1NA0
			Beyaz	2	0	3SU1130-2BL60-1NA0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir


Komple Kilitli Mandal Butonlar		Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	0-1 pozisyonlu		-	1	0	3SU1130-4BF11-1BA0
	1-0-2 pozisyonlu		-	2	0	3SU1130-4BL11-1NA0

3SU1130-4BF11-1BA0

İkiz Butonlar		Yazısız	Yeşil-Kırmızı	-	-	3SU1030-3BB42-0AK0
		1-0 numaralandırılmış	Yeşil-Kırmızı	-	-	3SU1030-3BB42-1AK0

3SU1030-3BB42-0AK0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir

Acil Stop Mantar Butonları		Çevirecek kilit çözme	Kırmızı	-	-	Sipariş No
	3SU1000-1JB20-0AA0	Çevirecek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1000-1HB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1000-1JB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø33.4 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1GB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø40 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1HB20-0AA0
		Çevirecek kilit çözme Ø60 mm	Kırmızı	-	-	3SU1001-1JB20-0AA0

3SU1000-1JB20-0AA0

3SU1000-1HB20-0AA0

 3SU1001-1HB20-0AA0

Kilitli Acil Stop Mantar Butonlar Ø40mm	-	Kırmızı	-	-	3SU1000-1HF20-0AA0
---	---	---------	---	---	--------------------


 3SU1000-1HF20-0AA0





# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Butonlar ve Sinyal Lambaları, 30 mm, Mat Metal, Yassı Tip




### Seçme ve Sipariş Numaraları

Start-Stop Butonları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
 3SU1060-0JB30-0AA0	-	-	Siyah	-	-	3SU1060-0JB10-0AA0
	-	-	Kırmızı	-	-	3SU1060-0JB20-0AA0
	-	-	Sarı	-	-	3SU1060-0JB30-0AA0
	-	-	Yeşil	-	-	3SU1060-0JB40-0AA0
	-	-	Mavi	-	-	3SU1060-0JB50-0AA0
	-	-	Beyaz	-	-	3SU1060-0JB60-0AA0

Işıklı Start Stop Butonları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
 3SU1061-0JB70-0AA0	-	-	Kırmızı	-	-	3SU1061-0JB20-0AA0
	-	-	Sarı	-	-	3SU1061-0JB30-0AA0
	-	-	Yeşil	-	-	3SU1061-0JB40-0AA0
	-	-	Mavi	-	-	3SU1061-0JB50-0AA0

Mandal Butonları	Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
 3SU1062-2DF60-0AA0	0-1 pozisyonlu 	Kırmızı	-	-	3SU1062-2DF20-0AA0
		Yeşil	-	-	3SU1062-2DF40-0AA0
		Beyaz	-	-	3SU1062-2DF60-0AA0
1-0-2 pozisyonlu	Kalıcı 2x45° 	Kırmızı	-	-	3SU1062-2DM20-0AA0
		Yeşil	-	-	3SU1062-2DM40-0AA0
		Beyaz	-	-	3SU1062-2DM60-0AA0
1-0-2 pozisyonlu	Yaylı 2x45° 	Kırmızı	-	-	3SU1062-2DL20-0AA0
		Yeşil	-	-	3SU1062-2DL40-0AA0
		Beyaz	-	-	3SU1062-2DL60-0AA0

NOT: İstenirse LED modül ile ışıklandırılabilir




Kilitli Mandal Butonlar	Çalışma Prensipleri	Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
 3SU1060-4LF11-0AA0	0-1 pozisyonlu 	-	-	-	3SU1060-4LF11-0AA0
	1-0-2 pozisyonlu 	-	-	-	3SU1060-4LL11-0AA0

Sinyal Lambaları	Sinyal lambaları için besleme gerilimi		Renk	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
	AC	DC				
 3SU1061-0JD70-0AA0	-	-	Kırmızı	-	-	3SU1061-0JD20-0AA0
	-	-	Sarı	-	-	3SU1061-0JD30-0AA0
	-	-	Yeşil	-	-	3SU1061-0JD40-0AA0
	-	-	Mavi	-	-	3SU1061-0JD50-0AA0
	-	-	Renksiz	-	-	3SU1061-0JD70-0AA0



# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları



## Butonlar ve Sinyal Lambaları


### Seçme ve Sipariş Numaraları

Çift El Konsolları ve Aksesuarı	Açıklama	Sipariş No
	Plastik çift-el konsol (Butonlar dahil)	3SU1803-3NB00-1AE1
	Metal çift-el konsol (Butonlar dahil)	3SU1853-3NB00-1AA1
	Metal 4 ek buton koyulabilir çift el konsolu (ek koyulabilir 4 buton dahil değildir)	3SU1853-3NB00-1AD1
	Çift el konsol ayağı	3SU1950-0HN10-0AA0

## Butonlar ve Sinyal Lambaları Aksesuarları

Tutucular	Açıklama	Sipariş No
	Plastik, kontak bloğu olmayan tutucu	3SU1500-0AA10-0AA0
	Metal, kontak bloğu olmayan tutucu	3SU1550-0AA10-0AA0

Kontakt Blokları	Açıklama	Sipariş No
	1 NO, kontak bloğu	3SU1400-1AA10-1BA0
	1 NC, kontak bloğu	3SU1400-1AA10-1CA0
	1 NC, emniyetli kontak bloğu (kurulum izlemeli)	3SU1400-1AA10-1HA0





LED Modüller	Açıklama	Sipariş No
	24 V AC/DC besleme gerilimli kehribar rengi LED modül	3SU1401-1BB00-1AA0
	24 V AC/DC besleme gerilimli kırmızı renkli LED modül	3SU1401-1BB20-1AA0
	24 V AC/DC besleme gerilimli sarı renkli LED modül	3SU1401-1BB30-1AA0
	24 V AC/DC besleme gerilimli yeşil renkli LED modül	3SU1401-1BB40-1AA0
	24 V AC/DC besleme gerilimli mavi renkli LED modül	3SU1401-1BB50-1AA0
	24 V AC/DC besleme gerilimli beyaz renkli LED modül	3SU1401-1BB60-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli kehribar rengi LED modül	3SU1401-1BF00-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli kırmızı renkli LED modül	3SU1401-1BF20-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli sarı renkli LED modül	3SU1401-1BF30-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli yeşil renkli LED modül	3SU1401-1BF40-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli mavi renkli LED modül	3SU1401-1BF50-1AA0
	230 V AC besleme gerilimli beyaz renkli LED modül	3SU1401-1BF60-1AA0


Boş Etanj Kumanda Kutuları	Açıklama	Sipariş No
	Plastik 1 delikli boş kutu	3SU1801-0AA00-0AB1
	Plastik 2 delikli boş kutu	3SU1802-0AA00-0AB1
	Plastik 3 delikli boş kutu	3SU1803-0AA00-0AB1
	Plastik 4 delikli boş kutu	3SU1804-0AA00-0AB1
	Plastik 6 delikli boş kutu	3SU1806-0AA00-0AB1
	Metal 1 delikli boş kutu	3SU1851-0AA00-0AB1
	Metal 2 delikli boş kutu	3SU1852-0AA00-0AB1
	Metal 3 delikli boş kutu	3SU1853-0AA00-0AB1
	Metal 4 delikli boş kutu	3SU1854-0AA00-0AB1
	Metal 6 delikli boş kutu	3SU1856-0AA00-0AB1


# Sirius Act Buton Kutuları için Aksesuarlar

## Sirius Act Buton Kutuları için Aksesuarlar



### Seçme ve Sipariş Numaraları

Kutulu Acil Durdurma Buton Setleri ve Aksesuarlar		Açıklama	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sürekli akım (A)	Sipariş No
		Sarı, plastik	1	2	10	3SU1801-0NA00-2AA2
3SU1851-0NA00-2AA2	3SU1851-0NB00-2AC2	Sarı, plastik, koruyucu kapaklı	1	2	10	3SU1801-0NA00-2AC2
		Sarı, plastik, koruyucu kapaklı	1	2	10	3SU1801-0NB00-2AC2
3SU1950-0DX30-0AA0	3SU1900-0EA30-0AA0	Sarı ve metal	1	0	10	3SU1851-0NA00-2AA2
		Sarı, metal, koruyucu kapaklı	1	0	10	3SU1851-0NA00-2AC2
		Sarı, plastik acil stop butonu koruma halkası (yarım halka)				3SU1900-0DY30-0AA0
		Sarı, metal acil stop butonu koruma halkası				3SU1950-0DX30-0AA0
		Sarı, plastik acil stop butonu koruma halkası				3SU1900-0EA30-0AA0

Buton kutusuna uygun LED modülleri		Açıklama	Sipariş No
		24 V AC/DC besleme gerilimli kehribar rengi LED modül	3SU1401-2BB00-1AA0
		24 V AC/DC besleme gerilimli kırmızı renkli LED modül	3SU1401-2BB20-1AA0
		24 V AC/DC besleme gerilimli sarı renkli LED modül	3SU1401-2BB30-1AA0
		24 V AC/DC besleme gerilimli yeşil renkli LED modül	3SU1401-2BB40-1AA0
		24 V AC/DC besleme gerilimli mavi renkli LED modül	3SU1401-2BB50-1AA0
		24 V AC/DC besleme gerilimli beyaz renkli LED modül	3SU1401-2BB60-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli kehribar rengi LED modül	3SU1401-2BF00-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli kırmızı renkli LED modül	3SU1401-2BF20-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli sarı renkli LED modül	3SU1401-2BF30-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli yeşil renkli LED modül	3SU1401-2BF40-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli mavi renkli LED modül	3SU1401-2BF50-1AA0
		230 V AC besleme gerilimli beyaz renkli LED modül	3SU1401-2BF60-1AA0


Buton kutusuna uygun yardımcı kontak blokları		Açıklama	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sipariş No
		Buton kutusuna uygun yardımcı kontak bloğu	1	0	3SU1400-2AA10-1BA0
		Buton kutusuna uygun yardımcı kontak bloğu	0	1	3SU1400-2AA10-1CA0

Kutulu Buton Setleri		Açıklama	Buton rengi	NO yardımcı kontak sayısı	NC yardımcı kontak sayısı	Sürekli akım (A)	Sipariş No
		Plastik	Yeşil	1	0	10	3SU1801-0AB00-2AB1
3SU1851-0NA00-2AA2	3SU1851-0NB00-2AC2	Plastik	Kırmızı	0	1	10	3SU1801-0AC00-2AB1
		Plastik	Siyah	0	1	10	3SU1801-0AE00-2AB1
		Plastik	Yeşil-Kırmızı	1	1	10	3SU1802-0AB00-2AB1
		Plastik	Yeşil-Kırmızı-Renksiz	1	1	10	3SU1803-0AB00-2AB1
		Metal	Yeşil	1	0	10	3SU1851-0AB00-2AB1
		Metal	Kırmızı	1	0	10	3SU1851-0AC00-2AB1
		Metal	Yeşil-Kırmızı	1	1	10	3SU1852-0AB00-2AB1
		Metal	Yeşil-Kırmızı-Renksiz	1	1	10	3SU1853-0AB00-2AB1

Elektronik Mod Seçim Anahtar Aksesuarları		Açıklama	Sipariş No
		Mod 1 yeşil anahtar	3SU1900-0FV40-0AA0
3SU1900-0FW30-0AA0	3SU1400-1GC10-1AA0	Mod 2 sarı anahtar	3SU1900-0FW30-0AA0
		Mod 3 kırmızı anahtar	3SU1900-0FX20-0AA0
		Mod 4 mavi anahtar	3SU1900-0FY50-0AA0
		Elektronik mod seçim anahtarı için elektronik modül	3SU1400-1GC10-1AA0

# SIRIUS ACT Butonlar ve Sinyal Lambaları

## Genel Bilgiler



- |                        |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|
| ① Buton                | ⑥ Acil stop mantar buton               | ⑪ Joystick kontrol, etiket tutucu, etiket | ⑯ AS-Interface modülü                        |
| ② Mantar buton         | ⑦ Acil stop arka etiketi               | ⑫ Etiket tutucu, etiket                   | ⑰ Buton kutusu                               |
| ③ Mandal buton         | ⑧ Elektronik mod seçim anahtarı        | ⑬ Tutucu                                  | ⑱ Buton kutusu için yardımcı kontak blokları |
| ④ Kilitli mandal buton | ⑨ Elektronik mod seçim anahtarı modülü | ⑭ Yardımcı kontak bloğu                   | ⑲ Buton kutusu için LED modülü               |
| ⑤ Sinyal lambası       | ⑩ İkiz butonlar, etiket tutucu, etiket | ⑮ LED modülü                              | ⑳ Buton kutusu için IO-Link modülü           |
|                        |  |   | ㉑ Buton kutusu için AS-Interface modülü      |

**Siemens Sanayi ve Ticaret A. Ő.**  
Dijital Fabrika  
Yakacık Cad. No: 111  
34870 Kartal, İstanbul  
Tel: 444 0 747  
e-mail: callcenter.tr@siemens.com

Bu belgedeki bilgiler, özel durumlarda her zaman bulunması gerekmeyen mevcut seçeneklerin genel tanımını içerir. Bu sebeple her bir durum için gerekli özellikler sözleşmenin akdi sırasında belirtilmelidir.

© Siemens A.Ő. 2015