


SIEMENS
Ingenuity for life



DELTA[®]azio
Switches & Sockets

siemens.co.th/switch-socket


SIEMENS

Ingenuity for life

ซีเมนส์ เป็นบริษัทระดับโลกที่ขึ้นชื่อด้วยนวัตกรรมและเป็นเลิศในงานวิศวกรรมและนวัตกรรมทางด้านพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัลอัจฉริยะ ด้วยความน่าเชื่อถือในระดับสากล มาเป็นระยะเวลา นานกว่า 165 ปี และมีสาขาลอคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

นวัตกรรมของซีเมนส์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม พลังงานที่และโซลูชั่นของเรา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลัก ตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชน ระบบส่งไฟฟ้ากำลังและจ่ายไฟฟ้า จนถึง เป็นผู้ผลิตแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน คุณจึงมั่นใจได้กับทุกๆ พลังงานที่ของซีเมนส์

บริษัท ซีเมนส์ มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ออกแบบระบบและโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่มีความแตกต่างกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น



ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ เพื่อระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัย และชาญฉลาด

ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร ทุกระบบล้วนขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แม้แต่ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบร้ายแรงในลำดับถัดมา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการผลิตภัณฑ์และระบบที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ตลอดเวลาและให้ความปลอดภัยแก่คุณเสมอ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรงดันไฟฟ้าต่ำของซีเมนส์มีวางจำหน่ายทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์ รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัว จากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงาม และตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์

DESIGNED AND DEVELOPED IN GERMANY




NEW INSPIRATION

DELTA azio แรบบันดาลใจสำหรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และดีไซน์ล้ำสมัย

เป็นผลงานที่สรรสร้างโดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็น ซิลิโคนอัลลอย ซึ่งสามารถรับได้ถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้าที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องระบบการทำงานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใสที่ดึงดูดใจให้เห็นถึงการทำงานจริงๆ

คุณสมบัติเด่น

- ดีไซน์ล้ำสมัย
- เกร็ดลักษณะของ Blue LEDs ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
- วัสดุทำมาจากโพลีคาร์บอเนต
- สะดวกต่อการติดตั้ง
- ซิลิโคน อัลลอย ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และให้ความปลอดภัยสูงสุด



* กล่องพักสาย (Junction Box)
หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

DELTA azio มีสินค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีทั้งสินค้าที่ใช้ทั่วไป เช่น สวิตช์ทั้งปุ่มเล็กและปุ่มใหญ่ เตารับเตี้ยและสูง พร้อมทั้งแบบที่มีม่านนิรภัย สวิตช์รีไฟ เตารับโทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สวิตช์กระดิ่ง พร้อมฝาครอบที่มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส ให้เลือกใช้ รวมไปถึงสินค้าสำหรับโรงแรม เช่น สวิตช์เสียงการด เตารับไฟเครื่องโถงทนต์ เป็นต้น

นอกจากนั้น **DELTA azio** ยังมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่คุณสามารถซื้อหาได้ เช่น สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สวิตช์เสียง สวิตช์สัมผัส จึงมั่นใจได้ว่า **DELTA azio** มีสินค้าครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ



PRODUCT FEATURES



FRAMES AND COVERS

- ทำมาจากวัสดุที่ทนทาน พรมไฟสีคาร์บอนเนต ไม่ลามไฟ พร้อมสารป้องกันแสง UV มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า
- ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม
- ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์โดดเด่น



หน้าสัมผัสของเต้ารับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น DELTA azio ได้ถูกออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส



นอกจากนี้แล้ว DELTA azio ยังมีเต้ารับไฟฟ้าพร้อมม่านนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า เต้ารับไฟฟ้า Siemens รุ่น DELTA azio มีดีไซน์ที่สวยงาม ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัย พร้อมทั้งมีการรับประกันคุณภาพนานถึง 12 ปี

BRACKETS



- สกรูทำจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
- วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
- ฝาสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิวติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
- ฝาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
- ตัวนำไฟฟ้าทำจากคอปเปอร์ อัลลอย (Copper Alloy) ที่ได้มาตรฐาน
- การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้ายังตลอด LED เป็นไปได้อย่างราบรื่น
- พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดง่าย
- ปุ่มกดทำจากพลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้มีความทนทานใช้งานยาวนาน
- สวิตช์ไฟแบบมีไฟทั้งท่อน LED สีฟ้า ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายและสวยงาม

FUNCTIONAL COMPONENTS

- วัสดุภายในทำมาจาก ซีลเวอร์ อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการทำงานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
- มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้กับสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม.
- ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแน่นอนในการต่อสายไฟ
- สกรูที่ออกแบบมาอย่างแน่นหนา
- ท่วงรัดสายที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และติดตั้งได้รวดเร็ว
- กรอบสีฟ้าใสด้านหลังทำจากวัสดุไฟสีคาร์บอนเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง



DELTA® azio




	DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
SWITCHES AND PUSHBUTTON						
	สวิตช์ทางเดียว 1 way switch, single pole	5TA9 850-0PB01	Pearl White	16A / 250V	20/500	38
		5TA9 850-0PB02	Aluminum Metallic			65
		5TA9 850-0PB03	Champagne			65
		5TA9 850-0PB04	Carbon Metallic			65
	สวิตช์ทางเดียว (ปิดมีไฟ) 1 way switch, single pole, with LED	5TA9 850-1PB01	Pearl White	16A / 250V	20/500	170
		5TA9 850-1PB02	Aluminum Metallic			225
		5TA9 850-1PB03	Champagne			225
		5TA9 850-1PB04	Carbon Metallic			225
	สวิตช์ 2 ทาง 2 way switch	5TA9 851-0PB01	Pearl White	16A / 250V	20/500	70
		5TA9 851-0PB02	Aluminum Metallic			105
		5TA9 851-0PB03	Champagne			105
		5TA9 851-0PB04	Carbon Metallic			105
	สวิตช์ 2 ทาง (ปิดมีไฟ) 2 way switch, with LED	5TA9 852-4PB01	Pearl White	16A / 250V	20/500	240
		5TA9 852-4PB02	Aluminum Metallic			305
		5TA9 852-4PB03	Champagne			305
		5TA9 852-4PB04	Carbon Metallic			305
	สวิตช์ 4 ทาง Intermediate (4-way) switch	5TA0 910-1NC01	Pearl White	16A / 250V	20/500	440
		5TA0 910-1NC02	Aluminum Metallic			455
		5TA0 910-1NC03	Champagne			455
		5TA0 910-1NC04	Carbon Metallic			455
	สวิตช์กดกระดิ่ง Bell push button with door bell symbol	5TD9 850-0PB01	Pearl White	10A / 250V	20/500	140
		5TD9 850-0PB02	Aluminum Metallic			185
		5TD9 850-0PB03	Champagne			185
		5TD9 850-0PB04	Carbon Metallic			185
	สวิตช์กดกระดิ่ง พร้อม LED Bell push button with door bell symbol and LED	5TD9 850-1PB01	Pearl White	10A / 250V	20/500	272
		5TD9 850-1PB02	Aluminum Metallic			345
		5TD9 850-1PB03	Champagne			345
		5TD9 850-1PB04	Carbon Metallic			345
SOCKETS						
	เต้ารับ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และแผ่นนิรภัย Grounding universal socket, 3pin flat and round with safety shutter, 2M	5UB9 852-4PB01	Pearl White	15A / 250V	10/250	115
		5UB9 852-4PB02	Aluminum Metallic			165
		5UB9 852-4PB03	Champagne			165
		5UB9 852-4PB04	Carbon Metallic			165
	เต้ารับ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ Grounding universal socket, 3pin flat and round, 2M	5UB9 852-5PB01	Pearl White	15A / 250V	10/250	75
		5UB9 852-5PB02	Aluminum Metallic			115
		5UB9 852-5PB03	Champagne			115
		5UB9 852-5PB04	Carbon Metallic			115
	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และแผ่นนิรภัย Grounding universal socket, double 3pin flat and round with safety shutter, 3M	5UB9 852-6PB01	Pearl White	16A / 250V	6/150	200
		5UB9 852-6PB02	Aluminum Metallic			285
		5UB9 852-6PB03	Champagne			285
		5UB9 852-6PB04	Carbon Metallic			285
	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ Grounding universal socket, double 3pin flat and round, 3M	5UB9 852-7PB01	Pearl White	16A / 250V	6/150	150
		5UB9 852-7PB02	Aluminum Metallic			215
		5UB9 852-7PB03	Champagne			215
		5UB9 852-7PB04	Carbon Metallic			215
	เต้ารับคู่(สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์ และแผ่นนิรภัย Grounding universal socket, double 3pin flat and round with safety shutter - RED colour, 3M	5UB9 852-7PB06	Red	16A / 250V	6/150	215
	เต้ารับสากล 2 + 3 pin มีกราวด์และแผ่นนิรภัย Grounding universal socket, 2 + 3pin flat and around with safety shutter	5UB0 680-3NC01	Pearl White		8/80	690
		5UB0 680-3NC02	Aluminum Metallic			790
		5UB0 680-3NC03	Champagne			790
		5UB0 680-3NC04	Carbon Metallic			790

	DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
ELECTRONIC SOLUTION						
	สวิตช์หรี่ไฟ 60-400 วัตต์ Rotary dimmer for incandescent light, 60-400W, EMC, 3M	5TG9 856-0PB01	Pearl White	250V	6/150	850
		5TG9 856-0PB02	Aluminum Metallic			1165
		5TG9 856-0PB03	Champagne			1165
		5TG9 856-0PB04	Carbon Metallic			1165
	สวิตช์ปรับพัดลม 250 วัตต์ Rotary fan speed regulator, 250W, 3M	5TG9 856-1PB01	Pearl White	250V	6/150	650
	สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว Movement Detector switch, 2M	5TG9 855-4PB01	Pearl White	250V	10/250	1360
		5TG9 855-4PB02	Aluminum Metallic			1730
		5TG9 855-4PB03	Champagne			1730
		5TG9 855-4PB04	Carbon Metallic			1730
	สวิตช์หรี่ไฟ 25-500 วัตต์ Rotary dimmer for incandescent light, 25-500W 2M	JCV2517147116	Pearl White	230V	10/250	850
		JCV2517147117	Aluminum Metallic			1165
		JCV2517147118	Carbon Metallic			1165
	สวิตช์สัมผัสและหน่วงเวลา Touch switch with time delay, 2M	5TG9 854-4PB01	Pearl White	250V	10/250	950
		5TG9 854-4PB02	Aluminum Metallic			1235
		5TG9 854-4PB03	Champagne			1235
		5TG9 854-4PB04	Carbon Metallic			1235
	สวิตช์ควบคุมเสียงพร้อมโหมดต่อเนื่อง Sound control switch with continuous listening mode, 2M	5TG9 854-2PB01	Pearl White	250V	10/250	950
		5TG9 854-2PB02	Aluminum Metallic			1235
		5TG9 854-2PB03	Champagne			1235
		5TG9 854-2PB04	Carbon Metallic			1235
	กระดิ่ง Buzzer, 1M	5TG9 855-0PB01	Pearl White	250V	20/500	280
		5TG9 855-0PB02	Aluminum Metallic			379
		5TG9 855-0PB03	Champagne			379
		5TG9 855-0PB04	Carbon Metallic			379
TELEVISION -DATA- TELEPHONE						
	เต้ารับโทรทัศน์ Coaxial TV socket	5TG9 858-2PB01	Pearl White	75 Ohm	20/500	215
		5TG9 858-2PB02	Aluminum Metallic			300
		5TG9 858-2PB03	Champagne			300
		5TG9 858-2PB04	Carbon Metallic			300
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 Telephone socket, 4 pin, Cat 3	5TG9 858-0PB01	Pearl White	4 pin	20/500	165
		5TG9 858-0PB02	Aluminum Metallic			240
		5TG9 858-0PB03	Champagne			240
		5TG9 858-0PB04	Carbon Metallic			240
	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12 Telephone socket, 6 pin, Cat 3	5TG9 862-6PB01	Pearl White	6 pin	20/500	287
		5TG9 862-6PB02	Aluminum Metallic			389
		5TG9 862-6PB03	Champagne			389
		5TG9 862-6PB04	Carbon Metallic			389
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย RJ45 Computer socket, 8 pin, Cat 5 e	5TG9 858-1PB01	Pearl White	8 pin	20/500	590
		5TG9 858-1PB02	Aluminum Metallic			750
		5TG9 858-1PB03	Champagne			750
		5TG9 858-1PB04	Carbon Metallic			750
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (Cat 6) RJ45 Computer socket, 8 pin, Cat 6	5TG0 615-1NL1	Pearl White	8 pin	20/500	690
		5TG0 615-2NL2	Aluminum Metallic			870
		5TG0 615-3NL3	Champagne			870
		5TG0 615-4NL4	Carbon Metallic			870

	DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
HOTEL SOLUTION						
	สวิตช์เสียบบัตร Hotel Card switch	5TG9 854-7PB01	Pearl White	16A / 250V	8/64	1260
		5TG9 854-7PB02	Aluminum Metallic			1635
		5TG9 854-7PB03	Champagne			1635
		5TG9 854-7PB04	Carbon Metallic			1635
	เตารับไฟเครื่องโกนหนวด Shaver unit, 110V and 220V	5UB9 850-6PB01	Pearl White	16A / 250V	3/16	1260
		5UB9 850-6PB02	Aluminum Metallic			1655
		5UB9 850-6PB03	Champagne			1655
		5UB9 850-6PB04	Carbon Metallic			1655
	ไฟสติกแฉลบ "Do not disturb" Colored LED "Do not disturb", white cover	5TG9 853-1PB01	Red	16A / 250V	20/500	529
	ไฟสติกแฉลบ "Please clean" Colored LED "Make up my room", white cover	5TG9 853-2PB01	Red	16A / 250V	20/500	529
	ไฟสติกแฉลบ LED with white cover	5TG9 853-0PB01	Red	16A / 250V	20/500	529
		5TG9 856-4PB01	Green			529
		5TG9 856-5PB01	Blue			529
		5TG9 856-6PB01	White			529

ACCESSORIES

	แผ่น Telephone wire chip ขนาด 11 มม. Cord outlet, diameter 11 mm, 1M	5TG9 861-8PB01	Pearl White		20/500	20
		5TG9 861-8PB02	Aluminum Metallic			35
		5TG9 861-8PB03	Champagne			35
		5TG9 861-8PB04	Carbon Metallic			35
	แผ่นอุดรูช่องว่าง Blank plate for 1M	5TG9 862-0PB01	Pearl White		20/500	20
		5TG9 862-0PB02	Aluminum Metallic			35
		5TG9 862-0PB03	Champagne			35
		5TG9 862-0PB04	Carbon Metallic			35
	ฟากันน้ำสำหรับสวิตช์ขนาด 120 มม. Water proof box for switches, 120 mm frame	5TG9 862-4PB01	Pearl White		5/50	320
		5TG9 862-4PB02	Aluminum Metallic			480
		5TG9 862-4PB03	Champagne			480
		5TG9 862-4PB04	Carbon Metallic			480
	ฟากันน้ำสำหรับเตารับขนาด 120 มม. Water proof box for sockets with cable outlet, 120 mm frame	5TG9 862-5PB01	Pearl White		3/30	340
		5TG9 862-5PB02	Aluminum Metallic			505
		5TG9 862-5PB03	Champagne			505
		5TG9 862-5PB04	Carbon Metallic			505
	ฟากันน้ำสำหรับสวิตช์ ขนาด 86 มม. Water proof box for switches, 86 mm frame	5TG0 646-1NC1	Pearl White		7/70	320
		5TG0 646-2NC2	Aluminum Metallic			480
		5TG0 646-3NC3	Carbon Metallic			480
		5TG0 646-4NC4	Champagne			480
	ฟากันน้ำสำหรับเตารับ ขนาด 86 มม. Water proof box for sockets, with cable outlet, 86 mm frame	5TG0 647-1NC1	Pearl White		4/40	340
		5TG0 647-2NC2	Aluminum Metallic			505
		5TG0 647-3NC3	Carbon Metallic			505
		5TG0 647-4NC4	Champagne			505

DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
COVER PLATES AND FRAMES					
	ฟล 1 ช่อง ขนาด 86 มม.	5TG9 852-2PB01	Pearl White	20/180	22
	1 Module cover plate and frame, 86 mm	5TG9 852-2PB02	Aluminum Metallic		35
		5TG9 852-2PB03	Champagne		35
		5TG9 852-2PB04	Carbon Metallic		35
	ฟล 2 ช่อง ขนาด 86 มม.	5TG9 852-3PB01	Pearl White	20/180	22
	2 Module cover plate and frame, 86 mm	5TG9 852-3PB02	Aluminum Metallic		35
		5TG9 852-3PB03	Champagne		35
		5TG9 852-3PB04	Carbon Metallic		35
	ฟล 3 ช่อง ขนาด 86 มม.	5TG9 860-4PB01	Pearl White	20/180	22
	3 Module cover plate and frame, 86 mm	5TG9 860-4PB02	Aluminum Metallic		35
		5TG9 860-4PB03	Champagne		35
		5TG9 860-4PB04	Carbon Metallic		35
	ฟล 1 ช่อง ขนาด 120 มม.	5TG9 860-5PB01	Pearl White	15/150	22
	1 Module cover plate and frame, 120 mm	5TG9 860-5PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 860-5PB03	Champagne		40
		5TG9 860-5PB04	Carbon Metallic		40
	ฟล 2 ช่อง ขนาด 120 มม.	5TG9 860-6PB01	Pearl White	15/150	22
	2 Module cover plate and frame, 120 mm	5TG9 860-6PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 860-6PB03	Champagne		40
		5TG9 860-6PB04	Carbon Metallic		40
	ฟล 3 ช่อง ขนาด 120 มม.	5TG9 860-7PB01	Pearl White	15/150	22
	3 Module cover plate and frame, 120 mm	5TG9 860-7PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 860-7PB03	Champagne		40
		5TG9 860-7PB04	Carbon Metallic		40
	ฟล 2 ช่อง ขนาด 120 มม.	5TG9 860-8PB01	Pearl White	15/150	22
	2 Module cover plate and frame, 120 mm	5TG9 860-8PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 860-8PB03	Champagne		40
		5TG9 860-8PB04	Carbon Metallic		40
	ฟล 4 ช่อง	5TG9 861-0PB01	Pearl White	12/96	76
	4 Module cover plate and frame	5TG9 861-0PB02	Aluminum Metallic		135
		5TG9 861-0PB03	Champagne		135
		5TG9 861-0PB04	Carbon Metallic		135
	ฟล 3+3 ช่อง	5TG9 861-1PB01	Pearl White	12/96	76
	3 + 3 Module cover plate and frame	5TG9 861-1PB02	Aluminum Metallic		135
		5TG9 861-1PB03	Champagne		135
		5TG9 861-1PB04	Carbon Metallic		135
	ฟล 4x2 ช่อง	5TG9 861-6PB01	Pearl White	15/150	58
	Cover Plate and frame, 120 mm, Blank	5TG9 861-6PB02	Aluminum Metallic		105
		5TG9 861-6PB03	Champagne		105
		5TG9 861-6PB04	Carbon Metallic		105


color code

01		Pearl White
02		Aluminum Metallic
03		Champagne
04		Carbon Metallic


	DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
COMPLETE UNIT						
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 1 Gang 1 way switch	5TA9 854-7PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	90
		5TA9 854-7PB02	Aluminum Metallic			169
		5TA9 854-7PB03	Champagne			169
		5TA9 854-7PB04	Carbon Metallic			169
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 1 Gang 1 way switch with LED	5TA9 854-8PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	240
		5TA9 854-8PB02	Aluminum Metallic			349
		5TA9 854-8PB03	Champagne			349
		5TA9 854-8PB04	Carbon Metallic			349
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 1 Gang 2 way switch	5TA9 855-0PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	130
		5TA9 855-0PB02	Aluminum Metallic			215
		5TA9 855-0PB03	Champagne			215
		5TA9 855-0PB04	Carbon Metallic			215
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 1 Gang 2 way switch with LED	5TA9 855-1PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	270
		5TA9 855-1PB02	Aluminum Metallic			385
		5TA9 855-1PB03	Champagne			385
		5TA9 855-1PB04	Carbon Metallic			385
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 2 Gang 1 way switch	5TA9 855-2PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	140
		5TA9 855-2PB02	Aluminum Metallic			229
		5TA9 855-2PB03	Champagne			229
		5TA9 855-2PB04	Carbon Metallic			229
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 2 Gang 1 way switch with LED	5TA9 855-3PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	440
		5TA9 855-3PB02	Aluminum Metallic			589
		5TA9 855-3PB03	Champagne			589
		5TA9 855-3PB04	Carbon Metallic			589
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 2 Gang 2 way switch	5TA9 855-4PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	220
		5TA9 855-4PB02	Aluminum Metallic			325
		5TA9 855-4PB03	Champagne			325
		5TA9 855-4PB04	Carbon Metallic			325
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 2 Gang 2 way switch with LED	5TA9 855-5PB01	Pearl White	16A / 250V	8/80	500
		5TA9 855-5PB02	Aluminum Metallic			660
		5TA9 855-5PB03	Champagne			660
		5TA9 855-5PB04	Carbon Metallic			660
	สวิตช์ทางเดียวตัด 2 ขั้วสาย 1 Gang double pole switch	5TA9 856-1PB01	Pearl White	25A / 250V	8/80	380
		5TA9 856-1PB02	Aluminum Metallic			515
		5TA9 856-1PB03	Champagne			515
		5TA9 856-1PB04	Carbon Metallic			515
	สวิตช์กดกระดิ่ง 1 Way bell push button, bell symbol	5TD9 850-8PB01	Pearl White	10A / 250V	8/80	180
		5TD9 850-8PB02	Aluminum Metallic			275
		5TD9 850-8PB03	Champagne			275
		5TD9 850-8PB04	Carbon Metallic			275
	สวิตช์กดกระดิ่ง (ปิดมีไฟ) 1 Way bell push button, bell symbol with LED	5TD9 851-0PB01	Pearl White	10A / 250V	8/80	320
		5TD9 851-0PB02	Aluminum Metallic			445
		5TD9 851-0PB03	Champagne			445
		5TD9 851-0PB04	Carbon Metallic			445
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นใหญ่ 3M) 1 Gang 2 way switch (Large)	5TA9 854-7SW01	Pearl White	10A / 250V	1/200	75
		5TA9 854-7SW02	Aluminum Metallic			145
		5TA9 854-7SW03	Champagne			145
		5TA9 854-7SW04	Carbon Metallic			145
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นกลาง 1.5M) 1 Gang 2 way switch (Medium)	5TA9 855-2SW01	Pearl White	10A / 250V	1/200	65
		5TA9 855-2SW02	Aluminum Metallic			110
		5TA9 855-2SW03	Champagne			110
		5TA9 855-2SW04	Carbon Metallic			110

	DESCRIPTION	MLFB	COLORS	SPEC	PACKING	PRICE
COMPLETE UNIT						
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up for power socket	5TG0 111-5NC1	Gold		10	2490
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up for information socket	5TG0 282-7NC1	Gold		10	2690
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up for power socket	5UH8 491-3NC01	Silver		10	1790
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up for information socket	5UH8 492-3NC01	Silver		10	1890
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	5TG0 111-5NC1-10	Gold		10	2240
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up socket frame	5TG0 282-7NC1-10	Gold		10	2200
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	5UH8-491-3NC01-10	Silver		10	1540
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up socket frame	5UH8-492-3NC01-10	Silver		10	1500







สวิทช์ทางเดียว




สวิทช์ 2 ทาง




สวิทช์ 4 ทาง




สวิทช์ทางเดียว (แบบปิดมีไฟ)




สวิทช์ทางเดียว (แบบเปิดมีไฟ)




สวิทช์หนีไฟ




สวิทช์ปรับพิวลม




สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว




สวิทช์สับพิวลและหน่วงเวลา




สวิทช์ควบคุมเสียงพิวลมพร้อมโหมดต่อเนื่อง




สวิตช์ ขนาด 1 ช่อง




สวิตช์ ขนาด 2 ช่อง




เต้ารับ ขนาด 2 ช่อง




สวิตช์รีไฟ




สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว




สวิตช์สัมผัสและหน่วงเวลา




สวิตช์ควบคุมเสียงพร้อมโหมดต่อเนื่อง




กระดิ่ง



เต้ารับโทรศัพท์



เต้ารับโทรศัพท์ 4,6 สาย



เต้ารับคอมพิวเตอร์

Box 3X3



สำหรับ ขนาด 86 มม.

Box 4X2








สำหรับ ขนาด 120 มม.

Box 4X4



สำหรับ Pop up ฟังก์ชั่น

* กล่องพักสาย (Junction Box)
ที่ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป





SIMPLE



RUSTIC



GLAMOUR



STYLISH



CASUAL

DELTA[®] azio

DELTA[®] azio



"Your inspiration, design and lifestyle"