

The background of the entire page is a high-quality photograph of Siemens Sirius Act components. In the upper left, a red circular push-button is visible. In the center, a green circular push-button is shown. In the lower left, a black rotary switch with a red indicator is partially visible. The components are set against a dark, reflective surface.

SIEMENS

Ingenuity for life

Spínače a signálky SIRIUS ACT

Základní přehled produktů
tlačítkových ovladačů a světelných
signálků

Spínače a signálky SIRIUS ACT

SIRIUS ACT – moderní a výkonné tlačítkové ovladače a signálky

Produktová řada SIRIUS ACT nabízí portfolio ovládacích a signalizačních přístrojů ve čtyřech designových řadách: plast, plast s kovovým čelním kroužkem, lesklý kov nebo matný kov s nízkým hmatníkem.



Modulární provedení

Ovladač, držák a LED modul nebo spínací jednotka se objednávají zvlášť. V zájmu maximální přizpůsobivosti můžete výrobky volně kombinovat dle svých potřeb.


Kompletní jednotky

Plně funkční jednotka složená ze tří volitelných prvků, které objednáte pod jedním objednávacím číslem. Při objednávce tak ušetříte čas, námahu i peníze. Vhodné pro požadavky plánovatelných systémů.


Kompaktní jednotky

Některé jednotky jsou k dispozici jako kompaktní, tzn. elektronické obvody jsou předem vydrátovány, a proto není nutné zvlášť objednávat držák, LED modul nebo spínací jednotku.

Můžete si také sestavit vlastní konfigurace (speciální zámky, konfigurace skříněk, popisky) prostřednictvím konfigurátoru SIRIUS ACT: [siemens.com/sirius-act/configurator-cz](https://www.siemens.com/sirius-act/configurator-cz).




Klíčovou vlastností těchto odolných a výkonných přístrojů je jejich snadná montáž:




Inovativní koncept montáže

Všechny komponenty lze snadno upevnit zacvaknutím – nepotřebujete žádné nářadí ani při montáži v nakloněné poloze; integrovaná páčka pro demontáž




Snadná demontáž

Pro vyjmutí držáku stačí stlačit páčku ve směru šipky




Vizuální indikátor montáže

Pro správnou montáž komponentů stačí zarovnat šipky k sobě




Jednoduchá montáž

Rychlá montáž do panelu pouze za použití šroubováku (nepotřebujete speciální nářadí)



Stohovatelné spínací jednotky

Vedle sebe lze zapojit až 3 moduly, každý z nich může mít až 2 spínací jednotky, které jsou zapojené za sebou



Montážní otvory bez drážky

Snadná montáž komponentů bez nutnosti zarovnání zajišťovacích výstupků pro ochranu proti pootočení

Snadno rozeznatelné sloty pro moduly

Bezchybné zapojení modulů i při navržení spínacích jednotek na sebe

Ochrana proti pootočení

Ochrana proti pootočení zajišťovacím šroubem i u nedokonalé zhotovených otvorů

... nyní také s novým komunikačním rozhraním

SIRIUS ACT s PROFINETem

Standardní jednotky SIRIUS ACT lze proměnit v přístroje se schopností komunikace připojením komunikačních účastnických modulů na standardní držák a používat je v kombinaci se standardním nebo bezpečnostním modulem rozhraní. Instalace je snadná, není potřeba žádné speciální nářadí, pouze šroubovák.




Systém:

- > 1 modul rozhraní (IM) připojený k řídicí jednotce přes PROFINET
- > Až 20 účastnických modulů (TM) na jeden modul rozhraní (IM)
- > Rozestupy mezi účastnickými moduly ≤ 1 m
- > Celková délka systému ≤ 10 m

Další informace o flexibilním komunikačním rozhraní:

siemens.com/sirius-act-profinet



Moduly rozhraní (IM)

Standardní modul rozhraní, 24 V DC

Šroubové svorky 3SU1400-1LK10-1AA1

Pružinové svorky 3SU1400-1LK10-3AA1

Bezpečnostní modul rozhraní, 24 V DC, včetně paměťového modulu, integrované vstupy/výstupy: 4DI / 1DQ / 1AI

Šroubové svorky 3SU1400-1LL10-1BA1

Pružinové svorky 3SU1400-1LL10-3BA1

Účastnické moduly (TM)

Modul pro nepodsvícené ovladače SIRIUS ACT

3SU1400-1MA10-1BA1

Moduly pro podsvícené ovladače SIRIUS ACT, 2 pružinové kontakty a integrovaná LED

Červená LED 3SU1401-1MC20-1CA1

Žlutá LED 3SU1401-1MC30-1CA1

Zelená LED 3SU1401-1MC40-1CA1

Modrá LED 3SU1401-1MC50-1CA1

Bílá LED 3SU1401-1MC60-1CA1

Jantarová LED 3SU1401-1MC00-1CA1

Moduly pouze pro signálky SIRIUS ACT, s integrovanou LED

Červená LED 3SU1401-1ME20-1DA1

Žlutá LED 3SU1401-1ME30-1DA1

Zelená LED 3SU1401-1ME40-1DA1

Modrá LED 3SU1401-1ME50-1DA1

Bílá LED 3SU1401-1ME60-1DA1

Jantarová LED 3SU1401-1ME00-1DA1

LED diody, které lze připojit k modulu rozhraní

Červená LED 3SU1401-3BA20-5AA0

Žlutá LED 3SU1401-3BA30-5AA0

Zelená LED 3SU1401-3BA40-5AA0

Modrá LED 3SU1401-3BA50-5AA0

Bílá LED 3SU1401-3BA60-5AA0

Jantarová LED 3SU1401-3BA00-5AA0

Příslušenství

Paměťový modul pro rychlou výměnu přístroje, volitelně pro standardní modul, u bezpečnostního modulu je součástí

3RK3931-0AA00

7žilový plochý kabel, rozteč 1,27 mm, průměr 0,081 mm² (slaněný vodič)

5 m 3SU1900-0KQ80-0AA0

10 m 3SU1900-0KP80-0AA0

Standardní startovací sada „Standard“

Obsahuje: standardní modul rozhraní, 3 účastnické moduly, 3 různé ovladače, 1 signálku, držáky, plochý kabel, nůžky, šroubovák, zdroj 24V DC

3SU1900-0XA10-0AA0

Bezpečnostní startovací sada „Safety“

Obsahuje: bezpečnostní modul rozhraní, 3 účastnické moduly, 3 různé ovladače, 1 signálku, držáky, plochý kabel, nůžky, šroubovák, zdroj 24V DC

3SU1900-0XB10-0AA0

Specializované výrobky

Spínače SIRIUS ACT ovládané ID klíčem – pro větší bezpečnost



Spínače SIRIUS ACT s ID klíčem umožňují spolehlivou identifikaci zaměstnanců a zvyšují tak bezpečnost provozu. Stroje na pracovišti mohou být ovládány pouze povolanými osobami. Každý z barevných klíčů opravňuje uživatele k určité úrovni přístupu.



Ovladač
Černý plast
3SU1000-4WS10-0AA0

Plast s kovovým čelním kroužkem,
matný
3SU1030-4WS10-0AA0

Nezbytné příslušenství



Držák
Plast
3SU1500-0AA10-0AA0

Nezbytné příslušenství



Standardní modul
(pouze klíče v zelené až modré)
3SU1400-1GC10-1AA0
nebo
Modul IO-Link
(barevné a bílé klíče)
3SU1400-1GD10-1AA0


Nezbytné příslušenství, min. 1 klíč



ID klíče

● 1. úroveň přístupu	3SU1900-0FV40-0AA0
● 2. úroveň přístupu	3SU1900-0FW30-0AA0
● 3. úroveň přístupu	3SU1900-0FX20-0AA0
● 4. úroveň přístupu	3SU1900-0FY50-0AA0
○ Individuální kódování	3SU1900-0FU60-0AA0

Potenciometry (kompaktní jednotky) – snadná instalace



Potenciometry – plast

1 k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0
4,7 k Ohm	3SU1200-2PR10-1AA0
10 k Ohm	3SU1200-2PS10-1AA0

Potenciometry – kov


1 k Ohm	3SU1250-2PQ10-1AA0
4,7 k Ohm	3SU1250-2PR10-1AA0
10 k Ohm	3SU1250-2PS10-1AA0



Příslušenství: podkladové štítky

Se stupnicí 0–10	3SU1900-0BG16-0SA0
Se symbolem „Zesilování“	3SU1900-0BG16-0RU0
Prázdný, bez popisu, černý štítek	3SU1900-0BG16-0AA0

Kapacitní spínače (kompaktní jednotky)



Kapacitní spínače

Spínač se aktivuje pouhým dotekem ruky (tzn. není třeba jej stisknout). Pracovní napětí 24 V DC, černý plast, 1Z, 0R, vratný, s držákem
3SU1200-1SK10-2SA0



Konektor pro kapacitní spínač
(nezbytné příslušenství)
3SU1900-0KL10-0AA0



Ochranný kryt pro kapacitní spínač
(volitelné příslušenství)
3SU1900-0EC10-0AA0

Otočné spínače



Otočný spínač s otočným ovladačem, 4 polohy spínače, bílý, aretovaný

Plast
3SU1000-2AS60-0AA0
Plast s kovovým čelním kroužkem
3SU1030-2AS60-0AA0
Lesklý kov
3SU1050-2AS60-0AA0



Držák pro 4 spínací jednotky

(nezbytné příslušenství)
Plastový držák pro plastové ovladače a plastové ovladače s kovovým čelním kroužkem
3SU1500-0BA10-0AA0
Kovový držák pro plastové ovladače, plastové ovl. s kovovým čel. kroužkem a lesklé kovové ovladače
3SU1550-0BA10-0AA0

Dlaňové tlačítkové ovladače



Plast

Dlaňový tlačítkový ovladač, červený, žlutá skříňka, 1Z + 1R, aretovaný, odaretování tahem

3SU1801-2NG00-2AA2

Dlaňový tlačítkový ovladač, černý, šedá skříňka, 1Z, vratný

3SU1801-2GA00-2AA1

Kov

Dlaňový tlačítkový ovladač, červený, žlutá skříňka, 1Z + 1R, aretovaný, odaretování tahem

3SU1851-2NG00-2AA2

Dlaňový tlačítkový ovladač, černý, šedá skříňka, 1Z, vratný

3SU1851-2GA00-2AA1

Křížový spínač, vratný, 2 nebo 4 polohy spínače, s/bez funkce zajištění, šroubové svorky, kompletní jednotka



Plast

3SU1.0
Ø 22 mm

Plast s matným kovovým čelním kroužkem

3SU1.3
Ø 22 mm

Lesklý kov

3SU1.5
Ø 22 mm

Vratný, bez funkce zajištění v poloze 0

2 polohy spínače (vertikální)

3SU1100-7AD10-1NA0

3SU1130-7AD10-1NA0

3SU1150-7AD88-1NA0

4 polohy spínače (horizontální/vertikální)

3SU1100-7AF10-1QA0

3SU1130-7AF10-1QA0

3SU1150-7AF88-1QA0

Vratný, s funkcí zajištění v poloze 0

2 polohy spínače (vertikální)

3SU1100-7BD10-1NA0

3SU1130-7BD10-1NA0

3SU1150-7BD88-1NA0

4 polohy spínače (horizontální/vertikální)

3SU1100-7BF10-1QA0

3SU1130-7BF10-1QA0

3SU1150-7BF88-1QA0

Křížový spínač, aretovaný, 2 nebo 4 polohy spínače, s/bez funkce zajištění, šroubové svorky, kompletní jednotka



Plast

3SU1.0
Ø 22 mm

Plast s matným kovovým čelním kroužkem

3SU1.3
Ø 22 mm

Lesklý kov

3SU1.5
Ø 22 mm

Aretovaný, bez funkce zajištění v poloze 0

2 polohy spínače (vertikální)

3SU1100-7AB10-1NA0

3SU1130-7AB10-1NA0

3SU1150-7AB88-1NA0

4 polohy spínače (horizontální/vertikální)

3SU1100-7AE10-1QA0

3SU1130-7AE10-1QA0

3SU1150-7AE88-1QA0

Aretovaný, s funkcí zajištění v poloze 0

2 polohy spínače (vertikální)

3SU1100-7BB10-1NA0

3SU1130-7BB10-1NA0

3SU1150-7BB88-1NA0

4 polohy spínače (horizontální/vertikální)

3SU1100-7BE10-1QA0

3SU1130-7BE10-1QA0

3SU1150-7BE88-1QA0

Adaptér pro montážní otvory 30,5 mm



Tento adaptér se používá pro redukcí montážních otvorů 30,5 mm na 22,5 mm. Kombinace v provedení matný kov s nízkým hmatníkem (3SU1.6) s ovladači ze zbylých tří dostupných provedení nabízí širší možnosti využití.

Na následujících stránkách s údaji pro výběr a objednávku věnujte pozornost také poznámkám.

Adaptér pro redukcí montážních otvorů 30,5 mm na 22,5 mm (se záslepkou)

Matný kov

3SU1960-0KB10-0AA0

Lesklý kov

3SU1950-0KB10-0AA0

Zvuková signálka, kompaktní jednotka, černá, IP40, Ø 22 mm

Trvalý tón 2,4 kHz, šroubové svorky

24 V AC/DC

Plast

3SU1200-6KB10-1AA0

Kov


3SU1250-6KB10-1AA0

230 V AC

3SU1200-6KF10-1AA0

3SU1250-6KF10-1AA0

Světelná signálka, kompaktní jednotka, čírá s červenou/zelenou LED, šroubové svorky, Ø 22 mm



6–24 V AC/DC

Plast

3SU1201-6AG24-1AA0

Kov

3SU1251-6AG24-1AA0

230 V AC

3SU1201-6AF24-1AA0

3SU1251-6AF24-1AA0

Rozhraní USB a RJ45



USB rozhraní
Rozhraní RJ45

Černý plast

3SU1900-0GA10-0AA0

3SU1900-0GB10-0AA0

Plast s matným kovovým čelním kroužkem

3SU1930-0GA80-0AA0

3SU1930-0GB80-0AA0

Lesklý kov

3SU1950-0GA80-0AA0





3SU1950-0GB80-0AA0

Modulární provedení (4 typy designu)



Typ designu	Plast	Plast s kovovým čelním kroužkem	Lesklý kov	Matný kov, plochý
Schéma objednacího čísla Montážní otvory	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	3SU1.6 Ø 30 mm
        	Tlačítkové ovladače s nízkým hmatníkem			
	Aretovaný, odaretování stlačením			
	 3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1030-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0	3SU1060-0JA10-0AA0
	 3SU1000-0AA20-0AA0	3SU1030-0AA20-0AA0	3SU1050-0AA20-0AA0	3SU1060-0JA20-0AA0
	 3SU1000-0AA30-0AA0	3SU1030-0AA30-0AA0	3SU1050-0AA30-0AA0	3SU1060-0JA30-0AA0
	 3SU1000-0AA40-0AA0	3SU1030-0AA40-0AA0	3SU1050-0AA40-0AA0	3SU1060-0JA40-0AA0
	 3SU1000-0AA50-0AA0	3SU1030-0AA50-0AA0	3SU1050-0AA50-0AA0	3SU1060-0JA50-0AA0
	 3SU1000-0AA60-0AA0	3SU1030-0AA60-0AA0	3SU1050-0AA60-0AA0	3SU1060-0JA60-0AA0
	Vratný			
	 3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1030-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3SU1060-0JB10-0AA0
	 3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3SU1060-0JB20-0AA0
	 3SU1000-0AB30-0AA0	3SU1030-0AB30-0AA0	3SU1050-0AB30-0AA0	3SU1060-0JB30-0AA0
	 3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1030-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3SU1060-0JB40-0AA0
	 3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1030-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3SU1060-0JB50-0AA0
	 3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1030-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3SU1060-0JB60-0AA0
	 3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1030-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	Vratný, se symbolem „0“			
	 3SU1000-0AB10-0AD0	3SU1030-0AB10-0AD0	3SU1050-0AB10-0AD0	Adaptér + ovladač 3SU1
	 3SU1000-0AB20-0AD0	3SU1030-0AB20-0AD0	3SU1050-0AB20-0AD0	
	Vratný, se symbolem „I“			
	 3SU1000-0AB40-0AC0	3SU1030-0AB40-0AC0	3SU1050-0AB40-0AC0	Adaptér + ovladač 3SU1
	 3SU1000-0AB60-0AC0	3SU1030-0AB60-0AC0	3SU1050-0AB60-0AC0	
Tlačítkové ovladače s vysokým hmatníkem				
Vratný				
 3SU1000-0BB10-0AA0	3SU1030-0BB10-0AA0	3SU1050-0BB10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1	
 3SU1000-0BB20-0AA0	3SU1030-0BB20-0AA0	3SU1050-0BB20-0AA0		
 3SU1000-0BB30-0AA0	3SU1030-0BB30-0AA0	3SU1050-0BB30-0AA0		
 3SU1000-0BB40-0AA0	3SU1030-0BB40-0AA0	3SU1050-0BB40-0AA0		
 3SU1000-0BB50-0AA0	3SU1030-0BB50-0AA0	3SU1050-0BB50-0AA0		
 3SU1000-0BB60-0AA0	3SU1030-0BB60-0AA0	3SU1050-0BB60-0AA0		
Podsvícené tlačítkové ovladače s nízkým hmatníkem				
Vratný				
 3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1031-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3SU1061-0JB20-0AA0	
 3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1031-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3SU1061-0JB30-0AA0	
 3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1031-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3SU1061-0JB40-0AA0	
 3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1031-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3SU1061-0JB50-0AA0	
 3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1031-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1	
 3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1031-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3SU1061-0JB70-0AA0	
Aretovaný, odaretování stlačením				
 3SU1001-0AA20-0AA0	3SU1031-0AA20-0AA0	3SU1051-0AA20-0AA0	3SU1061-0JA20-0AA0	
 3SU1001-0AA30-0AA0	3SU1031-0AA30-0AA0	3SU1051-0AA30-0AA0	3SU1061-0JA30-0AA0	
 3SU1001-0AA40-0AA0	3SU1031-0AA40-0AA0	3SU1051-0AA40-0AA0	3SU1061-0JA40-0AA0	
 3SU1001-0AA50-0AA0	3SU1031-0AA50-0AA0	3SU1051-0AA50-0AA0	3SU1061-0JA50-0AA0	
 3SU1001-0AA60-0AA0	3SU1031-0AA60-0AA0	3SU1051-0AA60-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1	
 3SU1001-0AA70-0AA0	3SU1031-0AA70-0AA0	3SU1051-0AA70-0AA0	3SU1061-0JA70-0AA0	
Podsvícené tlačítkové ovladače s vysokým hmatníkem				
Vratný				
 3SU1001-0BB20-0AA0	3SU1031-0BB20-0AA0	3SU1051-0BB20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1	
 3SU1001-0BB30-0AA0	3SU1031-0BB30-0AA0	3SU1051-0BB30-0AA0		
 3SU1001-0BB40-0AA0	3SU1031-0BB40-0AA0	3SU1051-0BB40-0AA0		
 3SU1001-0BB50-0AA0	3SU1031-0BB50-0AA0	3SU1051-0BB50-0AA0		
 3SU1001-0BB70-0AA0	3SU1031-0BB70-0AA0	3SU1051-0BB70-0AA0		
Dvojité tlačítkové ovladače s nízkými hmatníky				
Vratný, se symbolem „I“ / „O“				
  3SU1000-3AB42-0AK0	3SU1030-3AB42-0AK0	3SU1050-3AB42-0AK0	--	
  3SU1000-3AB61-0AK0	3SU1030-3AB61-0AK0	3SU1050-3AB61-0AK0	--	
Dvojité tlačítkové ovladače s nízkými hmatníky, podsvícené				
Vratný, se symbolem „I“ / „O“				
  3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1031-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0	--	
  3SU1001-3AB61-0AK0	3SU1031-3AB61-0AK0	3SU1051-3AB61-0AK0	--	

Typ designu	Plast	Plast s kovovým čelním kroužkem	Lesklý kov	Matný kov, plochý
Schéma objednacího čísla	3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Montážní otvory	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm
	Hříbové tlačítkové ovladače, Ø 30 mm, 2 polohy			
	Vratný			
	● 3SU1000-1AD10-0AA0	3SU1030-1AD10-0AA0	3SU1050-1AD10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	● 3SU1000-1AD20-0AA0	3SU1030-1AD20-0AA0	3SU1050-1AD20-0AA0	
	Aretovaný, odaretování tahem			
	● 3SU1000-1AA10-0AA0	3SU1030-1AA10-0AA0	3SU1050-1AA10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	● 3SU1000-1AA20-0AA0	3SU1030-1AA20-0AA0	3SU1050-1AA20-0AA0	
	Hříbové tlačítkové ovladače, Ø 40 mm, 2 polohy			
	Vratný			
	● 3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1030-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
● 3SU1000-1BD20-0AA0	3SU1030-1BD20-0AA0	3SU1050-1BD20-0AA0		
 	Aretovaný, odaretování tahem			
	● 3SU1000-1BA10-0AA0	3SU1030-1BA10-0AA0	3SU1050-1BA10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	● 3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1030-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	
	Aretovaný, odaretování tahem, se symbolem „0“			
	● 3SU1000-1BA20-0AD0	3SU1030-1BA20-0AD0	--	Adaptér + ovladač 3SU1
	Hříbové tlač. ovladače nouzového zastavení, dle ISO 13850 a ČSN EN 60947-5-5, 2 polohy			
	Odaretování tahem			
	Vnější průměr hříbu 40 mm			
	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	    	Odaretování pootočením		
Vnější průměr hříbu 33,8 mm				
● 3SU1000-1GB20-0AA0		3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
☼ 3SU1001-1GB20-0AA0		3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1051-1GB20-0AA0	
Vnější průměr hříbu 40 mm				
☼ 3SU1000-1HB20-0AA0		3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
☼ 3SU1001-1HB20-0AA0		3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1051-1HB20-0AA0	
Vnější průměr hříbu 60 mm				
☼ 3SU1000-1JB20-0AA0		3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1050-1JB20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
☼ 3SU1001-1JB20-0AA0		3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1051-1JB20-0AA0	
 	RONIS SB30, odaretování klíčem			
	Vnější průměr hříbu 40 mm			
	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	CES SSG10, odaretování klíčem			
	Vnější průměr hříbu 40 mm			
	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	Tlačítkový ovladač zastavení, vratný			
	Lze aretovat stiskem a otočením doprava, odaretování otočením doleva			
	● 3SU1000-0HC10-0AA0	--	--	--
	● 3SU1000-0HC20-0AA0	--	--	--
	Páčkové spínače, 2 polohy spínače			
	Aretovaný			
	● 3SU1000-3EA10-0AA0	3SU1030-3EA10-0AA0	3SU1050-3EA10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1
	Vratný, reset shora			
● 3SU1000-3EC10-0AA0	3SU1030-3EC10-0AA0	3SU1050-3EC10-0AA0	Adaptér + ovladač 3SU1	

Modulární provedení (4 typy designu)

Typ designu	Plast	Plast s kovovým čelním kroužkem	Lesklý kov	Matný kov, plochý
Schéma objednacího čísla Montážní otvory	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	3SU1.6 Ø 30 mm
 	Otočné spínače, lze podsvítit Krátký černý hmatník, 2 polohy ovladače (O+I), vratný 45°			
		3SU1002-2BC20-0AA0	3SU1032-2BC20-0AA0	3SU1052-2BC20-0AA0
		3SU1002-2BC30-0AA0	3SU1032-2BC30-0AA0	3SU1052-2BC30-0AA0
		3SU1002-2BC40-0AA0	3SU1032-2BC40-0AA0	3SU1052-2BC40-0AA0
		3SU1002-2BC50-0AA0	3SU1032-2BC50-0AA0	3SU1052-2BC50-0AA0
		3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1032-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0
	Krátký černý hmatník, 2 polohy ovladače (O+I), aretovaný 90°			
		3SU1002-2BF20-0AA0	3SU1032-2BF20-0AA0	3SU1052-2BF20-0AA0
		3SU1002-2BF30-0AA0	3SU1032-2BF30-0AA0	--
		3SU1002-2BF40-0AA0	3SU1032-2BF40-0AA0	3SU1052-2BF40-0AA0
		3SU1002-2BF50-0AA0	3SU1032-2BF50-0AA0	--
		3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1032-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0
 	Dlouhý černý hmatník, 2 polohy ovladače (O+I), aretovaný 90°			
		3SU1002-2CF20-0AA0	3SU1032-2CF20-0AA0	3SU1052-2CF20-0AA0
		--	--	3SU1052-2CF40-0AA0
		3SU1002-2CF60-0AA0	3SU1032-2CF60-0AA0	3SU1052-2CF60-0AA0
 	Krátký černý hmatník, 3 polohy ovladače (I+O+II), vratný 2 x 45°, vratný vpravo + vlevo			
		3SU1002-2BM20-0AA0	3SU1032-2BM20-0AA0	3SU1052-2BM20-0AA0
		3SU1002-2BM30-0AA0	3SU1032-2BM30-0AA0	3SU1052-2BM30-0AA0
		3SU1002-2BM40-0AA0	3SU1032-2BM40-0AA0	3SU1052-2BM40-0AA0
		3SU1002-2BM50-0AA0	3SU1032-2BM50-0AA0	3SU1052-2BM50-0AA0
		3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1032-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0
	Krátký černý hmatník, 3 polohy ovladače (I+O+II), aretovaný 2 x 45°			
		3SU1002-2BL20-0AA0	3SU1032-2BL20-0AA0	3SU1052-2BL20-0AA0
		3SU1002-2BL30-0AA0	3SU1032-2BL30-0AA0	3SU1052-2BL30-0AA0
		3SU1002-2BL40-0AA0	3SU1032-2BL40-0AA0	3SU1052-2BL40-0AA0
		3SU1002-2BL50-0AA0	3SU1032-2BL50-0AA0	--
		3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1032-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0
 	Světelné signálky, s hladkou čočkou			
		3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0
		3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0
		3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0
		3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0
		3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0
		3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0
 	Spínače ovládané klíčem CES SSG10, 2 polohy spínače (O+I) <u>Vratný 45°, poloha pro vyjmutí klíče O</u>			
		3SU1000-5BC01-0AA0	3SU1030-5BC01-0AA0	3SU1050-5BC01-0AA0
	<u>Aretovaný 90°, poloha pro vyjmutí klíče O+I</u>			
		3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1030-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0
	CES SSG10, 3 polohy spínače (I+O+II) <u>Vratný 2 x 45°, poloha pro vyjmutí klíče O, vratný vpravo + vlevo</u>			
		3SU1000-5BM01-0AA0	3SU1030-5BM01-0AA0	3SU1050-5BM01-0AA0
	RONIS SB30, 2 polohy spínače (O+I) <u>Vratný 45°, poloha pro vyjmutí klíče O</u>			
		3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1030-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0
	<u>Aretovaný 90°, poloha pro vyjmutí klíče O</u>			
		3SU1000-4BF01-0AA0	3SU1030-4BF01-0AA0	3SU1050-4BF01-0AA0
	<u>Aretovaný 90°, poloha pro vyjmutí klíče O+I</u>			
		3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1030-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0
 	RONIS SB30, 3 polohy spínače (I+O+II) <u>Vratný 2 x 45°, poloha pro vyjmutí klíče O, vratný vpravo + vlevo</u>			
		3SU1000-4BM01-0AA0	3SU1030-4BM01-0AA0	3SU1050-4BM01-0AA0
	<u>Aretovaný 2 x 45°, poloha pro vyjmutí klíče O+I+II</u>			
		3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1030-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0

Kompletní jednotky (nevyžadují příslušenství)

Typ designu		Plast		Lesklý kov	Matný kov, plochý
Schéma objednacího čísla Montážní otvory		Zapínací/ rozpínací	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm
Tlačítkové ovladače, šroubové svorky					
	S nízkým hmatníkem, vratný				
	● 1/0	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1130-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0	
	● 0/1	3SU1100-0AB10-1CA0	3SU1130-0AB10-1CA0	3SU1150-0AB10-1CA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB20-1BA0	3SU1130-0AB20-1BA0	3SU1150-0AB20-1BA0	
	● 0/1	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1130-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3SU1150-0AB30-1BA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1130-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1130-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0	
	○ 1/0	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3SU1150-0AB60-1BA0	
	S vysokým hmatníkem, vratný				
	● 0/1	3SU1100-0BB10-1CA0	--	3SU1150-0BB10-1CA0	
	● 0/1	3SU1100-0BB20-1CA0	3SU1130-0BB20-1CA0	3SU1150-0BB20-1CA0	
	1/0	3SU1100-0BB50-1BA0	--	3SU1150-0BB50-1BA0	
	Podsvícené tlačítkové ovladače, šroubové svorky				
		S nízkým hmatníkem, vratný, s integrovanou LED 24 V AC/DC			
		● 0/1	3SU1102-0AB20-1CA0	3SU1132-0AB20-1CA0	3SU1152-0AB20-1CA0
		1/0	3SU1102-0AB20-1BA0	3SU1132-0AB20-1BA0	--
		1/0	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1132-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0
		1/0	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1132-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0
		1/0	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1132-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0
		1/0	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1132-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0
		1/0	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1132-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0
Hříbové tlačítkové ovladače, šroubové svorky					
	Vnější průměr 40 mm, aretovaný, odaretování tahem				
	● 0/1	3SU1100-1BA20-1CA0	3SU1130-1BA20-1CA0	3SU1150-1BA20-1CA0	
Hříbové tlačítkové ovladače nouzového zastavení, šroubové svorky					
	Dle ISO 13850 a ČSN EN 60947-5-5, vnější průměr 40 mm				
	Odaretování tahem, označení NOT-HALT				
	● 0/1	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1150-1HA20-1CH0	
	Odaretování pootočením, označení EMERGENCY STOP				
	● 0/1	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1150-1HB20-1CG0	
	Otočné spínače, krátký černý hmatník, lze podsvítit, šroubové svorky				
		2 polohy spínače, aretovaný 90°			
		○ 1/1	3SU1100-2BF60-1MA0	3SU1130-2BF60-1MA0	3SU1150-2BF60-1MA0
		3 polohy spínače, vratný 2 x 45°, vratný vpravo + vlevo			
		○ 2/0	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1130-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0
		3 polohy spínače, aretovaný 2 x 45°			
		○ 2/0	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1130-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0
Spínače ovládané klíčem, šroubové svorky					
	RONIS SB30, 2 polohy spínače, aretovaný 90°, poloha pro vyjmutí klíče O+I				
	● 1/0	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1130-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0	
Světelné signálky, šroubové svorky					
		S hladkou čočkou, integrovaná LED, 24 V AC/DC			
		●	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0
		●	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1152-6AA30-1AA0
		●	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0
		●	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1152-6AA50-1AA0
		○	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0
		○	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1152-6AA70-1AA0

Nezbytné příslušenství pro modulární provedení

Typ designu	Z/R	Plast	Plast s kovovým čelním kroužkem	Lesklý kov	Matný kov, plochý
Schéma objednacího čísla		3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Montážní otvory		Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm



Držáky bez modulu

Pro 3 moduly, plast

3SU1500-0AA10-0AA0

3SU1500-0AA10-0AA0

--

--

Pro 3 moduly, kov

3SU1550-0AA10-0AA0

3SU1550-0AA10-0AA0

3SU1550-0AA10-0AA0

3SU1550-0AA10-0AA0

Pro 4 moduly, plast

3SU1500-0BA10-0AA0

3SU1500-0BA10-0AA0

--

--

Pro 4 moduly, kov

3SU1550-0BA10-0AA0

3SU1550-0BA10-0AA0

3SU1550-0BA10-0AA0

3SU1550-0BA10-0AA0

Držáky s moduly, šroubové svorky

Plast

1/0

3SU1500-1AA10-1BA0

3SU1500-1AA10-1BA0

--

--

0/1

3SU1500-1AA10-1CA0

3SU1500-1AA10-1CA0

--

--

Kov

1/0

3SU1550-1AA10-1BA0

3SU1550-1AA10-1BA0

3SU1550-1AA10-1BA0

3SU1550-1AA10-1BA0

0/1

3SU1550-1AA10-1CA0

3SU1550-1AA10-1CA0

3SU1550-1AA10-1CA0

3SU1550-1AA10-1CA0



Spínací jednotky

Z/R

Pro montáž do panelu (čelní uchycení)

Pro montáž na dno

1/0

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1BA0

3SU1400-2AA10-1BA0

1/0

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3BA0

3SU1400-2AA10-3BA0

2/0

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1DA0

--

2/0

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3DA0

--

0/1

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1CA0

3SU1400-2AA10-1CA0

0/1

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3CA0

3SU1400-2AA10-3CA0

0/2

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1EA0

--

0/2

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3EA0

--

1/1

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1FA0

--

1/1

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3FA0

--

S monitorováním montážní polohy

0/1

Šroubové svorky

3SU1400-1AA10-1HA0

--

0/1

Pružinové svorky

3SU1400-1AA10-3HA0

--



Moduly LED

Pro montáž do panelu

AC/DC 24 V

AC/DC 24 ... 240 V

AC 230 V

●

Šroubové svorky

3SU1401-1BB20-1AA0

3SU1401-1BH20-1AA0

3SU1401-1BF20-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-1BB30-1AA0

3SU1401-1BH30-1AA0

3SU1401-1BF30-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-1BB40-1AA0

3SU1401-1BH40-1AA0

3SU1401-1BF40-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-1BB50-1AA0

3SU1401-1BH50-1AA0

3SU1401-1BF50-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-1BB60-1AA0

3SU1401-1BH60-1AA0

3SU1401-1BF60-1AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-1BB20-3AA0

3SU1401-1BH20-3AA0

3SU1401-1BF20-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-1BB30-3AA0

3SU1401-1BH30-3AA0

3SU1401-1BF30-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-1BB40-3AA0

3SU1401-1BH40-3AA0

3SU1401-1BF40-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-1BB50-3AA0

3SU1401-1BH50-3AA0

3SU1401-1BF50-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-1BB60-3AA0

3SU1401-1BH60-3AA0

3SU1401-1BF60-3AA0

Pro montáž na dno

AC/DC 24 V

AC/DC 24 ... 240 V

AC 230 V

●

Šroubové svorky

3SU1401-2BB20-1AA0

3SU1401-2BH20-1AA0

3SU1401-2BF20-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-2BB30-1AA0

3SU1401-2BH30-1AA0

3SU1401-2BF30-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-2BB40-1AA0

3SU1401-2BH40-1AA0

3SU1401-2BF40-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-2BB50-1AA0

3SU1401-2BH50-1AA0

3SU1401-2BF50-1AA0

●

Šroubové svorky

3SU1401-2BB60-1AA0

3SU1401-2BH60-1AA0

3SU1401-2BF60-1AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-2BB20-3AA0

3SU1401-2BH20-3AA0

3SU1401-2BF20-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-2BB30-3AA0

3SU1401-2BH30-3AA0

3SU1401-2BF30-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-2BB40-3AA0

3SU1401-2BH40-3AA0

3SU1401-2BF40-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-2BB50-3AA0

3SU1401-2BH50-3AA0

3SU1401-2BF50-3AA0

●

Pružinové svorky

3SU1401-2BB60-3AA0

3SU1401-2BH60-3AA0

3SU1401-2BF60-3AA0



Skříňky



Skříňky	Z/R	Ovládací pozice	Popis	Plast	Kov	
Prázdné skříňky						
Žlutá	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AA2	3SU1851-0AA00-0AA2	
Žlutá, s ochrannou manžetou	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AC2	3SU1851-0AA00-0AC2	
Šedá, s prostorem pro popisný štítek	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AB1	3SU1851-0AA00-0AB1	
	--	2	--	3SU1802-0AA00-0AB1	3SU1852-0AA00-0AB1	
	--	3	--	3SU1803-0AA00-0AB1	3SU1853-0AA00-0AB1	
	--	4	--	3SU1804-0AA00-0AB1	3SU1854-0AA00-0AB1	
	--	6	--	3SU1806-0AA00-0AB1	3SU1856-0AA00-0AB1	
Skříňky se standardním příslušenstvím						
Nouzové zastavení						
Žlutá		0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2
Žlutá, s ochrannou manžetou		0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2
Tlačítkové ovladače						
Šedá		1/0	1	I	3SU1801-0AB00-2AB1	3SU1851-0AB00-2AB1
		0/1	1	O	3SU1801-0AC00-2AB1	3SU1851-0AC00-2AB1
		1/1	2	I	3SU1802-0AB00-2AB1	3SU1852-0AB00-2AB1
				O		

Další příslušenství



Štítek	Písmo	Popis	12,5 x 27 mm	17,5 x 27 mm	27 x 27 mm	22 x 22 mm
Nosiče podkladových štítků (samolepicí)						
Pro samostatné tlačítkové ovladače, s kruhovým zakončením						
Černý	--	--	3SU1900-0AG10-0AA0	3SU1900-0AH10-0AA0	3SU1900-0AJ10-0AA0	--
Pro dvojité tlačítkové ovladače, obdélníkové						
Černý	--	--	3SU1900-0AK10-0AA0	--	--	--
Podkladové štítky (nacvakávací nebo samolepicí)						Podkladové štítky pro skříňky
Černý	Bílé		3SU1900-0AC16-0AA0	3SU1900-0AD16-0AA0	3SU1900-0AE16-0AA0	3SU1900-0AF16-0AA0
		I	3SU1900-0AC16-0QB0	3SU1900-0AD16-0QB0	--	3SU1900-0AF16-0QB0
		O	3SU1900-0AC16-0QA0	3SU1900-0AD16-0QA0	--	3SU1900-0AF16-0QA0
		O/I	3SU1900-0AC16-0QG0	3SU1900-0AD16-0QG0	3SU1900-0AE16-0QGO	3SU1900-0AF16-0QGO
		OFF	3SU1900-0AC16-0DK0	3SU1900-0AD16-0DK0	3SU1900-0AE16-0DK0	3SU1900-0AF16-0DK0
		ON	3SU1900-0AC16-0DJ0	3SU1900-0AD16-0DJ0	3SU1900-0AE16-0DJ0	3SU1900-0AF16-0DJ0
		START	3SU1900-0AC16-0DT0	3SU1900-0AD16-0DT0	3SU1900-0AE16-0DT0	3SU1900-0AF16-0DT0
		STOP	3SU1900-0AC16-0DS0	3SU1900-0AD16-0DS0	3SU1900-0AE16-0DS0	3SU1900-0AF16-0DS0
Stříbrný	Černé		3SU1900-0AC81-0AA0	3SU1900-0AD81-0AA0	3SU1900-0AE81-0AA0	3SU1900-0AF81-0AA0
		I	3SU1900-0AC81-0QB0	3SU1900-0AD81-0QB0	--	3SU1900-0AF81-0QB0
		O	3SU1900-0AC81-0QA0	3SU1900-0AD81-0QA0	--	3SU1900-0AF81-0QA0
		OFF	3SU1900-0AC81-0DK0	3SU1900-0AD81-0DK0	--	--
		ON	3SU1900-0AC81-0DJ0	3SU1900-0AD81-0DJ0	--	--
		START	3SU1900-0AC81-0DT0	3SU1900-0AD81-0DT0	--	3SU1900-0AF81-0DT0
		STOP	3SU1900-0AC81-0DS0	3SU1900-0AD81-0DS0	--	3SU1900-0AF81-0DS0
		Podkladové štítky pro tlačítko nouzového zastavení, žluté s černým písmem				
Vnější průměr 45 mm, bez označení, bez upevnění						3SU1900-0BA31-0AA0
Vnější průměr 75 mm, bez označení, bez upevnění						3SU1900-0BB31-0AA0
Vnější průměr 75 mm, bez označení, samolepicí						3SU1900-0BC31-0AA0
Vnější průměr 75 mm, označení NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (v němčině, angličtině, italštině, španělštině), samolepicí						3SU1900-0BC31-0NB0
Kabelová průchodka s metrickým závitem (pro skříňky)						
M20 (pro skříňku s 1 - 3 ovládacími pozicemi)						3SU1900-0HG10-0AA0
M25 (pro skříňku se 4 - 6 ovládacími pozicemi)						3SU1900-0HH10-0AA0
Záslepky (montovány s držákem), montážní otvor Ø 22 mm						
Černý plast						3SU1900-0FA10-0AA0
Matný kov, pískově šedá						3SU1930-0FA80-0AA0
Lesklý kov, stříbrná						3SU1950-0FA80-0AA0
Adaptéry						
Standardní adaptér pro montáž na lištu, černý plast						3SU1900-0KH80-0AA0
Adaptér pro redukci montážních otvorů 30,5 mm na 22,5 mm					Matný kov	3SU1960-0KB10-0AA0
					Lesklý kov	3SU1950-0KB10-0AA0

Informace uvedené v této brožuře obsahují pouze všeobecné popisy charakteristiky a činnosti, jež v případě skutečného nasazení vždy nemusí platit tak, jak jsou popsány, nebo může dojít v důsledku dalšího vývoje produktů k jejich změně. Povinnost zajistit předmětné charakteristiky bude existovat pouze v případě výslovného sjednání takových podmínek ve znění smlouvy.

Všechny názvy mohou být obchodními značkami nebo produktovými názvy společnosti Siemens AG nebo dodavatelských společností, jejichž použití třetími stranami pro vlastní účely může představovat porušení práv jejich vlastníků.

Aktuální informace:

siemens.cz/sirius

siemens.com/sirius-act

Siemens, s.r.o.

Divize Digital Factory & Process Industries and Drives
Control Products

Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Technická podpora
hotline: +420 800 122 552
e-mail: podpora.industry.cz@siemens.com

Objednací číslo: DFCP-T10066-01-7600_cz

@ Siemens 2017