



OH320C

AlgoRex
Synova™

Multianturi-ilmaisin



Kollektiivinen ilmaisinja SynoLINE300

- **Patentoitu teknologia: 10x keskiarvoa vastustavampi pölylle ja lialle**
- **Ainoa laatuaan: 3 patenttia optisessa kammiossa**
- **Keskiarvoa parempi vastustus ukkoselle**
- **Immuuni matkapuhelinten, loisteputkivalaisimien ja suurin osa muille elektromagneettisille häiriöille**
- **Kansallisten ja kansainvälisten standardien mukainen tuote**
- **Loksahtuskonsepti: Ruuvittomat liitokset nopeuttavat asennusta**
- **Siemens erikoisuus: Ilmaisimet voidaan maalata**
- **Ympäristöystävällinen rakenne**

Ominaisuudet

OH320C multianturi-ilmaisimien on Synova™ tuotteen herkin ilmaisimien. Ilmaisimella on täysin uudistunut optinen kammio sekä uudet elektroniset komponentit jotka tekevät ilmaisimesta varmatoimisen ja hyvän.

● Multianturi-ilmaisimien uudella optiikalla

- OH320C multianturi-ilmaisimien yhdistää optisen ja termisen ilmaisimen toiminnot. Molemmat toiminnot operoivat itseksensä, mikä tekee ilmaisimesta hyvin herkän. Äly ei perustu pelkästään "AND"-logiikkaan, vaan sen sijaan erityislaskettu algoritmi ohjaa ilmaisimen herkkyyttä.
- OH320C multianturi-ilmaisimella on täysin uudistunut patentoitu optinen kokonaisuus. Sen innovatiivinen konstruktio tarjoaa tehokasta suojaa likaantumiselle. Ilmaisimen immuniteetti elektromagneettisten kenttiä vastaan on vähintään 5x parempi kuin mitä standardit vaativat.

● Asennus

- OH320C multianturi-ilmaisimien on hyvin herkkä savuilmaisin. Se soveltuu käytettäväksi tiloissa, jossa halutaan mahdollisimman aikainen hälytys (esim. hirsitaloissa, museoissa, gallerioissa jne.).

● Synova™ 300 tuotteen tarjoaa

- Tuotteita kaikkiin sovelluksiin
- Maksimaalinen joustavuus, tuotteen kaikki ilmaisimet asennetaan samalle ilmaisinkannalle
- Nopea ja helppo asennus loksahduskonseptin ansiosta


Asennus

- SO320 ilmaisinkanta
 - voidaan asentaa samanaikaisesti kuin kaapeloidaan
 - vain ruuvittomia liittimiä
- Loksahduskonsepti:
 - Loksahduskonsepti linjakaapelille
 - Loksahduskonsepti ilmaisinosalle
- Jokaiselle ilmaisimelle jopa kaksi lisämerkkivaloa AI320/AI322

Optiot


- CDM320 käyttöönottomoduli: loksahda paikoilleen testatessa linjakaapelin ja kannan
- SOA322 korotuskappale pinta-asennukseen
- TP320 ilmaisimen lukituslaite suojaa ilmaisimen varkailta

Optisen kammion patentoidut toiminnot




Mitat


OH320C ja SO320



Lisävarusteet



Tekniset tiedot

 Siemens Schweiz AG, CH-6301 Zug Date: see manufacturing date on the product 0786-CPD-20026 EN 54-7 Point smoke detector; Safety in case of fire OH320C Technical data see doc. 1917	Käyttöjännite	16... 28 VDC
	Lepovirta	ei savua maks. 100 µA savua maks. 170 µA
	Virrankulutus hälytystilassa	40 mA
	Käyttölämpötila	-10 ... +55 °C
	Varastointilämpötila	-20... +65 °C
	Kosteus (ei kondensoiva)	
	- @ T = 25 ±3 °C	≥95 % suht.
	- @ T = 40 ±2 °C	93 % suht.
	Suojausluokka	IP44
	Väri	Valkoinen, RAL 9010
Standardit	EN54-7	
Hyväksynnät		
- VdS	G200109	
- LPCB	126r/04	
Järjestelmän yhteensopivuus	Yhteensopiva kaikkien keskuksien kanssa jotka tukevat SynoLINE300 protokollaa. Yhteensopivuustaulukkoa on saatavissa paikallisesta myyntiorganisaatiostanne.	
QS Standardit	Teollisuus -pohjainen, sertifioitu laatu standardisoitu järjestelmän hyväksyntä EN ISO 9001:2000.	

Tilauksetiedot

	Tyyppi	Osanumero	Kuvaus	Paino
Ilmainen	OH320C	BPZ:5364190001	Optinen multianturi-ilmainen	0.060 kg
	SO320	BPZ:5085990001	Ilmaisinkanta Synova™ 300 ilmaisimille	0.020 kg
Lisävarusteet	SOA322	BPZ:5358340001	Korotuskappale pinta-asennukseen	0.020 kg
	DBZ1190-AB	BPZ:4942340001	Liitinterminaali	0.001 kg
	CDM320	BPZ:5162350001	Käyttöönottoyksikkö	0.010 kg
	TP320	BPZ:5093100001	Ilmaisimen lukituslaite	0.005 kg
	AI320	BPZ:5163030001	Lisämerkkivalo ovenkarmiasennukseen	0.030 kg
	AI322	BPZ:5163160001	Lisämerkkivalo pinta asennukseen	0.050 kg
AI330	BPZ:3169430001	Lisämerkkivalon lisäkehys	0.020 kg	