

VERSICHARGE

VersiCharge Ultra 50™

Chargeur rapide à c.c. de 50 kW

siemens.ca/vcultra



Livré en 12 semaines. Commandez-le dès aujourd'hui!

Le chargeur VersiCharge Ultra 50 offre une alimentation c.c. de 50 kW ininterrompue qui recharge un véhicule électrique jusqu'à 150 milles à l'heure (240 km/h). En raison de son système de refroidissement liquide breveté, le VersiCharge Ultra 50 offre un faible encombrement et nécessite peu d'entretien. Les multiples options de communication avec le système dorsal et le conducteur font de ce chargeur rapide un ajout essentiel à votre infrastructure de recharge de véhicules électriques.

Caractéristiques :

- Design mince, compact et élégant
- Coûts d'installation réduits
- Extérieur durable résistant aux UV
- Peu d'entretien
- Intégration du protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
- Possibilité d'adaptation en fonction de l'image de marque du client
- Options comprenant un lecteur de cartes de crédit intégré, l'IRF, un grand écran et plus encore

SIEMENS

Spécifications de l'alimentation de 50 kW	Garantie de 3 ans
Connecteurs	CHAdEMO et CCS (type 1 ou 2)
Puissance	Jusqu'à 50 kW
Tension de sortie	Jusqu'à 500 V
Entrées d'alimentation	380-480 V c.a. 3ø : disjoncteur de 100 A, 10 KAIC et alimentation de contrôle de 120 V
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Pouvoir de coupure nominal	IP65
Efficience	> 92 %
Facteur de puissance	0,99
Altitude maximale de fonctionnement	6 560 pi (2 000 m)
Température de fonctionnement	-35 °C à 50 °C (-31 °F à 122 °F)
Température d'entreposage	-55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)
Connexion réseau	4G et Gigabit Ethernet
IRF	MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC, EMV 2.0
Lecteur de cartes de crédit	En option
Protocole de communication	OCPP 1.5 et 1.6J
Poids	165 kg
Protection électrique	Court-circuit; surtension : DDR
Dimensions	6 pi 7 po (H) x 2 pi 6 po (L) x 1 pi 1 po (P)
Transport	24 unités par conteneur de 20 pi
Certification	CE, UL, CHAdEMO, RCM, FCC, IC

Numéro de catalogue	Description
US2:VSCULT50SAG	Chargeur rapide à c.c. Ultra 50 – avec 3 ans de garantie, IRF, connexion à un réseau cellulaire (le client doit avoir un forfait de téléphonie cellulaire) et configuration du lecteur de cartes de crédit en option.
US2:VSCULTCBOTF	Configuration unique du chargeur Ultra 50 pour un emballage personnalisé. Comprend le premier emballage et deux maquettes de conception. Emballages supplémentaires facturés séparément.
US2:VSCULT50CB	Coût supplémentaire de l'emballage personnalisé PAR CHARGEUR Ultra 50 pour les travaux d'impression et d'application.
US2:VSCULTCC	Lecteur de cartes de crédit Ultra 50 – le propriétaire doit utiliser les services de facturation du lecteur de cartes de crédit, dont le prix est fixé par l'entreprise du lecteur de cartes de crédit.

Publié par
Siemens Canada limitée

Siemens Canada limitée
1577 North Service Road East
Oakville (Ontario) L6H 0H6

Centre d'interaction avec la clientèle :
cic.ca@siemens.com
1 888 303-3353

Imprimé au Canada
Tous droits réservés.
© Siemens Canada limitée, 2022.

L'information contenue dans ce dépliant ne constitue qu'une description générale des caractéristiques ou des performances. Lors de l'utilisation, celles-ci peuvent différer de la description ou avoir changé à la suite d'améliorations apportées aux produits. L'obligation de nous conformer à des caractéristiques de performance ne s'applique que lorsqu'elle est expressément convenue en vertu des modalités d'un contrat.

Toutes les désignations de produits peuvent constituer des marques de commerce ou des noms de produits de Siemens AG ou de ses fournisseurs; leur utilisation par des tiers à leurs propres fins pourrait contrevenir aux droits des propriétaires.