


































SCE Pacotes para instrutores

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | 02/2022

Produto	Conjuntos de HW	Licenças	Vers. SW	Nº de pedido	Nota
Plataforma Open Source					
 SIMATIC IOT2050 com Processador Quad Core (AM6548 HS), 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 1 x RS 232/485/422, 2 x USB 2.0, RTC, incl. 6x SIMATIC IO-Shields: Módulo de Entrada/Saída SIMATIC IOT2000 com 5 DE, 2 DA, 2 AE, ARDUINO Shield for IOT2050	6			6ES7647-0BA20-0SC2	NOVO ○
IO-Shield de terceiros: IKHDS-Powershield para IOT2050 com 10 DI, 8 DO com PWM, 2 AI, 1 AO	1			100320	NOVO ○
Pedido possível somente através da KAFTAN media UG kaftan-media.com/iot2000					
Técnica de comutação					
 Contatores SIRIUS com IO-Link	1			3TK3388-0TP00	
Engenharia de Software					
 SIMATIC TIA Portal Engineering Software STEP 7 Professional/WinCC V17	1		V17	6ES7822-1AA07-4YA5	NOVO ○
SIMATIC TIA Portal Engineering Software STEP 7 Professional/WinCC V17	6+20		V17	6ES7822-1BA07-4YA5	NOVO ○
Atualização SIMATIC TIA Portal Engineering Software STEP 7 Professional / WinCC V17 a partir de 2006/2010/V11/V12/V13/V14/V15/V16	6+20		V17	6ES7822-1AA07-4YE5	NOVO ○
SIMATIC TIA Portal Engineering Software STEP 7 Professional/WinCC V17 – 365 dias	20		V17	6ES7822-1AC07-4YA5	NOVO ○★
Software SIMOTION SCOUT incl. CamTool e STEP 7 Professional, exclusivo com V17	6+20	V5.4 SP1		Em preparação (até de 03/2022)	NOVO ○
Software SIMOTION SCOUT incl. CamTool for Students para STEP 7 Professional, exclusivo com V17 – 365 dias	20	V5.4 SP1		Em preparação (até de 03/2022)	NOVO ○★
Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC para S7-1200	6		V17	6ES7822-0AA07-4YE5	NOVO ○
SIMATIC CFC Software	12		V9.0	6ES7658-1EX58-0YS5	○
SIMATIC CFC Software for Students – 365 dias	20		V9.0	6ES7658-1EX58-0YS6	○★
SIMATIC NET IE SOFTNET	12		V17	6GK1950-0BB01	NOVO ○
Automação de processos					
 SIMATIC PCS 7	3		V9.1	6ES7650-0XX68-0YS5	NOVO ○
SIMATIC PCS 7	6		V9.1	6ES7650-0XX68-2YS5	NOVO ○
Upgrade SIMATIC PCS 7 apenas V8.X →	3		V9.1	6ES7650-0XX68-0YE5	NOVO ○
Upgrade SIMATIC PCS 7 V9.0 →	3		V9.1	6ES7650-8XX68-0YE5	NOVO ○
SIMATIC CPU 410E Single	1			6ES7654-0UE23-0XS4	NOVO
SITOP PSU6200 24V/20A, fonte de alimentação regulada				6EP3336-7SB00-3AX0	NOVO
SIMATIC ET 200SP HA	1			6ES7654-0UE23-0XS3	NOVO
Simulação SIMIT					
 Software de Simulação SIMIT: A licença USB Dongle & Carrier USB deve ser encomendada adicionalmente (inclui bibliotecas SIMIT S & CTE, FLOWNET, CONTEC) – 4.000 tags de simulação	1		V10.3	6DL8913-0AK30-0AS5	NOVO ○
SIMATIC license USB dongle (deve ser encomendado com cada pacote SIMIT)	1			6DL8900-8XX00-0XB8-Z Y01 {Y01:0000-0000-0000}	NOVO ○
SIMATIC License Carrier USB Stick (deve ser encomendado com cada pacote SIMIT)	1			6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01+Y02 {Y01:0000-0000-0000} {Y02:0-0000000}	NOVO ○
Plataforma de simulação SIMIT, Software Media Package	1		V10.3	6DL8913-0XK30-0XT8	NOVO ○
Plataforma de simulação SIMIT versão demo, Software Media Package	SIMIT WBT	1	V10.3	Download	NOVO ○
Automação Básica					
 LOGO! 8 12/24V ETHERNET com módulos digitais DM8 12/24R	6	6		6ED1057-3SA20-0YA1	NOVO ○
LOGO! 8 230V ETHERNET com módulos digitais DM8 230R	6	6		6ED1057-3SA20-0YB1	NOVO ○
LOGO! 8 12/24V ETHERNET sem módulos digitais DM8 12/24R	9	9		6ED1057-3SA30-0YA1	NOVO ○
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; DC/DC/DC	6	6	V17	6ES7215-1AG40-4AB1	NOVO ○
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; AC/DC/RELAIS	6	6	V17	6ES7215-1BG40-4AB1	NOVO ○
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; DC/DC/RELAIS	6	6	V17	6ES7215-1HG40-4AB1	NOVO ○
Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC para S7-1200	6		V17	6ES7822-0AA07-4YE5	NOVO ○
SIMATIC KTP400 Basic Color Panel para LOGO! 7/8	1	1	V17	6AV2123-2DB03-0AA1	NOVO ○
SIMATIC KTP400 Basic Color Panel para LOGO! 7/8	6	6	V17	6AV2123-2DB03-0AA0	NOVO ○
SIMATIC KTP700 Basic Color Panel para S7-1200	1			6AV2123-2GB03-0AA1	○
SIMATIC KTP700 Basic Color Panel para S7-1200	6			6AV2123-2GB03-0AA0	○
Controlador					
 SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F com WinCC RT Advanced 512 PTs	1	1	V17	6ES7677-2SB42-4AB1	NOVO ○
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 TF com WinCC RT Advanced 512 PTs	1	1	V17	6ES7677-2WB42-4AB1	NOVO ○
SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety	1	1	V17	6ES7512-1SK00-4AB2	NOVO ○
SIMATIC CPU 1512C-1 PN com Software	1	1	V17	6ES7512-1CK00-4AB6	NOVO ○
SIMATIC CPU 1512C-1 PN com Software e PM 1507	1	1	V17	6ES7512-1CK00-4AB1	NOVO ○
SIMATIC CPU 1512C-1 PN com Software e CP 1542-5 (CP PROFIBUS)	1	1	V17	6ES7512-1CK00-4AB7	NOVO ○
SIMATIC CPU 1512C-1 PN com Software, PM 1507 e CP 1542-5 (CP PROFIBUS)	1	1	V17	6ES7512-1CK00-4AB2	NOVO ○
SIMATIC CPU 1517TF-3 PN/DP Segurança com Software sem IOs (deve ser adquirido separadamente)	1	1	V17	6ES7517-3UP00-4AB1	NOVO ○
SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety com Software	1	1	V17	6ES7516-3FN00-4AB2	NOVO ○
SIMATIC CPU 1516 PN/DP com Software	1	1	V17	6ES7516-3AN00-4AB3	NOVO ○
Upgrade SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP – Disponível até 09/2022	1			6ES7314-6EH04-4AB4	
IOs distribuídas					
 SIMATIC ET 200SP Digital PROFINET	1			6ES7155-6AU00-0AB0	
SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de entrada ENERGY METER PN	1			6ES7155-6AU00-0AB1	
SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação IO-LINK MASTER V1.1 PN	1			6ES7155-6AU00-0AB2	
SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação CM AS-I MASTER ST PN	1			6ES7155-6AU00-0AB3	
SIMATIC ET 200SP Módulo de expansão analógica	1			6ES7155-6AU00-0AB6	
SIMATIC ET 200SP Módulo de expansão de segurança	1			6ES7136-6BA00-0AB1	


Produto	Conjuntos de HW	Licenças	Vers. SW	Nº de pedido	Nota	
Controle e monitoramento do operador						
	SIMATIC MTP700 Unified Comfort Panel	1	1	V17	6AV2128-3GB06-4AB1	NOVO 
	SIMATIC MTP1500 Unified Comfort Panel	1	1	V17	6AV2128-3QB06-4AB1	NOVO 
	SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel – Disponível até 09/2022	1	1	V17	6AV2133-4AF00-0AA0	NOVO 
	SIMATIC TP1500 Comfort Colour Panel – Disponível até 09/2022	1	1	V17	6AV2133-4BF00-0AA0	NOVO 
	SCADA Sistema SIMATIC WinCC com opções Apenas WIN10 (64-bit) Professional 1903/Enterprise 1903		6	V7.5 SP2	6AV6371-1DH07-5AX5	NOVO
	SCADA Sistema SIMATIC WinCC com opções – ASIA Apenas WIN10 (64-bit) Professional 1903/Enterprise 1903		6	V7.5 SP2	6AV6371-1DH07-5AV5	NOVO
	Upgrade SCADA Sistema SIMATIC WinCC com opções a partir de V1.0 → Apenas WIN10 (64-bit) Professional 1903/Enterprise 1903		6	V7.5 SP2	6AV6381-1BP07-5AX3	NOVO
Comunicação industrial						
	SIMATIC NET SINEC NMS 50 V.1		6	V1.0	6GK1950-0BB06	NOVO 
	FASTCONNECT Jogo de Cabos	1			6GK1950-0BB00	
	IE SCALANCE Switch XC208	1			6GK1950-0BB12	
	IE SCALANCE S615 com software SINEMA RC Basis	1	1		6GK1950-0BB13	
	IE SCALANCE S615 router LAN	2			6GK1950-0BB23	
	Development Kit PROFINET	1			6ES7195-3BE00-4AB1	
Identificação industrial						
	SIMATIC MV540 S dispositivo leitor de códigos PROFINET – sem reconhecimento de forma – Consulte os detalhes nos SCE Guide Trainer Packages	1			6GF3500-1TP03	NOVO 
	SIMATIC RF200 Sistema RFID PROFINET	1			6GT2096-3AA00-0AA1	NOVO 
	SIMATIC RF200 Sistema RFID IO-Link	1			6GT2096-5AA00-0AA0	
	SIMATIC RF300 Sistema RFID PROFINET	1			6GT2096-1AA00-0AA1	NOVO 
	SIMATIC RF600 Sistema RFID PROFINET	1			6GT2811-6CC10-0XB0	NOVO 
Tecnologia de Drive						
	Drive padrão SINAMICS G120 para AC 230V de fase única com PROFINET	1			6SL3200-3AX00-0UL1	
	Drive padrão SINAMICS G120 para AC 400V trifásico com PROFINET	1			6SL3200-3AX00-0UL2	
	Servo drive SINAMICS S210 para 1AC 200 - 240V com PROFINET	1			6SL3080-8BB00-0AA0	NOVO 
	Servo drive SINAMICS S210 para 3AC 380 - 480V com PROFINET	1			6SL3080-8BE00-0AA0	NOVO 
	Servo drive SINAMICS S120 para AC 230V de fase única com PROFINET	1			6SL3080-8AB01-0AA0	
	Servo drive SINAMICS S120 para AC 400V trifásico com PROFINET	1			6SL3080-8AE01-0AA0	
Software SinuTrain - Em Vendas por SISW MC Venda apenas com Manutenção, Artigo número MCS**** → Solicitações devem ser enviadas ao e-mail: mcmis_software_plm@siemens.com - Em Vendas pela Siemens Venda sem Manutenção, Artigo número 6FC5870-1 → Solicitações devem ser enviadas ao Departamento de Distribuição da Siemens						
	SinuTrain SINUMERIK Operate V4.5/V4.7/V4.8/V4.9 siemens.com/sinutrain-downloads			Versão básica	Sem limite de tempo	NOVO
	Pacote SinuTrain Trainer para SINUMERIK Operate	6+40	V4.9	MCS5370 / 6FC5870-1TC46-0YA0		NOVO 
	SinuTrain licenças para estudantes para SINUMERIK Operate – 300 horas	20	V4.9	MCS5360 / 6FC5870-1SC46-0YA0		NOVO 
	Pacote SinuTrain Trainer para SINUMERIK Operate	6+40	V4.8	MCS40552 / 6FC5870-1TC45-0YA0		NOVO 
	SinuTrain licenças para estudantes para SINUMERIK Operate – 300 horas	20	V4.8	MCS40573 / 6FC5870-1SC45-0YA0		NOVO 
	Pacote SinuTrain Trainer para SINUMERIK Operate	6+40	V4.7	MCS4055 / 6FC5870-1TC43-0YA0		NOVO 
	SinuTrain licenças para estudantes para SINUMERIK Operate – 300 horas	20	V4.7	MCS4057 / 6FC5870-1SC43-3YA0		NOVO 
	Pacote SinuTrain Trainer para SINUMERIK Operate	6+40	V4.5	MCS40551 / 6FC5870-1TC41-0YA0		NOVO 
	SinuTrain licenças para estudantes para SINUMERIK Operate – 300 horas	20	V4.5	MCS40571 / 6FC5870-1SC41-0YA0		NOVO 

Software de MCD de NX - expedição de Contato por SCE/Siemens Promotores and [siemens.com/plm/gaf](https://www.siemens.com/plm/gaf)

 Informações relevantes: <https://support.industry.siemens.com/cs/de/view/65601780> WIN10 (64-bit) Prof. e Enterprise 1909, 2004, 20H2 / IoT Enterprise 2016 LTSB / 2019 LTSC  Apenas para escolas e instituições de ensino superior

Informação relativas a pedidos: Todos os pacotes para instrutores estão disponíveis exclusivamente para escolas, instituições de ensino superior e eventualmente centros de formação profissional. Para a aquisição dos pacotes é necessário um certificado de utilização final específico. Os parceiros de contato Siemens podem encontrar essa declaração na Intranet SCE sob [Acordo adicional](#).

Um suporte abrangente pode ser encontrado na internet, em SCE [siemens.com/sce](https://www.siemens.com/sce)



Siemens
Digital Industries
Factory Automation
Postfach 4848
90026 Nuremberg

Sujeito a alterações e erros. As informações neste documento contêm apenas descrições e características de desempenho gerais, que nem sempre correspondem à forma descrita na situação de aplicação real, ou podem sofrer alterações resultantes do desenvolvimento dos produtos. As características de desempenho solicitadas são vinculativas apenas se estiverem expressamente estabelecidas em contrato. Todas as denominações de produtos podem ser marcas ou nomes de produtos da Siemens ou de outras empresas, também fornecedoras, e seu uso por terceiros pode violar os direitos de propriedade.

Externo / © Siemens 2022. Todos os direitos reservados.

[siemens.com/sce/tp](https://www.siemens.com/sce/tp)