

The background image shows three Siemens Sirius ACT components on a dark, reflective surface. In the upper left, a circular component with a red center is partially visible. In the center, a smaller circular component with a green center is shown. In the lower left, a larger, more complex component with a black and silver body and a red indicator is shown. The Siemens logo is in the top left corner.

SIEMENS

Ingenuity for life

SIRIUS ACT – ohjauskalusteet valintaopas

Lyhennelmä luettelosta IC10
2017. Luettelo sisältää tyypilli-
simmät ohjauskalusteet

SIRIUS ACT – Ohjauskalusteet

SIRIUS ACT – nykyaikainen sarja korkealuokkaisia painikkeita ja merkkivaloja

Voit valita neljän eri tyyliuunnan tuotteista, jotka sopivat parhaiten sinun laitteesi ulkonäköön:
Muovi, muovi/harjattu, matta RST, kirkas metalli ja harjattu matta RST.



Sinulla on täydellinen valinnanvapaus.

Modulaarinen rakenne 3SU10...

Voit tilata erikseen ohjainpään, kannakkeen ja LED/kosketinelementin. Voit yhdistellä vapaasti osia ja saat aikaiseksi useita satoja erilaisia yhdistelmiä.

Valmis rakenne 3SU11...

Voit tilata myös valmiita ohjauskalusteita, jolloin sinulla on yksi tilauskoodi. Säästät aikaa ja vaivaa.

Kompakti rakenne

Joitakin kannakkeen ja koskettimien/LEDien yhdistelmiä on saatavissa osakokoonpanoina.

Voit rakentaa Internetissä olevalla työkalulla halutun ohjauskaluste- kokoonpanon, kuten kotelon, halutut painikkeet ja vaikkapa AS-interface -moduulin. Tälle yhdistelmälle saat yksikäsitteisen tilausnumeron, jonka voit tallentaa Siemensin palvelimelle:

[siemens.com/sirius-act/configurator](https://www.siemens.com/sirius-act/configurator)




Tämän kestävän ja tyylikkään kalustesarjan tärkeimmät ominaisuudet:



Innovatiivinen aukaisumekanismi

Kaikki komponentit voidaan painaa paikalleen ilman työkaluja, irroitusvipu on integroitu.





Nopea irroitus

Paina irroitusvipua irroitaaksesi kannakkeen

Helppo asennus

Nopea kiristys tavallisella ruuvimeisselillä.





Nuolimerkintä kertoo asennuskohdan ja -suunnan.

Asettamalla nuolet kohdakkain saadaan asennus haluttuun/suoraan asentoon.

Jäysteetön asennusreikä

Helppo osien kohdistus ja nerokas pyörähdysen esto.



Kosketinelementtien lisäys

Kolme moduulia (kosketin/LED) voidaan asentaa vierekkäin ja kaksi kosketinelementtiä peräkkäin.

Kytkennot ovat selvästi näkyvissä

Kytkennot on helppo tehdä ja merkinnät on helppo nähdä vaikka ohjauskalusteita olisi asennettuna tiiviiseen riviin.



100%:n pyörähdysen esto

Lukitusruuvi porautuu tiukasti alustaan ja estää kalusteen pyörähdysen asennuksen jälkeen.

... nyt myös uusi liikennöintimoduuli.

SIRIUS ACT ja PROFINET

SIRIUS ACT -ohjauskalusteista saadaan helposti liikennöintikykyisiä lisäämällä niihin joko Standard- tai Safety -liikennöintimoduuli. Voit käyttää haluamaasi ohjauskalustetta, etkä tarvitse kytkeäntään kuin ruuvimeisselin.



Järjestelmä:

- > Yksi liikennöintimoduuli (IM), joka kytketään ohjausjärjestelmään
- > 20 ohjausmoduulia (TM) voidaan kytkeä yhteen liikennöintimoduuliin (IM)
- > Ohjausmoduulien välimatka ≤ 1 m
- > Nauhakaapelin kokonaispituus ≤ 10 m

Lisätietoa:

siemens.com/sirius-act-profinet



Interface-moduuli (IM), liikennöintimoduuli

Interface-moduuli Standard, 24 V DC

Ruuviliitin 3SU1400-1LK10-1AA1

Jousiliitin 3SU1400-1LK10-3AA1

Interface-moduuli Safety, 24 V DC sis. muistimoduulin

Ruuviliitin 3SU1400-1LL10-1BA1

Jousiliitin 3SU1400-1LL10-3BA1

Liitäntämoduuli (TM)

SIRIUS ACT -ohjausmoduuli, ei voi lisätä LED-elementtiä

3SU1400-1MA10-1BA1

SIRIUS ACT -ohjausmoduuli, sisältää vaihdettavan LED-elementin.

LED punainen 3SU1401-1MC20-1CA1

LED keltainen 3SU1401-1MC30-1CA1

LED vihreä 3SU1401-1MC40-1CA1

LED sininen 3SU1401-1MC50-1CA1

LED valkoinen 3SU1401-1MC60-1CA1

LED oranssi 3SU1401-1MC00-1CA1

SIRIUS ACT -LED-moduuli

LED punainen 3SU1401-1ME20-1DA1

LED keltainen 3SU1401-1ME30-1DA1

LED vihreä 3SU1401-1ME40-1DA1

LED sininen 3SU1401-1ME50-1DA1

LED valkoinen 3SU1401-1ME60-1DA1

LED oranssi 3SU1401-1ME00-1DA1

LED -elementti LED-moduulia varten

LED punainen 3SU1401-3BA20-5AA0

LED keltainen 3SU1401-3BA30-5AA0

LED vihreä 3SU1401-3BA40-5AA0

LED sininen 3SU1401-3BA50-5AA0

LED valkoinen 3SU1401-3BA60-5AA0

LED oranssi 3SU1401-3BA00-5AA0

Tarvikkeet

Muistimoduuli

3RK3931-0AA00

7-napainen nauhakaapeli, rasteri 1,27mm, johdinpoikkipinta, $\varnothing$ 0,081 mm²

5 m

3SU1900-0KQ80-0AA0

10 m

3SU1900-0KP80-0AA0

Starter Kit „Standard” -aloituspakkaus

3SU1900-0XA10-0AA0

Sisältää: Standard-Interface-moduulin, ohjausmoduuleita, erilaisia ohjainpäitä, kannakkeita, nauhakaapelin, sakset ja ruuvimeisselin

Starter Kit „Safety” -aloituspakkaus

3SU1900-0XB10-0AA0

Sisältää: Safety-Interface-moduulin, ohjausmoduuleita, erilaisia ohjainpäitä, kannakkeita, nauhakaapelin, sakset ja ruuvimeisselin

SIRIUS ACT ID -avainjärjestelmä lisää turvallisuutta tehtaalla



Käyttökäytännön luotettava tunnistus parantaa prosessien ja koneiden turvallista käyttöä tehtaalla.
SIRIUS ACT ID -avainjärjestelmä takaa sen, että vain oikea henkilö pystyy käyttämään konetta tai prosessia. Sallintatasoja on vakiona neljä ja valkoisella avaimella päästään 50 erilaiseen tasoon.
Valkoinen avain tarvitsee toimiakseen IO-Link -väylän



Ohjainpää
Muovia, musta
3SU1000-4WS10-0AA0

Muovia, eturengas harjattu RST
3SU1030-4WS10-0AA0

Tärkeä osa



Kannake
Muovia
3SU1500-0AA10-0AA0

Tärkeä osa



Vakiomoduuli
(vain vihreästä siniseen)
3SU1400-1GC10-1AA0
tai
IO-Link -moduuli
(värilliset tai valkoinen avain)
3SU1400-1GD10-1AA0

Tärkeä osa vähintään yksi väri valittava (pakettissa 10 kpl yhtä väriä)



ID-avain

1. sallintataso	3SU1900-0FV40-0AA0
2. sallintataso	3SU1900-0FW30-0AA0
3. sallintataso	3SU1900-0FX20-0AA0
4. sallintataso	3SU1900-0FY50-0AA0
50 sallintatasoa	3SU1900-0FU60-0AA0

Potentiometri (kompaktimalli) – asennus ei voisi olla enää helpompaa



Potentiometri – muovi

1 k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0
4,7 k Ohm	3SU1200-2PR10-1AA0
10 k Ohm	3SU1200-2PS10-1AA0

Potentiometri – metalli

1 k Ohm	3SU1250-2PQ10-1AA0
4,7 k Ohm	3SU1250-2PR10-1AA0
10 k Ohm	3SU1250-2PS10-1AA0



Tarvike asteikkolevy

Alue 0–10	3SU1900-0BG16-0SA0
Suuntanuoli, kasvava	3SU1900-0BG16-0RU0
Ilman merkintää, musta	3SU1900-0BG16-0AA0

Tunnistinpainike (kompaktimalli)



Tunnistinpainike

Painike tunnistaa sormen tai käden kosketuksen (kosketuspainetta ei tarvita) Apujännite 24VDC
Materiaali mustaa muovia, 1av, 1s. apukosketin, sisältää kannakkeen
3SU1200-1SK10-2SA0



Pistoke
(tärkeä osa)
3SU1900-OKL10-0AA0



Suojus
(valinnainen tarvike)
3SU1900-0EC10-0AA0

Valintakytkin



4x valintakytkin
4 -asentoa, valkoinen, lukkiutuva
Muovia
3SU1000-2AS60-0AA0
Muovia, RST -eturengas
3SU1030-2AS60-0AA0
Metallia kiiltävä
3SU1050-2AS60-0AA0



Kannake neljä paikkaa koskettimille
(tärkeä osa)
Kannake muovi- ja RST -eturengaalla varustetulle muoviselle ohjainpäälle
3SU1500-0BA10-0AA0
Kannake metallia, kiiltävälle ja RST- ohjainpäälle
3SU1550-0BA10-0AA0

Kämmenellä käytettävät painikkeet



Muovi

Painike, punainen, keltainen kotelo, 1av. + 1s., lukkiutuva, vetämällä vapautettava

3SU1801-2NG00-2AA2

Painike, musta, harmaa kotelo, 1s., palautuva

3SU1801-2GA00-2AA1

Metalli

Painike, punainen, keltainen kotelo, 1av. + 1s., lukkiutuva, vetämällä vapautettava

3SU1851-2NG00-2AA2

Painike, musta, harmaa kotelo, 1s., palautuva

3SU1851-2GA00-2AA1

Koordinaattikytkin, palautuvat asennot, 2/4-suuntaa, mekaanisella vapautuspainikkeella tai ilman, ruuviliittimet, valmis tuote



Palautuva, ilman mekaanista vapautuspainiketta

2 vertikaalista asentoa

4 horisontaalista/vertikaalista asentoa

Palautuva, mekaanisella vapautuspainikkeella

2 vertikaalista asentoa

4 horisontaalista/vertikaalista asentoa

Muovi

3SU1.0
Ø 22 mm

Muovi

RST-eturengas
3SU1.3
Ø 22 mm

Metalli

kiiltävä
3SU1.5
Ø 22 mm

3SU1100-7AD10-1NA0
3SU1100-7AF10-1QA0

3SU1130-7AD10-1NA0
3SU1130-7AF10-1QA0

3SU1150-7AD88-1NA0
3SU1150-7AF88-1QA0

3SU1100-7BD10-1NA0
3SU1100-7BF10-1QA0

3SU1130-7BD10-1NA0
3SU1130-7BF10-1QA0

3SU1150-7BD88-1NA0
3SU1150-7BF88-1QA0

Adapteri 30,5 mm kalusteille



Tällä adapterilla voidaan 30,5 mm reikä pienentää 22,5mm .

Matta pintaissa 30,5mm (3SU1.6) sarjassa ei ole kaikkia osia saatavilla, mutta tällä sovitimella saadaan asennettua kaikki 22,5mm sarjojen osat 30,5mm reikään.

Katso myös seuraavien sivujen huomautukset

Adapteri tiivisteellä, reikäkoon muutos 30,5 mm:stä 22,5 mm

Metalli, matta
Metalli, kiiltävä

3SU1960-0KB10-0AA0
3SU1950-0KB10-0AA0

Akustinen hälytin, kompaktimalli, musta, IP40, Ø 22 mm

Jatkuva ääni 2,4 kHz, ruuviliitin

24 V AC/DC
230 V AC

Muovi

3SU1200-6KB10-1AA0
3SU1200-6KF10-1AA0

Metalli

3SU1250-6KB10-1AA0
3SU1250-6KF10-1AA0

Uutuuksia ...

Koordinaattikytkin, lukkiutuvat asennot, 2/4-suuntaa, mekaanisella vapautuspainikkeella tai ilman, ruuviliittimet, valmis tuote



Lukkiutuva, ilman mekaanista vapautuspainiketta

2 vertikaalista asentoa

4 horisontaalista/vertikaalista asentoa

Lukkiutuva, mekaanisella vapautuspainikkeella

2 vertikaalista asentoa

4 horisontaalista/vertikaalista asentoa

Muovi

3SU1.0
Ø 22 mm

Muovi

RST metallikaulus
3SU1.3
Ø 22 mm

Metalli

kiiltävä
3SU1.5
Ø 22 mm

3SU1100-7AB10-1NA0
3SU1100-7AE10-1QA0

3SU1130-7AB10-1NA0
3SU1130-7AE10-1QA0

3SU1150-7AB88-1NA0
3SU1150-7AE88-1QA0

3SU1100-7BB10-1NA0
3SU1100-7BE10-1QA0

3SU1130-7BB10-1NA0
3SU1130-7BE10-1QA0

3SU1150-7BB88-1NA0
3SU1150-7BE88-1QA0

Merkkivalo, kompaktimalli, pyöreä kirkas linssi, LED punainen/vihreä ruuviliitin, Ø 22 mm (varastossa 10/2017)



6–24 V AC/DC
230 V AC

Muovi

3SU1201-6AG24-1AA0
3SU1201-6AF24-1AA0

Metalli

3SU1251-6AG24-1AA0
3SU1251-6AF24-1AA0

Modulaarinen rakenne (4 tyyliä/rakennetta)


Rakenteet	Muovi	Muovi eturengas harjattu RST	Metalli eturengas, kiiltävä	Metalli matta, eturengas harjattu RST	
Tilausnumerokoodin alku	3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6	
Reiän nimellishalkaisija	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm	
Tasopainike					
lukkiutuva, vapautus painamalla					
	 3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1030-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0	3SU1060-0JA10-0AA0	
	 3SU1000-0AA20-0AA0	3SU1030-0AA20-0AA0	3SU1050-0AA20-0AA0	3SU1060-0JA20-0AA0	
	 3SU1000-0AA30-0AA0	3SU1030-0AA30-0AA0	3SU1050-0AA30-0AA0	3SU1060-0JA30-0AA0	
	 3SU1000-0AA40-0AA0	3SU1030-0AA40-0AA0	3SU1050-0AA40-0AA0	3SU1060-0JA40-0AA0	
	 3SU1000-0AA50-0AA0	3SU1030-0AA50-0AA0	3SU1050-0AA50-0AA0	3SU1060-0JA50-0AA0	
	 3SU1000-0AA60-0AA0	3SU1030-0AA60-0AA0	3SU1050-0AA60-0AA0	3SU1060-0JA60-0AA0	
	palautuva				
	 3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1030-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3SU1060-0JB10-0AA0	
	 3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3SU1060-0JB20-0AA0	
	 3SU1000-0AB30-0AA0	3SU1030-0AB30-0AA0	3SU1050-0AB30-0AA0	3SU1060-0JB30-0AA0	
	 3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1030-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3SU1060-0JB40-0AA0	
	 3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1030-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3SU1060-0JB50-0AA0	
	 3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1030-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3SU1060-0JB60-0AA0	
	 3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1030-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1	
	palautuva, symboli „0”				
	 3SU1000-0AB10-0AD0	3SU1030-0AB10-0AD0	3SU1050-0AB10-0AD0	kannake + ohjainpää 3SU1	
	 3SU1000-0AB20-0AD0	3SU1030-0AB20-0AD0	3SU1050-0AB20-0AD0		
		palautuva, symboli „I”			
 3SU1000-0AB40-0AC0		3SU1030-0AB40-0AC0	3SU1050-0AB40-0AC0	kannake + ohjainpää 3SU1	
 3SU1000-0AB60-0AC0		3SU1030-0AB60-0AC0	3SU1050-0AB60-0AC0		
Tasopainike, kohotettu					
	palautuva				
	 3SU1000-0BB10-0AA0	3SU1030-0BB10-0AA0	3SU1050-0BB10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1	
	 3SU1000-0BB20-0AA0	3SU1030-0BB20-0AA0	3SU1050-0BB20-0AA0		
	 3SU1000-0BB30-0AA0	3SU1030-0BB30-0AA0	3SU1050-0BB30-0AA0		
	 3SU1000-0BB40-0AA0	3SU1030-0BB40-0AA0	3SU1050-0BB40-0AA0		
	 3SU1000-0BB50-0AA0	3SU1030-0BB50-0AA0	3SU1050-0BB50-0AA0		
 3SU1000-0BB60-0AA0	3SU1030-0BB60-0AA0	3SU1050-0BB60-0AA0			
Valopainike, matala					
		palautuva			
		 3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1031-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3SU1061-0JB20-0AA0
		 3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1031-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3SU1061-0JB30-0AA0
		 3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1031-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3SU1061-0JB40-0AA0
		 3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1031-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3SU1061-0JB50-0AA0
		 3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1031-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
		3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1031-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3SU1061-0JB70-0AA0
		lukkiutuva, vapautus painamalla			
		 3SU1001-0AA20-0AA0	3SU1031-0AA20-0AA0	3SU1051-0AA20-0AA0	3SU1061-0JA20-0AA0
		 3SU1001-0AA30-0AA0	3SU1031-0AA30-0AA0	3SU1051-0AA30-0AA0	3SU1061-0JA30-0AA0
		 3SU1001-0AA40-0AA0	3SU1031-0AA40-0AA0	3SU1051-0AA40-0AA0	3SU1061-0JA40-0AA0
		 3SU1001-0AA50-0AA0	3SU1031-0AA50-0AA0	3SU1051-0AA50-0AA0	3SU1061-0JA50-0AA0
	 3SU1001-0AA60-0AA0	3SU1031-0AA60-0AA0	3SU1051-0AA60-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1	
	 3SU1001-0AA70-0AA0	3SU1031-0AA70-0AA0	3SU1051-0AA70-0AA0	3SU1061-0JA70-0AA0	
	Valopainike, kohotettu				
	palautuva				
		 3SU1001-0BB20-0AA0	3SU1031-0BB20-0AA0	3SU1051-0BB20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
		 3SU1001-0BB30-0AA0	3SU1031-0BB30-0AA0	3SU1051-0BB30-0AA0	
		 3SU1001-0BB40-0AA0	3SU1031-0BB40-0AA0	3SU1051-0BB40-0AA0	
		 3SU1001-0BB50-0AA0	3SU1031-0BB50-0AA0	3SU1051-0BB50-0AA0	
		 3SU1001-0BB70-0AA0	3SU1031-0BB70-0AA0	3SU1051-0BB70-0AA0	
Kaksoispainike, kaksi matalaa painiketta					
	palautuva, symboli „I” / „0”				
	  3SU1000-3AB42-0AK0	3SU1030-3AB42-0AK0	3SU1050-3AB42-0AK0	--	
	  3SU1000-3AB61-0AK0	3SU1030-3AB61-0AK0	3SU1050-3AB61-0AK0	--	
Kaksoispainike, kaksi matalaa painiketta, voidaan valaista					
		palautuva, symboli „I” / „0”			
		  3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1031-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0	--
		  3SU1001-3AB61-0AK0	3SU1031-3AB61-0AK0	3SU1051-3AB61-0AK0	--

Rakenteet	Muovi	Muovi eturengas harjattu RST	Metalli eturengas, kiiltävä	Metalli matta, eturengas harjattu RST
Tilausnumerokoodin alku Reiän nimellishalk.	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	3SU1.6 Ø 30 mm
	Sienipainike, Ø 30 mm, 2-asentoa			
	palautuva			
	● 3SU1000-1AD10-0AA0	3SU1030-1AD10-0AA0	3SU1050-1AD10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	● 3SU1000-1AD20-0AA0	3SU1030-1AD20-0AA0	3SU1050-1AD20-0AA0	
	liukkiutuva, vapautus vetämällä			
	● 3SU1000-1AA10-0AA0	3SU1030-1AA10-0AA0	3SU1050-1AA10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	● 3SU1000-1AA20-0AA0	3SU1030-1AA20-0AA0	3SU1050-1AA20-0AA0	
	Sienipainike, Ø 40 mm, 2-asentoa			
	palautuva			
	● 3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1030-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
● 3SU1000-1BD20-0AA0	3SU1030-1BD20-0AA0	3SU1050-1BD20-0AA0		
 	lukkiutuva, vapautus vetämällä			
	● 3SU1000-1BA10-0AA0	3SU1030-1BA10-0AA0	3SU1050-1BA10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	● 3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1030-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	
	lukkiutuva, Zugentriegelung, mit Symbol „0“			
	● 3SU1000-1BA20-0AD0	3SU1030-1BA20-0AD0	--	kannake + ohjainpää 3SU1
	Hätäseis sienipainike, varmennettu rakenne, 2-asentoa			
	Vapautus vetämällä			
	<u>Halkaisija 40 mm</u>			
	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	      	Vapautus kiertämällä		
<u>Halkaisija 33,8 mm</u>				
● 3SU1000-1GB20-0AA0		3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
● 3SU1001-1GB20-0AA0		3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1051-1GB20-0AA0	
<u>Halkaisija 40 mm</u>				
● 3SU1000-1HB20-0AA0		3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
● 3SU1001-1HB20-0AA0		3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1051-1HB20-0AA0	
<u>Halkaisija 60 mm</u>				
● 3SU1000-1JB20-0AA0		3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1050-1JB20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
● 3SU1001-1JB20-0AA0		3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1051-1JB20-0AA0	
  	Vapautus avaimella, RONIS SB30			
	<u>Halkaisija 40 mm</u>			
	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	Vapautus avaimella, CES SSG10			
	<u>Halkaisija 40 mm</u>			
	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	Pysäytyspainike, palautuva			
	Voidaan lukita kun painetaan alas ja käännetään oikealle, vapautus kiertämällä vasemmalle			
	● 3SU1000-OHC10-0AA0	--	--	--
	● 3SU1000-OHC20-0AA0	--	--	--
 	Vipukytkin, 2-asentoa			
	Lukkiutuva			
	● 3SU1000-3EA10-0AA0	3SU1030-3EA10-0AA0	3SU1050-3EA10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	Palautuva			
	● 3SU1000-3EC10-0AA0	3SU1030-3EC10-0AA0	3SU1050-3EC10-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1

Modulaarinen rakenne (4 tyyliasuuntaa/rakennetta)

Rakenteet	Muovi	Muovi eturengas harjattu RST	Metalli eturengas, kiiltävä	Metalli matta, eturengas harjattu RST
Tilausnumerokoodin alku Reiän nimellishalk.	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	3SU1.6 Ø 30 mm
	Valintakytkin, voidaan valaista			
	lyhyt väännin, 2-asentoa (O+I), palautuva 45°, palautuu keskeltä vasemmalle			
	 3SU1002-2BC20-0AA0	3SU1032-2BC20-0AA0	3SU1052-2BC20-0AA0	3SU1062-2DC20-0AA0
	 3SU1002-2BC30-0AA0	3SU1032-2BC30-0AA0	3SU1052-2BC30-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BC40-0AA0	3SU1032-2BC40-0AA0	3SU1052-2BC40-0AA0	3SU1062-2DC40-0AA0
	 3SU1002-2BC50-0AA0	3SU1032-2BC50-0AA0	3SU1052-2BC50-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1032-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0	3SU1062-2DC60-0AA0
	lyhyt väännin, 2-asentoa (O+I), lukkiutuva 90°			
	 3SU1002-2BF20-0AA0	3SU1032-2BF20-0AA0	3SU1052-2BF20-0AA0	3SU1062-2DF20-0AA0
	 3SU1002-2BF30-0AA0	3SU1032-2BF30-0AA0	--	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BF40-0AA0	3SU1032-2BF40-0AA0	3SU1052-2BF40-0AA0	3SU1062-2DF40-0AA0
	 3SU1002-2BF50-0AA0	3SU1032-2BF50-0AA0	--	3SU1062-2DF50-0AA0
	 3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1032-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0	3SU1062-2DF60-0AA0
	pitkä väännin, 2-asentoa (O+I), lukkiutuva 90°			
	 3SU1002-2CF20-0AA0	3SU1032-2CF20-0AA0	3SU1052-2CF20-0AA0	3SU1062-2EF20-0AA0
	 --	--	3SU1052-2CF40-0AA0	3SU1062-2EF40-0AA0
	 3SU1002-2CF60-0AA0	3SU1032-2CF60-0AA0	3SU1052-2CF60-0AA0	3SU1062-2EF60-0AA0
	lyhyt väännin, 3-asentoa (I+O+II), palautuva 2 x 45°, palautuu molemmista suunnista			
	 3SU1002-2BM20-0AA0	3SU1032-2BM20-0AA0	3SU1052-2BM20-0AA0	3SU1062-2DM20-0AA0
	 3SU1002-2BM30-0AA0	3SU1032-2BM30-0AA0	3SU1052-2BM30-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BM40-0AA0	3SU1032-2BM40-0AA0	3SU1052-2BM40-0AA0	3SU1062-2DM40-0AA0
	 3SU1002-2BM50-0AA0	3SU1032-2BM50-0AA0	3SU1052-2BM50-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1032-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0	3SU1062-2DM60-0AA0
	lyhyt väännin, 3-asentoa (I+O+II), lukkiutuva 2 x 45°			
	 3SU1002-2BL20-0AA0	3SU1032-2BL20-0AA0	3SU1052-2BL20-0AA0	3SU1062-2DL20-0AA0
	 3SU1002-2BL30-0AA0	3SU1032-2BL30-0AA0	3SU1052-2BL30-0AA0	3SU1062-2DL30-0AA0
	 3SU1002-2BL40-0AA0	3SU1032-2BL40-0AA0	3SU1052-2BL40-0AA0	3SU1062-2DL40-0AA0
	 3SU1002-2BL50-0AA0	3SU1032-2BL50-0AA0	--	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1032-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0	3SU1062-2DL60-0AA0
	Merkkivalo, sileä linssi			
	 3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0	3SU1061-0JD20-0AA0
	 3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0	3SU1061-0JD30-0AA0
	 3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0	3SU1061-0JD40-0AA0
	 3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0	3SU1061-0JD50-0AA0
	 3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	 3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0	3SU1061-0JD70-0AA0
	Avainväännin			
	CES, SSG10, 2-asentoa (O+I)			
	<u>palautuva 45°, avain pois O, palautuu keskeltä vasemmalle</u>			
	3SU1000-5BC01-0AA0	3SU1030-5BC01-0AA0	3SU1050-5BC01-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	<u>lukkiutuva 90°, avain pois O+I</u>			
	3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1030-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	CES, SSG10, 3-asentoa (I+O+II)			
	<u>palautuva 2 x 45°, avain pois O, palautuu keskelle</u>			
	3SU1000-5BM01-0AA0	3SU1030-5BM01-0AA0	3SU1050-5BM01-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	RONIS, SB30, 2-asentoa (O+I)			
	<u>palautuva 45°, avain pois O, palautuu keskeltä vasemmalle</u>			
	3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1030-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0	3SU1060-4LC01-0AA0
	<u>lukkiutuva 90°, avain pois O</u>			
	3SU1000-4BF01-0AA0	3SU1030-4BF01-0AA0	3SU1050-4BF01-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	<u>lukkiutuva 90°, avain pois O+I</u>			
	3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1030-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0	3SU1060-4LF11-0AA0
	RONIS, SB30, 3-asentoa (I+O+II)			
	<u>palautuva 2 x 45°, avain pois O, palautuu keskelle</u>			
	3SU1000-4BM01-0AA0	3SU1030-4BM01-0AA0	3SU1050-4BM01-0AA0	kannake + ohjainpää 3SU1
	<u>lukkiutuva 2 x 45°, avain pois O+I+II</u>			
	3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1030-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0	3SU1060-4LL11-0AA0

Valmiit tuotteet (eivät tarvitse lisäosia)

Rakenteet		Muovi		Muovi eturengas harjattu RST	Metalli eturengas, kiiltävä
Tilausnumerokoodin alku	s. (NO)/av. (NC)	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	
	Painike, ruuviliitin				
	Tasopainike, palautuva				
	● 1/0	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1130-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0	
	● 0/1	3SU1100-0AB10-1CA0	3SU1130-0AB10-1CA0	3SU1150-0AB10-1CA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB20-1BA0	3SU1130-0AB20-1BA0	3SU1150-0AB20-1BA0	
	● 0/1	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1130-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3SU1150-0AB30-1BA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1130-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0	
	● 1/0	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1130-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0	
	○ 1/0	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3SU1150-0AB60-1BA0	
	Painike, kohotettu, palautuva				
	● 0/1	3SU1100-0BB10-1CA0	--	3SU1150-0BB10-1CA0	
	● 0/1	3SU1100-0BB20-1CA0	3SU1130-0BB20-1CA0	3SU1150-0BB20-1CA0	
	● 1/0	3SU1100-0BB50-1BA0	--	3SU1150-0BB50-1BA0	
	Valopainike, ruuviliitin				
	Tasopainike, palautuva, sis. LED AC/DC 24 V				
	● 0/1	3SU1102-0AB20-1CA0	3SU1132-0AB20-1CA0	3SU1152-0AB20-1CA0	
	● 1/0	3SU1102-0AB20-1BA0	3SU1132-0AB20-1BA0	--	
	● 1/0	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1132-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0	
	● 1/0	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1132-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0	
	● 1/0	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1132-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0	
	○ 1/0	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1132-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0	
	○ 1/0	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1132-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0	
	Sienipainike, ruuviliitin				
	Halkaisija 40 mm, palautus vetämällä				
	● 0/1	3SU1100-1BA20-1CA0	3SU1130-1BA20-1CA0	3SU1150-1BA20-1CA0	
	Hätäseis sienipainike, ruuviliitin				
	varmennettu rakenne, pakkotoimiset koskettimet, halkaisija 40 mm				
	vapautus vetämällä, kilpiteksti EMERGENCY STOP				
	● 0/1	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1150-1HA20-1CH0	
	vapautus kiertämällä, kilpiteksti EMERGENCY STOP				
	● 0/1	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1150-1HB20-1CG0	
	Valintakytkin, lyhyt väännin, mahdollista lisätä LED, ruuviliitin				
	2-asentoa, lukkiutuva 90°				
	○ 1/1	3SU1100-2BF60-1MA0	3SU1130-2BF60-1MA0	3SU1150-2BF60-1MA0	
	3-asentoa, palautuva 2 x 45°, palautuu keskelle				
	○ 2/0	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1130-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0	
	3-asentoa, lukkiutuva 2 x 45°				
	○ 2/0	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1130-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0	
	Avainväännin, ruuviliitin				
	RONIS, SB30, 2-asentoa, lukkiutuva 90°, avain pois O+I				
	● 1/0	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1130-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0	
	Merkkivalo, ruuviliitin				
	sileä linssi, sis. LED, AC/DC 24 V				
	●	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0	
	●	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1152-6AA30-1AA0	
	●	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0	
	●	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1152-6AA50-1AA0	
	○	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0	
	○	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1152-6AA70-1AA0	

Tärkeitä osia modulaariselle rakenteelle

Rakenteet	s./ av.	Muovi	Muovi eturengas harjattu RST	Metalli eturengas, kiiltävä	Metalli eturengas harjattu RST
Tilausnumerokoodin alku		3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Reiän nimellishalk.		Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm
	Kannake				
		3-asennuspaikkaa, muovi			
		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1500-0AA10-0AA0	--	--
		3-asennuspaikkaa, metalli			
		3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0
		4-asennuspaikkaa, muovi			
		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1500-0BA10-0AA0	--	--
		4-asennuspaikkaa, metalli			
		3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0
		Kannake ja liitin, ruuviliitin			
		Muovi			
	1/0	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1500-1AA10-1BA0	--	--
	0/1	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1500-1AA10-1CA0	--	--
		Metalli			
	1/0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0
	0/1	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0

Kosketinmoduuli			
s./ av.		etulevykiinnitys	pohjakiinnitys (Siemens kotelot)
1/0	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1BA0	3SU1400-2AA10-1BA0
1/0	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3BA0	3SU1400-2AA10-3BA0
2/0	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1DA0	--
2/0	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3DA0	--
0/1	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1CA0	3SU1400-2AA10-1CA0
0/1	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3CA0	3SU1400-2AA10-3CA0
0/2	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1EA0	--
0/2	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3EA0	--
1/1	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1FA0	--
1/1	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3FA0	--
	<u>koskettimen irtoamisvalvonta</u>		
0/1	Ruuviliitin	3SU1400-1AA10-1HA0	--
0/1	Jousiliitin	3SU1400-1AA10-3HA0	--

LED-moduuli			
		etulevykiinnitys	
		AC/DC 24 V	AC/DC 24 ... 240 V
	Ruuviliitin	3SU1401-1BB20-1AA0	3SU1401-1BH20-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-1BB30-1AA0	3SU1401-1BH30-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-1BB40-1AA0	3SU1401-1BH40-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-1BB50-1AA0	3SU1401-1BH50-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-1BB60-1AA0	3SU1401-1BH60-1AA0
	Jousiliitin	3SU1401-1BB20-3AA0	3SU1401-1BH20-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-1BB30-3AA0	3SU1401-1BH30-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-1BB40-3AA0	3SU1401-1BH40-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-1BB50-3AA0	3SU1401-1BH50-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-1BB60-3AA0	3SU1401-1BH60-3AA0
		pohjakiinnitys (Siemens kotelot)	
		AC/DC 24 V	AC/DC 24 ... 240 V
	Ruuviliitin	3SU1401-2BB20-1AA0	3SU1401-2BH20-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BB30-1AA0	3SU1401-2BH30-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BB40-1AA0	3SU1401-2BH40-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BB50-1AA0	3SU1401-2BH50-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BB60-1AA0	3SU1401-2BH60-1AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BB20-3AA0	3SU1401-2BH20-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BB30-3AA0	3SU1401-2BH30-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BB40-3AA0	3SU1401-2BH40-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BB50-3AA0	3SU1401-2BH50-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BB60-3AA0	3SU1401-2BH60-3AA0
		AC 230 V	AC 230 V
	Ruuviliitin	3SU1401-2BF20-1AA0	3SU1401-2BF20-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BF30-1AA0	3SU1401-2BF30-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BF40-1AA0	3SU1401-2BF40-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BF50-1AA0	3SU1401-2BF50-1AA0
	Ruuviliitin	3SU1401-2BF60-1AA0	3SU1401-2BF60-1AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BF20-3AA0	3SU1401-2BF20-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BF30-3AA0	3SU1401-2BF30-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BF40-3AA0	3SU1401-2BF40-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BF50-3AA0	3SU1401-2BF50-3AA0
	Jousiliitin	3SU1401-2BF60-3AA0	3SU1401-2BF60-3AA0

Kotelot



Kotelot	s./av.	Ohjauspaikk.	Kuvaus	Muovi	Metalli
Tyhjät kotelot					
keltainen	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AA2	3SU1851-0AA00-0AA2
keltainen, suojakaulus	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AC2	3SU1851-0AA00-0AC2
harmaa, paikka kilvelle	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AB1	3SU1851-0AA00-0AB1
	--	2	--	3SU1802-0AA00-0AB1	3SU1852-0AA00-0AB1
	--	3	--	3SU1803-0AA00-0AB1	3SU1853-0AA00-0AB1
	--	4	--	3SU1804-0AA00-0AB1	3SU1854-0AA00-0AB1
	--	6	--	3SU1806-0AA00-0AB1	3SU1856-0AA00-0AB1
Kotelot vakiokalusteilla					
Hätäseis					
keltainen	● 0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2
keltainen, suojakaulus	● 0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2
Painikkeella					
harmaa	● 1/0	1	I	3SU1801-0AB00-2AB1	3SU1851-0AB00-2AB1
	● 0/1	1	O	3SU1801-0AC00-2AB1	3SU1851-0AC00-2AB1
	● 1/1	2	I	3SU1802-0AB00-2AB1	3SU1852-0AB00-2AB1
	● 1/1	2	O	3SU1802-0AB00-2AB1	3SU1852-0AB00-2AB1

Muita tarvikkeita



Kilpi	Väri	Teksti	12,5 x 27 mm	17,5 x 27 mm	27 x 27 mm	22 x 22 mm	
Kilvenpitimet (tarrakiinnitys)							
Pyöreälle yksittäiselle painikkeelle							
musta	--	--	3SU1900-0AG10-0AA0	3SU1900-0AH10-0AA0	3SU1900-0AJ10-0AA0	--	
kaksoispainikkeelle, suorakaide							
musta	--	--	3SU1900-0AK10-0AA0	--	--	--	
Painetaan paikalleen tai tarra kiinnitys						Kilvet koteloiille	
musta	valk.		3SU1900-0AC16-0AA0	3SU1900-0AD16-0AA0	3SU1900-0AE16-0AA0	3SU1900-0AF16-0AA0	
		I	3SU1900-0AC16-0QB0	3SU1900-0AD16-0QB0	--	3SU1900-0AF16-0QB0	
		O	3SU1900-0AC16-0QA0	3SU1900-0AD16-0QA0	--	3SU1900-0AF16-0QA0	
		O/I	3SU1900-0AC16-0QG0	3SU1900-0AD16-0QG0	3SU1900-0AE16-0QG0	3SU1900-0AF16-0QG0	
		OFF	3SU1900-0AC16-0DK0	3SU1900-0AD16-0DK0	3SU1900-0AE16-0DK0	3SU1900-0AF16-0DK0	
		ON	3SU1900-0AC16-0DJ0	3SU1900-0AD16-0DJ0	3SU1900-0AE16-0DJ0	3SU1900-0AF16-0DJ0	
		START	3SU1900-0AC16-0DT0	3SU1900-0AD16-0DT0	3SU1900-0AE16-0DT0	3SU1900-0AF16-0DT0	
		STOP	3SU1900-0AC16-0DS0	3SU1900-0AD16-0DS0	3SU1900-0AE16-0DS0	3SU1900-0AF16-0DS0	
hopea	musta		3SU1900-0AC81-0AA0	3SU1900-0AD81-0AA0	3SU1900-0AE81-0AA0	3SU1900-0AF81-0AA0	
		I	3SU1900-0AC81-0QB0	3SU1900-0AD81-0QB0	--	3SU1900-0AF81-0QB0	
		O	3SU1900-0AC81-0QA0	3SU1900-0AD81-0QA0	--	3SU1900-0AF81-0QA0	
		OFF	3SU1900-0AC81-0DK0	3SU1900-0AD81-0DK0	--	--	
		ON	3SU1900-0AC81-0DJ0	3SU1900-0AD81-0DJ0	--	--	
		START	3SU1900-0AC81-0DT0	3SU1900-0AD81-0DT0	--	3SU1900-0AF81-0DT0	
		STOP	3SU1900-0AC81-0DS0	3SU1900-0AD81-0DS0	--	3SU1900-0AF81-0DS0	
		Hätäseiskilpi, keltainen, mustat kirjaimet					
45 mm halkaisija, ei merkitää, ei liimapintaa						3SU1900-0BA31-0AA0	
75 mm halkaisija, ei merkintää, ei liimapintaa						3SU1900-0BB31-0AA0	
75 mm halkaisija, ei merkintää , liimatausta						3SU1900-0BC31-0AA0	
75 mm halkaisija , EMERGENCY STOP kieleltä de, en, it, sp, liimatausta						3SU1900-0BC31-0NB0	
Kotelon kaapeliläpivienti							
M20 (kotelolle, jossa on 1 - 3 ohjauspaikkaa)						3SU1900-0HG10-0AA0	
M25 (kotelolle, jossa on 4 - 6 ohjauspaikkaa)						3SU1900-0HH10-0AA0	
Tyhjän reiän tulppa (tarvitsee kannakkeen), Ø 22 mm							
Muovia, musta						3SU1900-0FA10-0AA0	
Metallia, matta						3SU1930-0FA80-0AA0	
Metallia kirkas						3SU1950-0FA80-0AA0	
Adapterit							
DIN-kiskoadapteri, muovia, musta						3SU1900-0KH80-0AA0	
Sovite 22,5mm kalusteen sovittaminen 30,5mm reikään						Metalli, matta	3SU1960-0KB10-0AA0
						Metalli, kirkas	3SU1950-0KB10-0AA0

Tässä esitteessä annetut tiedot sisältävät ainoastaan yleisiä kuvauksia tai yleistä tietoa ominaisuuksista, joita ei todellisessa käytössä aina voida soveltaa kuvatulla tavalla tai jotka voivat muuttua jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Kyseiset ominaisuudet ovat voimassa vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu sopimusehdoissa.

Siemens valmistaa automaatio- ja käyttötuotteita, jotka sisältävät turvaominaisuuksia. Ne ovat tärkeitä komponentteja kun rakennetaan turvallista teollisuusympäristöä. Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti entistä paremmiksi. Siksi suosittelemme, että hankit itsellesi tietoa päivityksistä. Löydät lisää tietoa osoitteesta: <http://support.automation.siemens.com> Voit rekisteröityä myös tällä verkkosivustolla saadaksesi tuotekohtaisia uutiskirjeitä sähköpostiisi

Tehtaan tai koneen turvallisen käytön varmistamiseksi, on myös ryhdyttävä sopiviin ennakoiviin toimiin ja integroitava automaatio- ja käyttökomponentit osaksi turvallista teollisuusympäristöä.

Myös kolmansien osapuolien toimittavat komponentit on otettava huomioon. Lisätietoa löydät osoitteesta: www.siemens.com/industrialsecurity

www.siemens.fi/sirius

Artikel-Nr.: DFCP-T10066-01_FI
Dispo 18101
WS 04175.

© Siemens AG 2017

Siemens Osakeyhtiö
Digital Factory
Control Products
Tarvonsalmenkatu 19
02600 Espoo
Suomi