SENTRON 3VA MCCBs – Spezifikationen

	SENTRON 3VA1	SENTRON 3VA2	SENTRON 3VA2 plus	SENTRON 3VA5	SENTRON 3VA6	SENTRON 3VA6 plus
Zertifizierung	IEC 60947	IEC 60947	IEC 60947	UL 489; IEC 60947	UL 489; IEC 60947	UL 489; IEC 60947
Bemessungsstrom	16 A – 1.000 A	25 A – 1.600 A	25 A – 630 A	15 A – 1.600 A (IEC/UL) / 2.000 A (UL)	40 A – 1.600 A (IEC/UL) / 2.000 A (UL)	40 A – 600 A (IEC/UL)
Bemessungs-auschaltevermögen (Leitungsschutz)	16 kA – 110 kA für 415 V AC	55 kA – 150 kA für 415 V AC	55 kA – 150 kA für 415 V AC	≤100 kA für 480 V AC	≤200 kA für 480 V AC	≤150 kA für 480 V AC
Auslöseeinheit	TMTU	ETU	ETU	TMTU	ETU	ETU
Zusätzliche Funktionen						
Bluetooth®, USB-C	—	—	Ja	—	—	Ja
Energiemessfunktion	—	Ja, Class 2	Ja, Class 1	—	Ja, Class 2	Ja, Class 1
Wartungsmodus DAS+	—	—	Integriert mit BSC	—	Extern mit MMB300	Integriert mit BSC
Testfunktion	—	Mit externen Testgeräten	Integiert	—	Mit externen Testgeräten	Integiert

— Nicht verfügbar

Die Features und Funktionen können je nach gewählter ETU-Version variieren.