SIEMENS

Digital
Edition
05/2022

Lågspänning @ Siemens

En urvalskatalog med våra lågspänningsprodukter.
siemens.se

Innehåll

SIRIUS Lågspänningsapparater	
Motorskyddsbrytare 3RV	4
Kontaktorer 3RT	5
Hjälpreläer 3RH	6
Överlastreläer 3RU + 3RB	7
Tillbehör - motorskyddsbrytare, kontaktorer, hjälpreläer och överlastreläer	9
Elektroniska motorstartare 3RM1 + 3RK1	12
Mjukstartare 3RW	16
Tidreläer 3RP	18
Gränslägesbrytare 3SE	20
Säkerhetsbrytare 3SE	20
Säkerhetsreläer 3SK1	21
SIRIUS ACT Tryckknappar och signallampor - kompletta enheter	23
SIRIUS ACT Aktuatorer och indikatorer	26
SIRIUS ACT Hållare och tillbehör	28
LOGO! 8 Logikmodul	31

Tips och Trix

Välkommen in till:

www.siemens.se/lagspanning

Hitta teknisk information om en produkt enkelt på Industry Mall:

www.siemens.se/industrymall

För frågor om order, leveranstid och teknisk klarställning:
Telefon: 08-728 15 00
E-post: industry.om@siemens.com

Teknisk support:
Registrera din supportfråga:
www.siemens.se/support-request

Garanti och returer:
Registrera ditt garanti- eller returärende:
www.siemens.se/reklamationer-industry

Reservdelar:
E-post: reservdelar.se@siemens.com

Ring för hjälp med teknisk support, garantier, returer och reservdelar:
Telefon: 0200-28 28 00

Länk till våra olika konfiguratorer:
www.siemens.se/konfigurator

Länk till katalog IC 10:
SIRIUS

Länk till katalog LV 10:
SENTRON • SIVACON • ALPHA

SENTRON Lågspänningsprodukter	
Dvärgbrytare 5SY + 5SL, 6kA / 10kA	34
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A/B/B+/F	39
Jordfelsbrytarblock 5SM2, typ A	42
Personskyddsbrytare 5SU1, typ A/F	43
Ljusbågsdetektor, AFDD 5SV6/5SM6	44
Fjärrmanövrering 5ST3 inkl. tillbehör	45
Tillbehör till normkomponenter	46
Fasskenor och anslutningar inkl. tillbehör	47
DIAZED inkl. tillbehör	50
Elmätare PAC1200, PAC1600	52
Normprodukter COM 5SL60/5SV60 - med integrerad mätning och kommunikation	53
Powercenter 1000 + Powercenter 3000	54
Multiinstrument PAC1020, PAC2200, PAC3120, PAC3220 och PAC4200	54
Expansionsmoduler till multiinstrument PAC	56
Digitala veckour 7LF inkl. tillbehör	57
Strömställare 5TL1/5TE8	58
Impulsreläer 5TT4	59
Normkontaktorer 5TT5	59
Tryckknappar 5TE4	60
Huvudbrytare 3LD - upp till 125A inkl. tillbehör	61
Knivsäkringar LV HRC 3NA/3NE	63
Säkringsfrånskiljare 3NP	64
Säkringslastbrytare 3KF inkl. tillbehör	65
Lastbrytare 3KD inkl. tillbehör	67
Effektbrytare 3VA	70
Termomagnetiska 3VA1 3-poliga - 25...70kA	72
Termomagnetiska 3VA1 4-poliga - 25...70kA	76
Elektroniska 3VA2 3-poliga - 55...85kA	80
Elektroniska 3VA2 4-poliga - 55...85kA	86
Tillbehör effektbrytare 3VA	92
Vred inkl. tillbehör (motordon etc.)	92
Hjälpkontakter, signalkontakt, underspänningsutlösare, shuntutlösare, adaptrar, socklar m.m.	94
Jordfelsbrytare, typ A/B/B+	95
Kommunikation, mätning inkl. tillbehör	96
Anslutningar, anslutningsskydd som passar alla effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)	98
Anslutningar, anslutningsskydd som effektbrytare 3VA med fast installation	100
Anslutningar, anslutningsskydd som effektbrytare 3VA med plug-in och utdragskassetter	102

SVANENMÄRKET
Miljömärkt trycksak
3041 0129

CLIMATE NEUTRAL
MEASURE REDUCE OFFSET NOW

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Storlek*	*Inställningsområde (A)*	*Motoreffekt (kW)*	*Märkström (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, skruvanslutning						
	S00	0,45...0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA10	3117805
		0,7...1	0,25	1	3RV2011-0JA10	3117807
		0,9...1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA10	3117808
		1,1...1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA10	3117810
		1,4...2	0,75	2	3RV2011-1BA10	3117811
		2,2...3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA10	3117813
		2,8...4	1,5	4	3RV2011-1EA10	3117814
		4,5...6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA10	3117815
		5,5...8	3,0	8	3RV2011-1HA10	3117818
		7...10	4,0	10	3RV2011-1JA10	3117819
		9...12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA10	3117816
		10...16	7,5	16	3RV2011-4AA10	3117820
	S0	13...20	7,5	20	3RV2021-4BA10	3117823
		18...25	11	25	3RV2021-4DA10	3117826
		27...32	15	32	3RV2021-4EA10	3117825
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, fjäderanslutning						
	S00	0,45...0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA20	3117706
		0,7...1	0,25	1	3RV2011-0JA20	3117709
		0,9...1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA20	3117711
		1,1...1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA20	3117713
		1,4...2	0,75	2	3RV2011-1BA20	3117715
		2,2...3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA20	3117717
		2,8...4	1,5	4	3RV2011-1EA20	3117718
		4,5...6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA20	3117720
		5,5...8	3,0	8	3RV2011-1HA20	3117721
		7...10	4,0	10	3RV2011-1JA20	3117722
		9...12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA20	3117723
		10...16	7,5	16	3RV2011-4AA20	3117724
	S0	13...20	7,5	20	3RV2021-4BA20	3117726
		18...25	11	25	3RV2021-4DA20	3117729
		27...32	15	32	3RV2021-4EA20	3117732
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, skruvanslutning						
	S0	30...36	18,5	36	3RV2021-4PA10	3117827
	S2	32...40	18,5	40	3RV2031-4UA10	3110061
		35...45	22	45	3RV2031-4VA10	3110093
		42...52	22	52	3RV2031-4WA10	3110075
		49...59	30	59	3RV2031-4XA10	3110160
		54...65	30	65	3RV2031-4JA10	3110000
		62...73	37	73	3RV2031-4KA10	3110158
		70...80	37	80	3RV2031-4RA10	3110159
	S3	28...40	18,5	40	3RV2041-4FA10	3110195
		36...50	22	50	3RV2041-4HA10	3110175
		45...63	30	63	3RV2041-4JA10	3110196
		57...75	37	75	3RV2041-4KA10	3110197
		75...93	45	93	3RV2041-4YA10	3110199
		80...100	45, 55	100	3RV2041-4MA10	3110174

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Storlek*	*Manöverspänning (V)*	*Hjälpkontakter*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Kontaktor 3RT, skruvanslutning					
	S00 3 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2015-1AP01	3268504
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2015-1AP02	3268505
		24V DC	1NO	3RT2015-1BB41	3268506
		24V DC	1NC	3RT2015-1BB42	3268507
	S00 4 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2016-1AP01	3268524
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2016-1AP02	3268525
		24V DC	1NO	3RT2016-1BB41	3268526
		24V DC	1NC	3RT2016-1BB42	3268527
	S00 5,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2017-1AP01	3268554
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2017-1AP02	3268555
		24V DC	1NO	3RT2017-1BB41	3268556
		24V DC	1NC	3RT2017-1BB42	3268557
	S00 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2018-1AP01	3268594
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2018-1AP02	3268595
		24V DC	1NO	3RT2018-1BB41	3268596
		24V DC	1NC	3RT2018-1BB42	3268597
	S0 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2025-1AP00	3268613
		24V DC	1NO+1NC	3RT2025-1BB40	3268614
	S0 11 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2026-1AP00	3268633
		24V DC	1NO+1NC	3RT2026-1BB40	3268634
	S0 15 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2027-1AP00	3268653
		24V DC	1NO+1NC	3RT2027-1BB40	3268654
	S0 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2028-1AP00	3268673
		24V DC	1NO+1NC	3RT2028-1BB40	3268674
SIRIUS Kontaktor 3RT, fjäderanslutning					
	S00 3 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2015-2AP01	3269232
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2015-2AP02	3269233
		24V DC	1NO	3RT2015-2BB41	3269234
		24V DC	1NC	3RT2015-2BB42	3269236
	S00 4 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2016-2AP01	3269242
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2016-2AP02	3269243
		24V DC	1NO	3RT2016-2BB41	3269244
		24V DC	1NC	3RT2016-2BB42	3269246
	S00 5,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2017-2AP01	3269252
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2017-2AP02	3269253
		24V DC	1NO	3RT2017-2BB41	3269254
		24V DC	1NC	3RT2017-2BB42	3269256
	S00 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2018-2AP01	3269262
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2018-2AP02	3269263
		24V DC	1NO	3RT2018-2BB41	3269264
		24V DC	1NC	3RT2018-2BB42	3269266
	S0 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2025-2AP00	3269284
		24V DC	1NO+1NC	3RT2025-2BB40	3269285
	S0 11 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2026-2AP00	3269292
		24V DC	1NO+1NC	3RT2026-2BB40	3269293
	S0 15 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2027-2AP00	3269300
		24V DC	1NO+1NC	3RT2027-2BB40	3269302
	S0 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2028-2AP00	3269309
		24V DC	1NO+1NC	3RT2028-2BB40	3269310

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Storlek*	*Manöverspänning (V)*	*Kontakter*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Kontaktor 3RT, skruvanslutning					
	S2 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2035-1AP00	3260210
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2035-1KB40*	3260493
	S2 22 kW	230 AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2036-1AP00	3260476
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2036-1KB40*	3260517
	S2 30 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2037-1AP00	3260198
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2037-1KB40*	3260542
	S2 37 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2038-1AP00	3260478
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2038-1KB40*	3260544
	S3 37 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2045-1AP00	3260503
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2045-1KB40*	3260548
	S3 45 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2046-1AP00	3260485
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2046-1KB40*	3260546
	S3 55 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2047-1AP00	3260506
		20-33V AC/DC	1NO+1NC	3RT2047-1NB30	3260515
SIRIUS Hjälprelä 3RH, skruvanslutning					
	S00	230V AC, 50/60Hz	4NO	3RH2140-1AP00	3268822
		24V DC	4NO	3RH2140-1BB40	3268823
		230V AC, 50/60Hz	3NO+1NC	3RH2131-1AP00	3268813
		24V DC	3NO+1NC	3RH2131-1BB40	3268812
		230V AC, 50/60Hz	2NO+2NC	3RH2122-1AP00	3268802
		24V DC	2NO+2NC	3RH2122-1BB40	3268803
SIRIUS Hjälprelä 3RH, fjäderanslutning					
	S00	230V AC, 50/60Hz	4NO	3RH2140-2AP00	3269197
		24V DC	4NO	3RH2140-2BB40	3269198
		230V AC, 50/60Hz	3NO+1NC	3RH2131-2AP00	3269194
		24V DC	3NO+1NC	3RH2131-2BB40	3269195
		230V AC, 50/60Hz	2NO+2NC	3RH2122-2AP00	3269191
		24V DC	2NO+2NC	3RH2122-2BB40	3269192

* Med integrerad varistor

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Storlek*	*Inställningsområde (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10, skruvanslutning				
	S00	0,45...0,63	3RU2116-0GB0	3268746
		0,7...1	3RU2116-0JB0	3268748
		0,9...1,25	3RU2116-0KB0	3268749
		1,1...1,6	3RU2116-1AB0	3268750
		1,4...2	3RU2116-1BB0	3268751
		2,2...3,2	3RU2116-1DB0	3268753
		2,8...4	3RU2116-1EB0	3268754
		4,5...6,3	3RU2116-1GB0	3268756
		5,5...8	3RU2116-1HB0	3268757
		7...10	3RU2116-1JB0	3268758
		9...12,5	3RU2116-1KB0	3268759
		11...16	3RU2116-4AB0	3268760
	S0	14...20	3RU2126-4BB0	3268772
		20...25	3RU2126-4DB0	3268774
		27...32	3RU2126-4EB0	3268775
		34...40	3RU2126-4FB0	3268776
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10, fjäderanslutning				
	S00	0,45...0,63	3RU2116-0GC0	3269321
		0,7...1	3RU2116-0JC0	3269323
		0,9...1,25	3RU2116-0KC0	3269324
		1,1...1,6	3RU2116-1AC0	3269325
		1,4...2	3RU2116-1BC0	3269326
		2,2...3,2	3RU2116-1DC0	3269328
		2,8...4	3RU2116-1EC0	3269329
		4,5...6,3	3RU2116-1GC0	3269331
		5,5...8	3RU2116-1HC0	3269332
		7...10	3RU2116-1JC0	3269333
		9...12,5	3RU2116-1KC0	3269334
		11...16	3RU2116-4AC0	3269335
	S0	14...20	3RU2126-4BC0	3269344
		20...25	3RU2126-4DC0	3269346
		27...32	3RU2126-4EC0	3269347
		34...40	3RU2126-4FC0	3269348
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S2	28...40	3RU2136-4FB0	3260460
		36...45	3RU2136-4GB0	3260466
		40...50	3RU2136-4HB0	3260469
		47...57	3RU2136-4QB0	3260473
		54...65	3RU2136-4JB0	3260471
		62...73	3RU2136-4KB0	3260472
		70...80	3RU2136-4RB0	3260474
	S3	57....75	3RU2146-4KB0	3110449
		70...90	3RU2146-4LB0	3110264
		80...100	3RU2146-4MB0	3110176

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Storlek*	*Inställningsområde (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S00	0,32...1,25	3RB3016-1NB0	3269025
		1...4	3RB3016-1PB0	3269026
		3...12	3RB3016-1SB0	3269028
		4...16	3RB3016-1TB0	3269029
	S0	3...12	3RB3026-1SB0	3269034
		10...40	3RB3026-1VB0	3269035
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, fjäderanslutning				
	S00	0,32...1,25	3RB3016-1NE0	3269171
		1...4	3RB3016-1PE0	3269172
		3...12	3RB3016-1SE0	3269174
		4...16	3RB3016-1TE0	3269175
	S0	3...12	3RB3026-1SE0	3269180
		10...40	3RB3026-1VE0	3269181
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S2	12,5...50	3RB3036-1UB0	3260410
		20...80	3RB3036-1WB0	3260417
	S3	12,5...50	3RB3046-1UB0	3110448
		32...115	3RB3046-1XB0	3110182
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för fristående installation, klass 10E, utan skruvanslutning, "Pass thru"				
	S2	12,5...50	3RB3036-1UW1	3260427
		20...80	3RB3036-1WW1	3260414
	S3	12,5...50	3RB3046-1UW1	3260606
		32...115	3RB3046-1XW1	3110184

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Tillbehör till motorskyddsbrytare 3RV2

Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Tvärliggande hjälpkontakt, 1NO+1NC, skruvanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1E	3117903
	Sidomonterad hjälpkontakt, 1NO+1NC, skruvanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1A	3117900
	Tvärliggande hjälpkontakt, 1NO+1NC, fjäderanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2E	3117788
	Sidomonterad hjälpkontakt, 1NO+1NC, fjäderanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2A	3117785
	3-fas anslutningsplint för 3-fasskena, med anslutning ovanifrån (S00, S0)	3RV2925-5AB	3117943
	3-fas anslutningsplint för 3-fasskena, med anslutning ovanifrån (S2)	3RV2935-5A	3110138
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1AB	3117560
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1BB	3117562
	3-fasskena för 4 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1CB	3117564
	3-fasskena för 5 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1DB	3117566
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1A	3117512
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1B	3117513
	3-fasskena för 4 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1C	3117514
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 54mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1CA00	3117406
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 72mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1DA00	3117407
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 82mm bred DIN-skena (S2)	3RV1933-1DA00	3117414
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 54mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1FA00	3117409
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 72mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1GA00	3117410
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 82mm bred DIN-skena (S2)	3RV1933-1GA00	3117415

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, skruvanslutning

Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	4NO	3RH2911-1FA40	3268837
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO+2NC	3RH2911-1HA22	3268848
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	1NO+1NC	3RH2911-1HA11	3268844
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO	3RH2911-1HA20	3268871

Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, fjäderanslutning

	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	4NO	3RH2911-2FA40	3260095
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO+2NC	3RH2911-2HA22	3269213
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	1NO+1NC	3RH2911-2HA11	3269210
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO	3RH2911-2HA20	3269211

Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, skruv- och fjäderanslutning

Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Spänningsområde	Siemens artikelnummer	E-nummer
	RC-skydd	S00	127...240V AC 150...250V DC	3RT2916-1CD00	3268722
	Överspänningsdiod		12...250V DC	3RT2916-1DG00	3268711
	Varistor		24...48V AC 24...70V DC	3RT2916-1BB00	3268704
	RC-skydd	S0	127...240V AC 150...250V DC	3RT2926-1CD00	3268726
	Varistor		24...48V AC 24...70V DC	3RT2926-1BB00	3268705
	RC-skydd	S2	127...240V AC 150...250V DC	3RT2936-1CD00	3260400
	RC-skydd	S3	127...240V AC 150...250V DC	3RT2946-1CD00	3260607
	Varistor	S2, S3	24...48V AC 24...70V DC	3RT2936-1BB00	3260401

Tillbehör motorskyddsbrytare 3RV2 och kontaktorer 3RT2

Bildexempel	Nominell spänning (V)	Storlek		Siemens artikelnummer	E-nummer
		Kontaktorer (3RT2)	Motorskyddsbrytare (3RV2)		

Anslutningsmodul, skruvanslutning

	AC/DC	S00	S00/S0	3RA1921-1DA00	3117543
	AC	S0	S00/S0	3RA2921-1AA00	3269012
	DC	S0	S00/S0	3RA2921-1BA00	3269013
	AC/DC	S2	S2	3RA2931-1AA00	3110066
	AC/DC	S3	S3	3RA1941-1AA00	3117551

Anslutningsmodul, fjäderanslutning upp till S0

	AC/DC	S00	S00	3RA2911-2AA00	3269001
	AC* / DC	S0	S0	3RA2921-2AA0	3269016
	*Distans för DIN-skena, adapter till 3RA2	S0	S0	3RA2911-1CA00	3268989

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater			
Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör till överlastrelä, skruvanslutning			
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S00)	3RU2916-3AA01	3268780
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S0)	3RU2926-3AA01	3268781
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31 (S2)	3RU2936-3AA01	3110177
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31 (S3)	3RU2946-3AA01	3110178
Tillbehör till överlastrelä, fjäderanslutning			
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S00)	3RU2916-3AC01	3110267
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S0)	3RU2926-3AC01	3110179
Tillbehör SIRIUS-enheter			
	Täcklock med bottenöppning, 17,5mm - för SIRIUS-enheter monterade på DIN-skena i styrskåp	3ZY1321-1AA00	3860941
	Täcklock med bottenöppning, 22,5mm - för SIRIUS-enheter monterade på DIN-skena i styrskåp	3ZY1321-2AA00	3260114
	Push-in-fäste för väggmontering av SIRIUS-enheter i styrskåp	3ZY1311-0AA00	3860940

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Motoreffekt vid 400V (kW)	Överlastskydd (A)	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			24V DC	110...230V AC 110V DC	24V DC	110...230V AC 110V DC
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1001-1AA04	3RM1001-1AA14	3260017	3260018
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1002-1AA04	3RM1002-1AA14	3260019	3260020
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1007-1AA04	3RM1007-1AA14	3260022	3260026
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1001-2AA04	3RM1001-2AA14	3260027	3260028
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1002-2AA04	3RM1002-2AA14	3260029	3260031
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1007-2AA04	3RM1007-2AA14	3260032	3260033
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1201-1AA04	3RM1201-1AA14	3260034	3260035
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1202-1AA04	3RM1202-1AA14	3260036	3260037
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1207-1AA04	3RM1207-1AA14	3260038	3260039
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1201-2AA04	3RM1201-2AA14	3260040	3260042
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1202-2AA04	3RM1202-2AA14	3260043	3260045
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1207-2AA04	3RM1207-2AA14	3260046	3260047

Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RM1

Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare, skruv	3RM1910-1AA	3260048
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare, skruv	3RM1910-1BA	3260049
	3-fasskena för 5 motorskyddsbrytare, skruv	3RM1910-1DA	3260050
	Beröringsskydd för 3-fasskena, 3 anslutningar/styck, 10st	3RM1910-6AA	3260052
	Inmatning för 3-fasskena	3RM1920-1AA	3260053

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Motoreffekt vid 400V (kW)	Överlastskydd (A)	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			24V DC	110...230V AC 110V DC	24V DC	110...230V AC 110V DC
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1101-1AA04	3RM1101-1AA14	3260127	3260118
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1102-1AA04	3RM1102-1AA14	3260128	3260121
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1107-1AA04	3RM1107-1AA14	3260124	3260169
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1101-2AA04	3RM1101-2AA14	3260117	3260119
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1102-2AA04	3RM1102-2AA14	3260168	3260123
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1107-2AA04	3RM1107-2AA14	3260116	3260129
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1301-1AA04	3RM1301-1AA14	3260176	3260180
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1302-1AA04	3RM1302-1AA14	3260170	3260175
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1307-1AA04	3RM1307-1AA14	3260181	3260173
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1301-2AA04	3RM1301-2AA14	3260171	3260178
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1302-2AA04	3RM1302-2AA14	3260172	3260179
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1307-2AA04	3RM1307-2AA14	3260177	3260174

Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RM1

Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Säkringsmodul för adapter till 8US1-skensystem, säkring 3NW6007-1 ingår (gG 20A) *Bilden till vänster*	3RM1932-1AB	3110268
	Bakplan 24V DC för motorstartare 3RM1. Bredd 22.5mm för DIN-skenmontage *Bilden till höger*	3ZY1212-2EA00	3260183
	Bakplan 24V DC för vidarematning utan anslutning till enhet. För SIRIUS 3SK1/3RM1. Bredd 22.5mm för DIN-skenmontage	3ZY1212-2AB00	3260184
	Bakplan 24V DC med ändavslut för motorstartare 3RM1. Bredd 22.5mm för DIN-skenmontage	3ZY1212-2FA00	3860075
	Adapter för 35 mm DIN-skena	8US1716-0RK00	3110190

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Motoreffekt vid 500V AC (kW)	Överlastskydd (A)	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Direktstart	Fram-/backstart	Direktstart	Fram-/backstart
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RK1, 500V AC, i ET 200SP-utförande						
	0,09	0,1...0,4	3RK1308-0AA00-0CP0	3RK1308-0BA00-0CP0	4504733	4504729
	0,25	0,3...1,0	3RK1308-0AB00-0CP0	3RK1308-0BB00-0CP0	4503343	4503346
	1,1	0,9...3,0	3RK1308-0AC00-0CP0	3RK1308-0BC00-0CP0	4503344	4503347
	4,0	2,8...9,2	3RK1308-0AD00-0CP0	3RK1308-0BD00-0CP0	4503345	4503348
	5,5	4,0...12,0	3RK1308-0AE00-0CP0	3RK1308-0BE00-0CP0	4503600	4503601
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RK1, 500V AC, i ET 200SP-utförande						
	0,09	0,1...0,4	3RK1308-0CA00-0CP0	3RK1308-0DA00-0CP0	4504772	4504734
	0,25	0,3...1,0	3RK1308-0CB00-0CP0	3RK1308-0DB00-0CP0	4503556	4503546
	1,1	0,9...3,0	3RK1308-0CC00-0CP0	3RK1308-0DC00-0CP0	4503557	4503547
	4,0	2,8...9,2	3RK1308-0CD00-0CP0	3RK1308-0DD00-0CP0	4503558	4503548
	5,5	4,0...12,0	3RK1308-0CE00-0CP0	3RK1308-0DE00-0CP0	4503559	4503543

Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RK1

Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Bakplan för elektroniska motorstartare 3RK1, push-in, i ET 200SP-utförande, 30mm			
	Bakplansmodul, BU30-MS1, kraftinmatning 500V AC, inmatning 24V DC	3RK1908-0AP00-0AP0	4503349
	Bakplansmodul, BU30-MS2, kraftinmatning 500V AC, vidarematning 24V DC	3RK1908-0AP00-0CP0	4503351
	Bakplansmodul, BU30-MS3, vidarematning kraft 500V AC, inmatning 24V DC	3RK1908-0AP00-0BP0	4503350
	Bakplansmodul, BU30-MS4, vidarematning kraft 500V AC, vidarematning 24 DC	3RK1908-0AP00-0DP0	4503352
Bakplan för felsäkra elektroniska motorstartare 3RK1, push-in, i ET 200SP-utförande, 30mm			
	Bakplansmodul, BU30-MS7, kraftinmatning 500V AC, inmatning F-DI	3RK1908-0AP00-0GP0	4504778
	Bakplansmodul, BU30-MS8, kraftinmatning 500V AC, vidarematning av F-signal	3RK1908-0AP00-0HP0	4504739
	Bakplansmodul, BU30-MS9, vidarematning kraft 500V AC, vidarematning F-signal	3RK1908-0AP00-0JP0	4504765
	Bakplansmodul, BU30-MS10, vidarematning kraft 500V AC, inmatning F-DI	3RK1908-0AP00-0KP0	4504757

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RK1			
	Kontrollmodul, ET 200SP, 3DI/LC, för motorstartare	3RK1908-1AA00-0BP0	4503353
	Beröringsskydd, ET 200SP, BU30, 30mm	3RK1908-1CA00-0BP0	4503354
	Beröringsskydd kraftmatning, ET 200SP, BU30	3RK1908-1DA00-2BP0	4503355
	Fläkt för Sirius motorstartare ET 200SP och mjustartare 3RW402 S0	3RW4928-8VB00	3311873

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Spänning (V)	Omgivningstemperatur 40 °C			Storlek	Siemens artikelnummer		E-nummer	
		Märkström (A)	Motoreffekt vid:						
			230V (kW)	400V (kW)		24V AC/DC	110...230V AC/DC	24V AC/DC	110...230V AC/DC
SIRIUS Mjukstartare 3RW3, skruvanslutning									
	200...480	3,6	0,75	1,5	S00	3RW3013-1BB04	3RW3013-1BB14	3311500	3311505
		6,5	1,5	3		3RW3014-1BB04	3RW3014-1BB14	3311501	3311506
		9	2,2	4		3RW3016-1BB04	3RW3016-1BB14	3311502	3311507
		12,5	3	5,5		3RW3017-1BB04	3RW3017-1BB14	3311503	3311508
		17,6	4	7,5		3RW3018-1BB04	3RW3018-1BB14	3311504	3311509
		25	5,5	11	S0	3RW3026-1BB04	3RW3026-1BB14	3311510	3311513
		32	7,5	15		3RW3027-1BB04	3RW3027-1BB14	3311511	3311514
		38	11	18,5		3RW3028-1BB04	3RW3028-1BB14	3311512	3311515
		45	11	22	S2	3RW3036-1BB04	3RW3036-1BB14	3311516	3311519
		63	18,5	30		3RW3037-1BB04	3RW3037-1BB14	3311517	3311520
		72	22	37		3RW3038-1BB04	3RW3038-1BB14	3311518	3311521
		80	22	45	S3	3RW3046-1BB04	3RW3046-1BB14	3311522	3311524
		106	30	55		3RW3047-1BB04	3RW3047-1BB14	3311523	3311525
SIRIUS Mjukstartare 3RW40 för 3-fasmotorer (med strömbegränsning och integrerat överlastrelä), skruvanslutning									
	200...480	12,5	3	5,5	S0	3RW4024-1BB04	3RW4024-1BB14	3311431	3311449
		25	5,5	11		3RW4026-1BB04	3RW4026-1BB14	3311432	3311450
		32	7,5	15		3RW4027-1BB04	3RW4027-1BB14	3311433	3311451
		38	11	18,5		3RW4028-1BB04	3RW4028-1BB14	3311434	3311452
		45	11	22	S2	3RW4036-1BB04	3RW4036-1BB14	3311435	3311453
		63	18,5	30		3RW4037-1BB04	3RW4037-1BB14	3311436	3311454
		72	22	37		3RW4038-1BB04	3RW4038-1BB14	3311437	3311455
		80	22	45	S3	3RW4046-1BB04	3RW4046-1BB14	3311438	3311456
		106	30	55		3RW4047-1BB04	3RW4047-1BB14	3311439	3311457
	200...480	134	37	75	S6	–	3RW4055-6BB44	–	3351300
		162	45	90	S6	–	3RW4056-6BB44	–	3351301
		230	75	132	S12	–	3RW4073-6BB44	–	3351302

Tillbehör Mjukstartare 3RW4

Bildexempel	Typ	Beskrivning	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
Fläkt					
	3RW402.	Monteras underifrån	S0	3RW4927-8VB00	3311873
	3RW403. 3RW404.		S2/S3	3RW4947-8VB00	3311874

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Spänning (V)	Omgivningstemperatur 40 °C			Siemens artikelnummer		E-nummer	
		Märkström (A)	Motoreffekt vid:					
			230V (kW)	400V (kW)	24V AC/DC	110...250V AC/DC	24V AC/DC	110...250V AC/DC
SIRIUS Mjukstartare 3RW52, termistoringång, skruvanslutning								
	200...480	13	3	5,5	3RW5213-1TC04	3RW5213-1TC14	3311548	3311570
		18	4	7,5	3RW5214-1TC04	3RW5214-1TC14	3311565	3311581
		25	5,5	11	3RW5215-1TC04	3RW5215-1TC14	3311590	3311590
		32	7,5	15	3RW5216-1TC04	3RW5216-1TC14	3311544	3311592
		38	11	18,5	3RW5217-1TC04	3RW5217-1TC14	3311564	3311586
		47	11	22	3RW5224-1TC04	3RW5224-1TC14	3311543	3311572
		63	18,5	30	3RW5225-1TC04	3RW5225-1TC14	3311551	3311559
		77	22	37	3RW5226-1TC04	3RW5226-1TC14	3311533	3311585
		93	22	45	3RW5227-1TC04	3RW5227-1TC14	3311552	3311532
		113	30	55	3RW5234-6TC04	3RW5234-6TC14	3311600	3311584
		143	37	75	3RW5235-6TC04	3RW5235-6TC14	3311588	3311601
		171	45	90	3RW5236-6TC04	3RW5236-6TC14	3311578	3311531
		210	55	110	3RW5243-6TC04	3RW5243-6TC14	3311577	3311594
		250	75	132	3RW5244-6TC04	3RW5244-6TC14	3311579	3311595
		315	90	160	3RW5245-6TC04	3RW5245-6TC14	3311557	3311550
		370	110	200	3RW5246-6TC04	3RW5246-6TC14	3311540	3311582
		470	132	250	3RW5247-6TC04	3RW5247-6TC14	3311583	3311589
		570	160	315	3RW5248-6TC04	3RW5248-6TC14	3311591	3311569
SIRIUS Mjukstartare 3RW55, skruvanslutning								
	200...480	13	3	5,5	3RW5513-1HA04	3RW5513-1HA14	3311593	3311587
		18	4	7,5	3RW5514-1HA04	3RW5514-1HA14	3311597	3311560
		25	5,5	11	3RW5515-1HA04	3RW5515-1HA14	3311573	3311528
		32	7,5	15	3RW5516-1HA04	3RW5516-1HA14	3311567	3311549
		38	11	18,5	3RW5517-1HA04	3RW5517-1HA14	3311535	3311538
		47	11	22	3RW5524-1HA04	3RW5524-1HA14	3311602	3311603
		63	18,5	30	3RW5525-1HA04	3RW5525-1HA14	3311604	3311605
		77	22	37	3RW5526-1HA04	3RW5526-1HA14	3311598	3311536
		93	22	45	3RW5527-1HA04	3RW5527-1HA14	3311563	3311562
		113	30	55	3RW5534-6HA04	3RW5534-6HA14	3311553	3311566
		143	37	75	3RW5535-6HA04	3RW5535-6HA14	3311530	3311539
		171	45	90	3RW5536-6HA04	3RW5536-6HA14	3311546	3311576
		210	55	110	3RW5543-6HA04	3RW5543-6HA14	3311580	3311541
		250	75	132	3RW5544-6HA04	3RW5544-6HA14	3311547	3311556
		315	90	160	3RW5545-6HA04	3RW5545-6HA14	3311596	3311558
		370	110	200	3RW5546-6HA04	3RW5546-6HA14	3311599	3311499
		470	132	250	3RW5547-6HA04	3RW5547-6HA14	3311568	3311555
		570	160	315	3RW5548-6HA04	3RW5548-6HA14	3311534	3311561

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Kontakter	Bredd (mm)	Manöverspänning	Ställbar tid	Funktioner	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Tidrelä 3RP, multifunktion, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-1AW30	4030096
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-1BW30	4030100
SIRIUS Tidrelä 3RP, tillslagsfördröjt, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,5 s – 10 s	Tillslags-fördröjt	3RP2511-1AW30	4030108
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 30 s		3RP2512-1AW30	4030110
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	5 s – 100 s		3RP2513-1AW30	4030112
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-1AW30	4030114
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-1BW30	4030122
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt med styrsignal, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	Frånslags-fördröjt	3RP2535-1AW30	4030128
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt utan styrsignal, skruvanslutning							
	1CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s	Frånslags-fördröjt	3RP2540-1AW30	4030131
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s		3RP2540-1BW30	4030133
SIRIUS Tidrelä 3RP med Y/D-funktion, skruvanslutning							
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 20 s	Y/D	3RP2574-1NW30	4030143
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	3 s – 60 s		3RP2576-1NW30	4030147

CO change-over contact = Växlande kontakt

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Kontakter*	*Bredd (mm)*	*Manöverspänning*	*Ställbar tid*	*Funktioner*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Tidrelä 3RP, multifunktion, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-2AW30	4030096
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-2BW30	4030106
SIRIUS Tidrelä 3RP, tillslagsfördröjt, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,5 s – 10 s	Tillslags-fördröjt	3RP2511-2AW30	4030109
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 30 s		3RP2512-2AW30	4030111
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	5 s – 100 s		3RP2513-2AW30	4030113
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-2AW30	4030123
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-2BW30	4030125
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt med styrsignal, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	Frånslags-fördröjt	3RP2535-2AW30	4030129
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt utan styrsignal, fjäderanslutning							
	1CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s	Frånslags-fördröjt	3RP2540-2AW30	4030135
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s		3RP2540-2BW30	4030137
SIRIUS Tidrelä 3RP med Y/D-funktion, fjäderanslutning							
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 20 s	Y/D	3RP2574-2NW30	4030145
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	3 s – 60 s		3RP2576-2NW30	4030149

CO change-over contact = Växlande kontakt

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

SIRIUS Gränslägesbrytare 3SE i metall, 40mm bred, enligt EN 50041, fjäderbelastade kontakter

Bildexempel	Aktuator	Stålrulle	Plastrulle	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Enkelstång i rostfritt stål	–	–	1NO+1NC	3SE5112-0CC02	3813203
	Stålrulle, 13mm	X - 13mm	–		3SE5112-0CD02	3813205
	Rullarm i stål, med plastrulle	-	X - 22mm		3SE5112-0CE01	3813207
	Vinklad arm av stål, med plastrulle	–	X - 22mm		3SE5112-0CF01	3813209
	Vipparm av stål 30mm, med plastrulle	–	X - 19mm		3SE5112-0CH01	3813211
	Fritt justerbar vipp-arm i stål	–	X - 19mm		3SE5112-0CH50	3813214
	Aluminiumstav - 200mm	–	–		3SE5112-0CH80	3813219
	142,5mm lång fjäder inkl.usive 50mm plasttopp	–	–		3SE5112-0CR01	3813223

SIRIUS Säkerhetsbrytare 3SE i metall med förregling, nyckelinföring från 5 riktningar

Bildexempel	Kontakter	Bredd	Siemens artikelnummer	E-nummer
	1NO+2NC	54mm	Fjäderlåsning med hjälpöppning	
			3SE5312-0SD11	3812931
			Fjäderlåsning med hjälpöppning - nyckel	
			3SE5312-0SE11	3812934
			Magnetlåsning	
			3SE5312-0SB11	3812928

Aktuator ingår ej, beställs separat, se nedan.

Aktuatorer - Nycklar

Bildexempel	Typ	Längd	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Standard	75,6mm	3SE5000-0AV01	3812922
	Lodrätt montage	53mm	3SE5000-0AV02	3812923
	Horisontellt montage	47mm	3SE5000-0AV03	3812924
	Universalnyckel	77mm	3SE5000-0AV05	3812926

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*	*Tidsfördröjning utgångar*	*Manöverspänning*	*Utgångs-kretsar - NO*	*Signalutgång NC*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Basic, 22,5mm, skruvanslutning							
	Reläutgångar	–	24V AC/DC	3	1	3SK1111-1AB30	3860044
		–	110 - 240V AC/DC	3	1	3SK1111-1AW20	3860056
	Halvledarutgångar	–	24V DC	2	1	3SK1112-1BB40	3860068
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Basic, 22,5mm, fjäderanslutning							
	Reläutgångar	–	24V AC/DC	3	1	3SK1111-2AB30	3860052
		–	110 - 240V AC/DC	3	1	3SK1111-2AW20	3860069
	Halvledarutgångar	–	24V DC	2	1	3SK1112-2BB40	3860070
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning							
	Reläutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1121-1AB40	3860043
	Momentan/ fördröjd	0,05 – 3 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB41	3860071
		0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB42	3860050
	Halvledarutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1122-1AB40	3860037
	Momentan/ fördröjd	0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1122-1CB42	3860017
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, fjäderanslutning							
	Reläutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1121-2AB40	3860045
	Momentan/ fördröjd	0,05 – 3 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB41	3860061
		0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB42	3860059
	Halvledarutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1122-2AB40	3860039
	Momentan/ fördröjd	0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1122-2CB42	3860066

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*	*Tidsfördröjning utgångar*	*Manöverspänning*	*Utgångs-kretsar - NO*	*Signalutgång NC*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced - Expansionsmodul med ingångar, 17,5mm, skruvanslutning							
	Ger 1extra ingång för 2-kanalsgivare eller 2 extra ingångar för 1-kanalsgivare	–	24V DC	–	–	3SK1220-1AB40	3860042
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced - Expansionsmodul med ingångar, 17,5mm, fjäderanslutning							
	Ger 1extra ingång för 2-kanalsgivare eller 2 extra ingångar för 1-kanalsgivare	–	24V DC	–	–	3SK1220-2AB40	3860047
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced, Expansionsmodul 4RO, 22,5mm							
	Reläutgångar, skruvanslutning	–	24V DC	4	1	3SK1211-1BB40	3860016
	Reläutgångar, fjäderanslutning	–	24V DC	4	1	3SK1211-2BB40	3860062
Adapterplatta för anslutning utan kablage på DIN-skena. För Advanced säkerhetsrelä samt expansionsmodul							
	För expansions-modul, 17,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-1BA00	3860077
	För säkerhetsrelä och expansionsmodul, 22,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-2BA00	3860076
	För säkerhetsrelä och expansionsmodul,med terminering, 22,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-2DA00	3860074

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning		Kontakt	Siemens artikelnummer		E-nummer	
				Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning							
	Tryckknapp med plant trycke, impulskontakt	●	1NO	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0	3745239	3745257
		●	1NC	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0	3745240	3745258
		●	1NO	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3745276	3745496
		●	1NO	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0	3745241	3745259
		●	1NO	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0	3745242	3746277
		○	1NO	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3745278	3745493
	Belyst tryck-knapp med plant trycke, impulskontakt, integrerad LED 24V AC/DC	●	1NO	3SU1102-0AB20-1BA0	–	3745293	–
		●	1NO	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0	3745295	3745658
		●	1NO	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0	3745243	3745260
		●	1NO	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0	3745287	3745653
		○	1NO	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0	3745244	3745261
		⊘	1NO	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0	3745245	3745652
	NÖDSTOPP, röd välvd tryck-knapp med gul bottenplatta, Ø 40mm, vrid-återställning, inskription EMERGENCY STOP		1NC	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1150-1HB20-1CG0	3745330	3745682
	Kort om-kopplare med svart och vitt vred. Kan vara belyst.		1NO, låsande	3SU1100-2BF60-1BA0	3SU1150-2BF60-1BA0	3745246	3745263
			1NO, 1NO, låsande	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0	3745248	3745687
			1NO, 1NO, impuls	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0	3745249	3745689
	RONIS Nyckel-manövrerad omkopplare		1NO, låsande	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0	3745250	3745697

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning	Kontakt	Mekanisk låsning	Siemens artikelnummer		E-nummer	
				Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning							
	Joystick, impulskontakt, 2 omkopplings-positioner, vertikal	2NO	Nej	3SU1100-7AD10-1NA0	3SU1150-7AD88-1NA0	3746087	3746091
			Ja	3SU1100-7BD10-1NA0	3SU1150-7BD88-1NA0	3746093	3746097
	Joystick, impulskontakt, 4 omkopplings-positioner, vertikal	4NO	Nej	3SU1100-7AF10-1QA0	3SU1150-7AF88-1QA0	3746088	3746092
			Ja	3SU1100-7BF10-1QA0	3SU1150-7BF88-1QA0	3746094	3746098
	Joystick, låsande, 2 omkopplings-positioner, vertikal	2NO	Nej	3SU1100-7AB10-1NA0	3SU1150-7AB88-1NA0	3746297	3746320
			Ja	3SU1100-7BB10-1NA0	3SU1150-7BB88-1NA0	3746299	3746324
	Joystick, låsande, 4 omkopplings-positioner, vertikal	4NO	Nej	3SU1100-7AE10-1QA0	3SU1150-7AE88-1QA0	3746298	3746323
			Ja	3SU1100-7BE10-1QA0	3SU1150-7BE88-1QA0	3746300	3746325
	Potentiometer	–	*Motstånd*	*Plast*	*Metall*	*Plast*	*Metall*
			1k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0	3SU1250-2PQ10-1AA0	3746232	3746235
			4,7k Ohm	3SU1200-2PR10-1AA0	3SU1250-2PR10-1AA0	3746233	3746236
			10k Ohm	3SU1200-2PS10-1AA0	3SU1250-2PS10-1AA0	3746234	3746237
Märkskyltar till potentiometer							
	0...10	–		3SU1900-0BG16-0SA0	–	3746326	–
	Grafisk symbol "Öka"			3SU1900-0BG16-0RU0	–	3746286	–
	Utan inskription			3SU1900-0BG16-0AA0	–	3746284	–

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning		Manöver-spänning	Siemens artikelnummer		E-nummer	
				Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning							
	Signallampa, slät lins, med integrerad LED	●	24V AC/DC	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0	3745251	3745264
		●		3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0	3745252	3745265
		○		3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0	3745253	3745266
	Signallampa, slät lins, med integrerad LED	●	230V AC	3SU1106-6AA20-1AA0	3SU1156-6AA20-1AA0	3745254	3745267
		●		3SU1106-6AA40-1AA0	3SU1156-6AA40-1AA0	3745255	3745268
		○		3SU1106-6AA60-1AA0	3SU1156-6AA60-1AA0	3745256	3745269
	Signallampa, slät lins, med "trafikljus" LED, klar med röd, grön och gul LED		6-24V AC/DC	3SU1201-6AG24-1AA0	3SU1251-6AG24-1AA0	3746327	3746328
			230V AC	3SU1201-6AF24-1AA0	3SU1251-6AF24-1AA0	3746333	3746334
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning							
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, *Ø 40mm,* skyddskrage, vridåterställning, 1NC			3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2	3745042	3745270
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, *Ø 40mm, utan* skyddskrage, vridåterställning, 1NC			3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2	3745022	3745271
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, *Ø 40mm,* skyddskrage, vridåterställning, 2NC			3SU1801-0NB00-2AC2	3SU1851-0NB00-2AC2	3745049	3745210
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, stor röd välvd tryckknapp, 1NC + 1NO, låsande, dragåterställning			3SU1801-2NG00-2AA2	3SU1851-2NG00-2AA2	3746105	3746120
	Grå plastkapsling, stor svart välvd tryckknapp, 1NO, impulskontakt			3SU1801-2GA00-2AA1	3SU1851-2GA00-2AA1	3746103	3746119

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*		*Siemens artikelnummer (utan hållare)*		*E-nummer (utan hållare)*	
			Plast	*Metall*	*Plast*	*Metall*
SIRIUS ACT - Aktuatorer och indikatorer (hållare beställs separat)						
	Tryckknapp med plant trycke, impulskontakt	●	3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3745051	3745126
		●	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3745050	3745127
		●	3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3745052	3745128
		●	3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3745059	3745129
		○	3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3745060	3745130
		⊘	3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	3745061	3745131
	Tryckknapp med plant trycke, låsande, tryck-återställning	●	3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0	3745062	3745741
	Belyst tryckknapp med plant trycke, impulskontakt	●	3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3745069	3745133
		●	3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3745070	3745134
		●	3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3745071	3745135
		●	3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3745072	3745136
		○	3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	3745079	3745137
		⊘	3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3745080	3745138
	Signallampa med slät lins	●	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0	3745083	3745139
		●	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0	3745084	3745140
		●	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0	3745097	3745142
		●	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0	3745098	3745143
		○	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0	3745099	3745144
		⊘	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0	3745100	3745145
	Belyst dubbel tryckknapp, plana trycken, impulskontakt ● grön: I ● röd: 0		3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0	3745103	3745826

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer (utan hållare)		E-nummer (utan hållare)	
		Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Aktuatorer och indikatorer (hållare beställs separat)					
	USB-port 3.0, inkl. lock, IP65	3SU1900-0GA10-0AA0	3SU1950-0GA80-0AA0	3746376	3746381
	RJ45-uttag, cat. 6, inkl. lock, IP65	3SU1900-0GB10-0AA0	3SU1950-0GB80-0AA0	3746377	3746383
	Välvd tryckknapp, svart, impulskontakt, Ø 40mm	3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	3745105	3745146
	Välvd tryckknapp, röd, låsande, dragåterställning, Ø 40mm	3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	3745108	3745147
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, dragåterställning, Ø 40mm	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	3745109	3745148
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, vrid-återställning, Ø 33,8mm	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	3745110	3745149
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, vrid-återställning, Ø 40mm	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	3745111	3745150
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, nyckel-återställning, RONIS SB30	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	3745112	3745831
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, nyckel-återställning, CES SSG10	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	3745113	3745833

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*	*Omkopplings-positioner*	*Siemens artikelnummer (utan hållare)*		*E-nummer*	
			Plast	*Metall*	*Plast*	*Metall*
SIRIUS ACT - Kort svart vred, kan belysas (hållare beställs separat)						
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°)		3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0	3745115	3745152
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°)		3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0	3745116	3745837
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°)		3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0	3745117	3745153
	3 positioner, I-0-II, impulskontakt, (2x45°)		3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0	3745118	3745854
Lägesvred med rund knopp, vit						
	4 positioner, låsande, 0-I-II-III, (4x90°)		3SU1000-2AS60-0AA0	3SU1050-2AS60-0AA0	3746108	3746110
Nyckelvred						
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°), nyckel uttagbar i 0-position (RONIS, SB30)		3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0	3745119	3746143
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (RONIS, SB30)		3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0	3745120	3745154
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (CES, SSG10)		3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0	3745121	3745160
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i 0-position (CES, SSG10)		3SU1000-5BF01-0AA0	3SU1050-5BF01-0AA0	3745122	3745162
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (CES, SSG10)		3SU1000-5BL11-0AA0	3SU1050-5BL11-0AA0	3745123	3745163
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (RONIS, SB30)		3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0	3745125	3745164

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning	Kontakter	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Hållare - med och utan kontaktblock						
	För 3 moduler		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3745165	3745167
	För 4 moduler		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3746084	3746085
	För 3 moduler, med kontakt-block, skruv-anslutning	1NO	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3745166	3745168
		1NC	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3746196	3746197
Kontaktblock för frontmontering, skruvanslutning						
	Monterings-djup 50mm	1NO	3SU1400-1AA10-1BA0		3745169	
		1NC	3SU1400-1AA10-1CA0		3745170	
		2NO	3SU1400-1AA10-1DA0		3746241	
		2NC	3SU1400-1AA10-1EA0		3746242	
		1NO+1NC	3SU1400-1AA10-1FA0		3746206	
	Monterings-djup 72mm, övervaknings-kontakt	1NC	3SU1400-1AA10-1HA0		3746080	
Kontaktblock för bottenmontering, skruvanslutning						
	Med 1 kontakt-element	1NO	3SU1400-2AA10-1BA0		3745171	
		1NC	3SU1400-2AA10-1CA0		3745175	
	Med integrerad vit LED (24V (AC/DC)		3SU1401-2BB60-1AA0		3745178	
Kontaktblock för frontmontering, fjäderanslutning						
	Monterings-djup 50mm	1NO	3SU1400-1AA10-3BA0		3745179	
		1NC	3SU1400-1AA10-3CA0		3745180	
Skylthållare med rundad botten, måtten gäller storlek på skylt						
	12,5 x 27mm		3SU1900-0AG10-0AA0		3745213	
	17,5 x 27mm		3SU1900-0AS10-0AA0		3745228	
	27 x 27mm		3SU1900-0AJ10-0AA0		3745227	
Märkskylt för etikethållare (10st)						
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 12,5 x 27mm		3SU1900-0AC16-0AA0		3745229	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 12,5 x 27mm		3SU1900-0AC81-0AA0		3745230	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 17,5 x 27mm		3SU1900-0AD16-0AA0		3745233	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 27 x 27mm		3SU1900-0AE16-0AA0		3745234	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 27 x 27mm		3SU1900-0AE81-0AA0		3745235	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 22 x 22mm		3SU1900-0AF16-0AA0		3745236	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 22 x 22mm		3SU1900-0AF81-0AA0		3745237	

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SIRIUS Lågspänningsapparater

Bildexempel	Beskrivning	LED	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS ACT - Tillbehör				
	Blindplugg för kommandoenheter, svart	–	3SU1900-0FA10-0AA0	3745181
	Blindplugg för kommandoenheter, sandgrå	–	3SU1930-0FA80-0AA0	3745972
	Blindplugg för kommandoenheter, silver metall	–	3SU1950-0FA80-0AA0	3745973
	Skyddskrage för välvd tryckknapp	–	3SU1900-0DY30-0AA0	3745185
	LED 24V AC/DC, frontmontering, 50mm djup, skruvanslutning	●	3SU1401-1BB20-1AA0	3745188
		●	3SU1401-1BB30-1AA0	3745189
		●	3SU1401-1BB40-1AA0	3745199
		○	3SU1401-1BB60-1AA0	3745008
	LED 230V AC, frontmontering, 50mm djup, skruvanslutning	●	3SU1401-1BF20-1AA0	3745009
		●	3SU1401-1BF30-1AA0	3745010
		●	3SU1401-1BF40-1AA0	3745012
		○	3SU1401-1BF60-1AA0	3745018
	LED 24V AC/DC, frontmontering, 50mm djup, fjäderanslutning	○	3SU1401-1BB60-3AA0	3745019

SIRIUS ACT - Kapslingar

Bildexempel	Beskrivning	Kommando-punkter	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tom kapsling, plast				
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, utan skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AA2	3745020
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, med skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AC2	3745021
	För kommandoenheter, Ø 22mm, grå överdel, utan skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AB1	3745155
		2	3SU1802-0AA00-0AB1	3745156
		3	3SU1803-0AA00-0AB1	3745157
		4	3SU1804-0AA00-0AB1	3745158
		6	3SU1806-0AA00-0AB1	3745159
Tom kapsling, metall				
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, utan skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AA2	3746000
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, med skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AC2	3745209
	För kommandoenhet, Ø 22mm, grå överdel, utan skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AB1	3745200
		2	3SU1852-0AA00-0AB1	3745203
		3	3SU1853-0AA00-0AB1	3745206
		4	3SU1854-0AA00-0AB1	3745207
		6	3SU1856-0AA00-0AB1	3745208

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
siemens.se/sirius

← Tillbaka till innehållsförteckning

SITOP LOGO! V8.3 - Logikmoduler

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Basmoduler med display			
	LOGO! 24CE, 8DI / 4DO	6ED1052-1CC08-0BA1	4504934
	LOGO! 12/24RCE, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-1MD08-0BA1	4504945
	LOGO! 24RCE, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-1HB08-0BA1	4504943
	LOGO! 115/230RCE, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-1FB08-0BA1	4504941
Basmoduler utan display			
	LOGO! 24CEo, 8DI / 4DO	6ED1052-2CC08-0BA1	4504947
	LOGO! 12/24RCEo, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-2MD08-0BA1	4504955
	LOGO! 24RCEo, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-2HB08-0BA1	4504953
	LOGO! 115/230RCEo, Relä, 8DI / 4DO	6ED1052-2FB08-0BA1	4504949
Expansionsmodul, digital			
	LOGO! DM8 24, 4DI / 4DO Transistor	6ED1055-1CB00-0BA2	4503235
	LOGO! DM8 12 / 24R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1MB00-0BA2	4503233
	LOGO! DM8 24R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1HB00-0BA2	4503232
	LOGO! DM8 230R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1FB00-0BA2	4503234
	LOGO! DM16 24, 8DI / 8DO Transistor	6ED1055-1CB10-0BA2	4503231
	LOGO! DM16 24R, 8DI / 8DO Relä	6ED1055-1NB10-0BA2	4503226
	LOGO! DM16 230R, 8DI / 8DO Relä	6ED1055-1FB10-0BA2	4503228
Expansionsmodul, analog			
	LOGO! AM2, DC 12 ... 24V, 2AE 0 ... 10V eller 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MA00-0BA2	4503230
	LOGO! AM2 RTD, DC 12 ... 24V, 2AE -50 ... 200 °C (Pt100 / 1000)	6ED1055-1MD00-0BA2	4503227
	LOGO! AM2 AQ, 2AA DC 0 ... 10V / 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MM00-0BA2	4503229
Kommunikationsmodul			
	LOGO! CSM 12 / 24, 4 Ethernetportar	6GK7177-1MA20-0AA0	5170476
	LOGO! CSM 230, 4 Ethernetportar	6GK7177-1FA10-0AA0	4506874
	LOGO! CMR2020, GPS/GSM/GPRS/2G, 1 Ethernetport	6GK7142-7BX00-0AX0	4503247
	LOGO! CMR2040, GPS/LTE/4G, 1 Ethernetport	6GK7142-7EX00-0AX0	4503550
	LOGO! CMR2000, KNX, 1 Ethernetport	6BK1700-0BA20-0AA0	4503597

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog ST 70
siemens.com/logo

← Tillbaka till innehållsförteckning

SITOP LOGO!

Bildexempel	*Utgång*	*Ingång*	*Mått (H x B x D mm)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Power – Stabiliserad strömförsörjning för DIN-montage					
	5V DC / 3A	100-240V AC (AC 85...264V / DC 110...300V)	36 x 90 x 53	6EP3310-6SB00-0AY0	5213309
	5V DC / 6,3A		54 x 90 x 53	6EP3311-6SB00-0AY0	5213310
	12V DC / 0,9A		18 x 90 x 53	6EP3320-6SB00-0AY0	5213320
	12V DC / 1,9A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB00-0AY0	5213321
	12V DC / 4,5A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB00-0AY0	5213323
	15V DC / 1,9A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB10-0AY0	5213322
	15V DC / 4A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB10-0AY0	5213324
	24V DC / 0,6A		18 x 90 x 53	6EP3330-6SB00-0AY0	5213325
	24V DC / 1,3A		36 x 90 x 53	6EP3331-6SB00-0AY0	5213311
	24V DC / 2,5A		54 x 90 x 53	6EP3332-6SB00-0AY0	5213326
	24V DC / 4A		72 x 90 x 53	6EP3333-6SB00-0AY0	5213327

LOGO!

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Startpaket			
	LOGO! 12/24RCE, Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Nätaggregat, Tanos Box och Skruvmejsel	6ED1057-3BA01-0AA8	4503675
	LOGO! 230RCE, Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Tanos Box och Skruvmejsel	6ED1057-3BA03-0AA8	4503664
	LOGO! 12/24RCEo, TDE display, Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Nätaggregat, Tanos Box och Skruvmejsel	6ED1057-3BA11-0AA8	4503666
	LOGO! 12/24RCE, KP300 Basic Panel PN (monokrom display), Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Nätaggregat, Tanos Box och Skruvmejsel	6AV2132-0HA00-0AA1	4503606
	LOGO! 12/24RCE, KTP400 Basic Panel PN, Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Nätaggregat, Tanos Box och Skruvmejsel	6AV2132-0KA00-0AA1	4503604
	LOGO! 12/24RCE, KTP700 Basic Panel PN, Soft Comfort v8.x, WinCC Basic, Nätaggregat, Tanos Box och Skruvmejsel	6AV2132-3GB00-0AA1	4503603
Display			
	LOGO! Textdisplay, 6 rader, 4 bakgrundsfärger (varav 3 är belysta), 2 Ethernetportar	6ED1055-4MH08-0BA1	4504957
Mjukvara			
	LOGO! Soft Comfort V8	6ED1058-0BA08-0YA1	4503237

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog ST 70
siemens.com/logo

ANTECKNINGAR

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Dvärgbrytare 5SY6, 230/400V, 6kA, enligt standard IEC 60898-1, IEC 60947-2, UL1077 och CSA22.2						
	1	6	5SY6106-6	2115101	5SY6106-7	2115237
		10	5SY6110-6	2115103	5SY6110-7	2115241
		13	5SY6113-6	2115105	5SY6113-7	2115243
		16	5SY6116-6	2115107	5SY6116-7	2115245
		20	5SY6120-6	2115109	5SY6120-7	2115247
		25	5SY6125-6	2115111	5SY6125-7	2115249
		32	5SY6132-6	2115113	5SY6132-7	2115251
		40	5SY6140-6	2115115	5SY6140-7	2115253
		50	5SY6150-6	2115117	5SY6150-7	2115255
		63	5SY6163-6	2115119	5SY6163-7	2115257
	2	6	5SY6206-6	2115121	5SY6206-7	2115275
		10	5SY6210-6	2115123	5SY6210-7	2115279
		13	5SY6213-6	2115125	5SY6213-7	2115281
		16	5SY6216-6	2115127	5SY6216-7	2115283
		20	5SY6220-6	2115129	5SY6220-7	2115285
		25	5SY6225-6	2115131	5SY6225-7	2115287
		32	5SY6232-6	2115133	5SY6232-7	2115289
		40	5SY6240-6	2115135	5SY6240-7	2115291
		50	5SY6250-6	2115137	5SY6250-7	2115293
		63	5SY6263-6	2115139	5SY6263-7	2115295
	3	6	5SY6306-6	2115141	5SY6306-7	2115311
		10	5SY6310-6	2115143	5SY6310-7	2115319
		13	5SY6313-6	2115145	5SY6313-7	2115321
		16	5SY6316-6	2115147	5SY6316-7	2115323
		20	5SY6320-6	2115149	5SY6320-7	2115325
		25	5SY6325-6	2115151	5SY6325-7	2115327
		32	5SY6332-6	2115153	5SY6332-7	2115329
		40	5SY6340-6	2115155	5SY6340-7	2115331
		50	5SY6350-6	2115157	5SY6350-7	2115333
		63	5SY6363-6	2115159	5SY6363-7	2115335

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Antal poler*	*Märkström (A)*	*B-karakteristik*		*C-karakteristik*	
			Siemens artikelnummer	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Dvärgbrytare 5SY4, 230/400V, 10kA, enligt standard IEC 60898-1, IEC 60947-2, UL1077 och CSA22.2						
	1	6	5SY4106-6	2116630	5SY4106-7	2116697
		10	5SY4110-6	2116631	5SY4110-7	2116699
		13	5SY4113-6	2116632	5SY4113-7	2116700
		16	5SY4116-6	2116633	5SY4116-7	2116701
		20	5SY4120-6	2116634	5SY4120-7	2116702
		25	5SY4125-6	2116635	5SY4125-7	2116703
		32	5SY4132-6	2116636	5SY4132-7	2116704
		40	5SY4140-6	2116637	5SY4140-7	2116705
		50	5SY4150-6	2116638	5SY4150-7	2116706
		63	5SY4163-6	2116639	5SY4163-7	2116707
	2	6	5SY4206-6	2116640	5SY4206-7	2116715
		10	5SY4210-6	2116641	5SY4210-7	2116717
		13	5SY4213-6	2116642	5SY4213-7	2116718
		16	5SY4216-6	2116643	5SY4216-7	2116719
		20	5SY4220-6	2116644	5SY4220-7	2116720
		25	5SY4225-6	2116645	5SY4225-7	2116721
		32	5SY4232-6	2116646	5SY4232-7	2116722
		40	5SY4240-6	2116647	5SY4240-7	2116723
		50	5SY4250-6	2116648	5SY4250-7	2116724
		63	5SY4263-6	2116649	5SY4263-7	2116725
	3	6	5SY4306-6	2116650	5SY4306-7	2116733
		10	5SY4310-6	2116651	5SY4310-7	2116735
		13	5SY4313-6	2116652	5SY4313-7	2116736
		16	5SY4316-6	2116653	5SY4316-7	2116737
		20	5SY4320-6	2116654	5SY4320-7	2116738
		25	5SY4325-6	2116655	5SY4325-7	2116739
		32	5SY4332-6	2116656	5SY4332-7	2116740
		40	5SY4340-6	2116657	5SY4340-7	2116741
		50	5SY4350-6	2116658	5SY4350-7	2116742
		63	5SY4363-6	2116659	5SY4363-7	2116743

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Dvärgbrytare 5SL6, 230/400V, 6kA, enligt standard IEC 60898-1						
	1	6	5SL6106-6	2117855	5SL6106-7	2117856
		10	5SL6110-6	2117858	5SL6110-7	2117859
		13	5SL6113-6	2117860	5SL6113-7	2117861
		16	5SL6116-6	2117864	5SL6116-7	2117865
		20	5SL6120-6	2117866	5SL6120-7	2117867
		25	5SL6125-6	2117868	5SL6125-7	2117869
		32	5SL6132-6	2117870	5SL6132-7	2117871
		40	5SL6140-6	2117872	5SL6140-7	2117873
		50	5SL6150-6	2117874	5SL6150-7	2117875
		63	5SL6163-6	2117876	5SL6163-7	2117877
	2	6	5SL6206-6	2117883	5SL6206-7	2117884
		10	5SL6210-6	2117886	5SL6210-7	2117887
		13	5SL6213-6	2117888	5SL6213-7	2117889
		16	5SL6216-6	2117892	5SL6216-7	2117893
		20	5SL6220-6	2117894	5SL6220-7	2117895
		25	5SL6225-6	2117896	5SL6225-7	2117897
		32	5SL6232-6	2117898	5SL6232-7	2117899
		40	5SL6240-6	2117900	5SL6240-7	2117901
		50	5SL6250-6	2117902	5SL6250-7	2117903
		63	5SL6263-6	2117904	5SL6263-7	2117905
	3	6	5SL6306-6	2117911	5SL6306-7	2117912
		10	5SL6310-6	2117914	5SL6310-7	2117915
		13	5SL6313-6	2117916	5SL6313-7	2117917
		16	5SL6316-6	2117920	5SL6316-7	2117921
		20	5SL6320-6	2117922	5SL6320-7	2117923
		25	5SL6325-6	2117924	5SL6325-7	2117925
		32	5SL6332-6	2117926	5SL6332-7	2117927
		40	5SL6340-6	2117928	5SL6340-7	2117929
		50	5SL6350-6	2117930	5SL6350-7	2117931
		63	5SL6363-6	2117932	5SL6363-7	2117933

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Dvärgbrytare 5SL4, 230/400V, 10kA, enligt standard IEC 60898-1						
	1	6	5SL4106-6	2115080	5SL4106-7	2115081
		10	5SL4110-6	2115086	5SL4110-7	2115087
		13	5SL4113-6	2115089	5SL4113-7	2115090
		16	5SL4116-6	2115096	5SL4116-7	2115097
		20	5SL4120-6	2115161	5SL4120-7	2115162
		25	5SL4125-6	2115164	5SL4125-7	2115165
		32	5SL4132-6	2115167	5SL4132-7	2115168
		40	5SL4140-6	2115170	5SL4140-7	2115171
		50	5SL4150-6	2115173	5SL4150-7	2115174
		63	5SL4163-6	2115176	5SL4163-7	2115177
	2	6	5SL4206-6	2115207	5SL4206-7	2115209
		10	5SL4210-6	2115219	5SL4210-7	2115234
		13	5SL4213-6	2115238	5SL4213-7	2115274
		16	5SL4216-6	2115322	5SL4216-7	2115324
		20	5SL4220-6	2115328	5SL4220-7	2115330
		25	5SL4225-6	2115334	5SL4225-7	2115336
		32	5SL4232-6	2115340	5SL4232-7	2115342
		40	5SL4240-6	2115346	5SL4240-7	2115348
		50	5SL4250-6	2115352	5SL4250-7	2115354
		63	5SL4263-6	2115358	5SL4263-7	2115360
	3	6	5SL4306-6	2115392	5SL4306-7	2115394
		10	5SL4310-6	2115430	5SL4310-7	2115458
		13	5SL4313-6	2115488	5SL4313-7	2115490
		16	5SL4316-6	2115534	5SL4316-7	2115536
		20	5SL4320-6	2115553	5SL4320-7	2115555
		25	5SL4325-6	2115559	5SL4325-7	2115561
		32	5SL4332-6	2115565	5SL4332-7	2115567
		40	5SL4340-6	2115571	5SL4340-7	2115572
		50	5SL4350-6	2115574	5SL4350-7	2115575
		63	5SL4363-6	2115577	5SL4363-7	2115578

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Antal poler*	*Märkström (A)*	*B-karakteristik*		*C-karakteristik*	
			Siemens artikelnummer	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Dvärgbrytare 5SL60, 230V, 6kA, 1+N, N-anslutning till höger, 1 modul, enligt standard IEC 60898-1						
	1+N	6	5SL6006-6	2116296	5SL6006-7	2116255
		10	5SL6010-6	2116299	5SL6010-7	2116256
		13	5SL6013-6	2116305	5SL6013-7	2116246
		16	5SL6016-6	2116312	5SL6016-7	2116250
		20	5SL6020-6	2116314	5SL6020-7	2116258
		25	5SL6025-6	2116317	5SL6025-7	2116254
		32	5SL6032-6	2116319	5SL6032-7	2116249
		40	5SL6040-6	2116321	5SL6040-7	2116257
Dvärgbrytare 5SL60, 230V, 6kA, 1+N, N-anslutning till vänster, 1 modul, enligt standard IEC 60898-1						
	1+N	2	–	–	5SL6002-7KL	2116294
		4	–	–	5SL6004-7KL	2116295
		6	–	–	5SL6006-7KL	2116297
		8	–	–	5SL6008-7KL	2116298
		10	–	–	5SL6010-7KL	2116304
		13	–	–	5SL6013-7KL	2116306
		16	–	–	5SL6016-7KL	2116313
		20	–	–	5SL6020-7KL	2116315
		25	–	–	5SL6025-7KL	2116318
		32	–	–	5SL6032-7KL	2116320
		40	–	–	5SL6040-7KL	2116323

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Antal poler*	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	1P+N	10	16	230	5SV3111-6	2167734
		30	16		5SV3311-6	2167735
			25		5SV3312-6	2167736
			40		5SV3314-6	2167737
			63		5SV3316-6	2167738
			80		5SV3317-6	2167739
		100	25		5SV3412-6	2167748
			40		5SV3414-6	2167749
			63		5SV3416-6	2167755
			80		5SV3417-6	2167764
		300	25		5SV3612-6	2167781
			40		5SV3614-6	2167782
			63		5SV3616-6	2167783
			80		5SV3617-6	2167784
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6	2167740
			40		5SV3344-6	2167741
			63		5SV3346-6	2167744
			80		5SV3347-6	2167747
		100	25		5SV3442-6	2167765
			40		5SV3444-6	2167769
			63		5SV3446-6	2167770
			80		5SV3447-6	2167780
		300	25		5SV3642-6	2167785
			40		5SV3644-6	2167786
			63		5SV3646-6	2167787
			80		5SV3647-6	2167788
		500	25		5SV3742-6	2167789
			40		5SV3744-6	2167790
			63		5SV3746-6	2167791
			80		5SV3747-6	2167792

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel för alla JFB	*Antal poler*	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A, 50/60Hz, N-anslutning till vänster						
	1P+N	10	16	230	5SV3111-6KL	2167796
		30	16		5SV3311-6KL	2167797
			25		5SV3312-6KL	2167798
			40		5SV3314-6KL	2167799
			63		5SV3316-6KL	2167801
			80		5SV3317-6KL	2167802
		100	25		5SV3412-6KL	2167811
			40		5SV3414-6KL	2167812
			63		5SV3416-6KL	2167813
			80		5SV3417-6KL	2167815
		300	25		5SV3612-6KL	2167818
			40		5SV3614-6KL	2167819
			63		5SV3616-6KL	2167820
			80		5SV3617-6KL	2167821
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KL	2167803
			40		5SV3344-6KL	2167805
			63		5SV3346-6KL	2167807
			80		5SV3347-6KL	2167809
		300	25		5SV3642-6KL	2167822
			40		5SV3644-6KL	2167823
			63		5SV3646-6KL	2167824
			80		5SV3647-6KL	2167827
		500	63		5SV3746-6KL	2167829
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A, 50/60Hz, korttidsfördröjd K, N-anslutning till höger						
	1P+N	30	25	230	5SV3312-6KK01	2168030
			40		5SV3314-6KK01	2168037
			63		5SV3316-6KK01	2168048
			80		5SV3317-6KK01	2168051
		300	25		5SV3612-6KK01	2168074
			40		5SV3614-6KK01	2168077
			63		5SV3616-6KK01	2168088
			80		5SV3617-6KK01	2168097
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KK01	2168053
			40		5SV3344-6KK01	2168056
			63		5SV3346-6KK01	2168059
			80		5SV3347-6KK01	2168068
		300	25		5SV3642-6KK01	2168107
			40		5SV3644-6KK01	2168119
			63		5SV3646-6KK01	2168129
			80		5SV3647-6KK01	2168165

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel för alla JFB	*Antal poler*	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A, selektiv S, 50/60Hz						
	1P+N N-anslutning till höger	300	25	230	5SV3612-8	2168075
			40		5SV3614-8	2168079
			63		5SV3616-8	2168089
			80		5SV3617-8	2168099
	1P+N N-anslutning till vänster	300	40	230	5SV3614-8KL	2168086
			63		5SV3616-8KL	2168094
	3P+N N-anslutning till höger	300	25	400	5SV3642-8	2168113
			40		5SV3644-8	2168127
			63		5SV3646-8	2168148
			80		5SV3647-8	2168169
	3P+N N-anslutning till vänster	300	63	400	5SV3646-8KL	2168154
Jordfelsbrytare 5SV3, typ A, SIGRES - för aggressiva miljöer, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	1P+N	30	25	230	5SV3312-6KK12	2168032
			40		5SV3314-6KK12	2168038
			63		5SV3316-6KK12	2168049
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KK12	2168054
			40		5SV3344-6KK12	2168057
			63		5SV3346-6KK12	2168066
		300	40		5SV3644-6KK12	2168121
			63		5SV3646-6KK12	2168144
Jordfelsbrytare 5SV3, typ F, korttidsfördröjd, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	1P+N	30	25	230	5SV3312-3	2168029
			40		5SV3314-3	2168035
			63		5SV3316-3	2168039
			80		5SV3317-3	2168050
	3P+N	30	25	400	5SV3342-3	2168052
			40		5SV3344-3	2168055
			63		5SV3346-3	2168058
			80		5SV3347-3	2168067
Jordfelsbrytare 5SV3 SIQUENCE, typ B, korttidsfördröjd, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	30	25	400	5SV3342-4	2167974
			40		5SV3344-4	2167951
			63		5SV3346-4	2167989
			80		5SV3347-4	2167976
		300	25		5SV3642-4	2168193
			40		5SV3644-4	2168175
			63		5SV3646-4	2168206
			80		5SV3647-4	2168195
		500	25		5SV3742-4	2168181
			40		5SV3744-4	2168196
			63		5SV3746-4	2168176
			80		5SV3747-4	2168201

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel för alla JFB	*Antal poler*	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Jordfelsbrytare 5SV3 SIQUENCE, typ B, selektiv, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	300	63	400	5SV3646-5	2167979
			80		5SV3647-5	2168173
		500	63		5SV3746-5	2168207
			80		5SV3747-5	2167949
Jordfelsbrytare 5SV3 SIQUENCE, typ B+, korttidsfördröjd, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	30	25	400	5SV3342-4KK14	2168258
			40		5SV3344-4KK14	2168269
			63		5SV3346-4KK14	2168229
			80		5SV3347-4KK14	2168243
		300	25		5SV3642-4KK14	2168278
			40		5SV3644-4KK14	2168255
			63		5SV3646-4KK14	2168273
			80		5SV3647-4KK14	2168239
Jordfelsbrytare 5SV3 SIQUENCE, typ B+, selektiv, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	300	63	400	5SV3646-5KK14	2168244
			80		5SV3647-5KK14	2168242

Bildexempel för alla jordfelsblock	*Modulbredd*	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Jordfelsblock 5SM2, för dvärgbrytare 5SY4/6/7						
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 2-polig						
	2 + 2	30	0,3...40	230	5SM2322-6	2168100
		300			5SM2622-6	2168101
		30	0,3...63		5SM2325-6	2168102
		300			5SM2625-6	2168103
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 4-polig						
	3 + 4	30	0,3...40	400	5SM2342-6	2168108
		300			5SM2642-6	2168109
		30	0,3...63		5SM2345-6	2168110
		300			5SM2645-6	2168112
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 2-polig, korttidsfördröjd						
	30 2 + 2	30	0,3...40	230	5SM2322-6KK01	2168270
			0,3...63		5SM2325-6KK01	2168257
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 4-polig, korttidsfördröjd						
	3 + 4	30	0,3...40	400	5SM2342-6KK01	2168274
			0,3...63		5SM2345-6KK01	2168272
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 2-polig, selektiv						
	2 + 2	300	0,3...40	230	5SM2622-8	2168105
			0,3...63		5SM2625-8	2168106
Jordfelsblock 5SM2, typ A, 4-polig, typ A, selektiv						
	3 + 4	300	0,3...63	400	5SM2645-8	2168114

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Märkfelström (mA)*	*Märkström (A)*	*B-karakteristik*		*C-karakteristik*	
			Siemens artikelnummer	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Personskyddsbrytare 5SU1, typ A, 6kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	30	10	5SU1356-6KK10	2167998	5SU1356-7KK10	2168002
		13	5SU1356-6KK13	2167999	5SU1356-7KK13	2168003
		16	5SU1356-6KK16	2168000	5SU1356-7KK16	2168004
		20	5SU1356-6KK20	2168268	5SU1356-7KK20	2168005
		25	5SU1356-6KK25	2168271	5SU1356-7KK25	2168006
		32	5SU1356-6KK32	2168275	5SU1356-7KK32	2168007
		40	5SU1356-6KK40	2168259	5SU1356-7KK40	2168008
Personskyddsbrytare 5SU1, typ A, 10kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	10	6	5SU1154-6KK06	2168265	5SU1154-7KK06	2167914
		10	5SU1154-6KK10	2168276	5SU1154-7KK10	2168033
		13	5SU1154-6KK13	2168280	5SU1154-7KK13	2168238
		16	5SU1154-6KK16	2168264	5SU1154-7KK16	2168267
	30	6	5SU1354-6KK06	2168009	5SU1354-7KK06	2168020
		10	5SU1354-6KK10	2168016	5SU1354-7KK10	2168021
		13	5SU1354-6KK13	2168018	5SU1354-7KK13	2168022
		16	5SU1354-6KK16	2168019	5SU1354-7KK16	2168023
		20	5SU1354-6KK20	2168238	5SU1354-7KK20	2168024
		25	5SU1354-6KK25	2168267	5SU1354-7KK25	2168025
		32	5SU1354-6KK32	2168266	5SU1354-7KK32	2168026
		40	5SU1354-6KK40	2168034	5SU1354-7KK40	2168027
Personskyddsbrytare 5SU1, typ F, korttidsfördröjd, 10kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	30	6	5SU1354-3KK06	2167718	5SU1354-4KK06	2167832
		10	5SU1354-3KK10	2167719	5SU1354-4KK10	2167833
		13	5SU1354-3KK13	2167732	5SU1354-4KK13	2167835
		16	5SU1354-3KK16	2167733	5SU1354-4KK16	2167837
		20	5SU1354-3KK20	2167793	5SU1354-4KK20	2167839
		25	5SU1354-3KK25	2167794	5SU1354-4KK25	2167841
		32	5SU1354-3KK32	2167795	5SU1354-4KK32	2167842
		40	5SU1354-3KK40	2167831	5SU1354-4KK40	2167843
Personskyddsbrytare 5SV1, kompakt, typ A, 6kA, 1P+N, 230V, 50Hz, N-anslutning till höger, 1 modul bred						
	30	2	–	–	5SV1316-7KK02	2168194
		4	–	–	5SV1316-7KK04	2167952
		6	5SV1316-6KK06	2168256	5SV1316-7KK06	2168224
		10	5SV1316-6KK10	2167988	5SV1316-7KK10	2168214
		13	5SV1316-6KK13	2168182	5SV1316-7KK13	2168200
		16	5SV1316-6KK16	2167957	5SV1316-7KK16	2167955
		Storpack, 12st				
		6	5SV1316-6GV06	2168283	5SV1316-7GV06	2168287
		10	5SV1316-6GV10	2168284	5SV1316-7GV10	2168288
		13	5SV1316-6GV13	2168285	5SV1316-7GV13	2168289
		16	5SV1316-6GV16	2168286	5SV1316-7GV16	2168290

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
		Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Ljusbågsdetektor 5SV6 - AFDD (Arc Fault Detection Device) med integrerad dvärgbrytare, kompakt, 6kA, 1P+N, 230V, 50Hz, N-anslutning till höger, 1 modul					
	6	5SV6016-6KK06	2116149	5SV6016-7KK06	2116174
	10	5SV6016-6KK10	2116146	5SV1316-7KK10	2116175
	16	5SV6016-6KK16	2116128	5SV6016-7KK16	2116147
	20	5SV6016-6KK20	2116148	5SV6016-7KK20	2116126
	25	5SV6016-6KK25	2116107	5SV6016-7KK25	2116127
	32	5SV6016-6KK32	2116129	5SV6016-7KK32	2116176
	Storpack, 12st				
	6	5SV6016-6GV06	2116221	5SV6016-7GV06	2116226
	10	5SV6016-6GV10	2116222	5SV6016-7GV10	2116227
	13	5SV6016-6GV13	2116223	–	–
	16	5SV6016-6GV16	2116224	5SV6016-7GV16	2116228
	25	5SV6016-6GV25	2116225	–	–
Ljusbågsdetektor 5SM6 - AFDD					
	För montering med personskyddsbrytare 5SV1 1P+N (1 modul) eller dvärgbrytare 5SY60 1P+N (1 modul)				
	230V AC, 50Hz, upp till 16A			5SM6011-2	2116193
	230V AC, 50Hz, upp till 40A			5SM6014-2	2115931
	För montering med personskyddsbrytare 1P+N (2 moduler) eller dvärgbrytare 5SY/5SL4 1P+N (2 moduler), 1-16A, 230V. 1+2 moduler bred. Ej för 5SY5/5SY8/SY60.				
	2-polig, 230V AC, 50Hz, upp till 16A			5SM6021-2	2115936
	2-polig, 230V AC, 50Hz, upp till 40A			5SM6024-2	2115937

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Manöverspänning (V)*	*Modulbredd*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Fjärrmanövrering 5ST3					
	Basic Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare eller upp till 3P personskyddsbrytare	12...30V AC 12...48V DC	1,5	5ST3053	2116104
		177...270V AC	2	5ST3054	2116103
	Power Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare, upp till 3P personskyddsbrytare, 4P jordfelsbrytare, jordfelsblock + dvärgbrytare, strömställare 5TL1	12...30V AC 12...48V DC	2	5ST3055	2116100
		177...270V AC	2	5ST3056	2116101
	Power, ARD *(Automatisk återställning)* Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare, upp till 3P personskyddsbrytare, 4P jordfelsbrytare, jordfelsblock + dvärgbrytare, strömställare 5TL1	12...30V AC 12...48V DC	2	5ST3057	2116098
		177...270V AC	2	5ST3058	2116102
Tillbehör för fjärrmanövrering					
	Adapter till 1-2P dvärgbrytare 5SY4/5/6/7/8			5ST3820-1	2116095
	Adapter till 3-4P dvärgbrytare 5SY4/5/6/7/8, 3P personskyddsbrytare 5SU1			5ST3820-2	2116096
	Adapter till jordfelsbrytarblock 5SM2. Välj även adapter för vilken typ av dvärgbrytare som är vald till. (5ST3820-1/2/6/7)			5ST3820-3	2116093
	Adapter till 1-2P personskyddsbrytare 5SU1			5ST3820-5	2116097
	Adapter till 1-2P dvärgbrytare 5SL4/6, 1-2P Strömställare 5TL1 och 3-4P jordfelsbrytare 5SV3			5ST3820-6	2116094
	Adapter till 3-4P dvärgbrytare 5SL4/6, 3-4P Strömställare 5TL1			5ST3820-7	2116099
	Adapter för 1-2P strömställare 5TL11/12			5ST3820-8	2116106
	Adapter för 3-4P strömställare 5TL11/12			5ST3821-1	2116105

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Tillbehör för dvärgbrytare 5SY och 5SL, personskyddsbrytare 5SU1, jordfelsbrytare 5SV3 och strömställare 5TL1

Bildexempel	Beskrivning	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Hjälpkontakt	1NO+1NC	5ST3010	2117160
		1CO	5ST3016	2116177
		2NO	5ST3011	2117162
		2NC	5ST3012	2117164
	Hjälpkontakt med testknapp	1NO+1NC	5ST3010-2	2117161
	Felsignalkontakt	1NO+1NC	5ST3020	2117166
		2NO	5ST3021	2117167
		2NC	5ST3022	2117168
	Felsignalkontakt med testknapp	1NO+1NC	5ST3020-2	2117163
	Hjälp- och felsignalkontakt	1CO+1CO	5ST3062	2116325
	Hjälp- och felsignalkontakt för kommunikation (COM)	–	5ST3062-0MC	2116293

Tillbehör för dvärgbrytare 5SY och 5SL, personskyddsbrytare 5SU1, jordfelsbrytare 5SV

Bildexempel	Beskrivning	Manöverspänning	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Underspänningsutlösare med inbyggd hjälpkontakt	230V AC	5ST3040	2117174
		110V DC	5ST3041	2117176
		24V DC	5ST3042	2117178
	Underspänningsutlösare utan hjälpkontakt	230V AC	5ST3043	2117180
		110V DC	5ST3044	2117182
		24V DC	5ST3045	2117184
	Arbetsströmsutlösare	110-415V AC	5ST3030	2117170
		24-48V DC	5ST3031	2117172

Tillbehör, mekaniska komponenter

	Manöverspärr för dvärgbrytare 5SY, 5SP, 5TE8, hänglås ingår ej (5ST3802)	5ST3801	2117186
	Låsvippa för dvärgbrytare 5SL, jordfelsbrytare 5SV och strömställare 5TL1	5ST3806	2117189
	Hänglås för manöverspärr 5ST3801, 5ST3806 och fjärrmanövrering 5ST305.	5ST3802	2117187
	Anslutningsvred för personskyddsbrytare vid anslutning till hjälpkontakt, felsignalkontakt, arbetsströmsutlösare och underspänningsutlösare (5st/påse)	5ST3805-1	2117108

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Modulbredd*	*Längd (mm)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Fasskena, 10mm², beröringssäker, för Ljusbågsdetektor AFDD (1+N)					
	1-fas, rak, grå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3764-1	2116190
	1-fas, rak, blå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3765-2	2116181
	1-fas, vinklad, blå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3765-1	2116194
	2-fas (1+N), grå, kan kapas, 56 moduler. För anslutning till 5SM602.-2	1+2	996	5ST3735-1	2116186
	3-fas, grå, kan kapas, 58 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	1033	5ST3740-1	2116185
	4-fas (3+N), grå, kan kapas, 52 moduler. För anslutning till 5SM602.-2	1+2	926	5ST3746-1	2116182
	3-fas, grå, kan ej kapas, 12 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	210	5ST3615-1	2116200
Fasskena, 10mm², för kompakta produkter, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	1000	5ST3774-0	2116215
	1P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 + hjälpkontakt, (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1,5		5ST3778-0	2116211
	3P+N, 1 modul, 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1		5ST3773-0	2116217
	3P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 + hjälpkontakt, (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1,5		5ST3777-0	2116208
Fasskena, 10mm², för kompakta produkter. start med 5SM6 AFDD, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)	1	1000	5ST3776-0	2116212
	1P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 + hjälpkontakt (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)			5ST3780-0	2116207
	3P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)			5ST3775-0	2116218
Fasskena, 10mm², för kompakta produkter. start med jordfelsbrytare, N-anslutning till höger, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, 1 x 2-pol jordfelsbrytare + 10 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	12 moduler	5ST3784-0	2116214
	3P+N, 1 x 4-pol jordfelsbrytare + 5 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)			5ST3783-0	2116209
Fasskena, 10mm², för kompakta produkter, start med jordfelsbrytare, N-anslutning till vänster, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, 1 x 2-pol jordfelsbrytare + 10 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	12 moduler	5ST3784-0KL	2116219
	3P+N, 1 x 4-pol jordfelsbrytare + 5 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)			5ST3783-0KL	2116216

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Modulbredd*	*Längd (mm)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Fasskena, 10mm², för dvärgbrytare, beröringssäker, kan ej kapas					
	3-fas, 2x3-fas (6 moduler)	1	102	5ST3613	2117306
	3-fas, 3x3-fas (9 moduler)	1	158	5ST3614	2117308
	3-fas, 4x3-fas (12 moduler)	1	210	5ST3615	2117309
Fasskena, 16mm², för dvärgbrytare, beröringssäker, kan ej kapas					
	3-fas, 2x3-fas (6 moduler)	1	102	5ST3643	2116204
	3-fas, 3x3-fas (9 moduler)	1	158	5ST3644	2116205
	3-fas, 4x3-fas (12 moduler)	1	210	5ST3645	2116203
Fasskena, 10mm², för dvärgbrytare, 56 moduler, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	1016	5ST3731	2117334
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälp-kontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3733	2117335
	3-fas	1		5ST3740	2117338
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3742	2117339
	3-fas, 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3744	2117340
	4-fas, för 2-poliga dvärgbrytare eller 1-polig+N personskyddsbrytare och jordfelsbrytare	1	1000	5ST3770-2	2168281
Fasskena, 16mm², för dvärgbrytare, 12 moduler, beröringssäker, kan kapas, med ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	214	5ST3700	2117380
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälp-kontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3702	2117382
	2-fas	1		5ST3704	2117384
	2-fas, för 2-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1,5		5ST3706	2117386
	3-fas	1		5ST3708	2117388
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3711	2117390
	3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3713	2117392
Fasskena, 16mm², för dvärgbrytare, 56 moduler, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	1016	5ST3701	2117381
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälp-kontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3703	2117383
	2-fas	1		5ST3705	2117385
	2-fas, för 2-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1,5		5ST3707	2117387
	3-fas	1		5ST3710	2117389
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3712	2117391
	3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3714	2117393
	4-fas, för 2-poliga dvärgbrytare eller 1-polig+N personskyddsbrytare och jordfelsbrytare	1	1000	5ST3770-3	2168282

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Ändstycke för fasskena			
	1-fas, 10-pack	5ST3748	2117342
	2/3-fas, 10-pack	5ST3750	2117379
	4-fas, 10-pack	5ST3718	2117397
	För fasskena med kompakta produkter, 10-pack	5ST3788-0	–
Beröringsskydd för oanvändna anslutningar på fasskena			
	Gula, 5x1st/rad, 10-pack	5ST3655	2117311
Anslutningsklämma för fasskena 5ST36/37			
	För kabel upp till 25mm² - 690V AC, 1000V DC, 80A		
	Anslutning i mitten	5ST3768-3	2116183
	Anslutning till vänster	5ST3768-4	2116195
	Anslutning till höger	5ST3768-5	2116189
	För kabel upp till 50mm² - 690V AC, 1000V DC, 125A		
	Anslutning i mitten	5ST3760-3	2116201
	Anslutning till vänster	5ST3760-4	2116199
	Anslutning till höger	5ST3760-5	2116184

Anslutningskabel, 16mm², 750V, 80A



Färg	*Kabellängd*	*Antal*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Blå	125	1	5ST3782-0	2116187
Svart			5ST3792-0	2116202
Svart		3	5ST3794-0	2116192
Blå	150	1	5ST3782-1	2116191
Svart			5ST3792-1	2116179
Svart		3	5ST3794-1	2116180
Blå	200	1	5ST3781-2	2116198
Svart			5ST3791-2	2116196
Svart		3	5ST3793-2	2116188
3 x Svart + 1 x Blå		3+N	5ST3793-3	2116197

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Storlek	Märkström (A)	Gängstorlek	Antal poler	Siemens artikelnummer	E-nummer
DIAZED 5SF, hållare, keramik, DIN-montage eller skruv på bottenplåt/platta, 500V AC/DC						
	DII	25	E27	1	5SF1060	2012322
				3	5SF5068	2012324
	DIII	63	E33	1	5SF1260	2012323
				3	5SF5268	2012325
DIAZED 5SF, hållare, keramik, DIN-montage eller skruv på bottenplåt/platta, 500V AC/DC						
	DII	25	E27	1	5SF1005	2012320
	DIII	63	E33	3	5SF1205	2012332

Bildexempel	Storlek	Märkström (A)	Gängstorlek	ID-färg	Siemens artikelnummer	E-nummer
DIAZED, säkringar 5SB, driftklass gG, 2A-10A 500V AC/DC, 16-63A 500V AC/440V DC						
	DII	2	E27	Rosa	5SB211	2011718
		4		Brun	5SB221	2011719
		6		Grön	5SB231	2011720
		10		Röd	5SB251	2011722
		16		Grå	5SB2611	2009019
		20		Blå	5SB2711	2009021
		25		Gul	5SB2811	2009023
	DIII	32	E33	Lila	5SB4011	2009025
		35		Svart	5SB4111	2009027
		50		Vit	5SB4211	2009029
		63		Koppar	5SB4311	2009031
DIAZED, passdel						
	DII	2	E27	Rosa	5SH310	2000585
		4		Brun	5SH311	2000586
		6		Grön	5SH312	2000587
		10		Röd	5SH313	2000588
		16		Grå	5SH314	2000589
		20		Blå	5SH315	2000590
		25		Gul	5SH316	2000591
	DIII	32	E33	Lila	5SH327	2000000
		35		Svart	5SH317	2000592
		50		Vit	5SH318	2000593
		63		Koppar	5SH320	2000594

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Storlek*	*Märkström (A)*	*Gängstorlek*	*Material*	*Manöverspänning (V)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
DIAZED, propphuv, smal modell							
	DII	25	E27	Keramik	500 AC/DC	5SH112	**2001211**
	DIII	63	E33			5SH113	**2001212**
DIAZED, propphuv, med inspektionshål							
	DII	25	E27	Keramik	500 AC/DC	5SH122	**2001213**
	DIII	63	E33			5SH123	**2001214**

Bildexempel	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*	*Bildexempel*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Täckring, passdelsnyckel och passhylsa							
	DII	5SH3401	**2012209**		DII --> DIII	5SH302	**2001217**
	DIII	5SH3411	**2012210**				
	DII/DIII	5SH3703	**1647112**				

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Elmätare PAC1200, separat undermätning på varje utgående grupp, DIN-montage

Bildexempel	Beskrivning	Innehåller	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Multikanalsmätning i en och samma mätare! Sensorerna monteras på anslutningsskena, ansluts sedan till resp. utgående dvärgbrytare för mätning av ström, spänning och effekt.	*Startkit 18:* 1 datainsamlare, 18st 40A sensorer 2 x 9 sensorskenor	7KT1222	4222235
		*Startkit 24:* 1 datainsamlare, 24st 40A sensorer 2 x sensorskenor	7KT1223	4222236
	Anslutningsskena, ansluts till datainsamlare 7KT1260	För 3 sensorer	7KT1233	4222215
		För 6 sensorer	7KT1236	4222216
		För 9 sensorer	7KT1238	4222221
		För 12 sensorer	7KT1242	4222217
	Strömsensor	40A	7KT1254	4222218
		63A	7KT1255	4222219
	Datainsamlare för kommunikation mellan PC och upp till 96 sensorer. Inställningar görs via webbrowser, excel (csv.), app, powermanager eller data storage		7KT1260	4222220

Bildexempel	Märkström	Modbus RTU	M-Bus	S0-utgångar	MID	LCD-skärm	Siemens artikelnummer	E-nummer
Elmätare PAC1600, 1-fas, 230V AC, 50/60Hz, direktmätning, DIN-montage, 2 moduler								
	63 A	–	–	–	–	–	7KT1651	0900248
		✓	–	–	✓	✓	7KT1652	0900259
		–	✓	–	–	–	7KT1653	0900193
		–	✓	–	✓	✓	7KT1654	0900257
		–	–	1	–	–	7KT1655	0900247
		–	–	1	✓	✓	7KT1656	0900263
Elmätare PAC1600, 3-fas, 400V AC, direktmätning, DIN-montage, 4 moduler								
	80 A	✓	–	–	–	–	7KT1665	0900255
		✓	–	–	✓	✓	7KT1666	0900262
		–	✓	–	–	–	7KT1667	0900254
		–	✓	–	✓	✓	7KT1668	0900246
		–	–	2	–	–	7KT1670	0900194
		–	–	2	✓	✓	7KT1671	0900253
Elmätare PAC1600, 3-fas, 400V AC, trafomätning, DIN-montage, 4 moduler								
	x/5 A	✓	–	–	–	–	7KT1661	0900252
		✓	–	–	✓	✓	7KT1662	0900250
		–	✓	–	–	–	7KT1663	0900249
		–	✓	–	✓	✓	7KT1664	0900260
		–	–	2	–	–	7KT1672	0900261
		–	–	2	✓	✓	7KT1673	0900256

SENTRON Lågspänningsprodukter - COM

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Dvärgbrytare COM 5SL60, med kommunikation och mätning, 230V AC, 6kA, enligt standard IEC/EN 60898-1						
	1	2	5SL6002-6MC	2116260	5SL6002-7MC	2116261
		4	5SL6004-6MC	2116262	5SL6004-7MC	2116263
		6	5SL6006-6MC	2116264	5SL6006-7MC	2116265
		10	5SL6010-6MC	2116266	5SL6010-7MC	2116267
		13	5SL6013-6MC	2116268	5SL6013-7MC	2116269
		16	5SL6016-6MC	2116270	5SL6016-7MC	2116271
		20	5SL6020-6MC	2116272	5SL6020-7MC	2116273
		25	5SL6025-6MC	2116274	5SL6025-7MC	2116275
		32	5SL6032-6MC	2116276	5SL6032-7MC	2116277
AFDD/Dvärgbrytare COM 5SV60, med kommunikation och mätning, 230V AC, 6kA, N till höger, enligt standard IEC/EN 60260						
	1+N	6	5SV6016-6MC06	2116278	5SV6016-7MC06	2116285
		10	5SV6016-6MC10	2116279	5SV6016-7MC10	2116286
		13	5SV6016-6MC13	2116280	5SV6016-7MC13	2116287
		16	5SV6016-6MC16	2116281	5SV6016-7MC16	2116288
		20	5SV6016-6MC20	2116282	5SV6016-7MC20	2116289
		25	5SV6016-6MC25	2116283	5SV6016-7MC25	2116290
		32	5SV6016-6MC32	2116284	5SV6016-7MC32	2116291

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	Komplett med COM-modul		Utan COM-modul (ersättare vid utlöst säkring)	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Knivsäkringar COM 3NA3, med kommunikation och mätning, 400V AC, Strl 2, gG, spänningsförande gripfanor, frontindikator						
	1	100	3NA3230-4KK01	2040390	3NA3230-4KK02	2040407
		125	3NA3232-4KK01	2040410	3NA3232-4KK02	2040411
		160	3NA3236-4KK01	2040414	3NA3236-4KK02	2040415
		200	3NA3240-4KK01	2040418	3NA3240-4KK02	2040419
		224	3NA3242-4KK01	2040422	3NA3242-4KK02	2040423
		250	3NA3244-4KK01	2040424	3NA3244-4KK02	2040425
		315	3NA3252-4KK01	2040428	3NA3252-4KK02	2040429

Bildexempel	Antal poler	Märkström (A)	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör COM-produkter					
Elektronisk mät- och kommunikationsmodul					
	1	100	För säkring 3NA32.. med kommunikation, utbytesmodul - ingen säkring ingår. Kommunicerar med Powercenter 1000	3NX8201	2040430
Hjälp- och Felsignalskontakt med kommunikation - Norm					
	0,5 moduler bred	–	Hjälp- och felsignalkontakt med kommunikation. Ansluts till vanliga dvärgbrytare, jordfelsbrytare, personskyddsbrytare, AFDD, strömbrytare 5TL1 och fjärrmanövrering. 24V DC Kommunicerar med Powercenter 1000	5ST3062-0MC	2116293

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Teknisk information*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Powercenter 1000				
	Datainsamling för kommunikation och mätning med COM-produkterna, max 24st anslutna apparater.	Modbus TCP Bluetooth 24V DC 1 modul bred	7KN1110-0MC00	2116292
Powercenter 3000				
	Powercenter 3000 V1 IP kommunikations-interface för Sentronsystemet och andra Modbuskommunicerande produkter för visualisering, utvärdering och arkivering. Finns på 10 språk. Krävs för MindSphere och andra molnbaserade tjänster.	85 x 85mm ISO 5001 *Operativsystem - Linux* *24V DC* *Minnestyp - DDR4* *Internminne - 2Gb* *Hårddisk - 32Gb* *Ethernetportar - 2* *USB-portar - 2*	7KN1310-0MC00-0AA8	4505381
Multiinstrument PAC1020				
	Panelmonterat multiinstrument med grafisk display, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernet-interface för överföring av mätvärden och konfigurationer. Mäter aktiv- och reaktiv energi.	**Modbus RTU** LCD-skärm 96 x 96mm Manöverspänning: 100...250V AC , 50/60Hz 110...250V DC ± 10% Mätspänning: 400/230V 3 AC, 45/65Hz I_e: X/1A eller X/5A **Skruvanslutning**	7KM1020-0BA01-1DA0	4222436

Elmätare PAC2200, 3-fas, Mätingångar 400/230V 3 AC, 50/60Hz, mäter skenbar-, aktiv- och reaktiv energi, **DIN-montage, 6 moduler, skruvanslutning**

Bildexempel	*Märkström (A)*	*M-bus*	*Modbus RTU*	*Modbus TCP*	*MID*	*LCD-skärm*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Direktmätning								
	65 A	✓	–	–	–	✓	7KM2200-2EA40-1CA1	4222242
		✓	–	–	✓	✓	7KM2200-2EA40-1GA1	4222572
		–	✓	–	–	✓	7KM2200-2EA40-1DA1	4222241
		–	✓	–	✓	✓	7KM2200-2EA40-1HA1	4222573
		–	–	✓	–	✓	7KM2200-2EA40-1EA1	4222240
		–	–	✓	✓	✓	7KM2200-2EA40-1JA1	4222574
Trafomätning								
	x/5 A	✓	–	–	–	✓	7KM2200-2EA30-1CA1	4222566
		✓	–	–	✓	✓	7KM2200-2EA30-1GA1	4222569
		–	✓	–	–	✓	7KM2200-2EA30-1DA1	4222567
		–	✓	–	✓	✓	7KM2200-2EA30-1HA1	4222570
		–	–	✓	–	✓	7KM2200-2EA30-1EA1	4222568
		–	–	✓	✓	✓	7KM2200-2EA30-1JA1	4222571

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Teknisk information*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Multiinstrument PAC3120				
	Multiinstrument med grafisk display, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface för överföring av mätvärden och konfigurationer. Mäter skenbar-, aktiv- och reaktiv energi samt effektfaktor.	Modbus RTU LCD-skärm 96 x 96mm U_{AUX}: 100...250V AC ± 10%, 50/60Hz 100...250V DC ± 10% Mätingångar U_e: max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I_e: X/1A eller X/5A **Skruvanslutning**	7KM3120-0BA01-1DA0	**4222400**
Multiinstrument PAC3220				
	Multiinstrument med grafisk display, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface för överföring av mätvärden och konfigurationer. Mäter skenbar-, aktiv- och reaktiv energi samt effektfaktor. Expansionsmoduler finns som tillval: • 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET • 7KM PAC RS 485 • 7KM PAC PROFIBUS DP • 7KM PAC 4DI/2DO • 7KM PAC I(N), I(Diff), analog	Modbus TCP LCD-skärm 96 x 96mm U_{AUX}: 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätingångar U_e: max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I_e: X/1A eller X/5A **Skruvanslutning**	7KM3220-0BA01-1DA0	**4222423**
Multiinstrument PAC4200				
	Multiinstrument med grafisk display, minne, klocka och kalenderfunktion, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface för överföring av mätvärden och konfigurationer. Mäter skenbar-, aktiv- och reaktiv energi samt effektfaktor. Expansionsmoduler finns som tillval: • 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET • 7KM PAC RS 485 • 7KM PAC PROFIBUS DP • 7KM PAC 4DI/2DO • 7KM PAC I(N), I(Diff), analog	Modbus TCP LCD-skärm 96 x 96mm U_{AUX}: 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätingångar U_e: max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I_e: X/1A eller X/5A **Skruvanslutning**	7KM4212-0BA00-3AA0	**4228066**
		LCD-skärm 96 x 96mm U_{AUX}: 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätingångar U_e: max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I_e: X/1A eller X/5A **Ringkabelskoanslutning**	7KM4212-0BA00-2AA0	**4228065**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Expansionsmoduler			
	PROFINET för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AE02-0AA0	**4222434**
	PROFIBUS DP för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AB01-0AA0	**4222222**
	RS485 för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AM00-0AA0	**4228070**
	4DI/2DO för PAC3220 och PAC4200	7KM9200-0AB00-0AA0	**4228067**
	I(N), I(Diff), analog mätning av Noll-ledaren, jordfelsövervakning, 2 analoga ingångar (kan användas för mätning av luft- och vattentryck och temperatur), för 7KM PAC3220 och PAC4200	7KM9200-0AD00-0AA0	**4222371**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Kanaler (CO)*	*Manöverspänning (V)*	*Märkström (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Digitala veckour 7LF						
	Digitalt veckour typ Profi, programmerbar via PC med USB-adapter 7LF4941-0 (mjukvara ingår), 56 program, 2 moduler	1	230	16	7LF4521-0	1330202
		1	24 AC/DC	16	7LF4521-2	1330191
		2	230	16	7LF4522-0	1330195
		2	24 AC/DC	16	7LF4522-2	1330198
	Digitalt veckour typ Astro, (justerar på och av via longitud och latitud och följer solens upp- och nergång), programmerbar via PC med USB-adapter 7LF4941-0 (mjukvara ingår), 56 program, 2 moduler	1	230	16	7LF4531-0	1330197
		2	230	16	7LF4532-0	1330193
Tillbehör till digitala veckour						
	USB-adapter för programmering via mjukvara i PC	–	–	–	7LF4941-0	1330205
	Datanyckel. USB-adapter 7LF4941-0 behövs för att programmera denna nyckel	–	–	–	7LF4941-1	1330203

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Kontakter, färg på vippa*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Max kabelarea (mm^2)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Strömställare 5TL1						
	1NO, röd	63	230	*35*	5TL1163-1	**2115945**
		100		50	5TL1191-1	**2115951**
	1NO, grå	32		35	5TL1132-0	**2115938**
		40			5TL1140-0	**2115941**
		63			5TL1163-0	**2115943**
		80		50	5TL1180-0	**2115947**
		100			5TL1191-0	**2115949**
		125			5TL1192-0	**2115953**
	2NO, röd	63	400	35	5TL1263-1	**2115961**
		100		50	5TL1291-1	**2115966**
	2NO, grå	32		35	5TL1232-0	**2115955**
		40			5TL1240-0	**2115957**
		63			5TL1263-0	**2115959**
		80		50	5TL1280-0	**2115963**
		100			5TL1291-0	**2115965**
		125			5TL1292-0	**2115967**
	3NO, röd	63		35	5TL1363-1	**2115975**
		100		50	5TL1391-1	**2116178**
	3NO, grå	32		35	5TL1332-0	**2115968**
		40			5TL1340-0	**2115971**
		63			5TL1363-0	**2115973**
		80		50	5TL1380-0	**2115977**
		100			5TL1391-0	**2115979**
		125			5TL1392-0	**2115981**
	4NO, grå	32		35	5TL1432-0	**2115983**
		40			5TL1440-0	**2115985**
		63			5TL1463-0	**2115987**
		80		50	5TL1480-0	**2115989**
		100			5TL1491-0	**2115991**
		125			5TL1492-0	**2115993**
Strömställare 5TE8, H-0-A						
	1-polig	20A	230	6	5TE8141	**2117792**
	2-polig	20A	400	6	5TE8142	**2117793**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Kontakter*	*Märkström (A)*	*Märkspänning (V)*	*Manöver-spänning (V AC)*	*Manöver-spänning (V DC)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Impulsreläer 5TT4							
	1NO	16	250	230	–	5TT4101-0	4056500
				24		5TT4101-2	4056501
				12		5TT4101-3	4056502
	2NO		400	230		5TT4102-0	4056503
				24		5TT4102-2	4056504
				12		5TT4102-3	4056505
	1NO+1NC		250	230		5TT4105-0	4056506
				24		5TT4105-2	4056507
				12		5TT4105-3	4056508
Impulsreläer 5TT4, med testknapp On / Off (ej för hjälpkontakt)							
	1NO	16	250	230	–	5TT4121-0	4030192
	2NO		400	230		5TT4122-0	4030193
	3NO		400	230		5TT4123-0	4030194
	1NO + 1NC		250	230		5TT4125-0	4030196
Normkontaktorer 5TT50, brumfria							
	4NO	25 *2 moduler*	400	230	220	5TT5030-0	3260141
				24		5TT5030-2	3260143
	3NO+1NC			230		5TT5031-0	3260146
				24		5TT5031-2	3260147
	2NO+2NC			230		5TT5032-0	3260150
				24		5TT5032-2	3260151
	4NC			230		5TT5033-0	3260152
				24		5TT5033-2	3260153
	4NO	40 *3 moduler*		230		5TT5040-0	3260154
				24		5TT5040-2	3260155
	3NO+1NC			230		5TT5041-0	3260156
				24		5TT5041-2	3260157
	2NO+2NC			230		5TT5042-0	3260158
				24		5TT5042-2	3260159
	4NO	63 *3 moduler*		230		5TT5050-0	3260162
				24		5TT5050-2	3260163
	3NO+1NC			230		5TT5051-0	3260164
				24		5TT5051-2	3260165
	2NO+2NC			230		5TT5052-0	3260166
				24		5TT5052-2	3260167

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	Kontakter	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Manöver-spänning (V AC)	Antal moduler	Siemens artikelnummer	E-nummer
Normkontaktorer 5TT58							
	2NO	25	230	230	1	5TT5800-0	3273330
				24		5TT5800-2	3273331
	1NO+1NC			230		5TT5801-0	3273332
				24		5TT5801-2	3273333
	2NC			230		5TT5802-0	3273334
				24		5TT5802-2	3273335
	4NO		400	230	2	5TT5830-0	3273336
				24		5TT5830-2	3273338
	3NO+1NC			230		5TT5831-0	3273339
				24		5TT5831-2	3273341
	2NO+2NC			230		5TT5832-0	3273342
				24		5TT5832-2	3273343
	4NC			230		5TT5833-0	3273344
	4NO	40		230	3	5TT5840-0	3273346
				24		5TT5840-2	3273347
	4NO	63		230		5TT5850-0	3273354
				24		5TT5850-2	3273355
Tillbehör normkontaktorer, hjälpkontakter - monteras på kontaktorns högersida, max 1 st / kontaktor							
	2NO	–	230, AC-15	–	0,5	5TT5910-0	3273362
	1NO+1NC	–	230, AC-15	–	0,5	5TT5910-1	3273363

Bildexempel	Beskrivning	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tryckknappar 5TE4					
	1NO+1NC *Grå trycke* *Återfjädrande*	20	400	5TE4800	2117770
	1NO+1NC *Grå trycke* *Fast läge*			5TE4810	2117771
	2NO *Grå trycke* *Fast läge*			5TE4811	2117772
	3 NO+N *Grå trycke* *Fast läge*			5TE4812	2117773

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Antal poler*	*Färg på vred*	*AC-23 vid 400V (kW)*	*Märkström (A)*	*Frontplatta (mm)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Huvudbrytare 3LD3, för frontmontering, med vred, låsbar i 0-position, håltagning Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	48x48	3LD3150-0TK11	3134775
			11,5	32		3LD3250-0TK11	3134773
			15,0	40		3LD3350-0TK11	3134738
			22,0	63		3LD3450-0TK11	3134735
	3+N		9,0	25		3LD3150-0TL11	3134780
			11,5	32		3LD3250-0TL11	3134747
			15,0	40		3LD3350-0TL11	3134736
			22,0	63		3LD3450-0TL11	3134742
Huvudbrytare 3LD3, för bottenmontage, inkl. axel och vred, låsbar i 0-position, Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	48x48	3LD3140-0TK11	3134776
			11,5	32		3LD3240-0TK11	3134743
			15,0	40		3LD3340-0TK11	3134733
			22,0	63		3LD3440-0TK11	3134778
	3+N		9,0	25		3LD3140-0TL11	3134741
			11,5	32		3LD3240-0TL11	3134777
			15,0	40		3LD3340-0TL11	3134740
			22,0	63		3LD3440-0TL11	3134771
Huvudbrytare 3LD3, för DIN- eller skruvmontage, med vred, låsbar i 0-position, Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	–	3LD3130-0TK11	3134745
			11,5	32		3LD3230-0TK11	3134728
			15,0	40		3LD3330-0TK11	3134724
			22,0	63		3LD3430-0TK11	3134748
	3+N		9,0	25		3LD3130-0TL11	3134739
			11,5	32		3LD3230-0TL11	3134731
			15,0	40		3LD3330-0TL11	3134727
			22,0	63		3LD3430-0TL11	3134746
Tillbehör							
Bildexempel	*Typ*	*Antal poler*	*Typ av montage*	*Höger/Vänster*	*–*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
För huvudbrytare 3LD3							
	N-pol	1	Front	Vänster	–	3LD9340-0B	3134725
			Botten	Höger		3LD9340-0C	3134774
	N-plint		Front	Vänster		3LD9340-2B	3134734
			Botten	Höger		3LD9340-2C	3134744
	PE-plint		Front	Vänster		3LD9340-3B	3134726
			Botten	Höger		3LD9340-3C	3134781
	Hjälpkontakt 1NO+1NC	1	Front	Vänster		3LD9340-6B	3134749
			Botten	Höger		3LD9340-6C	3134737
	Anslutnings-skydd	3	Ovansida	–		3LD9341-0A	3134772
		1				3LD9341-2A	3134729

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Antal poler*	*Färg på vred*	*AC-23 vid 400V (kW)*	*Märkström (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Huvudbrytare 3LD2, för DIN- eller skruvmontage, med vred, låsbar i 0-position - 100/125A						
	3	Svart	37	100	3LD2730-0TK11	**3134488**
			45	125	3LD2830-0TK11	**3134497**
Huvudbrytare 3LD2, för bottenmontage med skruv, med vred, låsbar i 0-position, inkl. 3-poligt anslutningsskydd - 160A						
	3	Svart	75	160	3LD2330-0TK11	**3134793**

Tillbehör 3LD

Bildexempel	*Typ*	*Antal poler*	*Typ av montage*	*Höger/Vänster*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
För huvudbrytare 3LD27/28 - 100/125A						
	N-pol	1	Botten	Vänster	3LD9280-0C	**3147143**
	N/PE-plint		Botten	Höger	3LD9280-2C	**3147139**
	Hjälpkontakt 1NO+1NC		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5C	**3147145**
	Hjälpkontakt 1NO+1NC Guldplätterad		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5CF	**3147146**
	Anslutningsskydd	1 (4st/påse)	Ovan/Under	–	3LD9281-2A	**3147127**
För huvudbrytare 3LD23 - 160A						
	N-pol	1	Botten	Vänster	3LD9240-0C	**3147141**
	N/PE-plint		Botten	Höger	3LD9240-2C	**3147137**
	Hjälpkontakt 1NO+1NC		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5C	**3147145**
	Hjälpkontakt 1NO+1NC Guldplätterad		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5CF	**3147146**
	Anslutningsskydd	1 (4st/påse)	Ovan/Under	–	3LD9241-2A	**3147152**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Storlek*	*Märkström*	*Märkspänning (V AC/DC)*	*Driftklass*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
LV HRC Knivsäkring 3NA, med isolerade gripfanor, front- och färgindikator						
	000	10	500 / 250	gG	3NA6803	2047750
		16			3NA6805	2047751
		20			3NA6807	2047752
		25			3NA6810	2047753
		32			3NA6812	2047754
		35			3NA6814	2047755
		40			3NA6817	2047756
		50			3NA6820	2047757
		63			3NA6822	2047758
		80			3NA6824	2047759
		100			3NA6830	2047760
	00	80	500 / 250	gG	3NA6824-7	2047761
		100			3NA6830-7	2047762
		125			3NA6832	2047763
		160			3NA6836	2047764
SITOR LV HRC knivsäkring 3NE, med spänningförande gripfanor, frontindikator						
	000	16	690 / 250	gS	3NE1813-0	2047250
		20			3NE1814-0	2047252
		25			3NE1815-0	2047254
		35			3NE1803-0	2047256
		40			3NE1802-0	2047258
		50			3NE1817-0	2047260
		63			3NE1818-0	2047262
		80			3NE1820-0	2047264
	00	100			3NE1021-0	2047266
		125			3NE1022-0	2047268
	00	25	690 / 440	gR	3NE8015-1	2040182
		35			3NE8003-1	2040181
		50			3NE8017-1	2040183
		63			3NE8018-1	2040195
		80	690 / 250		3NE1020-2	2040392
		100			3NE1021-2	2040393
		125			3NE1022-2	2040391
		80	690 / 440	aR	3NE8020-1	2040184
		100			3NE8021-1	2040185
		125			3NE8022-1	2040186
		160			3NE8024-1	2040187

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Märkström (A)*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Säkringsfrånskiljare 3NP, 3-polig, monteras på monteringsplatta, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning				
	160	00	3NP1133-1CA10	3134787
	250	1	3NP1143-1DA10	3134786
	400	2	3NP1153-1DA10	3134788
	Kabelanslutning			
	100 (160)*	000	3NP1123-1CA20	3134785
	160	00	3NP1133-1CA20	3134791
Säkringsfrånskiljare 3NP, 3-polig, montage på skensystem Siemens 8US 60mm, Wöhner Classic och Rittal RiLine60, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning				
	160	00	3NP1133-1BC10	3134789
	250	1	3NP1143-1BC10	3134794
	400	2	3NP1153-1BC10	3134795
	Kabelanslutning			
	100 (160)*	000	3NP1123-1BC20	3134784
	160	00	3NP1133-1BC20	3134790
*** Tillbehör 3NP1123 (Storlek 000 - kabelsanslutning) - Anslutningsplint som möjliggör 160A för strl 000**				
		16-95mm²	3NP1923-1BD00	3134792

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Märkström*	*Storlek på LV HRC Knivsäkring*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Säkringslastbrytare 3KF - Basenhet utan vred, 3-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning							
							
	125	000/00	2	3KF2312-0LF11	3171452	3KF2312-0MF11	3171453
	160	000/00	2	3KF2316-0LF11	3171454	3KF2316-0MF11	3171455
	250	1	3	3KF3325-0LF11	3171461	3KF3325-0MF11	3171463
	400	1/2	4	3KF4340-0LF11	3171469	3KF4340-0MF11	3171471
	630	2/3	5	3KF5363-0LF11	3171474	3KF5363-0MF11	3171475
	800	2/3	5	3KF5380-0LF11	3171476	3KF5380-0MF11	3171477
	Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skena						
	32	000/00	1	3KF1303-0LB11	3171429	3KF1303-0MB11	3171431
	63	000/00	1	3KF1306-0LB11	3171433	3KF1306-0MB11	3171435
	80	000/00	1	3KF1308-0LB11	3171437	3KF1308-0MB11	3171438
	Basenhet utan vred, 4-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning						
							
	125	000/00	2	3KF2412-0LF11	3171456	3KF2412-0MF11	3171457
	160	000/00	2	3KF2416-0LF11	3171458	3KF2416-0MF11	3171459
	250	1	3	3KF3425-0LF11	3171465	3KF3425-0MF11	3171467
	400	1/2	4	3KF4440-0LF11	3171472	3KF4440-0MF11	3171473
	630	2/3	5	3KF5463-0LF11	3171478	3KF5463-0MF11	3171479
	800	2/3	5	3KF5480-0LF11	3171483	3KF5480-0MF11	3171485
	Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skena						
	32	000/00	1	3KF1403-0LB11	3171439	3KF1403-0MB11	3171447
	63	000/00	1	3KF1406-0LB11	3171448	3KF1406-0MB11	3171449
	80	000/00	1	3KF1408-0LB11	3171450	3KF1408-0MB11	3171451

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör Säkringslastbrytare 3KF				
	Frontvred, grå standardversion, kan låsas i OFF-position med 3 hänglås	1 → 3KF1	3KF9101-1AA00	3171487
		2 → 3KF2	3KF9201-1AA00	3171488
		3 → 3KF3	3KF9301-1AA00	3171489
		4 → 3KF4	3KF9401-1AA00	3171494
		5 → 3KF5	3KF9501-1AA00	3171495
	Komplett dörrmonterat grått vred, inkl. axel. Märkning "Test - 0 - 1", med toleranskompensation.	1 → 3KF1 Front: 75x75mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 45mm	8UD1171-2AF21	3171517
		2 → 3KF2 Front: 100x100mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-2AF21	3171499
		3 → 3KF3 Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-3AF21	3171503
		4 → 3KF4 Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 140mm	8UD1151-3AF21	3171507
		5 → 3KF5 Front: 100x100mm Axel: 12x12mm - 300mm lång Vred: 200mm	8UD1161-4AF21	3171509

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Märkström*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Lastbrytare 3KD - Basenhet utan vred, 3-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning						
						
	80	2 Inkl. fasbarriär	3KD2830-0NE10-0	3171131	3KD2830-0NE20-0	3171133
	100		3KD3030-0NE10-0	3171169	3KD3030-0NE20-0	3171194
	125		3KD3230-0NE10-0	3171215	3KD3230-0NE20-0	3171216
	160		3KD3430-0NE10-0	3171252	3KD3430-0NE20-0	3171253
	200		3KD3630-0NE10-0	3171272	3KD3630-0NE20-0	3171273
	250		3KD3830-0NE10-0	3171926	3KD3830-0NE20-0	3171927
	200	3	3KD3630-0PE10-0	3171274	3KD3630-0PE20-0	3171275
	250		3KD3830-0PE10-0	3171283	3KD3830-0PE20-0	3171286
	315		3KD4030-0PE10-0	3171291	3KD4030-0PE20-0	3171292
	400		3KD4230-0PE10-0	3171296	3KD4230-0PE20-0	3171297
	500		3KD4430-0PE10-0	3171930	3KD4430-0PE20-0	3171931
	500	4	3KD4430-0QE10-0	3171307	3KD4430-0QE20-0	3171309
	630		3KD4630-0QE10-0	3171367	3KD4630-0QE20-0	3171368
	800		3KD4830-0QE10-0	3171373	3KD4830-0QE20-0	3171375
	1000		3KD5030-0QE10-0	3171934	3KD5030-0QE20-0	3171935
	1000	5	3KD5030-0RE10-0	3171385	3KD5030-0RE20-0	3171391
	1250		3KD5230-0RE10-0	3171396	3KD5230-0RE20-0	3171397
	1600		3KD5430-0RE10-0	3171403	3KD5430-0RE20-0	3171404
	2000		3KD5630-0RE10-0	3171938	3KD5630-0RE20-0	3171939
	Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skena					
	16	1	3KD1630-2ME10-0	3171117	3KD1630-2ME20-0	3171119
	32		3KD2230-2ME10-0	3171122	3KD2230-2ME20-0	3171123
	63		3KD2630-2ME10-0	3171126	3KD2630-2ME20-0	3171127
	80		3KD2830-2ME10-0	3171918	3KD2830-2ME20-0	3171919
	100		3KD3030-2ME10-0	3171922	3KD3030-2ME20-0	3171923
	80	2	3KD2830-2NE10-0	3171135	3KD2830-2NE20-0	3171137
	100		3KD3030-2NE10-0	3171207	3KD3030-2NE20-0	3171208
	125		3KD3230-2NE10-0	3171217	3KD3230-2NE20-0	3171218
	160		3KD3430-2NE10-0	3171258	3KD3430-2NE20-0	3171259

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Märkström (A)*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Lastbrytare 3KD - Basenhet utan vred, 4-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning						
						
	80	2 Inkl. fasbarriär	3KD2840-0NE10-0	3171139	3KD2840-0NE20-0	3171141
	100		3KD3040-0NE10-0	3171209	3KD3040-0NE20-0	3171211
	125		3KD3240-0NE10-0	3171219	3KD3240-0NE20-0	3171241
	160		3KD3440-0NE10-0	3171268	3KD3440-0NE20-0	3171269
	200		3KD3640-0NE10-0	3171276	3KD3640-0NE20-0	3171277
	250		3KD3840-0NE10-0	3171928	3KD3840-0NE20-0	3171929
	200	3	3KD3640-0PE10-0	3171279	3KD3640-0PE20-0	3171282
	250		3KD3840-0PE10-0	3171287	3KD3840-0PE20-0	3171290
	315		3KD4040-0PE10-0	3171293	3KD4040-0PE20-0	3171295
	400		3KD4240-0PE10-0	3171299	3KD4240-0PE20-0	3171305
	500		3KD4440-0PE10-0	3171932	3KD4440-0PE20-0	3171933
	500	4	3KD4440-0QE10-0	3171361	3KD4440-0QE20-0	3171366
	630		3KD4640-0QE10-0	3171369	3KD4640-0QE20-0	3171371
	800		3KD4840-0QE10-0	3171382	3KD4840-0QE20-0	3171383
	1000		3KD5040-0QE10-0	3171936	3KD5040-0QE20-0	3171937
	1000	5	3KD5040-0RE10-0	3171393	3KD5040-0RE20-0	3171395
	1250		3KD5240-0RE10-0	3171398	3KD5240-0RE20-0	3171399
	1600		3KD5440-0RE10-0	3171405	3KD5440-0RE20-0	3171406
	2000		3KD5640-0RE10-0	3171940	3KD5640-0RE20-0	3171941
	Kabelanslutning					
	16	1	3KD1640-2ME10-0	3171120	3KD1640-2ME20-0	3171121
	32		3KD2240-2ME10-0	3171124	3KD2240-2ME20-0	3171125
	63		3KD2640-2ME10-0	3171128	3KD2640-2ME20-0	3171129
	80		3KD2840-2ME10-0	3171920	3KD2840-2ME20-0	3171921
	100		3KD3040-2ME10-0	3171924	3KD3040-2ME20-0	3171925
	80	2	3KD2840-2NE10-0	3171144	3KD2840-2NE20-0	3171168
	100		3KD3040-2NE10-0	3171213	3KD3040-2NE20-0	3171214
	125		3KD3240-2NE10-0	3171245	3KD3240-2NE20-0	3171249
	160		3KD3440-2NE10-0	3171270	3KD3440-2NE20-0	3171271

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör Lastbrytare 3KD				
	Frontvred, grå standardversion, kan låsas i OFF-position med 3 hänglås	1	3KD9101-1	3171407
		2	3KD9201-1	3171408
		3	3KD9301-1	3171416
		4	3KD9401-1	3171421
		5	3KD9501-1	3171426
	Komplett dörrmonterat grått vred, inkl. axel. Märkning "Test - 0 - 1", med toleranskompensation.* * Samma tillbehör som till 3KF	1/2 → 3KD....-.M/N Front: 75x75mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 45mm	8UD1171-2AF21	3171517
		3 → 3KD....-.P Front: 100x100mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-2AF21	3171499
		4 → 3KD....-.Q Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 140mm	8UD1151-3AF21	3171507
		5 → 3KD....-.R Front: 100x100mm Axel: 12x12mm - 300mm lång Vred: 200mm	8UD1161-4AF21	3171509
	3-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, standardversion, 6 delar* *Ej möjligt för 2 000A	2	3KD9204-6	3171413
		3	3KD9304-6	3171418
		4	3KD9404-6	3171423
		5	3KD9504-6	3171427
	3-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, kort version, 6 delar *Ej möjligt för 2 000A	2	3KD9204-7	3171414
		3	3KD9304-7	3171419
		4	3KD9404-7	3171424
	4-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, standardversion, 8 delar *Ej möjligt för 2 000A	2	3KD9204-8	3171415
		3	3KD9304-8	3171420
		4	3KD9404-8	3171425
		5	3KD9504-8	3171428
	4-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, kort version, 8 delar *Ej möjligt för 2 000A	2	3KD9204-5	3171409
		3	3KD9304-5	3171417
		4	3KD9404-5	3171422

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

Effektbrytare 3VA – ett komplett system med ett brett sortiment av tillbehör för en flexibel användning



Effektbrytare 3VA

① *Testinstrument*
② *Powerconfig mjukvara*
③ *Mätning och kommunikation*
④ *Tillbehör för montering inuti brytaren*
⑤ *Låsbara lösningar*
⑥ *Motordon*
⑦ *Manuella vred*
⑧ *Enkel access till till manualer m.m. genom QR-kod*
⑨ *Utdragskassetter*
⑩ *Plug-in*
⑪ *Stort utbud av olika typer av anslutningar och anslutningsskydd*

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Kommunikationslandskap med hela portföljen av produkter som samspelar med varandra



1) Direct connection to Modbus TCP; Modbus RTU via gateway; PROFINET and PROFIBUS are not supported.
2) Direct connection to Modbus TCP; PROFINET is not supported.

Kommunikationslandskap

Övergripande bild på hur våra SENTRON-apparater kommunicerar med varandra och andra överordnade system gällande datainsamling, parametrering och diagnostisering.

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 25kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-3EE36-0AA0	3183285
			20	14...20	320	3VA1120-3EE36-0AA0	3183429
			25	18...25	320	3VA1125-3EE36-0AA0	3183349
			32	22...32	320	3VA1132-3EE36-0AA0	3183252
			40	28...40	400	3VA1140-3EE36-0AA0	3183423
			50	35...50	500	3VA1150-3EE36-0AA0	3183475
			63	44...63	630	3VA1163-3EE36-0AA0	3183425
			80	56...80	800	3VA1180-3EE36-0AA0	3183504
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE36-0AA0	3183140
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE36-0AA0	3183170
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE36-0AA0	3183166
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-3EE32-0AA0	3183527
			20	14...20	320	3VA1120-3EE32-0AA0	3183530
			25	18...25	320	3VA1125-3EE32-0AA0	3183286
			32	22...32	320	3VA1132-3EE32-0AA0	3183314
			40	28...40	400	3VA1140-3EE32-0AA0	3183502
			50	35...50	500	3VA1150-3EE32-0AA0	3183318
			63	44...63	630	3VA1163-3EE32-0AA0	3183297
			80	56...80	800	3VA1180-3EE32-0AA0	3183379
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE32-0AA0	3183222
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE32-0AA0	3183198
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE32-0AA0	3183091
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 36kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-4EE36-0AA0	3182183
			20	14...20	320	3VA1120-4EE36-0AA0	3182125
			25	18...25	320	3VA1125-4EE36-0AA0	3182133
			32	22...32	320	3VA1132-4EE36-0AA0	3182141
			40	28...40	400	3VA1140-4EE36-0AA0	3182149
			50	35...50	500	3VA1150-4EE36-0AA0	3182157
			63	44...63	630	3VA1163-4EE36-0AA0	3182167
			80	56...80	800	3VA1180-4EE36-0AA0	3182175
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE36-0AA0	3182088
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE36-0AA0	3182102
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE36-0AA0	3182117
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-4EE32-0AA0	3183357
			20	14...20	320	3VA1120-4EE32-0AA0	3183294
			25	18...25	320	3VA1125-4EE32-0AA0	3183479
			32	22...32	320	3VA1132-4EE32-0AA0	3183342
			40	28...40	400	3VA1140-4EE32-0AA0	3183356
			50	35...50	500	3VA1150-4EE32-0AA0	3183498
			63	44...63	630	3VA1163-4EE32-0AA0	3183277
			80	56...80	800	3VA1180-4EE32-0AA0	3183336
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE32-0AA0	3183204
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE32-0AA0	3183237
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE32-0AA0	3183143

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 55kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-5EE36-0AA0	3182187
			20	14...20	320	3VA1120-5EE36-0AA0	3182129
			25	18...25	320	3VA1125-5EE36-0AA0	3182137
			32	22...32	320	3VA1132-5EE36-0AA0	3182145
			40	28...40	400	3VA1140-5EE36-0AA0	3182153
			50	35...50	500	3VA1150-5EE36-0AA0	3182161
			63	44...63	630	3VA1163-5EE36-0AA0	3182171
			80	56...80	800	3VA1180-5EE36-0AA0	3182179
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE36-0AA0	3182092
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE36-0AA0	3182106
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE36-0AA0	3182121
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-5EE32-0AA0	3183264
			20	14...20	320	3VA1120-5EE32-0AA0	3183344
			25	18...25	320	3VA1125-5EE32-0AA0	3183451
			32	22...32	320	3VA1132-5EE32-0AA0	3183431
			40	28...40	400	3VA1140-5EE32-0AA0	3183274
			50	35...50	500	3VA1150-5EE32-0AA0	3183377
			63	44...63	630	3VA1163-5EE32-0AA0	3183477
			80	56...80	800	3VA1180-5EE32-0AA0	3183403
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE32-0AA0	3183128
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE32-0AA0	3183109
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE32-0AA0	3183229
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 70kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-6EE36-0AA0	3183468
			20	14...20	320	3VA1120-6EE36-0AA0	3183275
			25	18...25	320	3VA1125-6EE36-0AA0	3183540
			32	22...32	320	3VA1132-6EE36-0AA0	3183481
			40	28...40	400	3VA1140-6EE36-0AA0	3183515
			50	35...50	500	3VA1150-6EE36-0AA0	3183398
			63	44...63	630	3VA1163-6EE36-0AA0	3183251
			80	56...80	800	3VA1180-6EE36-0AA0	3183490
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE36-0AA0	3183141
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE36-0AA0	3183149
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE36-0AA0	3183207
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EE32-0AA0	3183465
			20	14...20	320	3VA1120-6EE32-0AA0	3183301
			25	18...25	320	3VA1125-6EE32-0AA0	3183541
			32	22...32	320	3VA1132-6EE32-0AA0	3183550
			40	28...40	400	3VA1140-6EE32-0AA0	3183321
			50	35...50	500	3VA1150-6EE32-0AA0	3183505
			63	44...63	630	3VA1163-6EE32-0AA0	3183288
			80	56...80	800	3VA1180-6EE32-0AA0	3183380
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE32-0AA0	3183154
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE32-0AA0	3183189
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE32-0AA0	3183103

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 25kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-3EF36-0AA0	3183350
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF36-0AA0	3183339
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF36-0AA0	3183273
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF36-0AA0	3183446
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF36-0AA0	3183535
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF36-0AA0	3183313
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF36-0AA0	3183428
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF36-0AA0	3183281
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF36-0AA0	3183130
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF36-0AA0	3183169
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF36-0AA0	3183225
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-3EF32-0AA0	3183501
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF32-0AA0	3183384
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF32-0AA0	3183406
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF32-0AA0	3183364
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF32-0AA0	3183328
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF32-0AA0	3183492
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF32-0AA0	3183458
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF32-0AA0	3183368
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF32-0AA0	3183210
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF32-0AA0	3183194
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF32-0AA0	3183124
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 36kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-4EF36-0AA0	3182184
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF36-0AA0	3182126
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF36-0AA0	3182134
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF36-0AA0	3182142
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF36-0AA0	3182150
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF36-0AA0	3182158
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF36-0AA0	3182168
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF36-0AA0	3182176
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF36-0AA0	3182089
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF36-0AA0	3182103
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF36-0AA0	3182118
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-4EF32-0AA0	3183415
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF32-0AA0	3183472
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF32-0AA0	3183341
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF32-0AA0	3183388
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF32-0AA0	3183517
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF32-0AA0	3183291
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF32-0AA0	3183383
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF32-0AA0	3183345
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF32-0AA0	3183195
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF32-0AA0	3183221
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF32-0AA0	3183153
3VA12			160	112...160	800...1600	3VA1216-4EF32-0AA0	3183226
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-4EF32-0AA0	3182486
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-4EF32-0AA0	3182477

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 55kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-5EF36-0AA0	3182188
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF36-0AA0	3182130
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF36-0AA0	3182138
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF36-0AA0	3182146
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF36-0AA0	3182154
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF36-0AA0	3182162
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF36-0AA0	3182172
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF36-0AA0	3182180
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF36-0AA0	3182095
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF36-0AA0	3182107
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF36-0AA0	3182122
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-5EF32-0AA0	3183531
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF32-0AA0	3183548
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF32-0AA0	3183427
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF32-0AA0	3183473
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF32-0AA0	3183366
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF32-0AA0	3183397
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF32-0AA0	3183299
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF32-0AA0	3183424
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF32-0AA0	3183175
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF32-0AA0	3183173
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF32-0AA0	3183223
3VA12			160	112...160	800...1600	3VA1216-5EF32-0AA0	3183160
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-5EF32-0AA0	3182505
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-5EF32-0AA0	3182484
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 70kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-6EF36-0AA0	3183485
			20	14...20	320	3VA1120-6EF36-0AA0	3183258
			25	18...25	320	3VA1125-6EF36-0AA0	3183358
			32	22...32	320	3VA1132-6EF36-0AA0	3183445
			40	28...40	400	3VA1140-6EF36-0AA0	3183439
			50	35...50	500	3VA1150-6EF36-0AA0	3183346
			63	44...63	630	3VA1163-6EF36-0AA0	3183469
			80	56...80	800	3VA1180-6EF36-0AA0	3183544
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF36-0AA0	3183119
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF36-0AA0	3183183
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF36-0AA0	3183238
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EF32-0AA0	3183441
			20	14...20	320	3VA1120-6EF32-0AA0	3183449
			25	18...25	320	3VA1125-6EF32-0AA0	3183257
			32	22...32	320	3VA1132-6EF32-0AA0	3183260
			40	28...40	400	3VA1140-6EF32-0AA0	3183382
			50	35...50	500	3VA1150-6EF32-0AA0	3183302
			63	44...63	630	3VA1163-6EF32-0AA0	3183394
			80	56...80	800	3VA1180-6EF32-0AA0	3183389
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF32-0AA0	3183144
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF32-0AA0	3183145
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF32-0AA0	3183116
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-6EF32-0AA0	3183108
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-6EF32-0AA0	3183196
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-6EF32-0AA0	3183146

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 25kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-3EE46-0AA0	3183454
			20	14...20	320	3VA1120-3EE46-0AA0	3183513
			25	18...25	320	3VA1125-3EE46-0AA0	3183487
			32	22...32	320	3VA1132-3EE46-0AA0	3183434
			40	28...40	400	3VA1140-3EE46-0AA0	3183409
			50	35...50	500	3VA1150-3EE46-0AA0	3183396
			63	44...63	630	3VA1163-3EE46-0AA0	3183486
			80	56...80	800	3VA1180-3EE46-0AA0	3183400
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE46-0AA0	3183147
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE46-0AA0	3183155
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE46-0AA0	3183241
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-3EE42-0AA0	3183500
			20	14...20	320	3VA1120-3EE42-0AA0	3183261
			25	18...25	320	3VA1125-3EE42-0AA0	3183488
			32	22...32	320	3VA1132-3EE42-0AA0	3183256
			40	28...40	400	3VA1140-3EE42-0AA0	3183278
			50	35...50	500	3VA1150-3EE42-0AA0	3183355
			63	44...63	630	3VA1163-3EE42-0AA0	3183317
			80	56...80	800	3VA1180-3EE42-0AA0	3183437
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE42-0AA0	3183114
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE42-0AA0	3183110
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE42-0AA0	3183219
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 36kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-4EE46-0AA0	3183555
			20	14...20	320	3VA1120-4EE46-0AA0	3183499
			25	18...25	320	3VA1125-4EE46-0AA0	3183310
			32	22...32	320	3VA1132-4EE46-0AA0	3183460
			40	28...40	400	3VA1140-4EE46-0AA0	3183287
			50	35...50	500	3VA1150-4EE46-0AA0	3183293
			63	44...63	630	3VA1163-4EE46-0AA0	3183362
			80	56...80	800	3VA1180-4EE46-0AA0	3183495
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE46-0AA0	3183244
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE46-0AA0	3183133
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE46-0AA0	3183228
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-4EE42-0AA0	3183312
			20	14...20	320	3VA1120-4EE42-0AA0	3183308
			25	18...25	320	3VA1125-4EE42-0AA0	3183509
			32	22...32	320	3VA1132-4EE42-0AA0	3183376
			40	28...40	400	3VA1140-4EE42-0AA0	3183279
			50	35...50	500	3VA1150-4EE42-0AA0	3183412
			63	44...63	630	3VA1163-4EE42-0AA0	3183432
			80	56...80	800	3VA1180-4EE42-0AA0	3183319
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE42-0AA0	3183159
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE42-0AA0	3183094
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE42-0AA0	3183192

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 55kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-5EE46-0AA0	3183276
			20	14...20	320	3VA1120-5EE46-0AA0	3183320
			25	18...25	320	3VA1125-5EE46-0AA0	3183283
			32	22...32	320	3VA1132-5EE46-0AA0	3183351
			40	28...40	400	3VA1140-5EE46-0AA0	3183554
			50	35...50	500	3VA1150-5EE46-0AA0	3183250
			63	44...63	630	3VA1163-5EE46-0AA0	3183402
			80	56...80	800	3VA1180-5EE46-0AA0	3183496
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE46-0AA0	3183150
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE46-0AA0	3183235
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE46-0AA0	3183137
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-5EE42-0AA0	3183266
			20	14...20	320	3VA1120-5EE42-0AA0	3183335
			25	18...25	320	3VA1125-5EE42-0AA0	3183524
			32	22...32	320	3VA1132-5EE42-0AA0	3183404
			40	28...40	400	3VA1140-5EE42-0AA0	3183430
			50	35...50	500	3VA1150-5EE42-0AA0	3183353
			63	44...63	630	3VA1163-5EE42-0AA0	3183474
			80	56...80	800	3VA1180-5EE42-0AA0	3183493
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE42-0AA0	3183220
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE42-0AA0	3183182
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE42-0AA0	3183162
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 70kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-6EE46-0AA0	3183352
			20	14...20	320	3VA1120-6EE46-0AA0	3183269
			25	18...25	320	3VA1125-6EE46-0AA0	3183414
			32	22...32	320	3VA1132-6EE46-0AA0	3183333
			40	28...40	400	3VA1140-6EE46-0AA0	3183309
			50	35...50	500	3VA1150-6EE46-0AA0	3183455
			63	44...63	630	3VA1163-6EE46-0AA0	3183420
			80	56...80	800	3VA1180-6EE46-0AA0	3183408
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE46-0AA0	3183135
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE46-0AA0	3183236
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE46-0AA0	3183092
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EE42-0AA0	3183528
			20	14...20	320	3VA1120-6EE42-0AA0	3183371
			25	18...25	320	3VA1125-6EE42-0AA0	3183298
			32	22...32	320	3VA1132-6EE42-0AA0	3183443
			40	28...40	400	3VA1140-6EE42-0AA0	3183391
			50	35...50	500	3VA1150-6EE42-0AA0	3183416
			63	44...63	630	3VA1163-6EE42-0AA0	3183343
			80	56...80	800	3VA1180-6EE42-0AA0	3183516
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE42-0AA0	3183224
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE42-0AA0	3183197
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE42-0AA0	3183120

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 25kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-3EF46-0AA0	3183390
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF46-0AA0	3183410
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF46-0AA0	3183306
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF46-0AA0	3183510
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF46-0AA0	3183331
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF46-0AA0	3183478
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF46-0AA0	3183255
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF46-0AA0	3183372
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF46-0AA0	3183178
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF46-0AA0	3183113
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF46-0AA0	3183105
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-3EF42-0AA0	3183435
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF42-0AA0	3183418
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF42-0AA0	3183290
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF42-0AA0	3183326
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF42-0AA0	3183494
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF42-0AA0	3183543
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF42-0AA0	3183522
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF42-0AA0	3183369
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF42-0AA0	3183123
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF42-0AA0	3183212
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF42-0AA0	3183239
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 36kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-4EF46-0AA0	3182185
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF46-0AA0	3182127
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF46-0AA0	3182135
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF46-0AA0	3182143
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF46-0AA0	3182151
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF46-0AA0	3182159
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF46-0AA0	3182169
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF46-0AA0	3182177
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF46-0AA0	3182090
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF46-0AA0	3182104
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF46-0AA0	3182119
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-4EF42-0AA0	3183417
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF42-0AA0	3183422
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF42-0AA0	3183385
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF42-0AA0	3183426
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF42-0AA0	3183311
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF42-0AA0	3183476
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF42-0AA0	3183553
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF42-0AA0	3183419
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF42-0AA0	3183199
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF42-0AA0	3183093
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF42-0AA0	3183151
3VA12			160	112...160	800...1600	3VA1216-4EF42-0AA0	3183136
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-4EF42-0AA0	3182460
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-4EF42-0AA0	3182518

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 55kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-5EF46-0AA0	3182189
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF46-0AA0	3182131
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF46-0AA0	3182139
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF46-0AA0	3182147
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF46-0AA0	3182155
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF46-0AA0	3182163
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF46-0AA0	3182173
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF46-0AA0	3182181
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF46-0AA0	3182096
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF46-0AA0	3182108
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF46-0AA0	3182123
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-5EF42-0AA0	3183271
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF42-0AA0	3183536
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF42-0AA0	3183300
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF42-0AA0	3183373
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF42-0AA0	3183248
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF42-0AA0	3183327
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF42-0AA0	3183330
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF42-0AA0	3183518
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF42-0AA0	3183231
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF42-0AA0	3183142
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF42-0AA0	3183245
3VA12			160	112...160	800...1600	3VA1216-5EF42-0AA0	3183206
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-5EF42-0AA0	3182475
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-5EF42-0AA0	3182511
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 70kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
3VA11	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-6EF46-0AA0	3183467
			20	14...20	320	3VA1120-6EF46-0AA0	3183296
			25	18...25	320	3VA1125-6EF46-0AA0	3183497
			32	22...32	320	3VA1132-6EF46-0AA0	3183503
			40	28...40	400	3VA1140-6EF46-0AA0	3183442
			50	35...50	500	3VA1150-6EF46-0AA0	3183489
			63	44...63	630	3VA1163-6EF46-0AA0	3183316
			80	56...80	800	3VA1180-6EF46-0AA0	3183375
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF46-0AA0	3183184
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF46-0AA0	3183232
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF46-0AA0	3183202
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EF42-0AA0	3183405
			20	14...20	320	3VA1120-6EF42-0AA0	3183340
			25	18...25	320	3VA1125-6EF42-0AA0	3183267
			32	22...32	320	3VA1132-6EF42-0AA0	3183461
			40	28...40	400	3VA1140-6EF42-0AA0	3183347
			50	35...50	500	3VA1150-6EF42-0AA0	3183387
			63	44...63	630	3VA1163-6EF42-0AA0	3183470
			80	56...80	800	3VA1180-6EF42-0AA0	3183395
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF42-0AA0	3183111
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF42-0AA0	3183101
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF42-0AA0	3183127
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-6EF42-0AA0	3183129
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-6EF42-0AA0	3183161
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-6EF42-0AA0	3183193

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 55kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-5HL36-0AA0	**3182310**
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL36-0AA0	**3182316**
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL36-0AA0	**3182322**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL36-0AA0	**3182191**
			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL36-0AA0	**3182340**
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL36-0AA0	**3182346**
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL36-0AA0	**3182352**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL36-0AA0	**3182328**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL36-0AA0	**3182334**
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-5HL32-0AA0	**3183594**
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL32-0AA0	**3183566**
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL32-0AA0	**3183561**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL32-0AA0	**3183324**
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL32-0AA0	**3183581**
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL32-0AA0	**3183578**
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL32-0AA0	**3183571**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL32-0AA0	**3183459**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL32-0AA0	**3183304**
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-5HL32-0AA0	**3182358**
			250	100...250	375...2500	3VA2225-5HL32-0AA0	**3182364**
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-5HL32-0AA0	**3182370**
			400	160...400	600...4000	3VA2340-5HL32-0AA0	**3182376**
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-5HL32-0AA0	**3182382**
			630	250...630	945...5670	3VA2463-5HL32-0AA0	**3182390**
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-5HL32-0AA0	**3183095**
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-5HL32-0AA0	**3183090**
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-5HL32-0AA0	**3183080**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 85kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-6HL36-0AA0	**3183588**
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL36-0AA0	**3183563**
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL36-0AA0	**3183568**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL36-0AA0	**3183462**
			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL36-0AA0	**3183579**
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL36-0AA0	**3183569**
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL36-0AA0	**3183572**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL36-0AA0	**3183523**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL36-0AA0	**3183307**
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-6HL32-0AA0	**3183562**
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL32-0AA0	**3183567**
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL32-0AA0	**3183590**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL32-0AA0	**3183361**
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL32-0AA0	**3183564**
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL32-0AA0	**3183573**
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL32-0AA0	**3183560**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL32-0AA0	**3183506**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL32-0AA0	**3183329**
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-6HL32-0AA0	**3183538**
			250	100...250	375...2500	3VA2225-6HL32-0AA0	**3183421**
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-6HL32-0AA0	**3183438**
			400	160...400	600...4000	3VA2340-6HL32-0AA0	**3183450**
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-6HL32-0AA0	**3183359**
			630	250...630	945...5670	3VA2463-6HL32-0AA0	**3183365**
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-6HL32-0AA0	**3183187**
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-6HL32-0AA0	**3183132**
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-6HL32-0AA0	**3183077**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A) 1)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 55kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN36-0AA0	**3182312**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN36-0AA0	**3182318**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN36-0AA0	**3182324**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN36-0AA0	**3182306**
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN36-0AA0	**3182342**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN36-0AA0	**3182348**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN36-0AA0	**3182354**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN36-0AA0	**3182330**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN36-0AA0	**3182336**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN32-0AA0	**3183556**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN32-0AA0	**3183325**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN32-0AA0	**3183514**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN32-0AA0	**3183163**
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN32-0AA0	**3183520**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN32-0AA0	**3183507**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN32-0AA0	**3183447**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN32-0AA0	**3183106**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN32-0AA0	**3183215**
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-5HN32-0AA0	**3182360**
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-5HN32-0AA0	**3182366**
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-5HN32-0AA0	**3182372**
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-5HN32-0AA0	**3182378**
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-5HN32-0AA0	**3182384**
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-5HN32-0AA0	**3182392**
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-5HN32-0AA0	**3183084**
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-5HN32-0AA0	**3183079**
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-5HN32-0AA0	**3183066**

1) I_{sd} = 1.5...10 x I_r

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A) 1)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 85kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN36-0AA0	**3183482**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN36-0AA0	**3183249**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN36-0AA0	**3183270**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN36-0AA0	**3183121**
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN36-0AA0	**3183334**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN36-0AA0	**3183332**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN36-0AA0	**3183284**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN36-0AA0	**3183100**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN36-0AA0	**3183174**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN32-0AA0	**3183508**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN32-0AA0	**3183471**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN32-0AA0	**3183453**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN32-0AA0	**3183201**
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN32-0AA0	**3183413**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN32-0AA0	**3183452**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN32-0AA0	**3183534**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN32-0AA0	**3183098**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN32-0AA0	**3183157**
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-6HN32-0AA0	**3183139**
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-6HN32-0AA0	**3183181**
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-6HN32-0AA0	**3183176**
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-6HN32-0AA0	**3183097**
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-6HN32-0AA0	**3183118**
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-6HN32-0AA0	**3183243**
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-6HN32-0AA0	**3183078**
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-6HN32-0AA0	**3183086**
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-6HN32-0AA0	**3183071**

1) I_{sd} = 1.5...10 x I_r

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, med display och mätfunktion, 55kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och justerbart momentant kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP36-0AA0	**3182314**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP36-0AA0	**3182320**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP36-0AA0	**3182326**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP36-0AA0	**3182308**
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP36-0AA0	**3182344**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP36-0AA0	**3182350**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP36-0AA0	**3182356**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP36-0AA0	**3182332**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP36-0AA0	**3182338**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP32-0AA0	**3183323**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP32-0AA0	**3183399**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP32-0AA0	**3183280**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP32-0AA0	**3183138**
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP32-0AA0	**3183381**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP32-0AA0	**3183295**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP32-0AA0	**3183305**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP32-0AA0	**3183117**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP32-0AA0	**3183099**
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-5KP32-0AA0	**3182362**
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-5KP32-0AA0	**3182368**
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-5KP32-0AA0	**3182374**
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-5KP32-0AA0	**3182380**
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-5KP32-0AA0	**3182386**
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-5KP32-0AA0	**3182388**
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-5KP32-0AA0	**3182394**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, med display och mätfunktion, 85kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och justerbart momentant kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP36-0AA0	**3183457**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP36-0AA0	**3183511**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP36-0AA0	**3183529**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP36-0AA0	**3183167**
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP36-0AA0	**3183268**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP36-0AA0	**3183393**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP36-0AA0	**3183360**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP36-0AA0	**3183134**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP36-0AA0	**3183234**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP32-0AA0	**3183407**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP32-0AA0	**3183370**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP32-0AA0	**3183546**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP32-0AA0	**3183188**
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP32-0AA0	**3183456**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP32-0AA0	**3183337**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP32-0AA0	**3183545**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP32-0AA0	**3183158**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP32-0AA0	**3183230**
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-6KP32-0AA0	**3183148**
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-6KP32-0AA0	**3183168**
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-6KP32-0AA0	**3183227**
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-6KP32-0AA0	**3183216**
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-6KP32-0AA0	**3183218**
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-6KP32-0AA0	**3183633**
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-6KP32-0AA0	**3183165**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 55kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-5HL46-0AA0	**3182311**
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL46-0AA0	**3182317**
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL46-0AA0	**3182323**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL46-0AA0	**3182192**
			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL46-0AA0	**3182341**
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL46-0AA0	**3182347**
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL46-0AA0	**3182353**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL46-0AA0	**3182329**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL46-0AA0	**3182335**
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-5HL42-0AA0	**3183570**
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL42-0AA0	**3183574**
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL42-0AA0	**3183589**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL42-0AA0	**3183411**
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL42-0AA0	**3183559**
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL42-0AA0	**3183558**
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL42-0AA0	**3183587**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL42-0AA0	**3183363**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL42-0AA0	**3183265**
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-5HL42-0AA0	**3182359**
			250	100...250	375...2500	3VA2225-5HL42-0AA0	**3182365**
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-5HL42-0AA0	**3182371**
			400	160...400	600...4000	3VA2340-5HL42-0AA0	**3182377**
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-5HL42-0AA0	**3182383**
			630	250...630	945...5670	3VA2463-5HL42-0AA0	**3182391**
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-5HL42-0AA0	**3183156**
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-5HL42-0AA0	**3183185**
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-5HL42-0AA0	**3183087**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Antal poler*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 85kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-6HL46-0AA0	**3183557**
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL46-0AA0	**3183596**
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL46-0AA0	**3183580**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL46-0AA0	**3183247**
			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL46-0AA0	**3183583**
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL46-0AA0	**3183565**
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL46-0AA0	**3183576**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL46-0AA0	**3183526**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL46-0AA0	**3183367**
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-6HL42-0AA0	**3183577**
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL42-0AA0	**3183582**
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL42-0AA0	**3183585**
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL42-0AA0	**3183533**
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL42-0AA0	**3183593**
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL42-0AA0	**3183586**
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL42-0AA0	**3183592**
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL42-0AA0	**3183444**
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL42-0AA0	**3183484**
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-6HL42-0AA0	**3183547**
			250	100...250	375...2500	3VA2225-6HL42-0AA0	**3183254**
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-6HL42-0AA0	**3183436**
			400	160...400	600...4000	3VA2340-6HL42-0AA0	**3183551**
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-6HL42-0AA0	**3183322**
			630	250...630	945...5670	3VA2463-6HL42-0AA0	**3183338**
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-6HL42-0AA0	**3183209**
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-6HL42-0AA0	**3183107**
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-6HL42-0AA0	**3183089**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A) 1)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 55kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN46-0AA0	**3182313**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN46-0AA0	**3182319**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN46-0AA0	**3182325**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN46-0AA0	**3182307**
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN46-0AA0	**3182343**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN46-0AA0	**3182349**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN46-0AA0	**3182355**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN46-0AA0	**3182331**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN46-0AA0	**3182337**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN42-0AA0	**3183532**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN42-0AA0	**3183289**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN42-0AA0	**3183519**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN42-0AA0	**3183217**
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN42-0AA0	**3183463**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN42-0AA0	**3183542**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN42-0AA0	**3183512**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN42-0AA0	**3183214**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN42-0AA0	**3183203**
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-5HN42-0AA0	**3182361**
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-5HN42-0AA0	**3182367**
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-5HN42-0AA0	**3182373**
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-5HN42-0AA0	**3182379**
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-5HN42-0AA0	**3182385**
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-5HN42-0AA0	**3182393**
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-5HN42-0AA0	**3183075**
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-5HN42-0AA0	**3183083**
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-5HN42-0AA0	**3183064**

1) I_{sd} = 1.5...10 x I_r

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A) 1)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 85kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN46-0AA0	**3183539**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN46-0AA0	**3183253**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN46-0AA0	**3183272**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN46-0AA0	**3183171**
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN46-0AA0	**3183259**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN46-0AA0	**3183262**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN46-0AA0	**3183480**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN46-0AA0	**3183131**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN46-0AA0	**3183200**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN42-0AA0	**3183464**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN42-0AA0	**3183433**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN42-0AA0	**3183525**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN42-0AA0	**3183213**
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN42-0AA0	**3183483**
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN42-0AA0	**3183386**
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN42-0AA0	**3183315**
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN42-0AA0	**3183246**
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN42-0AA0	**3183233**
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-6HN42-0AA0	**3183208**
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-6HN42-0AA0	**3183205**
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-6HN42-0AA0	**3183191**
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-6HN42-0AA0	**3183242**
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-6HN42-0AA0	**3183125**
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-6HN42-0AA0	**3183186**
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-6HN42-0AA0	**3183076**
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-6HN42-0AA0	**3183085**
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-6HN42-0AA0	**3183063**

1) I_{sd} = 1.5...10 x I_r

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, med display och mätfunktion, 55kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och justerbart momentant kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP46-0AA0	**3182315**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP46-0AA0	**3182321**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP46-0AA0	**3182327**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP46-0AA0	**3182309**
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP46-0AA0	**3182345**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP46-0AA0	**3182351**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP46-0AA0	**3182357**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP46-0AA0	**3182333**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP46-0AA0	**3182339**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP42-0AA0	**3183537**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP42-0AA0	**3183401**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP42-0AA0	**3183292**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP42-0AA0	**3183102**
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP42-0AA0	**3183549**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP42-0AA0	**3183552**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP42-0AA0	**3183448**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP42-0AA0	**3183126**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP42-0AA0	**3183122**
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-5KP42-0AA0	**3182363**
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-5KP42-0AA0	**3182369**
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-5KP42-0AA0	**3182375**
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-5KP42-0AA0	**3182381**
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-5KP42-0AA0	**3182387**
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-5KP42-0AA0	**3182389**
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-5KP42-0AA0	**3182395**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Anslutning*	*Märkström I_n (A)*	*Överlastskydd I_r (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_{sd} (A)*	*Kortslutnings-skydd - I_i (A)*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, med display och mätfunktion, 85kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och justerbart momentant kortslutningsskydd							
3VA20 **3VA21**	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP46-0AA0	**3183491**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP46-0AA0	**3183521**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP46-0AA0	**3183263**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP46-0AA0	**3183240**
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP46-0AA0	**3183348**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP46-0AA0	**3183392**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP46-0AA0	**3183374**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP46-0AA0	**3183096**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP46-0AA0	**3183179**
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP42-0AA0	**3183354**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP42-0AA0	**3183440**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP42-0AA0	**3183303**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP42-0AA0	**3183112**
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP42-0AA0	**3183378**
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP42-0AA0	**3183466**
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP42-0AA0	**3183282**
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP42-0AA0	**3183104**
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP42-0AA0	**3183180**
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-6KP42-0AA0	**3183152**
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-6KP42-0AA0	**3183115**
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-6KP42-0AA0	**3183164**
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-6KP42-0AA0	**3183172**
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-6KP42-0AA0	**3183211**
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-6KP42-0AA0	**3183630**
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-6KP42-0AA0	**3183190**

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	***3VA15/ 3VA25*** *1000A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Frontmonterat grått vred, IP30/40								
	Standard	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK11	3182202
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK11	3182488
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK11	3182239
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK11	3182258
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0EK11	3183605
	Standard, Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK13	3182203
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK13	3183082
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK13	3182240
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK13	3182259
	Standard Dörrförregling	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK21	3183053
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK21	3183052
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK21	3183043
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK21	3183050
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0EK21	3183040
	Standard Dörrförregling Belysta lägesindikeringar *Spänningsmatning 24V DC*	✓	–	–	–		3VA9157-0EK23	3183037
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK23	3183048
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK23	3183049
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK23	3183039
Dörrmonterat grått vred, IP65								
	Standard Inkl. axel och dörrförregling Axel 300mm, 75 x 75mm (325mm för 1000A)	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK21	3182204
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK21	3182510
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK21	3182241
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK21	3182260
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0FK21	3183603
	Standard Inkl. axel och dörrförregling Axel 300mm, 75 x 75mm Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK23	3182205
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK23	3182502
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK23	3182242
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK23	3182261
	Standard Inkl. axel och dörrförregling Axel 300mm, 75 x 75mm (325mm för 1000A) Utan integrerad kompensation	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK61	3183012
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK61	3183029
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK61	3183022
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK61	3183010
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0FK61	3183028
Sidomonterat grått vred, IP65								
	Standard Inkl. axel 300mm, 75 x 75mm	✓	–	–	–	–	3VA9157-0PK11	3182208
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0PK11	3182497
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0PK11	3182245
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0PK11	3182264
	Standard Inkl. axel 300mm, 75 x 75mm Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0PK13	3182209
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0PK13	3182464
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0PK13	3182246
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0PK13	3182265

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	***3VA15/ 3VA25*** *1000A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Motordon, IP30/40								
	24...60V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0HA10	3182467
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0HA10	3182504
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0HA10	3182501
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0HA10	3182473
	110...230V AC 110...250V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0HA20	3182516
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0HA20	3182457
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0HA20	3182479
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0HA20	3182520
Tillbehör vred								
	Förlängningsaxel för dörr- och sidmontering, även till och 3RV. 300mm, 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2WA00	3182304
	Förlängningsaxel för dörrmontering, 325mm, 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4WA00	3183610
	Axeladapter vid förlängd axel för dörr- och sidmontering, 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2DA00	3182301
	Axeladapter vid förlängd axel för dörrmonterat vred, 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4DA00	3183625
	Dörrkoppling för axel Även tillbehör till 3VM, 3KX, 3RV 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2HA00	3182303
	Dörrkoppling för axel 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4HA00	3183629

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Egenskaper*	*Storlek*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör effektbrytare 3VA					
	Hjälpkontakt	Hög växlingskapacitet	2 slottar	3VA9988-0AA11	3183613
		Kompakt	1 slot	3VA9988-0AA12	3182287
	Signalkontakt för utlöst brytare	Hög växlingskapacitet	2 slottar	3VA9988-0AB11	3183612
		Kompakt	1 slot	3VA9988-0AB12	3182289
	Underspänningsutlösare	24V DC	3 slottar	3VA9908-0BB11	3182270
		125-127V DC		3VA9908-0BB14	3183628
		208...230V AC, 50/60Hz		3VA9908-0BB25	3182273
		380...400V AC, 50/60Hz		3VA9908-0BB26	3182274
	Shuntutlösare	24V AC, 50/60Hz 24...30V DC	3 slottar	3VA9988-0BL30	3182292
		110...127V AC, 50/60Hz 110...127V DC		3VA9988-0BL32	3182293
		208...277V AC, 50/60Hz 220...250V DC		3VA9988-0BL33	3182294
Tillbehör för effektbrytare 3VA - Adapter för anslutning av hjälpkontakt för montering i plug-in och utdragskassetter					
	Utdragskassetter	–	–	3VA9987-0KD80	3182275
	Plug-in	–	–	3VA9987-0KP80	3183032
Tillbehör för effektbrytare 3VA1 - Adapter för DIN-montage					
	3- och 4-polig - 3VA10/11	–	100/160A	3VA9187-0SH10	3183081
Tillbehör för effektbrytare 3VA1 - Låsdon för vippa					
	3VA10/11/12	–	100/160/250A	3VA9088-0LB10	3182396
	3VA13/14 3VA20/21/22/23/24	–	400/630A 100/160/250/ 400/630A	3VA9388-0LB10	3182255

SENTRON Lågspänningsapparater

Bildexempel	*Beskrivning*	***3VA1*** *100A* *160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A* *160A* *250A*	***3VA1/*** ***3VA2*** *400A* *630A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Komplett kit för montering med plug-in sockel							
	3-polig	✓	–	–	–	3VA9113-0KP00	3182098
		–	✓	–	–	3VA9213-0KP00	3182508
		–	–	✓	–	3VA9123-0KP00	3182193
		–	–	–	✓	3VA9323-0KP00	3183609
	4-polig	✓	–	–	–	3VA9114-0KP00	3182166
		–	✓	–	–	3VA9214-0KP00	3182462
		–	–	✓	–	3VA9124-0KP00	3182194
		–	–	–	✓	3VA9324-0KP00	3183608

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Innehåll*	*3VA11*	*3VA12*	*3VA20 3VA21*	*3VA22*	*3VA23*	*3VA24*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör effektbrytare 3VA - Jordfelsbrytare, typ A									
	RCD310 **- 4-polig** - justerbar märkfelström 0.3...5A - instantaneous - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-0RS10	3182472
	RCD510 **- 3-polig** - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3 000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9113-0RS20	3183055
		–	✓	–	–	–	–	3VA9213-0RS20	3183072
	RCD510 **- 4-polig** - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3 000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-0RS20	3182494
		–	✓	–	–	–	–	3VA9214-0RS20	3182463
	RCD820 **- 3-polig** - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	✓	–	–	–	3VA9123-0RL30	3183070
		–	–	–	✓	–	–	3VA9223-0RL30	3183065
		–	–	–	–	✓	–	3VA9323-0RL30	3183068
		–	–	–	–	–	✓	3VA9423-0RL30	3183074
	RCD820 **- 4-polig** - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	✓	–	–	–	3VA9124-0RL30	3183069
		–	–	–	✓	–	–	3VA9224-0RL30	3183062
		–	–	–	–	✓	–	3VA9324-0RL30	3183067
		–	–	–	–	–	✓	3VA9424-0RL30	3183060
Tillbehör effektbrytare 3VA - Jordfelsbrytare, typ B eller B+									
	RCD520B **- 3-polig** - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 127-690V AC - 50/60Hz	✓	–	–	–	–	–	3VA9113-0RL21	3183635
	RCD520B **- 4-polig** - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 127-690V AC - 50/60Hz	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-0RL21	3183637

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Kommunikation effektbrytare 3VA2			
	Kommunikationsmodul/dataserver COM800, klarar att ansluta upp till 8st 3VA2 via 3VA-kabel, ethernet 10/100 Mbit/s interface	3VA9987-0TA10	3182276
	Kommunikationsmodul/dataserver COM100, klarar att ansluta 1st 3VA2 via 3VA-kabel, ethernet 10/100 Mbit/s interface	3VA9987-0TA20	3182277
	Kommunikationsmodul COM060, kommunicerar med COM800/COM100, ansluts till **3VA20/21/22**	3VA9187-0TB10	3182214
	Kommunikationsmodul COM060, kommunicerar med COM800/COM100, ansluts till **3VA23/24/25**	3VA9387-0TB10	3182254
Expansionsmoduler			
	PROFINET för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AE02-0AA0	4222434
	PROFIBUS DP för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AB01-0AA0	4222222
	RS 485 för PAC3220, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AM00-0AA0	4228070

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Tillbehör kommunikation för effektbrytare 3VA2			
	0,4m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC10	3182278
	1m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC20	3182279
	2m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC30	3182280
	Display DSP800 för anslutning till COM800/COM100, klarar att visa mätvärden/status/parametrar för upp till 8st 3VA2 via 3VA-kabel eller Ethernet	3VA9987-0TD10	3182282
	Extern funktionsbox EFB300 för anslutning till ETU på 3VA2, inkl. 1,5m anslutningskabel, 1 digital ingång och 4 digitala utgångar, S0 interface	3VA9987-0UA10	3183611
	1,5m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300	3VA9987-0UB10	3183073
	3m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300	3VA9987-0UB20	3183061
	3m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300, tillbehör till effektbrytare 3VA2 med jordfelsbrytare	3VA9987-0UB30	3183088

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

← Tillbaka till innehållsförteckning

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Innehåll*	*Anslutning Cu/Al (mm^2)*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	***3VA15/ 3VA25*** *1000A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Runda kabelklämmor för kabel som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)									
	- **3st** kabelklämmor	1.5...95	✓	–	–	–	–	3VA9113-0JB11	3182404
		35...185	–	✓	–	–	–	3VA9253-0JB12	3182489
		1.5...50	–	–	✓	–	–	3VA9103-0JB11	3182397
		16...185	–	–	✓	–	–	3VA9263-0JB12	3182233
		50...300	–	–	–	✓1)	–	3VA9383-0JB13	3182252
	- **3st** kabelklämmor med plats för 2 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...300	–	–	–	–	✓	3VA9503-0JB23	3183591
	- **3st** kabelklämmor med plats för 3 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...185	–	–	–	–	✓	3VA9503-0JB32	3183595
	- **4st** kabelklämmor	1.5...95	✓	–	–	–	–	3VA9114-0JB11	3182115
		35...185	–	✓	–	–	–	3VA9254-0JB12	3182491
		1.5...50	–	–	✓	–	–	3VA9104-0JB11	3182398
		16...185	–	–	✓	–	–	3VA9264-0JB12	3182236
		50...300	–	–	–	✓ 1)	–	3VA9384-0JB13	3182253
	- **4st** kabelklämmor med plats för 2 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...300	–	–	–	–	✓	3VA9504-0JB23	3183575
	- **4st** kabelklämmor med plats för 3 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...185	–	–	–	–	✓	3VA9504-0JB32	3183584
Platta bakre kabelklämmor som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)									
	- **3st** kabelklämmor, 2 långa och 1 kort	–	✓	–	–	–	–	3VA9113-0QE00	3182099
		–	–	✓	–	–	–	3VA9213-0QE00	3182506
		–	–	–	✓	–	–	3VA9203-0QE00	3182215
		–	–	–	–	✓	–	3VA9403-0QE00	3183604
	- **4st** kabelklämmor, 2 långa och 2 korta	–	✓	–	–	–	–	3VA9114-0QE00	3182509
		–	–	✓	–	–	–	3VA9214-0QE00	3182513
		–	–	–	✓	–	–	3VA9204-0QE00	3182216
		–	–	–	–	✓	–	3VA9404-0QE00	3183602

1) Endast godkänd för max märkström 400A

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Innehåll*	*Kabelsko maxbredd (mm)*	*Kabelsko max tjocklek (mm)*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	***3VA15/ 3VA25*** *1000A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Kit med kabelskoanslutning som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)										
	- **3st** kabelsko-klämmor	17	6.5	✓	–	–	–	–	3VA9113-0QA00	3183621
		25	8	–	✓	–	–	–	3VA9213-0QA00	3183617
		25	8	–	–	✓	–	–	3VA9203-0QA00	3183623
		35	10	–	–	–	✓	–	3VA9403-0QA00	3183624
	- **3st** kabelsko-klämmor - anslutningsskydd	50	28	–	–	–	–	✓	3VA9603-0QA00	3183626
	- **4st** kabelsko-klämmor	17	6.5	✓	–	–	–	–	3VA9114-0QA00	3183620
		25	8	–	✓	–	–	–	3VA9214-0QA00	3183622
		25	8	–	–	✓	–	–	3VA9204-0QA00	3183619
		35	10	–	–	–	✓	–	3VA9404-0QA00	3183618
	- **4st** kabelsko-klämmor - anslutningsskydd	50	28	–	–	–	–	✓	3VA9604-0QA00	3183627
Bredare anslutningsskenor som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)										
	- **3st** skenor för frontmatning, - **2st** skiljeväggar, - Anslutningsbredd: 100/160A: 35mm 250A: 45mm 400/630: 70mm	30	8	✓	–	–	–	–	3VA9153-0QC00	3182197
		35	10	–	✓	–	–	–	3VA9253-0QC00	3183599
		35	10	–	–	✓	–	–	3VA9263-0QC00	3182235
		60	12.5	–	–	–	✓	–	3VA9483-0QC00	3183600
	- **4st** skenor för frontmatning, - **3st** skiljeväggar, - Anslutningsbredd: 100/160A: 35mm 250A: 45mm 400/630: 70mm	30	8	✓	–	–	–	–	3VA9154-0QC00	3182514
		35	10	–	✓	–	–	–	3VA9254-0QC00	3182461
		35	10	–	–	✓	–	–	3VA9264-0QC00	3182238
		60	12.5	–	–	–	✓	–	3VA9484-0QC00	3183598

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Innehåll*	*Anslutning Cu/Al (mm^2)*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Runda stora kabelklämmor för kabel som passar effektbrytare 3VA för *fast installation*								
	- **3st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9113-0JJ12	3182087
		50...240	–	✓	–	–	3VA9213-0JJ13	3182493
		50...240	–	–	✓	–	3VA9223-0JJ13	3182228
	- **4st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9114-0JJ12	3182165
		50...240	–	✓	–	–	3VA9214-0JJ13	3182482
		50...240	–	–	✓	–	3VA9224-0JJ13	3182231
Runda kabelklämmor för 2st kablar som passar effektbrytare 3VA för *fast installation*								
	- **3st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	2x25...2x150	–	✓	–	–	3VA9213-0JJ22	3182500
		50...240	–	–	✓	–	3VA9223-0JJ22	3182229
		50...240	–	–	–	✓	3VA9403-0JJ23	3182256
	- **4st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	–	✓	–	–	3VA9214-0JJ22	3182454
		50...240	–	–	✓	–	3VA9224-0JJ22	3182232
		50...240	–	–	–	✓	3VA9404-0JJ23	3182257
Runda kabelklämmor för 6st kablar som passar effektbrytare 3VA för *fast installation*								
	- **3st** kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9113-0JF60	3182086
			–	✓	–	–	3VA9213-0JF60	3182490
			–	–	✓	–	3VA9223-0JF60	3182227
			–	–	–	✓	3VA9303-0JF60	3183041
	- **4st** kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9114-0JF60	3182116
			–	✓	–	–	3VA9214-0JF60	3182455
			–	–	✓	–	3VA9224-0JF60	3182230
			–	–	–	✓	3VA9304-0JF60	3183046

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Anslutningsskydd som passar effektbrytare 3VA för *fast installation*							
	3-poligt	✓	–	–	–	3VA9111-0WD30	3182399
		–	✓	–	–	3VA9211-0WD30	3183614
		–	–	✓	–	3VA9221-0WD30	3182217
		–	–	–	✓	3VA9481-0WD30	3183615
	4-poligt	✓	–	–	–	3VA9111-0WD40	3182524
		–	✓	–	–	3VA9211-0WD40	3182471
		–	–	✓	–	3VA9221-0WD40	3182218
		–	–	–	✓	3VA9481-0WD40	3183616
	3-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WF30	3182400
		–	✓	–	–	3VA9211-0WF30	3182465
		–	–	✓	–	3VA9221-0WF30	3182219
		–	–	–	✓	3VA9481-0WF30	3183601
	4-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WF40	3182469
		–	✓	–	–	3VA9211-0WF40	3182459
		–	–	✓	–	3VA9221-0WF40	3182220
		–	–	–	✓	3VA9481-0WF40	3183597
	3-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WG30	3182401
		–	✓	–	–	3VA9211-0WG30	3182507
		–	–	✓	–	3VA9221-0WG30	3182221
		–	–	–	✓	3VA9401-0WG30	3183606
	4-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WG40	3182481
		–	✓	–	–	3VA9211-0WG40	3182492
		–	–	✓	–	3VA9221-0WG40	3182222
		–	–	–	✓	3VA9401-0WG40	3183607

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Innehåll*	Anslutning Cu/Al (mm^2)	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Runda stora kabelklämmor för kabel som passar effektbrytare 3VA för *plug-in och utdragskassetter*								
	- **3st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9153-0JC12	3183027
		50...240	–	✓	–	–	3VA9253-0JC13	3183025
		50...240	–	–	✓	–	3VA9263-0JC13	3183031
	- **4st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9154-0JC12	3183023
		50...240	–	✓	–	–	3VA9254-0JC13	3183011
		50...240	–	–	✓	–	3VA9264-0JC13	3183015
Runda kabelklämmor för 2st kablar som passar effektbrytare 3VA för *plug-in och utdragskassetter*								
	- **3st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	2x25...2x150	–	✓	–	–	3VA9253-0JC22	3183024
		50...240	–	–	✓	–	3VA9263-0JC22	3183035
		50...240	–	–	–	✓	3VA9483-0JC23	3183014
	- **4st** kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	–	✓	–	–	3VA9254-0JC22	3183021
		50...240	–	–	✓	–	3VA9264-0JC22	3183009
		50...240	–	–	–	✓	3VA9484-0JC23	3183013
Runda kabelklämmor för 6st kablar som passar effektbrytare 3VA för *plug-in och utdragskassetter*								
	- **3st** kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9153-0JF60	3183631
			–	✓	–	–	3VA9253-0JF60	3183047
			–	–	✓	–	3VA9263-0JF60	3183056
			–	–	–	✓	3VA9383-0JF60	3183036
	- **4st** kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9154-0JF60	3183632
			–	✓	–	–	3VA9254-0JF60	3183044
			–	–	✓	–	3VA9264-0JF60	3183038
			–	–	–	✓	3VA9384-0JF60	3183045

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

SENTRON Lågspänningsprodukter

Bildexempel	*Beskrivning*	***3VA1*** *100A 160A*	***3VA1*** *250A*	***3VA2*** *100A 160A 250A*	***3VA1/ 3VA2*** *400A 630A*	*Siemens artikelnummer*	*E-nummer*
Anslutningsskydd som passar effektbrytare 3VA för *plug-in och utdragskassetter*							
	3-poligt	✓	–	–	–	3VA9153-0KB03	3182195
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB03	3182456
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB03	3182212
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB03	3182250
	4-poligt	✓	–	–	–	3VA9154-0KB03	3182198
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB03	3182499
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB03	3182213
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB03	3182251
	3-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9153-0KB04	3183030
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB04	3183026
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB04	3183019
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB04	3183018
	4-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9154-0KB04	3183016
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB04	3183020
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB04	3183008
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB04	3183017
	3-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9153-0KB05	3183042
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB05	3183033
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB05	3183034
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB05	3183057
	4-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9154-0KB05	3183054
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB05	3183059
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB05	3183058
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB05	3183051

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
siemens.se/sentron

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

The information provided in this catalogue contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract. Availability and technical specifications are subject to change without notice.

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

Subject to change without prior notice.
Article No. SIEP-C90077-00-5300
Printed in Sweden.

© Siemens AB 2022.