SIEMENS

Engenhosidade para a vida

SIRIUS ACT – Guia de seleção

Performance em ação - Comando e sinalização

www.siemens.com.br/sirius

SIRIUS ACT - comando e sinalização

A partir de agora com interface de comunicação.

SIRIUS ACT - botões e sinalizadores modernos e com alta performance

Na linha SRIUS ACT, é possivel escolher entre quatro tipos de modelos / desing de botões:

Plástico, plastico com frontal metálico, todo metalico ou metálico fosco.

Design modular

É possivel adquirir separadamente o FRONTAL, o BASE DE FIXAÇÃO e os módulos de CONTATOS/ LED.

A liberdade de combinar os produtos, garante maxima flexibilidade, assim como armazenamento individual, conforme necessidade.

Unidades completas

Você escolhe apenas um único código para adquirir um botão completo.

Assim é possivel economizar tempo e esforços.

Na linha SIRIUS ACT também é possivel criar componentes com suas configurações personalizadas (travas especiais, botoeiras especiais, imagens e textos no frontal do botão) usando o configurador:

siemens.com/sirius-act/configurator

SIRIUS ACT com PROFINET

Qualquer botão e sinalizador da linha SIRIUS ACT pode se tornar um dispositivo com comunicação. A instalação e montagem é bem simples. É necessário apenas encaixar os módulos PROFINET as bases de fixação dos botões, sem a necessidade de nenhuma ferramente especial, somente uma chave de fenda.

O sistema:

- Sempre instalar 1 módulo de interface (MI) para conexão com o sistema
- Até 20 módulos de expansão (ME) podem ser instalados por cada módulo de interface (MI)
- Distância entre cada módulo de expansão (ME) ≤ 1m
- Comprimento total do sistema ≤ 10 m

Módulos de Interface (MI)			
	Módulo de interface padrão, 24 VCC	Conexão parafuso	3SU1400-1LK10-1AA1
		Conexão a mola	3SU1400-1LK10-3AA1
	Módulo de interface segurança, 24 VCC - Incl. módulo de memória	Conexão parafuso	3SU1400-1LL10-1BA1
		Conexão a mola	3SU1400-1LL10-3BA1
Módulos de expansão (ME)			
	2 contatos		3SU1400-1MA10-1BA1
	2 contatos e mais 1 LED	vermelho	3SU1401-1MC20-1CA1
		amarelo	3SU1401-1MC30-1CA1
		verde	3SU1401-1MC40-1CA1
		azul	3SU1401-1MC50-1CA1
		branco	3SU1401-1MC60-1CA1
		âmbar	3SU1401-1MC00-1CA1
	LED	vermelho	3SU1401-1ME20-1DA1
		amarelo	3SU1401-1ME30-1DA1
		verde	3SU1401-1ME40-1DA1
		azul	3SU1401-1ME50-1DA1
		branco	3SU1401-1ME60-1DA1
		âmbar	3SU1401-1ME00-1DA1
	LEDs que podem ser plugados no módulo de interface	vermelho	3SU1401-3BA20-5AA0
		amarelo	3SU1401-3BA30-5AA0
		verde	3SU1401-3BA40-5AA0
		azul	3SU1401-3BA50-5AA0
		branco	3SU1401-3BA60-5AA0
		âmbar	SU1401-3BA00-5AA0
Acessório			
	Módulo de memória para troca rápida		3RK3931-0AA00
	Flat cable, 7 cores, grid 1,27mm, diâmetro 0,081 mm²	5 m	3SU1900-0KQ80-0AA0
		10 m	3SU1900-0KP80-0AA0

SIRIUS ACT com Profinet

Botões SIRIUS ACT

	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 30 mm
Frontal porta USB, USB3.0, capa protetora, IP65				
	3SU1900-0GA10-0AA0	3SU1930-0GA80-0AA0	3SU1950-0GA80-0AA0	3SU1960-0GA80-0AA0
Frontal conexão RJ45, Cat. 6, capa protetora,IP65				
	3SU1900-0GB10-0AA0	3SU1930-0GB80-0AA0	3SU1950-0GB80-0AA0	3SU1960-0GB80-0AA0
Frontal botão de parada, impulso				
	Pode ser travado pressionando e girando para direita, gira para esquerda para destravar			
●	3SU1000-0HC10-0AA0	-	-	-
●	3SU1000-0HC20-0AA0	-	-	-
Interruptor com 2 posições				
	Com retenção			
●	3SU1000-3EA10-0AA0	3SU1030-3EA10-0AA0	3SU1050-3EA10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
	Contato de impulso (momentâneo), reset para cima			
●	3SU1000-3EC10-0AA0	3SU1030-3EC10-0AA0	3SU1050-3EC10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1

Unidades completas (sem a necessidade de acessórios)

Joystick, contatos impulso/retenção, com ou sem travamento mecânico, conexão parafuso

	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm
Contato de impulso (Momentâneo), sem intertravamento			
2 posições vertical	3SU1100-7AD10-1NA0	3SU1130-7AD10-1NA0	3SU1150-7AD88-1NA0
4 posições horizontal/vertical	3SU1100-7AF10-1QA0	3SU1130-7AF10-1QA0	3SU1150-7AF88-1QA0
Contato de impulso (momentâneo), com intertravamento			
2 posições vertical	3SU1100-7BD10-1NA0	3SU1130-7BD10-1NA0	3SU1150-7BD88-1NA0
4 posições horizontal/vertical	3SU1100-7BF10-1QA0	3SU1130-7BF10-1QA0	3SU1150-7BF88-1QA0
Com retenção, sem intertravamento mecânico			
2 posições vertical	3SU1100-7AB10-1NA0	3SU1130-7AB10-1NA0	3SU1150-7AB88-1NA0
4 posições horizontal/vertical	3SU1100-7AE10-1QA0	3SU1130-7AE10-1QA0	3SU1150-7AE88-1QA0
Com retenção, com intertravamento mecânico			
2 posições vertical	3SU1100-7BB10-1NA0	3SU1130-7BB10-1NA0	3SU1150-7BB88-1NA0
4 posições horizontal/vertical	3SU1100-7BE10-1QA0	3SU1130-7BE10-1QA0	3SU1150-7BE88-1QA0

Unidades compactas (sem a necessidade de acessórios)

Sinalizador acustico, preto,IP40,Ø 22mm

		Plástico	Metálico
Tom contÍnuo 2,4kHz,95dB, conexão parafuso	24 V CC/CA	3SU1200-6KB10-1AA0	3SU1250-6KB10-1AA0
	230 CA	3SU1200-6KF10-1AA0	3SU1250-6KF10-1AA0

Sinaleiro multicor, redondo claro com LED vermelho/verde/amarelo, conexão parafuso,Ø22mm

	Plástico	Metálico
6–24 V CC/CA	3SU1201-6AG24-1AA0	3SU1251-6AG24-1AA0
230 CA	3SU1201-6AF24-1AA0	3SU1251-6AF24-1AA0

Potenciômetros - instalação nunca foi tão fácil

			Plástico	Metálico
Acessórios: etiquetas				
com escala 0-10	3SU1900-0BG16-0SA0	1 k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0	3SU1250-2PQ10-1AA0
com simbolo de energizar	3SU1900-0BG16-0RU0	4.7 k Ohm	3SU1200-2PR10-1AA0	3SU1250-2PR10-1AA0
sem inscrição, etiqueta preta	3SU1900-0BG16-0AA0	10 k Ohm	3SU1200-2PS10-1AA0	3SU1250-2PS10-1AA0

Sensores

O interruptor atua por um simples contato com a mão (sem aplicação de pressão). Tensão de operação 24V CC, plástico preto, 1 NA, 0NF, impulso, com base de fixação	**Conector para sensor** (acessório essencial)	**Proteção para sensor** (acessório opcional)
3SU1200-1SK10-2SA0	3SU1900-0KL10-0AA0	3SU1900-0EC10-0AA0

Capa de proteção, transparente

	Silicone	Silicone free
Para botões, chato	3SU1900-0DB70-0AA0	3SU1900-0ED70-0AA0
Para botões, saliente	3SU1900-0DC70-0AA0	3SU1900-0EE70-0AA0
Para comutadora, manopla curta	3SU1900-0DD70-0AA0	3SU1900-0EF70-0AA0
Para botões cogumelo impulso, 40mm	3SU1900-0DE70-0AA0	3SU1900-0EG70-0AA0
Para botões de emergencia impulso, 40mm	3SU1900-0DF70-0AA0	–
Para botões comando duplo, chato	3SU1900-0DG70-0AA0	–
Para botões de comando duplo, saliente	3SU1900-0DH70-0AA0	3SU1900-0EK70-0AA0

Desing modular (4 linhas)

Versão	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 30 mm
Frontal botão				
Com retenção, pressionar para destravar				
●	3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1030-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0	3SU1060-0JA10-0AA0
●	3SU1000-0AA20-0AA0	3SU1030-0AA20-0AA0	3SU1050-0AA20-0AA0	3SU1060-0JA20-0AA0
●	3SU1000-0AA30-0AA0	3SU1030-0AA30-0AA0	3SU1050-0AA30-0AA0	3SU1060-0JA30-0AA0
●	3SU1000-0AA40-0AA0	3SU1030-0AA40-0AA0	3SU1050-0AA40-0AA0	3SU1060-0JA40-0AA0
●	3SU1000-0AA50-0AA0	3SU1030-0AA50-0AA0	3SU1050-0AA50-0AA0	3SU1060-0JA50-0AA0
○	3SU1000-0AA60-0AA0	3SU1030-0AA60-0AA0	3SU1050-0AA60-0AA0	3SU1060-0JA60-0AA0
Contato de impulso (Momentâneo)				
●	3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1030-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3SU1060-0JB10-0AA0
●	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3SU1060-0JB20-0AA0
●	3SU1000-0AB30-0AA0	3SU1030-0AB30-0AA0	3SU1050-0AB30-0AA0	3SU1060-0JB30-0AA0
●	3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1030-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3SU1060-0JB40-0AA0
●	3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1030-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3SU1060-0JB50-0AA0
○	3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1030-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3SU1060-0JB60-0AA0
∅	3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1030-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
Contato de impulso (Momentâneo), com simbolo "0"				
●	3SU1000-0AB10-0AD0	3SU1030-0AB10-0AD0	3SU1050-0AB10-0AD0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-0AB20-0AD0	3SU1030-0AB20-0AD0	3SU1050-0AB20-0AD0	
Contato de impulso (Momentâneo), com simbolo "I"				
●	3SU1000-0AB40-0AC0	3SU1030-0AB40-0AC0	3SU1050-0AB40-0AC0	*Adaptador + Frontal 3SU1
○	3SU1000-0AB60-0AC0	3SU1030-0AB60-0AC0	3SU1050-0AB60-0AC0	
Frontal botão saliente				
Contato de impulso (momentâneo)				
●	3SU1000-0BB10-0AA0	3SU1030-0BB10-0AA0	3SU1050-0BB10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-0BB20-0AA0	3SU1030-0BB20-0AA0	3SU1050-0BB20-0AA0	
●	3SU1000-0BB30-0AA0	3SU1030-0BB30-0AA0	3SU1050-0BB30-0AA0	
●	3SU1000-0BB40-0AA0	3SU1030-0BB40-0AA0	3SU1050-0BB40-0AA0	
●	3SU1000-0BB50-0AA0	3SU1030-0BB50-0AA0	3SU1050-0BB50-0AA0	
○	3SU1000-0BB60-0AA0	3SU1030-0BB60-0AA0	3SU1050-0BB60-0AA0	
Frontal botão, iluminado				
Contato de impulso (momentâneo)				
●	3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1031-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3SU1061-0JB20-0AA0
●	3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1031-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3SU1061-0JB30-0AA0
●	3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1031-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3SU1061-0JB40-0AA0
●	3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1031-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3SU1061-0JB50-0AA0
○	3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1031-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
∅	3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1031-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3SU1061-0JB70-0AA0
Com retenção, pressionar para destravar				
●	3SU1001-0AA20-0AA0	3SU1031-0AA20-0AA0	3SU1051-0AA20-0AA0	3SU1061-0JA20-0AA0
●	3SU1001-0AA30-0AA0	3SU1031-0AA30-0AA0	3SU1051-0AA30-0AA0	3SU1061-0JA30-0AA0
●	3SU1001-0AA40-0AA0	3SU1031-0AA40-0AA0	3SU1051-0AA40-0AA0	3SU1061-0JA40-0AA0
●	3SU1001-0AA50-0AA0	3SU1031-0AA50-0AA0	3SU1051-0AA50-0AA0	3SU1061-0JA50-0AA0
○	3SU1001-0AA60-0AA0	3SU1031-0AA60-0AA0	3SU1051-0AA60-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
∅	3SU1001-0AA70-0AA0	3SU1031-0AA70-0AA0	3SU1051-0AA70-0AA0	3SU1061-0JA70-0AA0
Frontal botão iluminado saliente				
Contato de impulso (momentâneo)				
●	3SU1001-0BB20-0AA0	3SU1031-0BB20-0AA0	3SU1051-0BB20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1001-0BB30-0AA0	3SU1031-0BB30-0AA0	3SU1051-0BB30-0AA0	
●	3SU1001-0BB40-0AA0	3SU1031-0BB40-0AA0	3SU1051-0BB40-0AA0	
●	3SU1001-0BB50-0AA0	3SU1031-0BB50-0AA0	3SU1051-0BB50-0AA0	
∅	3SU1001-0BB70-0AA0	3SU1031-0BB70-0AA0	3SU1051-0BB70-0AA0	
Frontal botão de comando duplo				
Contato de impulso (Momentâneo), com simbolos "I" / "O"				
● ●	3SU1000-3AB42-0AK0	3SU1030-3AB42-0AK0	3SU1050-3AB42-0AK0	–
○ ●	3SU1000-3AB61-0AK0	3SU1030-3AB61-0AK0	3SU1050-3AB61-0AK0	–
Frontal botão de comando duplo iluminado				
Contato de impulso (momentâneo), com simbolos "I" / "O"				
● ●	3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1031-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0	–
○ ●	3SU1001-3AB61-0AK0	3SU1031-3AB61-0AK0	3SU1051-3AB61-0AK0	–

Versão	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 30 mm
Frontal sinalizador, lente lisa				
●	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0	3SU1061-0JD20-0AA0
●	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0	3SU1061-0JD30-0AA0
●	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0	3SU1061-0JD40-0AA0
●	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0	3SU1061-0JD50-0AA0
○	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
∅	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0	3SU1061-0JD70-0AA0
Frontal botão cogumelo, Ø 30mm, 2 posições				
Contato de impulso (momentâneo)				
●	3SU1000-1AD10-0AA0	3SU1030-1AD10-0AA0	3SU1050-1AD10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	
Com retenção, puxar para destravar				
●	3SU1000-1AA10-0AA0	3SU1030-1AA10-0AA0	3SU1050-1AA10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-1AA20-0AA0	3SU1030-1AA20-0AA0	3SU1050-1AA20-0AA0	
Frontal botão cogumelo, Ø 40mm, 2 posições				
Contato de impulso (momentâneo)				
●	3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1030-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-1BD20-0AA0	3SU1030-1BD20-0AA0	3SU1050-1BD20-0AA0	
Com retenção, puxar para destravar				
●	3SU1000-1BA10-0AA0	3SU1030-1BA10-0AA0	3SU1050-1BA10-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1030-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	
Com retenção, puxar para destravar, com simbolo "0"				
●	3SU1000-1BA20-0AD0	3SU1030-1BA20-0AD0	–	*Adaptador + Frontal 3SU1
Frontal botão de emergência, 2 posições				
Puxar para destravar				
Diâmetro 40 mm				
	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
Girar para destravar				
Diâmetro 33,8 mm				
	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
	3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1051-1GB20-0AA0	
Diâmetro 40 mm				
	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
	3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1051-1HB20-0AA0	
Diâmetro 60 mm				
	3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1050-1JB20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
	3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1051-1JB20-0AA0	
RONIS SB30, liberação por chave				
Diâmetro 40 mm				
	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
CES SSG10, liberação por chave				
Diâmetro 40 mm				
	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1

Desing modular (4 linhas)

Versão	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 30 mm
Frontal comutadora (pode ser iluminada)				
Manopla curta, 2 posições (0+I), impulso 45°, retorno do centro para a esquerda				
●	3SU1002-2BC20-0AA0	3SU1032-2BC20-0AA0	3SU1052-2BC20-0AA0	3SU1062-2DC20-0AA0
●	3SU1002-2BC30-0AA0	3SU1032-2BC30-0AA0	3SU1052-2BC30-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1002-2BC40-0AA0	3SU1032-2BC40-0AA0	3SU1052-2BC40-0AA0	3SU1062-2DC40-0AA0
●	3SU1002-2BC50-0AA0	3SU1032-2BC50-0AA0	3SU1052-2BC50-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
○	3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1032-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0	3SU1062-2DC60-0AA0
Manopla curta, 2 posições (0+I), retenção 90°				
●	3SU1002-2BF20-0AA0	3SU1032-2BF20-0AA0	3SU1052-2BF20-0AA0	3SU1062-2DF20-0AA0
●	3SU1002-2BF30-0AA0	3SU1032-2BF30-0AA0	3SU1052-2BF30-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1002-2BF40-0AA0	3SU1032-2BF40-0AA0	3SU1052-2BF40-0AA0	3SU1062-2DF40-0AA0
●	3SU1002-2BF50-0AA0	3SU1032-2BF50-0AA0	3SU1052-2BF50-0AA0	3SU1062-2DF50-0AA0
○	3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1032-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0	3SU1062-2DF60-0AA0
Manopla longa, 2 posições (0+I), retenção 90°				
●	3SU1002-2CF20-0AA0	3SU1032-2CF20-0AA0	3SU1052-2CF20-0AA0	3SU1062-2EF20-0AA0
●	–	–	3SU1052-2CF40-0AA0	3SU1062-2EF40-0AA0
○	3SU1002-2CF60-0AA0	3SU1032-2CF60-0AA0	3SU1052-2CF60-0AA0	3SU1062-2EF60-0AA0
Manopla curta, 3 posições (I+0+II), impulso 2 x 45°, retorno da direita/esquerda ao centro				
●	3SU1002-2BM20-0AA0	3SU1032-2BM20-0AA0	3SU1052-2BM20-0AA0	3SU1062-2DM20-0AA0
●	3SU1002-2BM30-0AA0	3SU1032-2BM30-0AA0	3SU1052-2BM30-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
●	3SU1002-2BM40-0AA0	3SU1032-2BM40-0AA0	3SU1052-2BM40-0AA0	3SU1062-2DM40-0AA0
●	3SU1002-2BM50-0AA0	3SU1032-2BM50-0AA0	3SU1052-2BM50-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
○	3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1032-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0	3SU1062-2DM60-0AA0
Manopla curta, 3 posições (I+0+II), retenção 2 x 45°				
●	3SU1002-2BL20-0AA0	3SU1032-2BL20-0AA0	3SU1052-2BL20-0AA0	3SU1062-2DL20-0AA0
●	3SU1002-2BL30-0AA0	3SU1032-2BL30-0AA0	3SU1052-2BL30-0AA0	3SU1062-2DL30-0AA0
●	3SU1002-2BL40-0AA0	3SU1032-2BL40-0AA0	3SU1052-2BL40-0AA0	3SU1062-2DL40-0AA0
●	3SU1002-2BL50-0AA0	3SU1032-2BL50-0AA0	–	*Adaptador + Frontal 3SU1
○	3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1032-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0	3SU1062-2DL60-0AA0
Chave rotativa, 4 posições				
○	3SU1000-2AS60-0AA0	3SU1030-2AS60-0AA0	3SU1050-2AS60-0AA0	–
Frontal comutadora com chave				
CES SSG10, comutadora 2 posições (0+I)				
Contato de impulso (momentâneo) 45°,chave removível em 0,retorno do centro para esquerda				
	3SU1000-5BC01-0AA0	3SU1030-5BC01-0AA0	3SU1050-5BC01-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
Retenção em 90°, removível em 0+I				
	3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1030-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
CES SSG10, comutadora 3 posições (I+0+II)				
Contato de impulso (momentâneo) 2x45°,chave removível em 0,retorno da direita/esquerda ao centro				
	3SU1000-5BM01-0AA0	3SU1030-5BM01-0AA0	3SU1050-5BM01-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
RONIS SB30, comutadora 2 posições (0+I)				
Contato de impulso (momentâneo) 45°,chave removível em 0,retorno do centro para esquerda				
	3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1030-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0	3SU1060-4LC01-0AA0
Retenção em 90°, removível em 0				
	3SU1000-4BF01-0AA0	3SU1030-4BF01-0AA0	3SU1050-4BF01-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
Retenção em 90°, removível em 0+I				
	3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1030-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0	3SU1060-4LF11-0AA0
RONIS SB30, comutadora 3 posições (I+0+II)				
Contato de impulso (momentâneo)2x45°,chave removível em 0, retorno da direita/esquerda ao centro				
	3SU1000-4BM01-0AA0	3SU1030-4BM01-0AA0	3SU1050-4BM01-0AA0	*Adaptador + Frontal 3SU1
Retenção 2x 45°, removível 0+I+II				
	3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1030-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0	3SU1060-4LL11-0AA0

Unidades completas (sem necessidade de acessórios)

Versão	NA/NF	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 22 mm
Botão, conexão parafuso				
Botão de impulso				
●	1/0	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1130-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0
●	0/1	3SU1100-0AB10-1CA0	3SU1130-0AB10-1CA0	3SU1150-0AB10-1CA0
●	1/0	3SU1100-0AB20-1BA0	3SU1130-0AB20-1BA0	3SU1150-0AB20-1BA0
●	0/1	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1130-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0
●	1/0	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3SU1150-0AB30-1BA0
●	1/0	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1130-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0
●	1/0	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1130-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0
○	1/0	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3SU1150-0AB60-1BA0
Botão de impulso saliente				
●	0/1	3SU1100-0BB10-1CA0	–	3SU1150-0BB10-1CA0
●	0/1	3SU1100-0BB20-1CA0	3SU1130-0BB20-1CA0	3SU1150-0BB20-1CA0
●	1/0	3SU1100-0BB50-1BA0	–	3SU1150-0BB50-1BA0
Botão iluminado, conexão parafuso				
Botão impulso, com LED 24V CA/CC				
●	0/1	3SU1102-0AB20-1CA0	3SU1132-0AB20-1CA0	3SU1152-0AB20-1CA0
●	1/0	3SU1102-0AB20-1BA0	3SU1132-0AB20-1BA0	–
●	1/0	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1132-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0
●	1/0	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1132-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0
●	1/0	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1132-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0
○	1/0	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1132-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0
∅	1/0	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1132-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0
Botão cogumelo, conexão parafuso				
Diâmetro externo 40mm, retenção, puxar para destravar				
●	0/1	3SU1100-1BA20-1CA0	3SU1130-1BA20-1CA0	3SU1150-1BA20-1CA0
Botão de emergência cogumelo, conexão parafuso				
Diâmetro 40 mm				
Puxar para destravar, descrição NOT-HALT				
●	0/1	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1150-1HA20-1CH0
Girar para destravar, descrição EMERGENCY STOP				
●	0/2	3SU1100-1HB20-1PG0	3SU1100-1HB20-1PG0	3SU1150-1HB20-1CG0* (*1NF)
Comutadores, manopla curta, iluminável, conexão por parafuso				
2 posições, retenção em 90°				
○	1/1	3SU1100-2BF60-1MA0	3SU1130-2BF60-1MA0	3SU1150-2BF60-1MA0
3 posições, contatos de impulso 2 x 45°, retorno da direita / esquerda o centro				
○	2/0	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1130-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0
3 posições, retenção em 2 x 45°				
○	2/0	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1130-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0
Comutadoras com chave, conexão parafuso				
RONIS SB30, 2 posições, retenção em 90°, chave removível em O+I				
●	1/0	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1130-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0
Sinalizadores, conexão parafuso				
Lente lisa, LED integrado, 24 VCA/VCC				
●		3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0
●		3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1152-6AA30-1AA0
●		3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0
●		3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1152-6AA50-1AA0
∅		3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0
○		3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1152-6AA70-1AA0

Acessórios

Versão	NA/ NF	Plástico 3SU1.0 Ø 22 mm	Plástico com anel metálico 3SU1.3 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.5 Ø 22 mm	Metálico 3SU1.6 Ø 30 mm
	Base de fixação sem contatos				
		3x, plástico			
		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1500-0AA10-0AA0	–	–
		3x, metálico			
		3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0
		4x, plástico			
		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1500-0BA10-0AA0	–	–
		4x, metálico			
		3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0
	Base de fixação com contatos, conexão parafuso				
		Plástico			
	1/0	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1500-1AA10-1BA0	–	–
	0/1	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1500-1AA10-1CA0	–	–
		Metálico			
	1/0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0
	0/1	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0

Módulos de contato			
NA/ NF		**Montagem no frontal**	**Montagem em caixa**
1/0	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-1BA0	3SU1400-2AA10-1BA0
1/0	Conexão mola	3SU1400-1AA10-3BA0	3SU1400-2AA10-3BA0
2/0	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-1DA0	–
2/0	Conexão mola	3SU1400-1AA10-3DA0	–
0/1	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-1CA0	3SU1400-2AA10-1CA0
0/1	Conexão mola	3SU1400-1AA10-3CA0	3SU1400-2AA10-3CA0
0/2	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-1EA0	–
0/2	Conexão mola	3SU1400-1AA10-3EA0	–
1/1	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-1FA0	–
1/1	Conexão mola	3SU1400-1AA10-3FA0	–
	With installation monitoring		
0/1	Conexão mola	3SU1400-1AA10-1HA0	–
0/1	Conexão parafuso	3SU1400-1AA10-3HA0	–

Módulos LED				
		Montagem no frontal		
		24 V AC/DC	24 … 240 V AC/DC	230 V AC
●	Conexão parafuso	3SU1401-1BB20-1AA0	3SU1401-1BH20-1AA0	3SU1401-1BF20-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-1BB30-1AA0	3SU1401-1BH30-1AA0	3SU1401-1BF30-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-1BB40-1AA0	3SU1401-1BH40-1AA0	3SU1401-1BF40-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-1BB50-1AA0	3SU1401-1BH50-1AA0	3SU1401-1BF50-1AA0
○	Conexão parafuso	3SU1401-1BB60-1AA0	3SU1401-1BH60-1AA0	3SU1401-1BF60-1AA0
●	Conexão mola	3SU1401-1BB20-3AA0	3SU1401-1BH20-3AA0	3SU1401-1BF20-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-1BB30-3AA0	3SU1401-1BH30-3AA0	3SU1401-1BF30-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-1BB40-3AA0	3SU1401-1BH40-3AA0	3SU1401-1BF40-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-1BB50-3AA0	3SU1401-1BH50-3AA0	3SU1401-1BF50-3AA0
○	Conexão mola	3SU1401-1BB60-3AA0	3SU1401-1BH60-3AA0	3SU1401-1BF60-3AA0
		Montagem em caixa		
		24 V AC/DC	24 … 240 V AC/DC	230 V AC
●	Conexão parafuso	3SU1401-2BB20-1AA0	3SU1401-2BH20-1AA0	3SU1401-2BF20-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-2BB30-1AA0	3SU1401-2BH30-1AA0	3SU1401-2BF30-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-2BB40-1AA0	3SU1401-2BH40-1AA0	3SU1401-2BF40-1AA0
●	Conexão parafuso	3SU1401-2BB50-1AA0	3SU1401-2BH50-1AA0	3SU1401-2BF50-1AA0
○	Conexão parafuso	3SU1401-2BB60-1AA0	3SU1401-2BH60-1AA0	3SU1401-2BF60-1AA0
●	Conexão mola	3SU1401-2BB20-3AA0	3SU1401-2BH20-3AA0	3SU1401-2BF20-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-2BB30-3AA0	3SU1401-2BH30-3AA0	3SU1401-2BF30-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-2BB40-3AA0	3SU1401-2BH40-3AA0	3SU1401-2BF40-3AA0
●	Conexão mola	3SU1401-2BB50-3AA0	3SU1401-2BH50-3AA0	3SU1401-2BF50-3AA0
○	Conexão mola	3SU1401-2BB60-3AA0	3SU1401-2BH60-3AA0	3SU1401-2BF60-3AA0

Caixas e acessórios

Caixas		NA/ NF	Pontos de comando	Inscrição	Plástico	Metálico
Caixas vazias						
Amarela		–	1	–	3SU1801-0AA00-0AA2	3SU1851-0AA00-0AA2
Amarela, com colar de proteção		–	1	–	3SU1801-0AA00-0AC2	3SU1851-0AA00-0AC2
Cinza, com espaço para etiqueta		–	1	–	3SU1801-0AA00-0AB1	3SU1851-0AA00-0AB1
		–	2	–	3SU1802-0AA00-0AB1	3SU1852-0AA00-0AB1
		–	3	–	3SU1803-0AA00-0AB1	3SU1853-0AA00-0AB1
		–	4	–	3SU1804-0AA00-0AB1	3SU1854-0AA00-0AB1
		–	6	–	3SU1806-0AA00-0AB1	3SU1856-0AA00-0AB1
Caixas com acessório padrão						
		Botão emergência				
Amarela	●	0/1	1	–	3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2
Amarela, com colar de proteção	●	0/1	1	–	3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2
		Botões				
Cinza	●	1/0	1	I	3SU1801-0AB00-2AB1	3SU1851-0AB00-2AB1
	●	0/1	1	O	3SU1801-0AC00-2AB1	3SU1851-0AC00-2AB1
	● ●	1/1	2	I O	3SU1802-0AB00-2AB1	3SU1852-0AB00-2AB1

Botão emergência (tipo soco)	NA/ NF	Descrição	Plástico	Metálico
Vermelho, com caixa amarela	1/1	Com retenção, puxar para destravar	3SU1801-2NG00-2AA2	3SU1851-2NG00-2AA2
Preto, com caixa cinza	1/0	Contato de impulso (Momen.)	3SU1801-2GA00-2AA1	3SU1851-2GA00-2AA1

Etiqueta	Letra	Inscrição	12.5 x 27 mm	17.5 x 27 mm	27 x 27 mm	22 x 22 mm
Suporte para etiquetas (auto-adesivo), preto						
Para botão, base redonda			3SU1900-0AG10-0AA0	3SU1900-0AH10-0AA0	3SU1900-0AJ10-0AA0	–
Para botão de comando duplo, retangular			3SU1900-0AK10-0AA0	–	–	–
Para atuador 30 mm, base redonda			–	3SU1960-0AH10-0AA0	–	–
Etiquetas						
			Para suporte de etiquetas			**Para caixas**
Preto	Branco		3SU1900-0AC16-0AA0	3SU1900-0AD16-0AA0	3SU1900-0AE16-0AA0	3SU1900-0AF16-0AA0
		I	3SU1900-0AC16-0QB0	3SU1900-0AD16-0QB0	–	3SU1900-0AF16-0QB0
		O	3SU1900-0AC16-0QA0	3SU1900-0AD16-0QA0	–	3SU1900-0AF16-0QA0
		O/I	3SU1900-0AC16-0QG0	3SU1900-0AD16-0QG0	3SU1900-0AE16-0QG0	3SU1900-0AF16-0QG0
		OFF	3SU1900-0AC16-0DK0	3SU1900-0AD16-0DK0	3SU1900-0AE16-0DK0	3SU1900-0AF16-0DK0
		ON	3SU1900-0AC16-0DJ0	3SU1900-0AD16-0DJ0	3SU1900-0AE16-0DJ0	3SU1900-0AF16-0DJ0
		START	3SU1900-0AC16-0DT0	3SU1900-0AD16-0DT0	3SU1900-0AE16-0DT0	3SU1900-0AF16-0DT0
		STOP	3SU1900-0AC16-0DS0	3SU1900-0AD16-0DS0	3SU1900-0AE16-0DS0	3SU1900-0AF16-0DS0
Cinza	Preto		3SU1900-0AC81-0AA0	3SU1900-0AD81-0AA0	3SU1900-0AE81-0AA0	3SU1900-0AF81-0AA0
		I	3SU1900-0AC81-0QB0	3SU1900-0AD81-0QB0	–	3SU1900-0AF81-0QB0
		O	3SU1900-0AC81-0QA0	3SU1900-0AD81-0QA0	–	3SU1900-0AF81-0QA0
		OFF	3SU1900-0AC81-0DK0	3SU1900-0AD81-0DK0	–	–
		ON	3SU1900-0AC81-0DJ0	3SU1900-0AD81-0DJ0	–	–
		START	3SU1900-0AC81-0DT0	3SU1900-0AD81-0DT0	–	3SU1900-0AF81-0DT0
		STOP	3SU1900-0AC81-0DS0	3SU1900-0AD81-0DS0	–	3SU1900-0AF81-0DS0

Etiquetas amarelas para botão de emergência, com letras preta		
45 mm diâmetro externo, sem marcação, sem fixação		3SU1900-0BA31-0AA0
75 mm diâmetro externo, sem marcação, sem fixação		3SU1900-0BB31-0AA0
75 mm diâmetro externo, sem marcação, auto-adesiva		3SU1900-0BC31-0AA0
60 mm diâmetro externo, marcação EMERGENCY STOP, auto adesiva		3SU1901-0BD31-0NB0
85 mm diâmetro externo, marcação DESLIGA-EMERGÊNCIA, auto adesiva		A7B10001320061
Conector cabos (para caixas)		
M20 (para caixas com 1 - 3 pontos de comando)		3SU1900-0HG10-0AA0
M25 (para caixas com 4 - 6 pontos de comando)		3SU1900-0HH10-0AA0
Tampas de vedação (montadas com holder)		
Plástica preta, Ø 22 mm		3SU1900-0FA10-0AA0
Metálica, cinza areia, Ø 22 mm		3SU1930-0FA80-0AA0
Metálica, cinza, Ø 22 mm		3SU1950-0FA80-0AA0
Metálica, cinza areia, Ø 30 mm		3SU1960-0FA80-0AA0
Adaptadores		
Adaptador para montagem em trilho, plástico preto		3SU1900-0KH80-0AA0
*Adaptador para redução do furo de montagem de 30,5 mm para 22,5 mm	Metal, matte	3SU1960-0KB10-0AA0
	Metal, shiny	3SU1950-0KB10-0AA0

Siemens Ltda
Digital Factory

Av. Mutinga, 3800
05110-902
São Paulo/SP - Brasil

www.siemens.com.br/sirius

As informações presentes nesta publicação contêm apenas descrições ou características de desempenho que nem sempre coincidirão com determinados casos concretos de aplicação, ou elas ainda podem variar em função de uma eventual continuação do desenvolvimento dos produtos. As características de desempenho somente terão um vínculo obrigatório quando existir uma adesão por escrito nos termos do contrato.

Todas denominações de produto podem ser marcas registradas da Siemens AG ou de fornecedores desta, cujo uso por terceiros pode implicar na violação de direitos autorais.