



SIEMENS
Ingenuity for life

Trabajo en equipo en su máxima expresión: Fuente de alimentación SITOP PSU6200 y módulo de selectividad SITOP SEL1400

Starter package II con más de un 20% de ventaja en el precio

Oferta
válida
hasta el
30.9.2022

20%
Precio
Mejorado

La nueva generación de fuentes de alimentación y módulos de selectividad de SITOP le ofrece no solo 24 voltios fiables, sino también integración de datos en la automatización.

¡Dale una oportunidad!

El paquete de inicio II te ofrece más del 20% de descuento sobre el precio de una sola unidad. Consta de la fuente de alimentación universal monofásica SITOP PSU6200 24 V / 10 A y el módulo de selectividad SEL1400 4 x 10 A.



Beneficio para el cliente


- Supervisión permanente del estado de la fuente de alimentación SITOP PSU6200 y el módulo de selectividad SITOP SEL1400 gracias a la interfaz de diagnóstico para proporcionar los parámetros del dispositivo y los datos de funcionamiento al PLC
- Comprobación directamente en la carcasa posible gracias a los LED para la detección rápida de la utilización y la vida útil de la fuente de alimentación y para el estado de las salidas individuales del módulo de selectividad
- Cableado rápido gracias a la tecnología de conexión push-in y el etiquetado claro de los terminales
- Requiere poco espacio sin distancias de instalación laterales
- Al apagar selectivamente consumidores individuales en caso de falla, se puede evitar un fallo total del sistema

A destacar

- Diagnóstico in situ: indicador LED para DC o.k., carga, horas de funcionamiento y estado de las 4 salidas
- Diagnóstico remoto: interfaz de diagnóstico para proporcionar parámetros operativos importantes a través de una sola entrada digital del PLC, evaluación a través de bloques de función SIMATIC S7 listos para usar
- Tecnología de conexión push-in
- Fuente de alimentación con entrada robusta incl. PFC activo (corrección del factor de potencia) y alta capacidad de sobrecarga (150% de potencia extra durante 5 s/min)
- El módulo de selectividad con característica de limitación de corriente protege contra sobrecargas o cortocircuitos en el circuito de 24 V



Ejemplo de configuración: circuito de control protegido mediante módulo de selectividad



Gama de productos en detalle

Producto	Referencia
• SITOP PSU6200 starter package II	6EP3334-7SB00-3AP0
compuesto por:	
SITOP PSU6200 24 V/10 A	6EP3334-7SB00-3AX0
SITOP SEL1400 4 x 10 A	6EP4437-7EB00-3CX0

Más información de producto

• SITOP en internet	www.siemens.com/sitop
• SITOP folleto	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109765864/en
• SITOP PSU6200 video	https://youtu.be/OtkGYSOpqHQ
• SITOP SEL1200/1400 video	https://youtu.be/FNloDqLWruY
• TIA Selection Tool	www.siemens.com/tst

Posibilidades de aplicación

- Automatización de la fabricación: industria del embalaje y producción de productos electrónicos
- Automatización de procesos: industria de alimentos y bebidas
- Construcción de maquinaria y armario de control: máquina en serie y especial