

The banner features a background image of industrial SIMATIC IPC units in a factory setting with digital data overlays. The Siemens logo and slogan are in the top left. The main title is in a large teal box on the right.

SIEMENS

Ingenuity for life

SIMATIC IPC127E & IPC327E 期間限定 キャンペーン

デジタル化のプラットフォームやゲートウェイに最適なファンレスかつメンテナンスフリーのIPCをキャンペーン価格でご提供いたします
(キャンペーン期間 : 2021年3月末まで)

キャンペーン対象製品

機種	型式
IPC127E 本体	6AG4021-0AA11-1BA0
	6AG4021-0AB11-1BA0
	6AG4021-0AB12-1CA0
IPC127E 用 取付金具	6AG4021-0AA20-0AA1
	6AG4021-0AA20-0AA2
	6AG4021-0AA20-0AA3
	6AG4021-0AA20-0AA4
	6AG4021-0AA20-0AA5
IPC327E 本体	6AG4022-0AA21-2CA1

※実売価格については代理店窓口までお問い合わせください

IPC127E 仕様・構成

型番	6AG4021-0AA11-1BA0	6AG4021-0AB11-1BA0	6AG4021-0AB12-1CA0
筐体	標準モデル	標準モデル	拡張モデル
CPU : RAM	Intel Atom E3930 (2 Core; 1.30 GHz):2GB RAM	Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM	Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM
ストレージ	64GB SSD	64GB SSD	128GB SSD
OS	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI
インターフェース	2 x USB 3.0 2 x Ethernet 1 x Display Port	2 x USB 3.0 2 x Ethernet 1 x Display Port	4 x USB 3.0 3 x Ethernet 1 x Display Port
電源	DC 24V	DC 24V	DC 24V
筐体サイズ	85 x 41 x 85 (W x H x D)	85 x 41 x 85 (W x H x D)	85 x 41 x 104 (W x H x D)

IPC127E 取付方法

型番	マウントオプション名
6AG4021-0AA20-0AA1	DINレール
6AG4021-0AA20-0AA2	ウォールマウント
6AG4021-0AA20-0AA3	ブックマウント(標準モデル用)
6AG4021-0AA20-0AA4	ブックマウント(拡張モデル用)
6AG4021-0AA20-0AA5	ブックマウント(DINレール)

ウォールマウント



DINレール



ブックマウント
(標準モデル用)



ブックマウント
(拡張モデル用)



ブックマウント
(DINレール)



IPC327E 仕様・構成

型式	6AG4022-0AA21-2CA1
CPU	Celeron N3160 (4C/4T)
メモリー	4GB RAM
OS	Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64bit, MUI
ストレージ	256GB SSD
インターフェース	2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Audio in/out
外形寸法	254 x 140 x 75 mm

IPC327E 取付方法



DINレール



ウォールマウント



ブックマウント

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル(一部日本語版あり)を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

DIFA-B90004-00-5ZJP Dec.2020