



## Näytteenottojärjestelmät

### Putkiston osat

Näytteenottojärjestelmien putkistoissa käytetään ABS-muovisia tuotteita. Putkiston osien liittäminen tehdään liimaamalla. Järjestelmiin liitettävien putkistojen tulee täyttää EN54-20 standardin vaatimukset.

- ABS-muovia
- EN54-20 mukaiset osat
- Soveltuu käytettäväksi -40°C - +70°C lämpötiloissa
- Halogeeniton materiaali (max. 0,05%)
- Saatavilla punaisena, valkoisena ja harmaana

## Yleistä

---

ABS (Akryyliniiriibutadieenistyriini) on muovilaatu, joka on kevyttä mutta kestää hyvin kemikaaleja ja mekaanista rasitusta. Lisäksi muovia voidaan käyttää hyvin alhaisissa lämpötiloissa (-40°C) ja liitosten teko on helppoa liimaamalla.

ABS-muovi on luonnostaan halogeenitonta, mutta putkessa käytetty väriaine sisältää vähäisen määrän halogeeneja. Kokonaisaine-määrästä niitä on kuitenkin alle 0.05%.

ABS putkistotuotteita valmistetaan punaisena, valkoisena ja harmaana ja ne soveltuu käytettäväksi -40°C - +70°C lämpötiloissa.

## Hyväksynät

---

Näytteenottojärjestelmän putket ja putkistojen osat valmistetaan EN ISO 9001 hyväksytyyn laatujärjestelmän mukaan.

Putket ja putkistojen osat on testattu LPCB:ssä seuraavien standardien mukaan:

- EN 54-20, 5.7
- EN 61386-1, 1131.
- LPCB Testiraportin numero: TE250773

Yksittäinen tuote on sitä vastaavan British Standardin mukainen.

- Fittings (inch) BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
- Fittings (Metric) Din 8063, Kiwa 549, ISO 727
- Pipe BS 5391 EN 61386-1 Class 1131

## Tilaukset

---

tuotenumero	Kuvaus
FI2:REDCLI0205	Punainen näytteenottoputki 25mm/3m
FI2:REDMAI0205	Punainen jatkomuhvi 25mm putkelle
FI2:REDPCR0205	Punainen kannake 25mm putkelle
FI2:REDTII0205	Punainen T-haara 25mm putkelle
FI2:REDCUI0205	Punainen 90°kulma 25mm putkelle
FI2:REDGYI0205	Punainen 45°kulma 25mm putkelle
FI2:REDCAI0205	Punainen päätytulppa 25mm putkelle
FI2:REDCKI0205	Kapillaari sarja 25mm/10mm
FI2:REDLDP010R	Kapillaariputki 10mm, 100m
FI2:100273	ABS-puhdistusaine näytteenottoputkille
FI2:172269	Liima ABS-putkelle 250ml