



ELEKTRONISCH KONFIGURIERBAR

Die neuen **SIRIUS** Signalsäulen können mehr als nur schön leuchten

Durch ihre professionelle Signalisierung sorgen die SIRIUS Signalsäulen für eine optimale Wahrnehmung und damit höhere Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Sie zeigen verschiedene Zustände zuverlässig an und bieten unterschiedliche Signalisierungsstufen und -funktionen. Neben den individuellen Einstellungen können auch variable Füllstandsanzeigen oder vollflächige Signalisierungen umgesetzt werden. Das integrierte Akustikelement mit Lautstärkenregelung sichert auch den Einsatz in schwer einsehbaren Bereichen. Sie sind per IO-Link oder über USB-Schnittstelle einfach zu konfigurieren. Universell montier- und einsetzbar in Industrie oder Gebäuden, ob an Maschinen, Montageplätzen, Ladestellen, Rampen, Versand- und Verpackungsstationen, Förderbändern u.v.m.

Ihre Vorteile:

- Höchste Flexibilität
- Effizientes Engineering
- Optimale Wahrnehmung
- Hohe Robustheit
- Erhöhung der Anlagenwertigkeit
- Einfache Bestellauswahl



SIEMENS

Die SIRIUS Signalsäulen sind individuell konfigurierbar:
Farbe, Lichtintensität und -type, Stufen und Akustik

Zwei Größen – Acht Varianten:

Ohne Akustik 15 Segmente		Ohne Akustik 9 Segmente		Mit Akustik 15 Segmente		Mit Akustik 9 Segmente	
IO-Link				IO-Link			
8WD4615-5HH47		8WD4613-5HH47		8WD4615-5JH47		8WD4613-5JH47	
M12-Stecker 4-Polig				M12-Stecker 4-Polig			
24V Standard				24V Standard			
8WD4615-5HH37		8WD4613-5HH37		8WD4615-5JH37		8WD4613-5JH37	
M12-Stecker 8-Polig				M12-Stecker 8-Polig			

Geeignet für den Outdoor- und Indoorbereich in den Schutzarten IP66, IP69K, NEMA 4, 4X, 12, 13

Variantenreiche Signalgebung:

- Im Individualmodus sind die einzelnen Segmente frei ansteuerbar
- Dank Multicolor-LED sind >1 Mio Farben einstellbar
- Unterschiedliche Leuchtbilder: Dauerlicht, Blinklicht (3/2/1 Hz), Blitzlicht (1x/2x/3x) oder Rundumlicht (70 RPM)
- Signalisierungsmodi: Autoscale, Füllstand, Signalsäulen und Individual
- Akustikelement: 10 konfigurierbare Töne, Lautstärke einstellbar bis max. 105 dB



Weitere Informationen: www.siemens.de/sirius-signalsaeulen und www.siemens.de/sirius-command

**Herausgeber
Siemens AG**

Smart Infrastructure
 Electrical Products
 Werner-von-Siemens-Str. 48–50
 92224 Amberg, Deutschland

Artikel-Nr.: SIEP-B10241-00
 WS 07222.0
 © Siemens 2022

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.