

Главные и аварийные выключатели 3LD3










Гарантированная безопасность для пользователей и систем

При перебоях в подаче электроэнергии наши выключатели 3LD3 безопасно отключают и изолируют электрические системы — это относится как к двигателям переменного тока, так и к системам кондиционирования воздуха. Они сертифицированы как выключатели-разъединители с ручным управлением в соответствии с требованиями стандартов IEC 60947-3, DIN VDE 0660, часть 107, и EN 60947-3.

Согласно положениям стандарта DIN EN 60204-1 они также могут использоваться в качестве выключателей нагрузки, выключателей аварийного останова и главных контрольных выключателей. Чтобы обеспечить универсальное использование во всем мире, главные управляющие переключатели и выключатели аварийного останова 3LD3 сертифицированы UL508.



	Номинальный ток I_n	Артикульный номер	Дополнительные варианты исполнения			
3LD3 выключатели-разъединители, установка в распределительный щит						
	16	3LD3030 - □ T □ 1 □	Блок-контакты □ без блок-контактов □ с блок-контактами (1 НО + 1 НЗ)	Количество полюсов □ 3 полюса □ 4 полюса	Ручка □ 1 черная □ 3 красная/желтая	
	25	3LD3130 - □ T □ 1 □				
	32	3LD3230 - □ T □ 1 □				
	40	3LD3330 - □ T □ 1 □				
	63	3LD3430 - □ T □ 1 □				
Выключатель-разъединитель 3LD3, базовый выключатель без механизма с ручным управлением						
	16	3LD3010 - □ T □ 0 5	Блок-контакты □ без блок-контактов □ с блок-контактами (1 НО + 1 НЗ)	Количество полюсов □ 3 полюса □ 4 полюса		
	25	3LD3110 - □ T □ 0 5				
	32	3LD3210 - □ T □ 0 5				
	40	3LD3310 - □ T □ 0 5				
	63	3LD3410 - □ T □ 0 5				
Выключатель-разъединитель 3LD3 с установленным в центральном отверстии поворотным рабочим механизмом						
	16	3LD30 □ - □ T □ 5 □	Установка □ 48] напольная установка с приводом на дверце □ 54] установка спереди	Блок-контакты □ без блок-контактов □ с блок-контактами (1 НО + 1 НЗ)	Количество полюсов □ 3 полюса □ 4 полюса	Ручка □ 1 черная □ 3 красная/желтая
	25	3LD31 □ - □ T □ 5 □				
	32	3LD32 □ - □ T □ 5 □				
	40	3LD33 □ - □ T □ 5 □				
	63	3LD34 □ - □ T □ 5 □				
Выключатель-разъединитель 3LD3 с установленной в центральном отверстии поворотной ручкой						
	16	3LD30 □ - □ T □ 1 □	Установка □ 48] напольная установка с приводом на дверце □ 54] установка спереди	Блок-контакты □ без блок-контактов □ с блок-контактами (1 НО + 1 НЗ)	Количество полюсов □ 3 полюса □ 4 полюса	Ручка □ 1 черная □ 3 красная/желтая
	25	3LD31 □ - □ T □ 1 □				
	32	3LD32 □ - □ T □ 1 □				
	40	3LD33 □ - □ T □ 1 □				
	63	3LD34 □ - □ T □ 1 □				

Продукт	Конструкции	Артикульный номер	Дополнительные варианты исполнения	
Клемма нейтрали или защитного заземления (сквозного типа)				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9340 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ↓ Блок-контакты <input type="checkbox"/> клемма нейтрали <input type="checkbox"/> клемма заземления	<input type="checkbox"/> ↓ Установка <input type="checkbox"/> Для установки спереди <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель и установки в распределительный щит, базовый выключатель без ручки управления
Коммутационный контакт для нейтрали (4й контакт)				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9340 - 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ↓ Установка <input type="checkbox"/> Для установки спереди <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель и установки в распределительный щит, базовый выключатель без ручки управления	
Блок-контакт				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9340 - 6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ↓ Установка <input type="checkbox"/> Для установки спереди <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель и установки в распределительный щит, базовый выключатель без ручки управления	
Клеммные крышки				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9341 - <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> ↓ Количество полюсов <input type="checkbox"/> 1 полюса <input type="checkbox"/> 3 полюса	
Поворотный привод				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9344 - <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> ↓ Установка <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, черный <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, красный/желтый	<input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, черный <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, красный/желтый
Дверной поворотный привод				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9344 - <input type="checkbox"/> C A	<input type="checkbox"/> ↓ для базового выключателя без ручки управления <input type="checkbox"/> привод, черный <input type="checkbox"/> привод, красный/желтый	
Ручка управления				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9343 - <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> ↓ Установка <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, черный <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, красный/желтый	<input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, черный <input type="checkbox"/> для установки на монтажную панель, красный/желтый
Дверной привод ручки управления				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9343 - <input type="checkbox"/> C A	<input type="checkbox"/> ↓ для базового выключателя без ручки управления <input type="checkbox"/> привод, черный <input type="checkbox"/> привод, красный/желтый	
Надпись				
	для 3LD30 до 3LD34 (от 16 A до 63 A)	3LD9346 - <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> ↓ Маркировка <input type="checkbox"/> Немецкий / Английский (ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) <input type="checkbox"/> Французский / Испанский (Interrupteur principal / Interruptor principal) <input type="checkbox"/> без надписи	

Все главные управляющие выключатели и выключатели аварийного останова 3LD3 соответствуют стандартам IEC 60947-1, IEC 60947-3 и DIN EN 60204-1.