



## FDAI91, FDAI92, FDAI93

AlgoRex  
Sinteso™

## Lisämerkkivalot

CE

- 
- **FDAI91, FDAI92**
    - Moderni litteä malli
    - Ruuvittomat liittimet
  - **FDAI93**
    - Yksinkertainen upottettavaa mallia oleva lisämerkkivalo


## Ominaisuudet

- Lisämerkkivalot kytetään automaattisiin paloilmaisimiin, jotta hälyttävä piste tai tila voidaan nopeasti paikallistaa. Merkkivaloja käytetään erityisesti paikoissa, joissa ilmaisin on vaikeasti havaittavissa.
- Lisämerkkivaloissa on yksi tai kaksi LED:iä. Ne aktivoituvat heti kun ilmaisin antaa hälytyksen.

## Lisämerkkivalot FDAI91, FDAI92


- Lisämerkkivalot asennetaan kahdella ruuvilla suoraan oven karmiin (FDAI91) tai seinään (FDAI92).
- Seuraavissa sovelluksissa FDAI92 voidaan täydentää AI330 adapterikauluksella:
  - Pinta-asennuksissa kouruihin tai vastaaviin
  - Lisäämään tilaa johtimille
  - Kiinnityksiin kolmannen osapuolen toimittamiin koteloihin

## Mitat



## Lisämerkkivalo FDAI93

- Läpinäkyvästä muovista valmistettu lisämerkkivalo sopii asennetavaksi ovi-karmeihin, laitekaappeihin, alas laskettuihin kattoihin ja erilaisiin koteloihin. Tarvittavan 22,5 mm Ø asennusreian tekee ko. kotelon tai laitteen haltija. Reikään on asennettava eristevaippa turvallisuussyistä.
- Kosteisiin tiloihin asennettaessa on käytettäväissä kotelot DJZ1193 ja DCA1191 sa-moin kuin tiiviste.
- Kotelossa DJZ1193 on reikä yhden lisämerkkivalon asennusta varten.
- Maksimissaan 4 lisämerkkivaloa voidaan asentaa koteloon DCA1191. 22,5 mm Ø asennusreät poraa laitteen haltija.



## Tekniset tiedot

	FDAI91, FDAI92	FDAI93
Käyttöjännite	5... 8 VDC	6... 8 VDC
Käytövirta (lepovirta)	maks. 35 mA	maks. 35 mA
Liitinrimat	maks. 1.5 mm <sup>2</sup>	maks. 1.5 mm <sup>2</sup>
Käyttölämpötila	-25... +80 °C	-25... +80 °C
Kosteus	≤95 % suht.	≤95 % suht.
Suojaluokitus EN60529 / IEC529	IP40	
– DJZ1193	–	IP65
– DCA1191	–	IP56
Väri	valkoinen, ~RAL 9010	Läpinäkyvä muovi
– kotelo DJZ1193		valkoinen, ~RAL 9010
– kotelo DCA1191		valkoinen, ~RAL 9010

## Tilaustiedot

	Typpi	Osanumero	Nimitys	Paino
Lisävaruste	FDAI91	S54370-F9-A1	Lisämerkkivalo, ovikarmi-versio	0.020 kg
	FDAI92	S54370-F3-A1	Lisämerkkivalo, pinta-asennus	0.050 kg
	AI330	BPZ:3169430001	Adapterikaulus FDAI92:lle	0.020 kg
Lisävarusteet	FDAI93	S54370-F5-A1	Lisämerkkivalo eristevaipalla, uppmalli	0.010 kg
	DJZ1193	BPZ:5302950001	Kotelo tiivistellä	0.115 kg
	DCA1191	BPZ:4588560001	Kotelo kannella	0.265 kg
Varaosa	–	BPZ:2473130001	Tiiviste	0.001 kg
	–	BPZ:3048160001	Eristevaippa	0.005 kg

Siemens Osakeyhtiö  
 Building Technologies  
 PL 60 (Majurinkatu 6)  
 02601 Espoo  
 Puh. 010 511 5151  
 Fax 010 511 6446  
[www.siemens.fi/paloturvallisuus](http://www.siemens.fi/paloturvallisuus)

© 2010 Copyright  
 Siemens Osakeyhtiö  
 Oikeudet muutoksiin ja saatavuuteen pidätetään.