

The background of the advertisement features a collage of industrial and technological elements. At the top left is the Siemens logo with the tagline 'Ingenuity for life'. Below it, a computer monitor displays a software interface with various panels, including a 'Geräte' (Devices) list on the left and a 'Status' panel on the right. In the foreground, there are several industrial components: a yellow and black PROFIBET cable, a red emergency stop button, a green indicator light, and a red indicator light. A blue and yellow key is also visible. The overall theme is industrial automation and communication.

SIEMENS

Ingenuity for life

SIRIUS
Command

Starterkits – SIRIUS ACT met PROFINET

Probeer onze communicatie oplossing, voor
in het veld en de besturingskast

siemens.com/nl/sirius-act-profinet

Efficiënte, directe verbinding van drukknoppen en signaal-elementen met de besturing en HMI Panels via PROFINET.

Er zijn twee Starterkits beschikbaar:

"Standaard Starterkit"

Bevat een standaard interfacemodule met keuzeschakelaar en drie terminalmodules met drukknoppen en signaal-element.

Prijs € 130,-

Artikelnummer: 3SU1900-0XA10-0AA0

Inclusief:



"Safety Starterkit"

Bevat een fail-safe interfacemodule met Noodstopdrukknop en drie terminalmodules met drukknoppen en signaal-element

Prijs € 170,-

Artikelnummer: 3SU1900-0XB10-0AA0

Inclusief:



Uw voordelen

- Eenvoudige integratie in de besturing (PLC) via Profinet.
- Reduceer kosten voor bekabeling en de kans op fouten.
- Snelle installatie met bandkabel en geen speciaal gereedschap vereist.
- Optimale flexibiliteit door modulaair uit te breiden drukknoppen.
- Meer aansluit mogelijkheden op de interfacemodule mbv extra in- en uitgangen.
- Aansluiten van fail-safe componenten tot SIL 3 (zoals noodstop) op de interfacemodules (IM F) via PROFIsafe communicatie.
- Geen adressering van individuele drukknoppen of signaal-elementen nodig - slechts één IP-adres t/m 21 componenten.
- Eenvoudig vervangen van interfacemodule met behulp van geheugenmodule, zonder programmeer kennis.
- Uitgebreide diagnose en parameterizatie opties met een naadloze integratie in TIA-Portal.

SIRIUS ACT met PROFINET: Productoverzicht

Product	Omschrijving	Uitvoering	Artikelnummer
Drukknoppen en signaal-elementen	SIRIUS ACT	Verschillende versies beschikbaar	3SU10...-.....-....
PROFINET interfacemodules (IM) 	- IM Standaard, 24 V DC 1–20 TMs aan te sluiten	met schroefaansluiting	3SU1400-1LK10-1AA1
		met veerklem	3SU1400-1LK10-3AA1
	- IM Standaard, 24 V DC 4 DI, 1 DQ, 1 AI 1–20 TMs aan te sluiten	met schroefaansluiting	3SU1400-1LK10-1BA1
		met veerklem	3SU1400-1LK10-3BA1
	- IM fail-safe, 24 V DC 4 DI, 1 DQ, 1 AI 1–20 TMs aan te sluiten	met schroefaansluiting	3SU1400-1LL10-1BA1
		met veerklem	3SU1400-1LL10-3BA1
PROFINET terminalmodules (TM) 	"Bediening" TM met 2 veercontacten		3SU1400-1MA10-1BA1
	"Bediening en LED" TM met 2 veercontacten en geïntegreerde LED	Rode LED	3SU1401-1MC20-1CA1
		Gele LED	3SU1401-1MC30-1CA1
		Groene LED	3SU1401-1MC40-1CA1
		Blauwe LED	3SU1401-1MC50-1CA1
		Witte LED	3SU1401-1MC60-1CA1
		Oranje LED	3SU1401-1MC00-1CA1
	"LED" TM met geïntegreerde LED	Rode LED	3SU1401-1ME20-1DA1
		Gele LED	3SU1401-1ME30-1DA1
		Groene LED	3SU1401-1ME40-1DA1
		Blauwe LED	3SU1401-1ME50-1DA1
		Witte LED	3SU1401-1ME60-1DA1
		Oranje LED	3SU1401-1ME00-1DA1
Accessoires 	Geheugenmodule voor opslaan van configuratie	Optioneel voor IM, inclusief voor IM F	3RK3931-0AA00
	LED-module voor in IM/IM F voor verlichten van SIRIUS ACT element	Rode LED	3SU1401-3BA20-5AA0
		Gele LED	3SU1401-3BA30-5AA0
		Groene LED	3SU1401-3BA40-5AA0
		Blauwe LED	3SU1401-3BA50-5AA0
		Witte LED	3SU1401-3BA60-5AA0
		Oranje LED	3SU1401-3BA00-5AA0
	Bandkabel, 7-aders	Kabel lengte 5 m	3SU1900-0KQ80-0AA0
		Kabel lengte 10 m	3SU1900-0KP80-0AA0

Siemens Nederland N.V.
SIRIUS Control Products

Postbus 16068
2500 BB Den Haag

Tel.: 070 – 333 3515
E-mail: vip.nl@siemens.com

Bestelnummer: SICP-B10020-00-5400
Alleen in pdf

Meer informatie:
siemens.com/nl/sirius-act

Montage:
siemens.com/sirius-act-profinet-manual

Technische productdata:
siemens.com/sios

Productselectie:
siemens.com/sirius-act/configurator

Bestellen:
www.siemens.com/nl/industrymall

Deze informatie kan zonder melding vooraf worden gewijzigd.
Gedrukt in Nederland. © Siemens Nederland N.V. – december 2019
De informatie in deze catalogus heeft betrekking op een algemene beschrijving, respectievelijk op een functionaliteit, die in concrete toepassingen niet altijd in de beschreven vorm van toepassingen is, c.q. door verdere ontwikkeling van de producten aan verandering onderhevig kan zijn. De verlangde functionaliteit is alleen dan bindend, wanneer deze nadrukkelijk in een overeenkomst is overeengekomen. Leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen voorbehouden. Alle productbenamingen kunnen merken of productnamen van Siemens AG of van andere toeleveranciers zijn, waarvan het gebruik door derden de rechten van de houder kan schenden.