

# SIEMENS

Ingenuity for life

## SIMATIC Field PG M6


### 現場向けエンジニアリングノートPC



- 産業用最新鋭エンジニアリングPC
- プリインストールされたソフトウェア
- 迅速かつ効率的な設計、試運転、保
- 過酷な産業環境での電磁干渉に対する保護の強化(EMC/EMSテスト済み)
- 頑丈で軽量なマグネシウム製の筐体

CPU:	Core i5 / Core i7 第8世代
メモリ:	最大64GB DDR4 SDRAM
SSD:	最大2TB、M.2(最大1TB)
グラフィック:	UHD Graphics 630、4K
対応 OS:	Windows10 Enterprise 19H1
電源:	国ごとの電源ケーブル


後面:



ディスプレイポート  
2 x Gigabit-Ethernet/PN  
USB 3.1 Typ A  
DVI-I  
MPI/PROFIBUS DP  
RS 232 / TTY (S5 オプション)

右面:

左面:



スマートカード  
SIMATIC MMC専用  
SIMATIC メモリカード  
2 x USB 3.0 Typ A



電源  
オーディオジャック  
カードリーダー SDHC, UHS-II  
USB 3.1 Typ C

# 仕様・構成

SIMATIC Field PG M6		6ES7718-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*
CPU	Core i5-8400H, (4C/8T, 4.2GHz, 8MB Cache)	0										
	Core i7-8850H, (6C/12T, 4.3GHz, 9MB Cache)	1										
メモリー	1 x 8GB DDR4-SDRAM		A									
	1 x 16GB DDR4-SDRAM		B									
	1 x 32GB DDR4-SDRAM		C									
	2 x 32GB DDR4-SDRAM		D									
ストレージ	SSD 256GB, SATA, (2.5")			A								
	SSD 512GB, SATA, (2.5")			B								
	SSD 2TB, SATA, (2.5")			C								
S5	S5(旧型PLC)インターフェースサポート無し					0						
	S5インターフェースサポート有り ※S5有を選択した場合は"Core i7"を必ず選択してください (S5オンラインインターフェース、S5 EPROMER、STEP5ライセンス、専用ケーブル・アダプター)					1						
電源 / キーボード	ACプラグ: EUR、キーボード: QWERTZ/QWERTY					0						
	ACプラグ: EUR、キーボード: AZERTY/(France)					1						
	ACプラグ: Italy、キーボード: QWERTZ/QWERTY					2						
	ACプラグ: Switzerland、キーボード: QWERTZ/QWERTY					3						
	ACプラグ: USA(Japan)、キーボード: QWERTZ/QWERTY					4						
	ACプラグ: UK、キーボード: QWERTZ/QWERTY					5						
	ACプラグ: China (CCC)、キーボード: QWERTZ/QWERTY					6						
	ケーブル無し、キーボード: QWERTZ/QWERTY					7						
M.2 SSD	M.2なし							0				
	SSD 512 GB NVMe(M.2)、OS搭載							1				
	SSD 1 TB NVMe(M.2)、OS搭載							2				
OS	Windows10 Enterprise (Version 1903) 64bit									A		
	OS無し									N		
ソフトウェア	トライアルライセンス: STEP 7 Prof. Combo (V16 & 2017 SR2), WinCC Adv. Combo (V16 & flex. 2008 SP5), Safety Adv. (V16 & Distr. Safety 5.4 SP5)											A
	STEP 7 & WinCC & Safety ライセンス: STEP 7 & WinCC & Safety (TIAポータル): STEP 7 Prof. V16, WinCC Adv. V16, Safety Adv. V16, SINEMA RC Client 2.0											B
	STEP 7 & WinCC & Safety コンボライセンス: STEP7 Prof. Combo(V16 & 2017 SR22), WinCC Adv. Combo (V16 & flex. 2008 SP5), Safety Adv. Combo (V16 & distrib. V5.4 SP5), SINEMA RC Client 2.0											C
Ver	V16.0.0											1



2020年7月現在

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

[www.siemens.com/jp/ad](http://www.siemens.com/jp/ad)

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル(一部日本語版あり)を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

<https://support.industry.siemens.com>



[www.siemens.com/jp/simatic-pg](http://www.siemens.com/jp/simatic-pg)  
2020年7月改訂