



INDUSTRIAL BOX PC 産業用ボックスパソコン

SIMATIC IPC227G

コンパクト・低コストな産業用パソコン

メンテナンスフリー

- 機械的な部品がないファンレス設計により、継続動作が可能




省スペース

- コンパクトな産業用筐体により省スペースを実現
- 複数の取付方法で機械・装置に設置可能



- ファンレス設計
- Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 対応
- 最新世代のIntelAtom®x6000シリーズプロセッサ搭載：
X6211E, X6413E, X6414RE(TSN対応)
- DisplayPort対応
- 自己診断機能搭載(DiagBase)



SIEMENS

仕様・構成

SIMATIC IPC227G (型番: 6ES7 647-8C *** - ***)		型番							
		6ES7 647-8C	CPU	RAM	インターフェース	ドライブ	オプション	OS	マウンティング
CPU	Atom X6211E (2-Core , 1.3GHz / Burst 3.0GHz)		A						
	Atom X6413E (4-Core , 1.5GHz / Burst 3.0GHz)		B						
	Atom X6414RE (4-Core , 1.5GHz) (TSN対応)		C						
	Atom X6211E (2-Core , 1.3GHz / Burst 3.0GHz) / TPM		D						
	Atom X6413E (4-Core , 1.5GHz / Burst 3.0GHz) / TPM		E						
	Atom X6414RE (4-Core , 1.5GHz) / TPM		F						
RAM	4GB RAM			1					
	8GB RAM			2					
	16GB RAM			3					
インターフェース	COM無し				1				
	1x COM				2				
	2x COM				3				
ドライブ	ドライブ無					1			
	256 GB Eco SSD					2			
	240 GB SSD					3			
	480 GB SSD					4			
オプション	追加ハードウェア無し						A		
	NVRAM						B		
	AI Accelerator						C		
OS	OS無							A	
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI							B	
	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64Bit, MUI							C	
	Industrial Edge- SIMATIC							W	
マウンティング	無								0
	DINレール								1
	ウォールマウント								2
	ブックマウント								3

取付オプション



DINレール



ウォールマウント



ブックマウント

シーメンス株式会社

<https://www.siemens.com/jp>

製品およびサービスサポートの詳細や
お問い合わせ先は、製品・サービス
ポータルサイトSiePortalをご覧ください。

SiePortal

検索

<https://sieportal.siemens.com/ja-jp>

DIFA-B90040-02-5ZJP_Jan.2024