

SIEMENS



siemens.com

Viaggio Comfort

Intercity-Push/Pull Zug für ÖBB

Viaggio Comfort vereint Effizienz mit Komfort

- Geräumiges, modernes Interieur
- Breiter, geschlossener Übergang
- 230 / 249 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Mehrsystem-Technik für einfachen, grenzüberschreitenden Verkehr
- Automatischer Klapptritt für bequemen Einstieg
- Gepäckregale für Großgepäck
- Rollstuhlbereich mit Hublift und Universal-WC
- Sitzbereiche für Fahrgäste mit besonderen Anforderungen
- 357 Wagen (51 Züge) an Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Lieferung ab 2008

Technische Daten

Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	26.850 ¹⁾ / 26.500 ²⁾³⁾⁴⁾ / 26.450 ⁵⁾ mm
Wagenkastenlänge	26.409 ¹⁾ / 25.980 ²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ mm
Wagenhöhe über SO	4.050 mm
Wagenbreite	2.825 mm
Fußbodenhöhe Abteil über SO	1.250 mm
Lichte Weite Einstieg	2 x 850 mm
Lichte Weite Übergang	1.100 mm
Einstieghöhe Abteil über SO	1.250 mm
Drehzapfenabstand	19.000 mm
Drehgestell-Radstand	2.500 mm
Drehgestell	SF400
Bremsanlage	3 Scheiben pro Achse + Mg
Raddurchmesser (neu)	920 mm
Max. Betriebsgeschwindigkeit	230 / 249 km/h
Min. Kurvenradius (ungekuppelt)	150 (80) m
Eigenmasse, typabhängig	50,4 ¹⁾ / 45,4 ²⁾ / 47,1 ³⁾ / 46,4 ⁴⁾ / 47,2 ⁵⁾ t
Gesamtmasse, typabhängig	54,9 ¹⁾ / 50,0 ²⁾ / 52,8 ³⁾ / 53,0 ⁴⁾ / 53,9 ⁵⁾ t
Toiletten	1 ¹⁾⁵⁾ / 2 ²⁾⁴⁾ / 1 Universal ³⁾ , Vakuum
Energieversorgung	1.000 V AC 16.7 / 50 Hz 1.500 V AC 50 Hz 1.500 / 3.000 V DC
Fahrgastkapazität	27 ¹⁾ / 55 ²⁾ / 15/20 ³⁾ / 80 ⁴⁾ / 76 ⁵⁾ Sitze
Ausrüstung	Komfort-Sitze, Saloon & halboffene Abteile, Catering – Bistro, Rollstuhlbereich mit Hublift und Universal-WC, Kinderspielbereich, Klimaanlage, Mehrsystem-Energieversorgung, Elektronische Fahrgastinfo

Wagentypen: 1) Premium Steuerwagen Afmpz (15Stk.)

2) First Wagen Ampz (1 Stk.)

3) Bistro Wagen ARbmpz (1 Stk.)

4) Economy Wagen Bmpz/1 (3 Stk.)

5) Economy Wagen Bmpz/2 (1 Stk.)



Siemens AG
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Nonnendammallee 101
13629 Berlin, Deutschland
contact.mobility@siemens.com

© Siemens AG 2012

Printed in Germany
TH 166-120751 DB 08121.0
Dispo 21704 c4bs 1421
Bestell-Nr. A19100-V800-B797-V1

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.

www.siemens.com