

SIEMENS

Beställningsguide


Spjällställdon

På [siemens.se/hit](https://www.siemens.se/hit)
finns mer
information om
våra produkter



[siemens.se/hit](https://www.siemens.se/hit)

Vridande spjällställdon med snabbstängning (fjäder)



Beteckning	Beställningsnummer
GCA121.1E	BPZ:GCA121.1E
GCA126.1E/09H	S55499-D153
GCA161.1E/09H	S55499-D154
GCA166.1E	BPZ:GCA166.1E
GCA131.1E	BPZ:GCA131.1E
GCA321.1E	BPZ:GCA321.1E
GCA326.1E	BPZ:GCA326.1E
GMA121.1E	BPZ:GMA121.1E
GMA126.1E/09H	S55499-D155
GMA161.1E/09H	S55499-D156
GMA166.1E	BPZ:GMA166.1E
GMA131.1E	BPZ:GMA131.1E
GMA321.1E	BPZ:GMA321.1E
GMA326.1E	BPZ:GMA326.1E

Beteckning	Beställningsnummer
GQD121.1A	BPZ:GQD121.1A
GQD161.1A	BPZ:GQD161.1A
GQD131.1A	BPZ:GQD131.1A
GQD321.1A	BPZ:GQD321.1A

Tillbehör (för fler tillbehör se datablad 4697 och 4699)



BPZ:ASC77.1E gränsläge enkel
(till GCA...,GMA...,GBB...,GEB...,GIB...)

BPZ:ASC77.2E gränsläge dubbel
(till GCA...,GMA...,GBB...,GEB...,GIB...)



BPZ:ASK73.1 Powerpack för dubbelmontage
passar till GCA12...1E, GCA32...1E, GCA13...1E,
GIB13...1E, GIB33...1E



BPZ:ASK73.2 Powerpack för dubbelmontage
passar till GCA16...1E, GIB16...1E

Vridande spjällställdon utan snabbstängning

		GIB131.1E GIB136.1E med gränslägen	GIB331.1E GIB336.1E med gränslägen	GIB161.1E GIB166.1E med gränslägen
35 Nm $\approx 6m^2$				
25 Nm $\approx 4m^2$		GBB131.1E	GBB331.1E	GBB161.1E
15 Nm $\approx 3m^2$		GEB131.1E	GEB331.1E	GEB161.1E
10 Nm $\approx 1,5m^2$		GLB131.1E/07H GLB136.1E med gränslägen	GLB331.1E GLB336.1E med gränslägen	GLB161.1E GLB166.1E med gränslägen
7 Nm $\approx 1,5m^2$				
6 Nm $\approx 1m^2$	GAP191.1E 2 sekunder	GAP191.1E 2 sekunder		GAP191.1E 2 sekunder
5 Nm $\approx 0,8m^2$		GDB131.1E/07H GDB136.1E med gränslägen	GDB331.1E GDB336.1E med gränslägen	GDB161.1E GDB166.1E med gränslägen
2 Nm $\approx 0,3m^2$	GSD121.1A GSD321.1A			
		24V 3-läges 230V		24V 0-10V
		24V 2-läges 230V		

Beteckning	Beställningsnummer
GAP191.1E	BPZ:GAP191.1E
GBB131.1E	BPZ:GBB131.1E
GBB161.1E	BPZ:GBB161.1E
GBB331.1E	BPZ:GBB331.1E
GDB161.1E	BPZ:GDB161.1E
GDB131.1E/07H	S55499-D157
GDB136.1E	BPZ:GDB136.1E
GDB161.1E	BPZ:GDB161.1E
GDB166.1E	BPZ:GDB166.1E
GDB331.1E	BPZ:GDB331.1E
GDB336.1E	BPZ:GDB336.1E
GEB131.1E	BPZ:GEB131.1E
GEB161.1E	BPZ:GEB161.1E
GEB331.1E	BPZ:GEB331.1E

Beteckning	Beställningsnummer
GIB131.1E	BPZ:GIB131.1E
GIB136.1E	BPZ:GIB136.1E
GIB161.1E	BPZ:GIB161.1E
GIB166.1E	BPZ:GIB166.1E
GIB331.1E	BPZ:GIB331.1E
GIB336.1E	BPZ:GIB336.1E
GLB131.1E/07H	S55499-D158
GLB136.1E	BPZ:GLB136.1E
GLB161.1E	BPZ:GLB161.1E
GLB166.1E	BPZ:GLB166.1E
GLB331.1E	BPZ:GLB331.1E
GLB336.1E	BPZ:GLB336.1E
GSD121.1A	BPZ:GSD121.1A
GSD321.1A	BPZ:GSD321.1A

Kontakta oss

Mer information
finns att läsa på:
www.siemens.se/hit
eller ring 0771-10 15 15.

GBB,GCA,GEB,GIB

GMA,GAP



GDB,GLB

GSD,GQD



Kontakta oss

Vi hjälper till med handledning vid beställningar eller andra frågor som rör våra produkter.

Använd gärna vår elektroniska produktkatalog för dimensionering och urval.

www.siemens.se/hit

Telefon: 0771 10 15 15

e-post: cps.support.se@siemens.com

Vid beställning, glöm inte att skicka med godsmärkning, kundnummer och leverensadress.

Du kan även välja att göra din beställning via vår webbutik.

www.siemens.se/industrymall

Välkomna!

Siemens AB

Building Technologies Division

Control Products & Systems

Elektronvägen 4

141 87 Huddinge



Rätt till ändringar förbehålles.
Beställningsnummer 20151C-004B.
Produktion: Xerox Mediacenter.
April 2015.
© Siemens AB.