

SIEMENS

Ingenuity for life



AC-Net-pöytäasema

PT2001

Novigo

EN 54-16 -hyväksytty verkkoyhteensopiva kuulutusasema

- 19 vapaasti määritettävää näppäintä (nimettävissä yksilöllisesti)
- Valvottu mikrofoni
- Sisäänrakennettu kaiutin
- Ylimääräinen AF-tulo ja AF-lähtö
- 4 digitaalista tuloa, 6 digitaalista lähtöä
- 2-rivinen tekstinäyttö
- Reaaliaikainen äänensiirto ja sisäänrakennettu reaaliaikainen tallennin viivästetyille ilmoituksille
- Integroitu Micro-SD-korttien luku ja kirjoitus (enintään 2 Gt)
- Ethernet-liitäntä (TCP/IP) ylempään hallintajärjestelmään kytkemistä varten
- 2 Ethernet LAN -liitäntää.

Käyttötarkoitus

Novigo on Ethernet-verkkopohjainen digitaalinen äänentoistojärjestelmä. Minkä tahansa analogisen lähteen signaalit muutetaan digitaalseksi ja syötetään verkkoon. Kaikkien analogisten äänilähteiden signaalit voidaan digitalisoida ja syöttää verkkoon.

Helppokäyttöisyys taataan verkotettavilla käyttöelementeillä (kuulutuskoe, paneelitietokoneita, kauko-ohjauksyksiköjä jne.).

Kuten standardi EN 54-16 edellyttää, järjestelmä voidaan toteuttaa varmennettuna ja kaikkia keskeisiä komponentteja mikrofonista kaiutinlinjaan voidaan valvoa. Tämän ansiosta poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä täyttää tiukennetut turvallisuusvaatimukset ilman äänenlaadun heikkenemistä.

Korkealaatuisen hälytys- ja ilmoituskuulutusaseman avulla voidaan valita kuulutusalueet sekä antaa suoria kuulutuksia kiinteistöön. Lisäksi sillä voidaan ohjata ja valvoa järjestelmää.

Järjestelmän täydentävät hyväksytyt verkkokytkimet, EN 54-4-hyväksytty tehoohde sekä reaaliaikainen konfigurointiohjelma.

Tekniset tiedot

AF-tulot	1 x XLR, 1 x ruuvi-/pistokeliitin
AF-lähdöt	1x ruuvi-/pistokeliitin, 1 x sisäänrakennettu kaiutin
Liitännät	2 x RJ45 Ethernet LAN, 100 Mbit/s 1 x RS232 4 digitaalista valvontatuloa (pistokeriviliitin) 6 digitaalista valvontalähtöä (pistokeriviliitin) 6 analogista mittaustuloa (pistokeriviliitin), 0...10 V
Micro-SD-korttien luku ja kirjoitus	Integroitu, enintään 2 Gt:n korteille
Äänimuisti	Valinnainen 2 Gt:n Micro-SD-kortti (enintään kolmen tunnin hälytysteksteille)
Reaaliaikainen tallennin	Integroitu
Teholähde	24 V (valinnainen 230 V:n teholähde)
Energiankulutus	15 VA
Mitat (K x L x S mm)	220 x 55 x 220
Standardi	EN 54-16

Laajennukset

PTO2001 AC-Net-pöytäaseman painikelaajennus (24 painiketta)

PTO2001 on 24 ohjelmoitavaa painiketta sisältävä laajennus pöytäasemaan PT2001. Pöytäasemaa on mahdollista laajentaa neljällä laajennuksella, jolloin siinä on yhteensä 115 näppäintä.

PTO2002 AC-Net-pöytäaseman laajennus (avainkytkin)

Avainkytkimellä voidaan poistaa kaikkien hälytyksen laukaisemiseen tai keskeyttämiseen käytettävien näppäinten esto (käyttötason 2 käyttöoikeus).

Tilaustiedot

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
PT2001	S54451-B6-A1	AC-Net-pöytäasema
PTO2001	S54451-B7-A1	AC-Net-pöytäaseman painikelaajennus (24 painiketta)
PTO2002	S54451-B8-A1	AC-Net-pöytäaseman laajennus (avainkytkin)

Siemens Osakeyhtiö
Building Technologies Division
Tarvonsalmenkatu 19
02600 Espoo
Puh. 010 511 5151

www.siemens.fi/paloturvallisuus
Twitter: [@SiemensSuomi](https://twitter.com/SiemensSuomi)
Facebook: [Siemens Suomi](https://www.facebook.com/SiemensSuomi)

Tämä asiakirja sisältää saatavana olevien teknisten ratkaisujen yleiskuvauksia. Kaikki yksittäistapaukset eivät sisällä kaikkia kuvattuja ominaisuuksia. Tarvittavat ominaisuudet määritellään jokaisessa tapauksessa erikseen sopimusta solmittaessa. Asiakirja sisältää tuotteiden yleistason kuvauksen.

© Siemens Osakeyhtiö, 2017

Tuotteen tilaaminen edellyttää sen saatavuutta ja sen tekniset ominaisuudet voivat poiketa näistä tiedoista.