



Les nouvelles **colonnes de signalisation SIRIUS 8WD46**, bien plus qu'un jeu de couleur

Grâce à leur technologie de signalisation professionnelle, les colonnes de signalisation SIRIUS assurent une visibilité optimale de votre usine et augmentent ainsi sa disponibilité. Ils signalent de manière fiable différents états et offrent une variété de niveaux et de fonctions de signalisation. En plus d'effectuer des paramètres individuels, vous pouvez également implémenter des affichages de niveau de remplissage variable ou des signaux sur une large zone. L'élément acoustique intégré avec contrôle du volume permet également d'utiliser le système dans des zones où la visibilité est limitée. Les colonnes peuvent être facilement configurées par IO-Link ou via une interface USB.

Elles peuvent être montées et déployées universellement dans des environnements industriels ou des bâtiments, sur des machines, des stations de montage, des points de charge, des rampes, des stations d'expédition et d'emballage, des bandes transporteuses et bien plus encore.

Vos avantages :

- Flexibilité maximale
- Visibilité optimale
- Augmentation de la valeur de l'usine
- Ingénierie efficace
- Robustesse
- Sélection facile pour la commande



SIEMENS

Les **colonnes de signalisation SIRIUS** peuvent être configurées individuellement : **couleur, intensité et type de lumière, niveaux et acoustique**

Deux tailles – huit variantes

Sans acoustique 15 segments		Sans acoustique 9 segments		Avec acoustique 15 segments		Avec acoustique 9 segments	
IO-Link				IO-Link			
8WD4615-5HH47		8WD4613-5HH47		8WD4615-5JH47		8WD4613-5JH47	
M12 plug, 4-pole		M12 plug, 4-pole		M12 plug, 4-pole		M12 plug, 4-pole	
24V standard				24V standard			
8WD4615-5HH37		8WD4613-5HH37		8WD4615-5JH37		8WD4613-5JH37	
M12 plug, 8-pole		M12 plug, 8-pole		M12 plug, 8-pole		M12 plug, 8-pole	

Convient pour une utilisation en extérieur et intérieur dans les classes de protection IP66, IP69K, NEMA 4, 4X, 12, 13

Large gamme de variantes de signalisation

- Le mode individuel permet d'activer chacun des segments séparément
- Les LED multicolores permettent de régler plus de 1 million de couleurs
- Différents effets de lumière : continu, clignotant (3/2/1 Hz), clignotant (1x/2x/3x), lumière tournante (70 tr/min)
- Modes de signalisation : échelle automatique, niveau de remplissage, colonne de signal et individuel
- Élément acoustique : 10 tonalités réglables, volume réglable jusqu'à 105 dB maximum



Plus d'informations : www.siemens.fr/sirius

Publié par Siemens SAS
Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00
siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent une description générale de fonctions techniques qui ne sont pas systématiquement disponibles dans des cas individuels.

Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.

© SIEMENS SAS - 01-2023 - FR5IEP5300927