



SIEMENS



[siemens.com](https://www.siemens.com)

Viaggio Classic – emotion@rail

RIC/UIC Reisezugwagen Plattform



Viaggio Classic

Der wirtschaftliche RIC / UIC-Champion für den Intercity-Verkehr



Komfortabel und International

Der Viaggio Classic bietet maximalen Gestaltungsraum bei Tag und Nacht. Sitzwagen, Schlafwagen, Speisewagen / Bistrowagen und weitere familienfreundliche Ausführungen bieten Raum zur Entspannung und Erholung auch auf langen Reisen.

Der Viaggio Classic ist für den internationalen Verkehr perfekt ausgestattet. Der Champion ist sowohl im RIC / UIC-Betrieb Mehrsystem-kompatibel als auch im Mischbetrieb mit Altflotten einfach einsetzbar.

Effizient und Wirtschaftlich

Mit geringer Investition, günstiger Instandhaltung und hoher Verfügbarkeit stellt der Viaggio Classic die wirtschaftlichste Alternative für 400 oder mehr Passagiere pro Zug im nationalen und internationalen Intercity-Verkehr dar.

Flexibel mit bewährter Technologie

Autarke Wagen und ein modulares Einrichtungssystem bieten ein hohes Maß an Flexibilität.

Der Viaggio Classic ist mit klaren und standardisierten Schnittstellen ausgestattet. Diese ermöglichen eine rasche und einfache Skalierung der Zugkapazität nach Bedarf, Route oder Saison.



Technische Daten

Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	26.400 mm
Wagenkastenlänge	26.100 mm
Wagenhöhe über SO	4.050 mm
Wagenbreite	2.825 mm
Fußbodenhöhe über SO	1.250 mm
Lichte Weite Einstieg	2 x 800 mm
Lichte Weite Übergang	750 mm
Einstiegshöhe Abteil über SO	1.250 mm
Drehzapfenabstand	19.000 mm
Drehgestell-Radstand	2.500 mm
Drehgestell	SF100
Bremsanlage	2–3 Scheiben pro Achse + Mg
Raddurchmesser (neu)	920 mm
Max. Betriebsgeschwindigkeit	200 km/h
Min. Kurvenradius (ungekuppelt)	150 (80) m
Eigenmasse, typabhängig	~47 t ²⁾
Gesamtmasse, typabhängig	~52 t ²⁾
Toiletten	1–2, Vakuum
Energieversorgung	1.000 V AC 16,7 / 50 Hz; 1.500 V AC 50 Hz ¹⁾ ; 1.500 / 3.000 V DC ¹⁾ ; 3.000 V AC 50 Hz ¹⁾ ; 3 AC 400 V 50 Hz ¹⁾
Fahrgastkapazität	40–80 Sitze
Basis-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komfort-Sitze ■ Klimaanlage ■ Einspannungs-Energieversorgung

1) Weitere Ausrüstungen, z. B.:
Mehrsystem-Energieversorgung,
Videoüberwachung

2) Weitere Ausführungen, z. B.:
Abteile, Erste Klasse, Steuerwagen,
Rollstuhlbereich, Mehrzweckabteil,
Catering-Bistro, Galley

Siemens AG

Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Nonnendammallee 101
13629 Berlin, Germany
contact.mobility@siemens.com

© Siemens AG 2012

Printed in Germany
TH 166-120746 WS 08121.0
Dispo 21704 c4bs 1421
Bestell-Nr. A19100-V800-B799-V1

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.