

Planungsdaten für Öl-gekühlte Transformatoren

Verlustreihe EN 50464-1	Leistung [kVA]	Übersetzung [V]	Schaltung	u_k [%]	Verluste P_0 [W]	Verluste P_k [W]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Rollen- mitten- abstand [mm]	Masse Öl [kg]	Masse gesamt (mit Öl) [kg]	Geräusche L_{WA} [dB(A)]	Geräusche L_{PA} 1 m [dB(A)]	Bestell-Nr.
B _k - A ₀	100	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	145	1.475	1.000	750	1.400	520	135	690	41	29	4HB5047-3JA05
B _k - A ₀	100	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	145	1.475	1.000	750	1.400	520	135	690	41	29	4HB5067-3JA05
B _k - A ₀	160	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	210	2.000	1.050	750	1.450	520	150	880	44	32	4HB5247-3JA05
B _k - A ₀	160	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	210	2.350	1.000	750	1.450	520	140	800	44	32	4HB5267-3JA05
B _k - A ₀	250	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	300	3.250	1.100	800	1.500	520	190	1.000	47	34	4HB5447-3JA05
B _k - A ₀	250	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	300	3.250	1.100	800	1.500	520	190	1.000	47	34	4HB5467-3JA05
B _k - A ₀	400	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	430	4.600	1.400	1.100	1.650	270	270	1.400	49	37	4HB5647-3JA05
B _k - A ₀	400	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	430	4.600	1.400	1.100	1.650	270	270	1.400	49	37	4HB5667-3JA05
B _k - A ₀	630	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	600	6.500	1.500	900	1.800	350	350	1.900	52	38	4HB5847-3JA05
B _k - A ₀	630	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	600	6.500	1.800	1.150	1.700	370	370	1.900	52	38	4HB5847-3KA05
B _k - A ₀	630	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	4	600	6.500	1.500	900	1.800	350	350	1.900	52	38	4HB5867-3JA05
B _k - A ₀	630	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	600	6.500	1.800	1.150	1.700	370	370	1.900	52	38	4HB5867-3KA05
B _k - A ₀	800	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	650	8.400	1.550	1.000	1.900	450	450	2.300	53	39	4HB5947-3KA05
B _k - A ₀	800	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	650	8.400	1.550	1.000	1.900	450	450	2.300	53	39	4HB5967-3KA05
B _k - A ₀	1.000	10.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	770	10.500	1.500	1.100	1.800	510	510	3.200	55	41	4HB6047-3KA05
B _k - A ₀	1.000	20.000 ± 2 x 2,5 % / 400	Dyn5	6	770	10.500	1.500	1.100	1.800	510	510	3.200	55	41	4HB6067-3KA05

Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten; Bei Gewichten und Abmessungen handelt es sich um Zirka-Angaben für die Planung -Abweichungen sind im Auftragsfall möglich