

SIEMENS

Ingenuity for life

SICAM P850

Multifunktionaler Leistungsmesser zur Erfassung, Anzeige, Auswertung und Übertragung in einem Gerät

www.siemens.com/powerquality

Beschreibung

Der multifunktionale SICAM P850-Leistungsmesser dient zur Erfassung, Anzeige, Auswertung und Übertragung von elektrischen Messgrößen wie Spannung, Strom, Frequenz, Leistung und Oberschwingungen. Die Erfassung, Verarbeitung und Genauigkeit der Messgrößen und Ereignisse erfolgt gemäß der Norm IEC 61000-4-30 zur Messung der Netzqualität.

Die Messgrößen können über Kommunikationsschnittstellen auf einen PC oder an ein Energieautomatisierungs-/SCADA-System übertragen oder auf einem Display angezeigt werden. Messgrößen können mithilfe verschiedener Schreiber, wie Störschreiber, in parametrierbaren Zeitintervallen aufgezeichnet werden. Ereignisse werden direkt über den Web-Browser im Gerät ausgewertet und können als Bericht angezeigt werden.

Vorteile

- Umfassende Erfassung und Analyse von elektrischen Messgrößen zur frühzeitigen Erkennung von Netzqualitätsproblemen.
- Hohe Investitionssicherheit durch Verwendung von Standards
- Verbesserte Verfügbarkeit
- Offene und transparente Konnektivität und Interoperabilität



Anwendungsbereiche

SICAM P850 kommt in Energienetzen und Industrieanlagen zur Messung und Analyse von elektrischen Messgrößen zum Einsatz.

Merkmale

- PQ-Messung gemäß IEC 61000-4-30
- Oberschwingungen gemäß ICE 61000-4-7
- Flicker gemäß IEC 61000-4-15
- Energiemanagement- und Leistungsüberwachungsfunktionen
- Standard-Kommunikationsprotokolle und -Datenexportformate

Kompakt und Zuverlässig

Gerätecharakteristik

Messeigenschaften

- Echte Effektivwerte von Spannung und Strom mit 2048 Abtastwerten/10 Abtastzyklen (Abtastrate 10,24 kHz bei 50 Hz)
- Spannung, Strom, Frequenz, Min./Max./Durchschnittswerte
- Oberschwingungen bis zur 40. Harmonischen
- Leistungsfaktor
- Unsymmetrie
- Klirrfaktor von Spannung und Strom
- Grenzwertüberschreitungen und Meldungen

Netzqualitätseigenschaften

- Messung gemäß IEC 61000-4-30
- IEC 61000-4-7 Oberschwingungen

Energie-Management

- Wirk-, Blind- und Scheinleistung und -Energie
- Genauigkeitsklasse Wirkleistung 0,5S gemäß IEC 62053-22
- Genauigkeitsklasse Spannung/Strom 0,5 %

Kommunikationsprotokolle

- Ethernet: IEC 61850, Modbus TCP, SNMP
- Seriell: Modbus RTU Master und IEC 60870-5-103

Datenexport

- CSV-Daten für PQ-Aufzeichnungen, Messwertschreiber
- COMTRADE gemäß IEEE/IEC, Störschriebe

Eingangsmesskreise

- 4 x Wechselspannung, U_{L-N}/U_{L-L} : AC 400 V/690 V
- 3 x Wechselstrom, I_M : 1 A/5 A

Binäreingänge/-ausgänge

- 2 Digitalausgänge

Bedienung und Anzeige

- Grafik-Display mit Bedienung über 4 Funktionstasten
- Integrierter Web-Server zur Interaktion mit PC und HTML Seiten

Zeitsynchronisation

- Über Ethernet: NTP-Client (Network Time Protocol)

Hilfsspannung

- AC 110 V bis 230 V, DC 24 V bis 250 V

Gehäusespezifikation

- Maße: 96 mm x 96 mm x 100 mm (BxHxT)
- IP51



Siemens AG
Smart Infrastructure
Digital Grid
Humboldtstraße 59
91459 Nürnberg, Deutschland

Customer Support: <http://www.siemens.com/csc>

© Siemens 2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
SICAM P850 Steckbrief V1.docx_04.19

For all products using security features of OpenSSL, the following shall apply:

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org), cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and software developed by Bodo Moeller.